

A4カラープリンター

# ApeosPort<sup>®</sup> Print C2410SD



カラー



A4



24 ppm



Wi-Fi

Print



## コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。 デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンター

### コンパクト&ハイパフォーマンス

- 幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。
- カラー、モノクロともに24枚/分\*、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。
- 標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。
- 無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct<sup>®</sup>にも対応。さらに高速なギガビットイーサネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。

\*: A4、同一原稿連続出力時。

### セキュリティ

- 機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑制します。
- ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。
- 本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。


### シンプルながら使いやすい

- 操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザを利用した機器管理機能にも対応しています。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から、AirPrint、Mopria<sup>®</sup> Print Service、Mopria Scanを利用したプリントやスキャンにも対応しています。
- トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換\*も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。

\*: 廃トナーボトルを除く。

### 環境にも配慮

- 自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせることで、さらに用紙を節約することができます。
- 用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。



重量: 16.1 kg

# ApeosPort Print C2410SDの主な仕様

## 基本機能

項目	内容
形式	デスクトップ
プリント方式	レーザー方式
ウォームアップ時間*1	107 秒(室温23℃±5℃)
連続プリント速度*2	片面印刷時 A4:モノクロ 24 枚/分、カラー 24 枚/分 両面印刷時 A4:モノクロ 13 ページ/分、カラー 13 ページ/分
ファーストプリント時間*3	A4:モノクロ 10.9 秒、カラー 10.9 秒
解像度	4800 CQ(2,400相当×600 dpi)、600 × 600 dpi
用紙サイズ*4	標準トレイ A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4 ~ 215.9×長さ 148 ~ 355.6 mm)
	手差しフィーダー A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4 ~ 215.9×長さ 148 ~ 355.6 mm)
	オプション -
	両面印刷 A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210 ~ 215.9 × 長さ 279 ~ 355.6 mm)
用紙坪量	像欠け 先端 / 後端 / 左右 4.2 mm
	標準トレイ 60 ~ 162 g/m <sup>2</sup>
	手差しフィーダー 60 ~ 200 g/m <sup>2</sup>
	オプション -
両面印刷 60 ~ 105 g/m <sup>2</sup>	
給紙容量*5	標準 標準: 250 枚、手差しフィーダー: 1 枚
	オプション -
	最大 251 枚(標準)
出力トレイ容量*5	100 枚
両面機能	標準
メモリー容量 / ストレージ容量	512 MB / -
搭載フォント	欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)
ページ言語 / エミュレーション	PCL®6 & PCL®5 Emulation、ポストスクリプト互換
対応OS*6	標準ドライバー Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット / 64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
	Air Print Mac OS 12 / 11 / 10.15 / 10.14
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
電源	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音(本体のみ)	稼働時:53 dB(A)
エネルギー消費効率*7	41 kWh/年、区分:プリンター A
外形寸法	幅412×奥行395×高さ244 mm
質量	16.1 kg*8
使用環境	温度:10 ~ 32 °C、湿度:8 ~ 80 % (結露による障害は除く)*9

\*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。\*2: 同一原稿連続プリント時、用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。ISO/IEC 24734に基づいた測定。\*3: 本体給紙トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。数値は出力環境によって異なります。\*4: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。\*5: 75 g/m<sup>2</sup>の場合。\*6: 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。\*7: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。\*8: 消耗品、電源コード等の同梱品を含む。\*9: 温度が32 °Cの時は湿度45 % 以下、湿度が80 %の時は温度25.5 °C以下でご利用ください。

## 商品/消耗品

### 本体/オプション

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ApeosPort Print C2410	NC100608	オープン価格	
地震対策キット	EL300928	6,300 円	デスクトップ設置用、ベルト固定タイプ(受注生産品)

### 消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ブラックプリントカートリッジ	CT351259	8,700 円	約1,500 ページプリント可能*
シアンプリントカートリッジ	CT351260	10,500 円	約1,500 ページプリント可能*
マゼンタプリントカートリッジ	CT351261	10,500 円	約1,500 ページプリント可能*
イエロープリントカートリッジ	CT351262	10,500 円	約1,500 ページプリント可能*
ブラック大容量プリントカートリッジ	CT351283	16,200 円	約4,500 ページプリント可能*
シアン大容量プリントカートリッジ	CT351284	19,700 円	約4,500 ページプリント可能*
マゼンタ大容量プリントカートリッジ	CT351285	19,700 円	約4,500 ページプリント可能*
イエロー大容量プリントカートリッジ	CT351286	19,700 円	約4,500 ページプリント可能*
廃トナーボトル	CWAA0973	2,900 円	約15,000ページプリント可能*

\*: プリントカートリッジは、イメージユニット(ドラムカートリッジ)とトナーカートリッジの一体型です。  
\*: ISO/IEC 19798に基づき、A4サイズ、片面連続印刷した場合、実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにもよる初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。



# FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb

●ApeosPort Print C2410SDは、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のプリンタに対する「判断基準」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギー調達プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー調達プログラムの対象製品に関する基準を満たしているを判断します。●ApeosPort Print C2410SDはEコマース認定商品です。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●ApeosPortは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Mac、macOS、OS X、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、iPhone株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

## お問い合わせは 0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。\*お話の内容を正確に把握するため、また象に対応状況を確認するため、通話を録音させていただきますこととなります。

注意	(安全にお使いいただくために)
安全上のご注意	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

(複製禁止事項) 法律で複製を禁止されているものは次のとおりです。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、写真など)は個人的または家庭内その他、これに限る限られた範囲内で使用するために複製する以外には禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…
この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2025年4月現在のものです。 DGE-1451 2301-3