


A4モノクロプリンター

# ApeosPort<sup>®</sup> Print 4020SD



コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、  
大量給紙に対応したA4モノクロプリンター

## コンパクト&ハイパフォーマンス

- 幅368×奥行363\*1×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。
- モノクロ40枚/分\*2、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。
- 250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。
- 標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。
- 無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct<sup>®</sup>にも対応。さらにイーサネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。

\*1: A4サイズセット時は383 mm。

\*2: A4、同一原稿連続出力時。

## セキュリティ


- 機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑制します。
- ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。
- 本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。

## シンプルながら使いやすい

- 操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザを利用した機器管理機能にも対応しています。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から、AirPrint、Mopria<sup>®</sup> Print Service、Mopria Scanを利用したプリントやスキャンにも対応しています。
- 消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。

## 環境にも配慮

- 自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせることで、さらに用紙を節約することができます。
- 用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。



# ApeosPort Print 4020SD の主な仕様

## 基本機能

項目	内容	
形式	デスクトップ	
プリント方式	レーザー方式	
ウォームアップ時間*1	87 秒 (室温23 ℃±5 ℃)	
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4: 40 枚/分
	両面印刷時	A4: 18 ページ/分
ファーストプリント時間*3	A4: 5.9 秒	
解像度	2400 Image Quality(2,400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1,200相当×600 dpi)、600 × 600 dpi、300 × 300 dpi	
用紙サイズ*4	標準トレイ	A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99 ~ 215.9×長さ 148 ~ 359.92 mm)
	多目的フィーダー	A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99 ~ 215.9×長さ 148 ~ 359.92 mm)
	オプション	A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99 ~ 215.9×長さ 148 ~ 359.92 mm)
	両面印刷	A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210 ~ 215.9 × 長さ 279.4 ~ 359.92 mm)
用紙坪量	像欠け	先端/後端/左右 5 mm
	標準トレイ	60 ~ 120 g/m <sup>2</sup>
	多目的フィーダー	60 ~ 217 g/m <sup>2</sup>
	オプション	60 ~ 120 g/m <sup>2</sup>
給紙容量*5	両面印刷	60 ~ 90 g/m <sup>2</sup>
	標準	標準: 250 枚、多目的フィーダー: 100 枚
	オプション	550 枚
最大	900 枚(標準+550枚トレイモジュール)	
出力トレイ容量*5	150 枚	
両面機能	標準	
メモリー容量	256 MB	
搭載フォント	欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)	
ページ言語 / エミュレーション	PCL® 6 & PCL® 5 Emulation、ポストスクリプト互換	
対応 OS*6	標準ドライバー	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット / 64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
	Air Print	Mac OS 12 / 11 / 10.15 / 10.14
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n	
電源	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	
騒音(本体のみ)	稼働時:53 dB(A)	
エネルギー消費効率*7	81 kWh/年、区:プリンター C	
外形寸法	幅368×奥行363*8×高さ222 mm	
質量	9.3 kg*9	
使用環境	温度:10 ~ 32 ℃、湿度:8 ~ 80 %(結露による障害は除く)*10	

\*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。\*2 同一原稿連続プリント時、用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。\*3 ISO/IEC 24734に基づいた測定。\*4 本体給紙トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間、数値は出力環境によって異なります。\*5 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。\*6 75 g/m<sup>2</sup>の場合。\*7 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。\*8 7省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。\*9 A4サイズセツ時は383 mm。\*10 消耗品、電源コード等の同梱品を含む。\*11 温度が32 ℃の時は湿度45 %以下、湿度が80 %の時は温度25.5 ℃以下でご使用ください。

# 商品/消耗品

## 本体/オプション

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ApeosPort Print 4020SD	NL300085	オープン価格	
550枚トレイモジュール	EL300955	オープン価格	
地震対策キット	EL300928	6,300 円	デスクトップ設置用、ベルト固定タイプ

## 消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ブラック大容量 トナーカートリッジ	CT203549	25,400 円	約6,000ページプリント可能*
ブラック大容量(20K) トナーカートリッジ	CT203523	60,100 円	約20,000ページプリント可能*
イメージングユニット	CT351280	18,500 円	約40,000ページプリント可能*

\*: [ISO/IEC 19752]に基づき、A4サイズ、片面連続印刷した場合、実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

# FUJIFILM

富士フイルム ビジネス インベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb

●ApeosPort Print 4020SDは、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のプリンタに対する「判断基準」に適合しています。●富士フイルム ビジネス インベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていることと判断します。●ApeosPort Print 4020SDはエコマーク認定商品です。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、および FUJIFILM コピーは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●ApeosPortは、富士フイルム ビジネス インベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Mac、macOS、OS X、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、iPhone株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

お問い合わせは  
**0120-27-4100**

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。\*お話の内容を正確に把握するため、また象に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

⚠ 注意	(安全にお使いいただくために)
	●ご使用前の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
安全上のご注意	

(複製禁止事項) 法律で複製を禁止されているものは次のとおりです。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁止されています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…
この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2025年4月現在のものです。 DGE-1452 2301-3

