


DocuPrint CP500 d

マニュアル改訂表

本機に同梱している『DocuPrint CP500 d ユーザーズガイド』（帳票番号：ME8281J1-2）の記載に誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

■帳票番号：ME8281J1-2（2018年4月）をお持ちの方は、帳票番号：ME8281J1-3（2019年11月）をダウンロードしてください。

該当箇所	【P39】 使用できる用紙の種類
ME8281J1-2 (2018年4月)	<p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> 薬袋は用紙トレイ1、用紙トレイ2～5（オプション）、手差しトレイから使用できます。用紙の種類は、上質紙、もしくは封筒を選択してください。
ME8281J1-3 (2019年11月)	<p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> 薬袋は用紙トレイ1、用紙トレイ2～5（オプション）、手差しトレイから使用できます。用紙の種類は、厚紙1、もしくは「マチ付き薬袋モード設定手順」（P.78）を参照して、[ユーザー紙1]を[普通紙（S）]に設定してください。

該当箇所	【P43】 用紙トレイ1～5に用紙をセットする
ME8281J1-2 (2018年4月)	<p>3 リーガルサイズ用の紙をセットする場合、トレイが本機からはみ出す部分にトレイカバーを重ねて、用紙を保護します。</p> 
ME8281J1-3 (2019年11月)	削除

該当箇所	【P44】 用紙トレイ1～5に用紙をセットする
ME8281J1-2 (2018年4月)	<ul style="list-style-type: none"> 片面印刷の場合、レターヘッドは印刷面を上にして用紙の先端がトレイの後ろ側にくるようにセットします。 両面印刷の場合、レターヘッドとプレプリント紙は印刷面を下にして用紙の先端がプリンターの給紙方向にくるようにセットします。
ME8281J1-3 (2019年11月)	<ul style="list-style-type: none"> レターヘッドとプレプリント紙は印刷面を下にして用紙の先端がプリンターの給紙方向にくるようにセットします。

該当箇所	【P78】 マチ付き薬袋モード設定手順
ME8281J1-2 (2018年4月)	記載なし
ME8281J1-3 (2019年11月)	<p>マチ付き薬袋モード設定手順</p> <p>任意のトレイでマチ付き薬袋を使用するための設定手順を説明します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Web ブラウザーに本機の IP アドレスを入力し、CentreWare Internet Services を起動します。 2 [システム] > [初期設定] を選択します。 3 初期設定画面の [トレイ設定] > [用紙種類別画質処理] を選択します。 4 用紙種類別画質処理画面の [ユーザー用紙 1] > [普通紙 (S)] を選択します。 5 [ユーザー用紙 1] が [普通紙 (S)] になったことを確認し [決定] を選択します。 6 初期設定画面で [閉じる] を選択します。 7 ブラウザーを閉じ、CentreWare Internet Services を終了します。 8 本機の操作パネルに戻ります。 9 マチ付き薬袋モードを使用するトレイのメディア設定で [ユーザー用紙 1] をタップします。 これで、[ユーザー用紙 1] を設定したトレイでマチ付きの薬袋を使用できます。

該当箇所	ME8281J1-2 (2018年4月)	ME8281J1-3 (2019年11月)																																																																				
【P166】 消耗品を交換する	<table border="1"> <thead> <tr> <th>消耗品 / 定期交換部品の種類</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>トナーカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT203041</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT203042</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT203043</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT203044</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT203045</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT203046</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT203047</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT203048</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT351145</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT351146</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT351147</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT351148</td></tr> <tr><td>用紙搬送ロールキット</td><td>-</td></tr> <tr><td>転写ユニットキット</td><td>-</td></tr> <tr><td>トナー回収ボトル</td><td>EL500293</td></tr> <tr><td>定着ユニット 100V</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	消耗品 / 定期交換部品の種類	商品コード	トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203041	トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203042	トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203043	トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203044	大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203045	大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203046	大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203047	大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203048	ドラムカートリッジ [K] (ブラック)	CT351145	ドラムカートリッジ [C] (シアン)	CT351146	ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT351147	ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)	CT351148	用紙搬送ロールキット	-	転写ユニットキット	-	トナー回収ボトル	EL500293	定着ユニット 100V	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>消耗品 / 定期交換部品の種類</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>トナーカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT203053</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT203054</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT203055</td></tr> <tr><td>トナーカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT203056</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT203057</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT203058</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT203059</td></tr> <tr><td>大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT203060</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [K] (ブラック)</td><td>CT351149</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [C] (シアン)</td><td>CT351150</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)</td><td>CT351151</td></tr> <tr><td>ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)</td><td>CT351152</td></tr> <tr><td>用紙搬送ロールキット*</td><td>-</td></tr> <tr><td>転写ユニットキット*</td><td>-</td></tr> <tr><td>トナー回収ボトル</td><td>CWAA0915</td></tr> <tr><td>定着ユニット 100V*</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>*: 定期交換部品です。エンジニアが交換作業を行います。</p>	消耗品 / 定期交換部品の種類	商品コード	トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203053	トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203054	トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203055	トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203056	大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203057	大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203058	大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203059	大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203060	ドラムカートリッジ [K] (ブラック)	CT351149	ドラムカートリッジ [C] (シアン)	CT351150	ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT351151	ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)	CT351152	用紙搬送ロールキット*	-	転写ユニットキット*	-	トナー回収ボトル	CWAA0915	定着ユニット 100V*	-
消耗品 / 定期交換部品の種類	商品コード																																																																					
トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203041																																																																					
トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203042																																																																					
トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203043																																																																					
トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203044																																																																					
大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203045																																																																					
大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203046																																																																					
大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203047																																																																					
大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203048																																																																					
ドラムカートリッジ [K] (ブラック)	CT351145																																																																					
ドラムカートリッジ [C] (シアン)	CT351146																																																																					
ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT351147																																																																					
ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)	CT351148																																																																					
用紙搬送ロールキット	-																																																																					
転写ユニットキット	-																																																																					
トナー回収ボトル	EL500293																																																																					
定着ユニット 100V	-																																																																					
消耗品 / 定期交換部品の種類	商品コード																																																																					
トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203053																																																																					
トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203054																																																																					
トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203055																																																																					
トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203056																																																																					
大容量トナーカートリッジ [K] (ブラック)	CT203057																																																																					
大容量トナーカートリッジ [C] (シアン)	CT203058																																																																					
大容量トナーカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT203059																																																																					
大容量トナーカートリッジ [Y] (イエロー)	CT203060																																																																					
ドラムカートリッジ [K] (ブラック)	CT351149																																																																					
ドラムカートリッジ [C] (シアン)	CT351150																																																																					
ドラムカートリッジ [M] (マゼンタ)	CT351151																																																																					
ドラムカートリッジ [Y] (イエロー)	CT351152																																																																					
用紙搬送ロールキット*	-																																																																					
転写ユニットキット*	-																																																																					
トナー回収ボトル	CWAA0915																																																																					
定着ユニット 100V*	-																																																																					

該当箇所	【P168】 トナーカートリッジを交換する											
ME8281J1-2 (2018年4月)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>使用可能ページ数*</th> <th>処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。 補足 * メッセージの XX は、トナーの色によって異なります。</td> <td>DocuPrint CP500 d • トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ</td> <td>トナーカートリッジを交換してください。</td> </tr> </tbody> </table>	メッセージ	使用可能ページ数*	処置	XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。 補足 * メッセージの XX は、トナーの色によって異なります。	DocuPrint CP500 d • トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ	トナーカートリッジを交換してください。					
メッセージ	使用可能ページ数*	処置										
XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。 補足 * メッセージの XX は、トナーの色によって異なります。	DocuPrint CP500 d • トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ	トナーカートリッジを交換してください。										
ME8281J1-3 (2019年11月)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>使用可能ページ数*</th> <th>処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予備を用意 (XX)</td> <td>• トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ</td> <td>トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを用意してください。</td> </tr> <tr> <td>XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。</td> <td>—</td> <td>トナーカートリッジが空になっています。新しいトナーカートリッジに交換してください。</td> </tr> </tbody> </table> <p>補足 * メッセージの XX は、トナーの色によって異なります。</p>	メッセージ	使用可能ページ数*	処置	予備を用意 (XX)	• トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを用意してください。	XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。	—	トナーカートリッジが空になっています。新しいトナーカートリッジに交換してください。		
メッセージ	使用可能ページ数*	処置										
予備を用意 (XX)	• トナーカートリッジ (工場出荷時) ブラック: 約 750 ページ ブラック以外: 約 450 ページ • トナーカートリッジ ブラック: 約 1,050 ページ ブラック以外: 約 750 ページ • 大容量トナーカートリッジ ブラック: 約 2,250 ページ ブラック以外: 約 1,650 ページ	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを用意してください。										
XX トナーカートリッジ (XX) を交換してください。	—	トナーカートリッジが空になっています。新しいトナーカートリッジに交換してください。										

該当箇所	【P170】 ドラムカートリッジを交換する											
ME8281J1-2 (2018年4月)	記載なし											
ME8281J1-3 (2019年11月)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>使用可能ページ数*</th> <th>処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交換時期超過 (XX)</td> <td>約 8,000 ページ</td> <td>印刷品質の保証外となるため、新しいドラムカートリッジに交換することをおすすめします。本機を停止せずに操作は続けることができます。</td> </tr> <tr> <td>ドラムカートリッジの (XX) を交換してください。</td> <td>—</td> <td>新しいドラムカートリッジに交換してください。本機が停止します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>補足 * メッセージの XX は、トナーの色によって異なります。</p> <p>*: プリントできる残りページ数は、A4 (□) の用紙を使用した場合の枚数です。プリントできる残りページ数は、印字内容、用紙のサイズ、種類、使用環境などによって異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。</p>	メッセージ	使用可能ページ数*	処置	交換時期超過 (XX)	約 8,000 ページ	印刷品質の保証外となるため、新しいドラムカートリッジに交換することをおすすめします。本機を停止せずに操作は続けることができます。	ドラムカートリッジの (XX) を交換してください。	—	新しいドラムカートリッジに交換してください。本機が停止します。		
メッセージ	使用可能ページ数*	処置										
交換時期超過 (XX)	約 8,000 ページ	印刷品質の保証外となるため、新しいドラムカートリッジに交換することをおすすめします。本機を停止せずに操作は続けることができます。										
ドラムカートリッジの (XX) を交換してください。	—	新しいドラムカートリッジに交換してください。本機が停止します。										

該当箇所	【P175】 トナー回収ボトルを交換する											
ME8281J1-2 (2018年4月)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>使用可能ページ数*</th> <th>処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トナー回収ボトルがいっぱいになりました。</td> <td>約 3,000 ページ</td> <td>トナー回収ボトルを交換してください。</td> </tr> </tbody> </table>	メッセージ	使用可能ページ数*	処置	トナー回収ボトルがいっぱいになりました。	約 3,000 ページ	トナー回収ボトルを交換してください。					
メッセージ	使用可能ページ数*	処置										
トナー回収ボトルがいっぱいになりました。	約 3,000 ページ	トナー回収ボトルを交換してください。										
ME8281J1-3 (2019年11月)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>メッセージ</th> <th>使用可能ページ数*</th> <th>処置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予備を用意 (トナー回収ボトル)</td> <td>約 3,000 ページ</td> <td>トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいトナー回収ボトルを用意してください。</td> </tr> <tr> <td>トナー回収ボトルがいっぱいになりました。</td> <td>—</td> <td>トナー回収ボトルの交換時期になりました。新しいトナー回収ボトルに交換してください。</td> </tr> </tbody> </table>	メッセージ	使用可能ページ数*	処置	予備を用意 (トナー回収ボトル)	約 3,000 ページ	トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいトナー回収ボトルを用意してください。	トナー回収ボトルがいっぱいになりました。	—	トナー回収ボトルの交換時期になりました。新しいトナー回収ボトルに交換してください。		
メッセージ	使用可能ページ数*	処置										
予備を用意 (トナー回収ボトル)	約 3,000 ページ	トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいトナー回収ボトルを用意してください。										
トナー回収ボトルがいっぱいになりました。	—	トナー回収ボトルの交換時期になりました。新しいトナー回収ボトルに交換してください。										

該当箇所	【P296】大容量トレイモジュール (オプション)
ME8281J1-2 (2018年4月)	■用紙坪量 60 ~ 220 g/m ²
ME8281J1-3 (2019年11月)	■用紙坪量 60 ~ 176 g/m ²