



コンポーネント仕様書

コンポーネント ID	03a
コンポーネント名	クリーニングウェブ (Cleaning web)
システム概要	クリーニングユニットに装着する消耗品。クリーニングユニットと共に用いて、クリーニングウェブでプリントヘッドのノズル面を払拭するために用いる。
システム概要図	
弊社提供物	● 本体 (クリーニングウェブ) - 以下の 2 種類を提供。1 つのクリーニングユニットにつき、一度に 1 種・1 個のウェブを搭載可能 ➤ スタンダードウェブ ➤ プレミアムウェブ ◇ プレミアムウェブを用いたクリーニング (ファインクリーニング) を行うと、乾燥によるプリントヘッドの劣化抑制効果が高くなります ◇ プレミアムウェブを使用する場合は、スタンダードウェブとセットでの使用を推奨します。プレミアムウェブ単体での使用は推奨しません。 ● ドキュメント ➤ インターフェース仕様書 ◇ 203c.Cleaning web Mechanical IF ➤ 取扱説明書 (アプリケーションノート) ◇ 703.クリーニングユニット取扱説明書
システムインテグレーター準備物とその仕様	なし
主な機能	洗浄液/インクを吸収する (クリーニングユニットと共に用いた状態で機能する)。

主な仕様	● スタンダードウェブ ➤ ウェブ幅 : 45 ± 0.3 mm ➤ 全長 : 15,000 ± 50 mm ➤ 直径 : 最大 76 mm ➤ 材質 : ポリエステル ● プレミアムウェブ ➤ ウェブ幅 : 45 ± 0.3 mm ➤ 全長 : 6,000 ± 50 mm ➤ 直径 : 最大 76 mm ➤ 材質 : ポリエステル・ナイロン
重量	● スタンダードウェブ ➤ 100 g ● プレミアムウェブ ➤ 540 g
インターフェース概要	● メカ ➤ 設置インターフェース ✧ 本体 クリーニングユニットの供給軸と回収軸に、それぞれクリーニングウェブの供給芯、回収芯を取り付ける 
推奨交換部品 (頻度)	クリーニングウェブのエンプティが検知されたら、本クリーニングウェブを交換してください。
推奨メンテナンス 内容 (頻度)	なし
制約事項	使用済みのクリーニングウェブの再利用はできません。
補足	カセットへのクリーニングウェブの装填・交換は、オペレーターがマニュアル操作で行ってください。