

## 用紙重量（連量と坪量）の換算表

四六判と菊判、A列本判の用紙重量換算表を記載しています。

メディア設定で用紙種類、用紙坪量を設定するときの参考にご覧ください。用紙種類、用紙坪量を正しく設定しないと紙づまりや重送が発生することがあります。

### 補足

- ・「連量（kg）」は、小数点第1位に二捨三入、または七捨八入し、0.5 kg単位としています。
- ・用紙寸法は、四六判が788×1,091 mm、菊判が636×939 mm、A列本判が625×880 mmです。
- ・色上質紙は通常の用紙と違い、重量の呼び方が「特薄口」、「薄口」、「中厚口」、「厚口」、「特厚口」、「最厚口」、「超厚口」となります。銘柄によって規格が異なるため、正確な重量は各銘柄で確認してください。
- ・「参考値」は、メディア設定で「坪量（g/m<sup>2</sup>）」に値を入力するときの参考値です。「坪量（g/m<sup>2</sup>）」の小数点第1位を四捨五入しています。
- ・板紙の場合は、連量を10倍にした値を、次の換算表の連量に当てはめられます。ただし、換算式が異なるため、正確な重量は各銘柄で確認してください。

| 連量 (kg) |      |          | 坪量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 色上質紙 | 参考値 | 連量 (kg) |       |          | 坪量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 色上質紙 | 参考値 |
|---------|------|----------|---------------------------|------|-----|---------|-------|----------|---------------------------|------|-----|
| 四六判     | 菊判   | A列<br>本判 |                           |      |     | 四六判     | 菊判    | A列<br>本判 |                           |      |     |
| 45.0    | 31.0 | 28.5     | 52.3                      | 特薄口  | 52  | 71.0    | 49.5  | 45.5     | 82.6                      | —    | 83  |
| 47.5    | 33.0 | 30.5     | 55.2                      | —    | 55  | 71.5    | 49.5  | 45.5     | 83.2                      | —    |     |
| 50.0    | 35.0 | 32.0     | 58.2                      | —    | 58  | 72.0    | 50.0  | 46.0     | 83.7                      | —    | 84  |
| 51.5    | 36.0 | 33.0     | 59.9                      | —    | 60  | 72.5    | 50.5  | 46.5     | 84.3                      | —    |     |
| 52.0    | 36.0 | 33.0     | 60.5                      | 薄口   | 61  | 73.0    | 50.5  | 46.5     | 84.9                      | 厚口   | 85  |
| 54.0    | 37.5 | 34.5     | 62.8                      |      | 63  | 75.0    | 52.0  | 48.0     | 87.2                      |      | 87  |
| 55.0    | 38.0 | 35.0     | 64.0                      |      | 64  | 77.5    | 54.0  | 49.5     | 90.1                      |      | 90  |
| 56.0    | 39.0 | 36.0     | 65.1                      | —    | 65  | 78.0    | 54.0  | 50.0     | 90.7                      |      | 91  |
| 57.0    | 39.5 | 36.5     | 66.3                      | —    | 66  | 80.0    | 55.5  | 51.0     | 93.1                      |      | 93  |
| 58.5    | 40.5 | 37.5     | 68.0                      | —    | 68  | 81.5    | 56.5  | 52.0     | 94.8                      |      | 95  |
| 60.0    | 41.5 | 38.5     | 69.8                      | —    | 70  | 83.0    | 57.5  | 53.0     | 96.5                      |      | 97  |
| 61.0    | 42.5 | 39.0     | 71.0                      | —    | 71  | 85.0    | 59.0  | 54.5     | 98.8                      |      | 99  |
| 62.0    | 43.0 | 39.5     | 72.1                      | —    | 72  | 86.0    | 59.5  | 55.0     | 100.0                     |      | 100 |
| 62.5    | 43.5 | 40.0     | 72.7                      | —    | 73  | 88.0    | 61.0  | 56.5     | 102.4                     |      | 102 |
| 63.0    | 44.0 | 40.5     | 73.3                      | —    |     | 89.0    | 62.0  | 57.0     | 103.5                     |      | 104 |
| 64.5    | 45.0 | 41.0     | 75.0                      | —    | 75  | 90.0    | 62.5  | 57.5     | 104.7                     | 105  | 105 |
| 65.0    | 45.0 | 41.5     | 75.6                      | —    | 76  | 90.5    | 63.0  | 58.0     | 105.3                     |      |     |
| 65.5    | 45.5 | 42.0     | 76.2                      | —    |     | 91.0    | 63.0  | 58.0     | 105.8                     | —    | 106 |
| 66.0    | 46.0 | 42.0     | 76.8                      | 中厚口  | 77  | 94.5    | 65.5  | 60.5     | 109.9                     | —    | 110 |
| 66.5    | 46.0 | 42.5     | 77.4                      |      |     | 95.0    | 66.0  | 60.5     | 110.5                     | —    | 111 |
| 67.0    | 46.5 | 43.0     | 77.9                      |      | 78  | 98.5    | 68.5  | 63.0     | 114.6                     | —    | 115 |
| 67.5    | 47.0 | 43.0     | 78.5                      |      |     | 99.0    | 69.0  | 63.5     | 115.2                     | —    |     |
| 68.0    | 47.0 | 43.5     | 79.1                      |      |     | 100.0   | 69.5  | 64.0     | 116.3                     | —    | 116 |
| 69.0    | 48.0 | 44.0     | 80.3                      |      | 80  | 103.0   | 71.5  | 66.0     | 119.8                     | —    | 120 |
| 70.0    | 48.5 | 44.5     | 81.4                      |      | 81  | 105.0   | 73.0  | 67.0     | 122.1                     | —    | 122 |
| 107.0   | 74.5 | 68.5     | 124.5                     | 特厚口  | 125 | 185.0   | 128.5 | 118.5    | 215.2                     | —    | 215 |
| 107.5   | 74.5 | 68.5     | 125.0                     |      |     | 189.0   | 131.5 | 121.0    | 219.8                     | —    | 220 |
| 108.0   | 75.0 | 69.0     | 125.6                     |      | 126 | 190.0   | 132.0 | 121.5    | 221.0                     | —    | 221 |
| 109.0   | 75.5 | 69.5     | 126.8                     |      | 127 | 197.5   | 137.5 | 126.5    | 230.0                     | —    | 230 |
| 110.0   | 76.5 | 70.5     | 128.0                     |      | 128 | 198.0   | 137.5 | 126.5    | 230.3                     | —    |     |
| 111.0   | 77.0 | 71.0     | 129.1                     | —    | 129 | 200.0   | 139.0 | 128.0    | 232.6                     | —    | 233 |
| 112.0   | 77.5 | 71.5     | 130.3                     | —    | 130 | 206.0   | 143.0 | 131.5    | 239.6                     | —    | 240 |
| 115.0   | 80.0 | 73.5     | 133.8                     | —    | 134 | 215.0   | 149.5 | 137.5    | 250.1                     | —    | 250 |
| 116.0   | 80.5 | 74.0     | 134.9                     | —    | 135 | 220.0   | 153.0 | 140.5    | 255.9                     | —    | 256 |
| 117.0   | 81.0 | 75.0     | 136.1                     | —    | 136 | 223.5   | 155.5 | 143.0    | 260.0                     | —    | 260 |
| 118.0   | 82.0 | 75.5     | 137.3                     | —    | 137 | 232.0   | 161.0 | 148.5    | 269.9                     | —    | 270 |

| 連量 (kg) |       |          | 坪量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 色上質紙 | 参考値 | 連量 (kg) |       |          | 坪量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 色上質紙 | 参考値 |
|---------|-------|----------|---------------------------|------|-----|---------|-------|----------|---------------------------|------|-----|
| 四六判     | 菊判    | A列<br>本判 |                           |      |     | 四六判     | 菊判    | A列<br>本判 |                           |      |     |
| 119.0   | 82.5  | 76.0     | 138.4                     | —    | 138 | 240.0   | 166.5 | 153.5    | 279.2                     | —    | 279 |
| 120.0   | 83.0  | 76.5     | 139.6                     | —    | 140 | 258.0   | 179.0 | 165.0    | 300.1                     | —    | 300 |
| 124.5   | 86.5  | 79.5     | 144.8                     | —    | 145 | 259.0   | 180.0 | 165.5    | 301.3                     | —    | 301 |
| 125.0   | 87.0  | 80.0     | 145.4                     | —    |     | 265.0   | 184.0 | 169.5    | 308.2                     | —    | 308 |
| 129.0   | 89.5  | 82.5     | 150.1                     | —    | 150 | 266.5   | 185.0 | 170.5    | 310.0                     | —    | 310 |
| 129.5   | 90.0  | 83.0     | 150.6                     | —    | 151 | 270.0   | 187.5 | 172.5    | 314.1                     | —    | 314 |
| 130.0   | 90.5  | 83.0     | 151.2                     | —    |     | 271.0   | 188.0 | 173.5    | 315.2                     | —    | 315 |
| 132.0   | 91.5  | 84.5     | 153.5                     | 最厚口  | 154 | 275.0   | 191.0 | 176.0    | 319.9                     | —    | 320 |
| 135.0   | 94.0  | 86.5     | 157.0                     |      | 157 | 301.0   | 209.0 | 192.5    | 350.1                     | —    | 350 |
| 136.0   | 94.5  | 87.0     | 158.2                     | —    | 158 | 309.5   | 215.0 | 198.0    | 359.9                     | —    | 360 |
| 137.5   | 95.5  | 88.0     | 159.9                     | —    | 160 | 318.0   | 221.0 | 203.5    | 369.8                     | —    | 370 |
| 140.0   | 97.0  | 89.5     | 162.8                     | —    | 163 | 344.0   | 239.0 | 220.0    | 400.0                     | —    | 400 |
| 145.0   | 100.5 | 92.5     | 168.6                     | —    | 169 |         |       |          |                           |      |     |
| 146.0   | 101.5 | 93.5     | 169.7                     | —    | 170 |         |       |          |                           |      |     |
| 150.0   | 104.0 | 96.0     | 174.5                     | —    | 175 |         |       |          |                           |      |     |
| 155.0   | 107.5 | 99.0     | 180.3                     | —    | 180 |         |       |          |                           |      |     |
| 160.0   | 111.0 | 102.5    | 186.1                     | —    | 186 |         |       |          |                           |      |     |
| 160.5   | 111.5 | 102.5    | 186.7                     | —    | 187 |         |       |          |                           |      |     |
| 161.0   | 112.0 | 103.0    | 187.3                     | —    |     |         |       |          |                           |      |     |
| 163.0   | 113.0 | 104.0    | 189.6                     | —    | 190 |         |       |          |                           |      |     |
| 163.5   | 113.5 | 104.5    | 190.0                     | —    |     |         |       |          |                           |      |     |
| 165.0   | 114.5 | 105.5    | 191.9                     | —    | 192 |         |       |          |                           |      |     |
| 170.0   | 118.0 | 108.5    | 197.7                     | —    | 198 |         |       |          |                           |      |     |
| 172.0   | 119.5 | 110.0    | 200.1                     | —    | 200 |         |       |          |                           |      |     |
| 175.0   | 121.5 | 112.0    | 203.6                     | —    | 204 |         |       |          |                           |      |     |
| 176.0   | 122.0 | 112.5    | 204.7                     | —    | 205 |         |       |          |                           |      |     |
| 180.0   | 125.0 | 115.0    | 209.4                     | 超厚口  | 209 |         |       |          |                           |      |     |
| 180.5   | 125.5 | 115.5    | 210.0                     | —    | 210 |         |       |          |                           |      |     |