

■ Luxel PLATESETTER T-9500Ⅱシリーズ 主な仕様

モデル	T-9500ⅡX-R	T-9500ⅡS-R	T-9500ⅡE-R
露光光源・波長	Fiber LD (240mW/ch 830nm)		
レーザー数	96ch	64ch	32ch
生産性*1	32版/時	24版/時	14版/時
刷版サイズ	最大:1,150 (1,160※2)×940mm 最小:650×370mm (小サイズOP※3:最小324×354mm)		
最大出力サイズ	最大:1,150 (1,160※2)×940mm (先端/後端クワエ各12mm)		
刷版厚み	0.15~0.3mm (オプションで0.4mmまで)		
解像度	1200/2400/2438/2540dpi		
外形寸法(W×D×H)	本体:2,530×1,495×1,280mm (プロア内蔵、フィードトレイ含む)		
重量	1,260kg (プロアユニット内装)		
電源	単相200~240V, 32A, 4.0kW (プロア、オートローダー、コンベア含む)		
接続RIP	FUJIFILM WORKFLOW XMF		
RIPインターフェイス	Gigabit Ethernet		
印刷パンチ	最大8個※4		
設置環境	推奨温度:21~25℃ (動作温度:18~26℃) 湿度40~70% (結露なきこと)		
オートローダー	シングルタイプ:T-9000 AL HD / マルチタイプ:T-9000 ML HD		
オプション	ビルトインブリッジ		

※1 2400dpi, 1,030×800mmサイズの場合。

※2 パンチ接続オプション搭載時。

※3 制限事項がありますので、詳細は弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

※4 T-9500CTPシリーズで使用していた標準印刷パンチをそのまま利用できます。(ハイデル、ハイデルパッハ、プロトコル、コモリ、スクリーンなど)

■ Luxel PLATESETTER T-9500Ⅱシリーズ オートローダー仕様

モデル	T-9000 ML HD (マルチタイプ)	T-9000 AL HD (シングルタイプ)
刷版サイズ	最大1,165×950mm~最小304×305mm	
刷版厚み	0.15~0.4mm	
カセット数	標準3段 / 最大5段 (オプションで2段追加)	1段
最大積載枚数	100枚 (同一サイズ) ×3カセット* 合計:300枚	100枚 (同一サイズ)*
外形寸法(W×D×H)	3,345×2,351×1,530mm	1,827×2,351×1,533mm
重量	1,088kg (3カセット)	600kg

※0.15、0.2、0.3mm厚の場合。0.24mm厚は1カセット120枚です。



優れた瞬発力と確かな安定性で、幅広いお仕事に対応。 実戦力を一段と高めた、四六全判CTPの決定版。

四六全サイズ サーマルプレートセッター

Luxel
PLATESETTER T-9500N II

高速サーマルセッターの代名詞として定評あるLuxel PLATESETTER T-9500シリーズが、時代のニーズに即応する実戦機としてさらなる進化を遂げました。「時間32版」の高生産性を実現すると同時に、環境性・コストパフォーマンスも一段と向上。ラインアップも充実し、お客様の戦略に応じたシステム構成で、効率的かつ柔軟な運用が可能です。導入しやすく使いやすい、サーマルCTPの新たなスタンダードです。



Luxel
PLATESETTER T-9500N II
四六全サイズ サーマルプレートセッター

生産性 菊全32版/時*の高速出力

露光光源には、実績ある「ファイバーレーザーダイオードヘッド」を採用し、描画のスピードと安定性を高いレベルで両立。この先進の光学系と、「高速回転ドラム」「高精度クランプ」「真空吸着システム」といった駆動系との相乗効果により、最高「菊全32版/時」*の出力スピードを達成しています。 *T-9500NII-X-Rの場合。



菊全32版/時

柔軟性 幅広いプレートサイズに対応

プレートサイズは最大1,160×940mm*から最小650×370mmまで、さらにオプションで304×370mmまでの小サイズに対応。幅広い用途で柔軟に運用できます。 *パンチ接続オプション搭載時。

再現性 優れた高精細スクリーニング適性

富士フィルム独自の高精細スクリーニング『Co-Re SCREENING』や、滑らかな再現・高彩度をもたらすFMスクリーニング『TAFETA』との組み合わせで、高精細ニーズへの対応が可能になります。また、これらのスクリーニングを使用することで、印刷時のインキ使用量を削減することも可能です。

Co-Re SCREENING TAFETA

環境性 消費電力を大幅に低減

ECOモードの活用により、待機時の消費電力を大幅に抑えることが可能。また、完全無処理プレートとの組み合わせで「廃液ゼロ」も実現でき、より高次元な環境負荷削減・コストダウンが図れます。

安定性 つねに高い露光品質を発揮

新光源は、細線部の縦線と横線のバランスに優れ、忠実な網点描画が可能。従来機に比べ、露光品質・安定性が大きく向上しました。

効率性 長時間の連続出力が可能

操作性に優れたオートローダーを接続することで、露光中のプレート供給や、長時間連続運転が可能。また、「リモートモニタリング機能」により、稼働状況の確認や各種設定・操作を、遠隔地のPCからWebブラウザ経由で行なうことができ、出力管理の効率化が図れます。

「省資源」を実現するCTPソリューション

FUJIFILM
SUPERIA

完全無処理サーマルCTPプレート SUPERIA ZX

アルカリ現像やガム処理などの処理工程が一切不要。現像工程に関わる資材もエネルギーも不要で、廃液もゼロになり、環境負荷の低減に大きく貢献します。もちろん、品質や刷りやすさも高レベルで兼ね備えています。

サーマルCTPプレート SUPERIA XPシリーズ

富士フィルム独自のRDD(高速分散現像)技術により、現像補充量・廃液量を最大約40%低減(XP-F)。刷版工程の環境負荷低減に大きく貢献します。ロングランタイプや平台校正用も幅広くラインアップしています。