

主な価格改定対象商品またはサービス（価格改定日：2026年9月1日）

2026年6月1日

価格改定リスト（プリンター本体・オプション商品・関連商品）

Revoria Press PC2120

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

プリンター本体

| 商品名                   | 旧標準価格      | 新標準価格      |
|-----------------------|------------|------------|
| Revoria Press PC2120  | 44,460,000 | 48,906,000 |
| Revoria Press PC2120S | 48,792,000 | 53,672,000 |

プリントサーバー

| 商品名               | 旧標準価格      | 新標準価格      |
|-------------------|------------|------------|
| Revoria Flow PC31 | 11,400,000 | 12,540,000 |

オプション商品

| 商品名                      | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 特色拡張キット                  | 4,560,000 | 5,016,000 |
| 第1エンジンキット                | 3,420,000 | 3,762,000 |
| 第6エンジンキット                | 3,420,000 | 3,762,000 |
| マーキングモジュールキット            | 1,254,000 | 1,380,000 |
| ホワイトマーキングモジュールキット        | 1,254,000 | 1,380,000 |
| クリアトナーイネープリングキット         | 132,800   | 147,000   |
| ゴールドトナーイネープリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| シルバートナーイネープリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| ホワイトトナーイネープリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| テクスチャード紙トナーイネープリングキット    | 132,800   | 147,000   |
| カスタムレッドトナーイネープリングキット     | 132,800   | 147,000   |
| ピンクトナーイネープリングキット         | 132,800   | 147,000   |
| グリーントナーイネープリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| 圧着トナーイネープリングキット2         | 132,800   | 147,000   |
| 特殊トナー保管箱                 | 52,400    | 58,000    |
| 特殊トナー交換スターターキット          | 65,000    | 72,000    |
| メディア拡張キット                | 77,000    | 85,000    |
| 定着ウェブ保管箱                 | 13,700    | 16,000    |
| 大容量給紙トレイ C3-DS           | 1,222,000 | 1,345,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS         | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DS       | 1,881,000 | 2,070,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DSXL     | 2,223,000 | 2,446,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DS    | 3,363,000 | 3,700,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DSXL  | 3,705,000 | 4,076,000 |
| はがきセットガイド2               | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド  | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用ドッキングブラケット | 34,200    | 38,000    |
| 手差しトレイ                   | 330,000   | 363,000   |
| 長尺用手差しトレイ                | 396,000   | 436,000   |
| 長尺用給紙ガイド                 | 22,800    | 26,000    |
| 長尺用給紙延長キット               | 102,600   | 113,000   |
| ポジションアジャスター              | 49,000    | 54,000    |
| オフセットキャッチトレイ             | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ               | 66,000    | 73,000    |
| オフセットキャッチトレイ イネープリングキット  | 17,100    | 19,000    |
| インターフェイスデカラーD1           | 458,300   | 505,000   |

| 商品名                        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| インターポーザーD1                 | 264,000   | 291,000   |
| スタティックエリミネーターD1            | 1,129,000 | 1,242,000 |
| 大容量スタッカーA2                 | 1,700,000 | 1,870,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA2   | 2,394,000 | 2,634,000 |
| 大容量スタッカー延長キット              | 159,600   | 176,000   |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）      | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット           | 19,200    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2              | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1             | 1,689,000 | 1,858,000 |
| 紙折リユニットCD2                 | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーD6                  | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6               | 812,000   | 894,000   |
| フィニッシャーD パンチユニット2/4穴       | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーD パンチユニット2/3穴（US規格） | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット            | 27,000    | 30,000    |
| 長尺用延長キット2（ロング）             | 102,600   | 113,000   |
| 排出トレイ用積載ガイド                | 20,000    | 22,000    |
| スマートインスペクションシステム2          | 2,620,000 | 2,882,000 |
| スマートモニタリングゲート              | 3,320,000 | 3,652,000 |
| インターフェースケーブル（ミドル）          | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル 2M            | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）       | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）     | 34,200    | 38,000    |
| インターフェースケーブル2 6M           | 57,000    | 63,000    |
| モビリティープレートA                | 45,000    | 50,000    |
| モビリティープレートB                | 35,000    | 39,000    |
| モビリティープレートC                | 33,000    | 37,000    |
| 地震対策キット                    | 40,000    | 44,000    |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）         | 40,000    | 44,000    |
| モニターアーム                    | 120,000   | 132,000   |
| 電源コード（4m）                  | 10,000    | 11,000    |
| モニタービデオケーブル                | 45,000    | 50,000    |
| 追加CIDフォント（平成2書体）           | 40,000    | 44,000    |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）         | 272,000   | 300,000   |
| セキュリティ強化チップ                | 34,000    | 38,000    |
| Stand for Print Server     | 171,000   | 189,000   |

# Revoria Press PC1120

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体                |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 商品名                    | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Press PC1120   | 44,460,000 | 48,906,000 |
| Revoria Press PC1120S  | 48,792,000 | 53,672,000 |
| Revoria Press PC1120BC | オープン価格     | オープン価格     |

| プリントサーバー                         |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| 商品名                              | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Flow PC11                | 11,400,000 | 12,540,000 |
| Revoria Flow PC21                | 11,400,000 | 12,540,000 |
| Revoria Flow PC21 HW Upgrade Kit | 4,332,000  | 4,766,000  |

| オプション商品                  |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                      | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 特色拡張キット                  | 2,280,000 | 2,508,000 |
| 第1エンジンキット                | 1,710,000 | 1,881,000 |
| 第6エンジンキット                | 1,710,000 | 1,881,000 |
| マーキングモジュールキット            | 1,254,000 | 1,380,000 |
| ホワイトマーキングモジュールキット        | 1,254,000 | 1,380,000 |
| クリアトナーイネーブリングキット         | 132,800   | 147,000   |
| ゴールドトナーイネーブリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| シルバートナーイネーブリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| ホワイトトナーイネーブリングキット        | 132,800   | 147,000   |
| テクスチャード紙トナーイネーブリングキット    | 132,800   | 147,000   |
| カスタムレッドトナーイネーブリングキット     | 132,800   | 147,000   |
| ピンクトナーイネーブリングキット         | 132,800   | 147,000   |
| 圧着トナーイネーブリングキット          | 132,800   | 147,000   |
| 圧着トナーイネーブリングキット2         | 132,800   | 147,000   |
| 特殊トナー保管箱                 | 52,400    | 58,000    |
| 特殊トナー交換スターターキット          | 35,300    | 39,000    |
| メディア拡張キット                | 68,400    | 76,000    |
| 定着ウェブ保管箱                 | 13,700    | 16,000    |
| 大容量給紙トレイ C3-DS           | 1,222,000 | 1,345,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS         | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクシオン給紙トレイC1-DS       | 1,881,000 | 2,070,000 |
| エアーサクシオン給紙トレイC1-DSXL     | 2,223,000 | 2,446,000 |
| 重連用エアーサクシオン給紙トレイC1-DS    | 3,363,000 | 3,700,000 |
| 重連用エアーサクシオン給紙トレイC1-DSXL  | 3,705,000 | 4,076,000 |
| はがきセットガイド2               | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクシオン給紙トレイ用はがきセットガイド  | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクシオン給紙トレイ用ドッキングブラケット | 34,200    | 38,000    |
| 手差しトレイ                   | 330,000   | 363,000   |
| 長尺用手差しトレイ                | 396,000   | 436,000   |
| 長尺用給紙ガイド                 | 22,800    | 26,000    |
| 長尺用給紙延長キット               | 102,600   | 113,000   |
| ポジションアジャスター              | 49,000    | 54,000    |
| オフセットキャッチトレイ             | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ               | 66,000    | 73,000    |
| オフセットキャッチトレイ イネーブリングキット  | 17,100    | 19,000    |
| インターフェイスデカーラーD1          | 458,300   | 505,000   |
| インターポーターD1               | 264,000   | 291,000   |

| 商品名                       | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| スタティックエリミネーターD1           | 1,129,000 | 1,242,000 |
| 大容量スタッカーA1                | 1,621,000 | 1,784,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1 | 2,394,000 | 2,634,000 |
| 大容量スタッカー延長キット             | 159,600   | 176,000   |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）     | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット          | 19,200    | 22,000    |
| 小口トリマーフォールダーD1            | 1,689,000 | 1,858,000 |
| 紙折リユニットCD2                | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーD6                 | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6              | 812,000   | 894,000   |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴       | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーDパンチユニット2/3穴（US規格） | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット           | 27,000    | 30,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）             | 53,000    | 59,000    |
| 排出トレイ用積載ガイド               | 20,000    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2             | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 検査マネジメントシステム              | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 10GBASE-T SFP+MODULE      | 70,000    | 77,000    |
| インターフェースケーブル（ミドル）         | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル 2M           | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）      | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）    | 34,200    | 38,000    |
| インターフェースケーブル2 6M          | 57,000    | 63,000    |
| モビリティープレートA               | 45,000    | 50,000    |
| モビリティープレートB               | 35,000    | 39,000    |
| モビリティープレートC               | 33,000    | 37,000    |
| 地震対策キット                   | 40,000    | 44,000    |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）        | 40,000    | 44,000    |
| 追加CIDフォント（平成2書体）          | 78,000    | 86,000    |
| Stand for Print Server    | 171,000   | 189,000   |

## Revoria Press EC2100S / EC2100

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

### プリンター本体

| 商品名                    | 旧標準価格      | 新標準価格      |
|------------------------|------------|------------|
| Revoria Press EC2100   | 20,450,000 | 22,495,000 |
| Revoria Press EC2100S  | 20,950,000 | 23,045,000 |
| Revoria Press EC2100BC | 18,450,000 | 20,295,000 |

### プリントサーバー

| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|-------------------|-----------|-----------|
| Revoria Flow EC21 | 5,850,000 | 6,435,000 |

### オプション商品

| 商品名                        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| マーキングモジュールキット1             | 800,000   | 880,000   |
| マーキングモジュールキット2             | 800,000   | 880,000   |
| マーキングモジュールキット3             | 800,000   | 880,000   |
| ゴールドトナーイネーブリングキット          | 186,000   | 205,000   |
| シルバートナーイネーブリングキット          | 186,000   | 205,000   |
| ホワイトトナーイネーブリングキット          | 272,000   | 300,000   |
| クリアトナーイネーブリングキット           | 132,800   | 147,000   |
| テクスチャード紙トナーイネーブリングキット      | 132,800   | 147,000   |
| カスタムレッドトナーイネーブリングキット       | 132,800   | 147,000   |
| ピンクトナーイネーブリングキット           | 132,800   | 147,000   |
| 特殊トナー交換スターターキット            | 35,300    | 39,000    |
| 特殊トナー保管箱                   | 52,400    | 58,000    |
| スマートモニタリングゲート              | 3,320,000 | 3,652,000 |
| スマートインスペクションシステム           | 2,620,000 | 2,882,000 |
| 10GBASE-T SFP+MODULE       | 70,000    | 77,000    |
| 長尺用給紙ガイド                   | 22,800    | 26,000    |
| 大容量給紙トレイC3-DS              | 1,482,000 | 1,631,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS           | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DS         | 1,710,000 | 1,881,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DSXL       | 2,052,000 | 2,258,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DS      | 3,192,000 | 3,512,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DSXL    | 3,534,000 | 3,888,000 |
| はがきセットガイド2                 | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド    | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用封筒セットガイド     | 42,200    | 47,000    |
| 定着ウェブ保管箱                   | 13,700    | 16,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用ノーカーボン紙走行キット | 170,000   | 187,000   |
| モジュール固定ジャッキ                | 15,000    | 17,000    |
| オフセットキャッチトレイ               | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ                 | 66,000    | 73,000    |
| オフセットキャッチトレイイネーブリングキット     | 30,000    | 33,000    |
| キャッチトレイファンキット2             | 99,000    | 109,000   |
| インターフェイスデカラー-D1            | 458,300   | 505,000   |
| インターポザー-D1                 | 264,000   | 291,000   |
| スタティックエリミネーター-D1           | 1,129,000 | 1,242,000 |
| 大容量スタッカーA1                 | 1,621,000 | 1,784,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1   | 2,394,000 | 2,634,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA2   | 2,394,000 | 2,634,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）      | 91,200    | 101,000   |

| 商品名                        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット           | 19,200    | 22,000    |
| 大容量スタッカー延長キット              | 159,600   | 176,000   |
| フィニッシャーD6                  | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6               | 812,000   | 894,000   |
| 紙折リユニットCD2                 | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴        | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーDパンチユニット2/3穴（US規格）  | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）              | 53,000    | 59,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット            | 27,000    | 30,000    |
| 排出トレイ用積載ガイド                | 20,000    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2              | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1             | 1,689,000 | 1,858,000 |
| インターフェースケーブル（ミドル）          | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル2M             | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）       | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）     | 34,200    | 38,000    |
| インターフェースケーブル2 6M           | 57,000    | 63,000    |
| モビリティープレートA                | 45,000    | 50,000    |
| モビリティープレートC                | 33,000    | 37,000    |
| 地震対策キット                    | 40,000    | 44,000    |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）         | 40,000    | 44,000    |
| お知らせライトII                  | 106,000   | 117,000   |
| アテンションライト                  | 136,800   | 151,000   |
| Stand for Print Server     | 171,000   | 189,000   |
| SSDキット（2TB×1）              | 290,000   | 319,000   |
| Ripped-PDFエクスポートオプション      | 159,000   | 175,000   |
| 追加CIDフォント（平成2書体）           | 78,000    | 86,000    |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）         | 307,800   | 339,000   |
| Revoria Flowインターフェースケーブル6M | 38,000    | 42,000    |

# Revoria Press EC1100

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体              |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| 商品名                  | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Press EC1100 | 15,390,000 | 16,929,000 |

| プリントサーバー          |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| Revoria Flow EC11 | 5,700,000 | 6,270,000 |

| オプション商品                   |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                       | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 長尺用給紙ガイド                  | 22,800    | 26,000    |
| 大容量給紙トレイC3-DS             | 1,482,000 | 1,631,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS          | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DS        | 1,710,000 | 1,881,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DSXL      | 2,052,000 | 2,258,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DS     | 3,192,000 | 3,512,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DSXL   | 3,534,000 | 3,888,000 |
| はがきセットガイド2                | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド   | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用封筒セットガイド    | 42,200    | 47,000    |
| 定着ウェブ保管箱                  | 13,700    | 16,000    |
| オフセットキャッチトレイ              | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ                | 66,000    | 73,000    |
| オフセットキャッチトレイイネーブリングキット    | 30,000    | 33,000    |
| インターフェイスデカーラーD1           | 458,300   | 505,000   |
| インターポーザーD1                | 264,000   | 291,000   |
| 大容量スタッカーA1                | 1,621,000 | 1,784,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）     | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット          | 19,200    | 22,000    |
| 大容量スタッカー延長キット             | 159,600   | 176,000   |
| フィニッシャーD6                 | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6              | 812,000   | 894,000   |
| 紙折リユニットCD2                | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴       | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーDパンチユニット2/3穴（US規格） | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）             | 53,000    | 59,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット           | 27,000    | 30,000    |
| 排出トレイ用積載ガイド               | 20,000    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2             | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1            | 1,689,000 | 1,858,000 |
| お知らせライトII                 | 106,000   | 117,000   |
| アテンションライト                 | 136,800   | 151,000   |
| インターフェースケーブル（ミドル）         | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル2M            | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）      | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）    | 34,200    | 38,000    |
| モビリティプレートA                | 45,000    | 50,000    |
| モビリティプレートC                | 33,000    | 37,000    |
| 地震対策キット                   | 40,000    | 44,000    |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）        | 40,000    | 44,000    |
| Stand for Print Server    | 171,000   | 189,000   |

| 商品名                   | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|-----------------------|---------|----------------|
| Ripped-PDFエクスポートオプション | 159,000 | <b>175,000</b> |
| 追加CIDフォント（平成2書体）      | 78,000  | <b>86,000</b>  |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）    | 307,800 | <b>339,000</b> |
| SSDキット（2TB×1）         | 290,000 | <b>319,000</b> |

# Revoria Press SC285S / SC285

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体               |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 商品名                   | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Press SC285   | 12,800,000 | 14,080,000 |
| Revoria Press SC285S  | 13,300,000 | 14,630,000 |
| Revoria Press SC285BC | 10,800,000 | 11,880,000 |

| プリントサーバー          |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| Revoria Flow SC21 | 3,850,000 | 4,235,000 |

| オプション商品                    |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| マーキングモジュールキット1             | 800,000   | 880,000   |
| マーキングモジュールキット2             | 800,000   | 880,000   |
| マーキングモジュールキット3             | 800,000   | 880,000   |
| ゴールドトナーイネーブリングキット          | 125,000   | 138,000   |
| シルバートナーイネーブリングキット          | 125,000   | 138,000   |
| ホワイトトナーイネーブリングキット          | 165,000   | 182,000   |
| クリアトナーイネーブリングキット           | 82,000    | 91,000    |
| テクスチャード紙トナーイネーブリングキット      | 82,000    | 91,000    |
| カスタムレッドトナーイネーブリングキット       | 82,000    | 91,000    |
| ピンクトナーイネーブリングキット           | 82,000    | 91,000    |
| 特殊トナー交換スターターキット            | 35,300    | 39,000    |
| 特殊トナー保管箱                   | 52,400    | 58,000    |
| スマートモニタリングゲート              | 3,320,000 | 3,652,000 |
| スマートインスペクションシステム           | 2,620,000 | 2,882,000 |
| 10GBASE-T SFP+MODULE       | 70,000    | 77,000    |
| カラー操作パネル取り付けキット1           | 39,900    | 44,000    |
| 長尺用手差しトレイ                  | 396,000   | 436,000   |
| 長尺用給紙ガイド                   | 22,800    | 26,000    |
| 大容量給紙トレイ B1                | 547,200   | 602,000   |
| 大容量給紙トレイ B1-S              | 855,000   | 941,000   |
| 大容量給紙トレイ C3-DS             | 1,482,000 | 1,631,000 |
| 重連用大容量給紙トレイ C1-DS          | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイ C1-DS        | 1,710,000 | 1,881,000 |
| エアーサクション給紙トレイ C1-DSXL      | 2,052,000 | 2,258,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイ C1-DS     | 3,192,000 | 3,512,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイ C1-DSXL   | 3,534,000 | 3,888,000 |
| はがきセットガイド2                 | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド    | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用封筒セットガイド     | 42,200    | 47,000    |
| 定着ウェブ保管箱                   | 13,700    | 16,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用ノーカーボン紙走行キット | 170,000   | 187,000   |
| モジュール固定ジャッキ                | 15,000    | 17,000    |
| オフセットキャッチトレイ               | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ                 | 66,000    | 73,000    |
| キャッチトレイファンキット              | 99,000    | 109,000   |
| インターフェイスデカーラーD1            | 401,300   | 442,000   |
| インターフェイスデカーラー用接続キット        | 35,000    | 39,000    |
| インターポーザーD1                 | 264,000   | 291,000   |
| スタティックエリミネーターD1            | 1,129,000 | 1,242,000 |

| 商品名                      | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 大容量スタッカーA1               | 1,621,000 | 1,784,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1 | 2,394,000 | 2,634,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA2 | 2,394,000 | 2,634,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）    | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット         | 19,200    | 22,000    |
| 大容量スタッカー延長キット            | 159,600   | 176,000   |
| フィニッシャーD6                | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6             | 812,000   | 894,000   |
| 紙折リユニットCD2               | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴      | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーDパンチユニット2/3穴(US)  | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）            | 53,000    | 59,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット          | 27,000    | 30,000    |
| 排出トレイ用積載ガイド              | 20,000    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2            | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1           | 1,689,000 | 1,858,000 |
| フィニッシャーC5 2/4穴           | 659,000   | 725,000   |
| フィニッシャーC5 2/3穴（US規格）     | 672,000   | 740,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/4穴        | 725,000   | 798,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/3穴（US規格）  | 737,000   | 811,000   |
| 紙折リユニットCD3               | 922,000   | 1,015,000 |
| フィニッシャーC 65枚ステーブルユニット2   | 40,000    | 44,000    |
| インターフェースケーブル（ミドル）        | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル2M           | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）     | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）   | 34,200    | 38,000    |
| インターフェースケーブル2 6M         | 57,000    | 63,000    |
| モビリティープレートA              | 45,000    | 50,000    |
| モビリティープレートB              | 35,000    | 39,000    |
| モビリティープレートC              | 33,000    | 37,000    |
| 地震対策キット                  | 40,000    | 44,000    |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）       | 40,000    | 44,000    |
| お知らせライトII                | 106,000   | 117,000   |
| アテンションライト                | 136,800   | 151,000   |
| USB増設キット                 | 14,000    | 16,000    |
| アシストハンドル                 | 26,000    | 29,000    |
| 排気カバー                    | 69,000    | 76,000    |
| セカンダリーイーサネットキット          | 53,000    | 59,000    |
| サーバーレスオンデマンドプリントキット      | 72,000    | 80,000    |
| スキャン機能拡張キット              | 171,000   | 189,000   |
| USBメモリーキット               | 27,000    | 30,000    |
| 業務別らくらくスキャン Pro          | 211,000   | 233,000   |
| 業務別らくらくスキャン Light        | 53,000    | 59,000    |
| 業務別らくらくスキャン アップグレードキット   | 159,000   | 175,000   |
| 複製管理拡張キット                | 130,000   | 143,000   |
| ペーパーセキュリティキット            | 261,000   | 288,000   |
| イメージログキット                | 27,000    | 30,000    |
| サーバーレス認証連携キット            | 72,000    | 80,000    |
| サーバーレス認証連携キット（本体認証版）     | 72,000    | 80,000    |
| 外部認証キット                  | 198,000   | 218,000   |
| ICカードリーダーD（外付け型）         | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーB（外付け型）         | 79,000    | 87,000    |
| Stand for Print Server   | 171,000   | 189,000   |
| i1Pro 3キット               | 284,000   | 313,000   |

| 商品名                        | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|----------------------------|---------|----------------|
| Ripped-PDFエクスポートオプション      | 159,000 | <b>175,000</b> |
| 追加CIDフォント（平成2書体）           | 78,000  | <b>86,000</b>  |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）         | 307,800 | <b>339,000</b> |
| Revoria Flow機能拡張キット        | 680,000 | <b>748,000</b> |
| Revoria Flowインターフェースケーブル6M | 38,000  | <b>42,000</b>  |

## Revoria Press SC180 / SC170

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

### プリンター本体

| 商品名                 | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|---------------------|-----------|-----------|
| Revoria Press SC180 | 6,498,000 | 7,148,000 |
| Revoria Press SC170 | 5,757,000 | 6,333,000 |

### プリントサーバー

| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|-------------------|-----------|-----------|
| Revoria Flow SC11 | 2,964,000 | 3,261,000 |

### オプション商品

| 商品名                        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| カラー操作パネル取り付けキット1           | 39,900    | 44,000    |
| 長尺用手差しトレイ                  | 396,000   | 436,000   |
| 長尺用給紙ガイド                   | 22,800    | 26,000    |
| 大容量給紙トレイ（1段）               | 547,200   | 602,000   |
| 大容量給紙トレイB1-S               | 855,000   | 941,000   |
| 大容量給紙トレイC3-DS              | 1,482,000 | 1,631,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS           | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DS         | 1,710,000 | 1,881,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DSXL       | 2,052,000 | 2,258,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DS      | 3,192,000 | 3,512,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DSXL    | 3,534,000 | 3,888,000 |
| はがきセットガイド2                 | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド    | 11,400    | 13,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用封筒セットガイド     | 42,200    | 47,000    |
| 定着ウェブ保管箱                   | 13,700    | 16,000    |
| オフセットキャッチトレイ               | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ                 | 66,000    | 73,000    |
| キャッチトレイファンキット              | 99,000    | 109,000   |
| フィニッシャーC5 2/4穴             | 659,000   | 725,000   |
| フィニッシャーC5 2/3穴（US規格）       | 672,000   | 740,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/4穴          | 725,000   | 798,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/3穴（US規格）    | 737,000   | 811,000   |
| 紙折リユニットCD3                 | 922,000   | 1,015,000 |
| フィニッシャーC 65枚ステープルユニット2     | 40,000    | 44,000    |
| インターフェイスデカラーD1             | 401,300   | 442,000   |
| インターポーザーD1                 | 264,000   | 291,000   |
| 大容量スタッカーA1                 | 1,621,000 | 1,784,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）      | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット           | 19,200    | 22,000    |
| 大容量スタッカー延長キット              | 159,600   | 176,000   |
| フィニッシャーD6                  | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6               | 812,000   | 894,000   |
| 紙折リユニットCD2                 | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーD パンチユニット2/4穴       | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーD パンチユニット2/3穴（US規格） | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）              | 53,000    | 59,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット            | 27,000    | 30,000    |
| 排出トレイ用積載ガイド                | 20,000    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2              | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1             | 1,689,000 | 1,858,000 |

| 商品名                    | 旧標準価格   | 新標準価格   |
|------------------------|---------|---------|
| お知らせライトII              | 106,000 | 117,000 |
| アテンションライト              | 136,800 | 151,000 |
| USB増設キット               | 14,000  | 16,000  |
| アシストハンドル               | 26,000  | 29,000  |
| インターフェースケーブル（ミドル）      | 7,000   | 7,700   |
| インターフェースケーブル2M         | 6,700   | 7,400   |
| インターフェースケーブル2（EXロング）   | 28,500  | 32,000  |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M） | 34,200  | 38,000  |
| セカンダリーイーサネットキット        | 53,000  | 59,000  |
| サーバーレスオンデマンドプリントキット    | 72,000  | 80,000  |
| スキャン機能拡張キット            | 171,000 | 189,000 |
| USBメモリーキット             | 27,000  | 30,000  |
| 業務別らくらくスキャンPro         | 211,000 | 233,000 |
| 業務別らくらくスキャン Light      | 53,000  | 59,000  |
| 業務別らくらくスキャン アップグレードキット | 159,000 | 175,000 |
| 複製管理拡張キット              | 130,000 | 143,000 |
| ペーパーセキュリティキット          | 261,000 | 288,000 |
| イメージログキット              | 27,000  | 30,000  |
| サーバーレス認証連携キット          | 72,000  | 80,000  |
| サーバーレス認証連携キット（本体認証版）   | 72,000  | 80,000  |
| 外部認証キット                | 198,000 | 218,000 |
| データ上書き消去キット            | 93,000  | 103,000 |
| ICカードリーダーD（外付け型）       | 79,000  | 87,000  |
| ICカードリーダーB（外付け型）       | 79,000  | 87,000  |
| モビリティプレートA             | 45,000  | 50,000  |
| モビリティプレートB             | 35,000  | 39,000  |
| モビリティプレートC             | 33,000  | 37,000  |
| 地震対策キット                | 40,000  | 44,000  |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）     | 40,000  | 44,000  |
| Stand for Print Server | 171,000 | 189,000 |
| i1Pro 3キット             | 284,000 | 313,000 |
| Ripped-PDFエクスポートオプション  | 159,000 | 175,000 |
| 追加CIDフォント（平成2書体）       | 78,000  | 86,000  |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）     | 307,800 | 339,000 |
| 基幹データプリント              | 15,000  | 17,000  |

# Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体             |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 商品名                 | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Press E1100 | 5,928,000  | 6,521,000  |
| Revoria Press E1110 | 8,812,000  | 9,694,000  |
| Revoria Press E1125 | 10,693,000 | 11,763,000 |
| Revoria Press E1136 | 12,597,000 | 13,857,000 |

| プリントサーバー                        |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                             | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| Revoria Flow E11                | 3,990,000 | 4,389,000 |
| Revoria Flow E21                | 4,190,000 | 4,609,000 |
| Revoria Flow E21 HW Upgrade Kit | 1,593,000 | 1,753,000 |

| オプション商品                           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 手差しトレイ                            | 330,000   | 363,000   |
| 手差しトレイイネーブリングキット                  | 45,600    | 51,000    |
| 大容量給紙トレイC1-D2                     | 540,000   | 594,000   |
| 大容量給紙トレイB1-S                      | 570,000   | 627,000   |
| 大容量給紙トレイC3-DS                     | 1,320,000 | 1,452,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS                  | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクション給紙トレイC1-DS                | 1,710,000 | 1,881,000 |
| 重連用エアーサクション給紙トレイC1-DS             | 3,192,000 | 3,512,000 |
| はがきセットガイド2                        | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイド           | 11,400    | 13,000    |
| 事前印刷用紙対応キット                       | 205,200   | 226,000   |
| オフセットキャッチトレイ                      | 66,000    | 73,000    |
| オフセットキャッチトレイイネーブリングキット            | 17,100    | 19,000    |
| キャッチトレイファンキット                     | 99,000    | 109,000   |
| インターフェイスデカーラーD1                   | 458,300   | 505,000   |
| インターポーザーD1                        | 264,000   | 291,000   |
| 検査マネジメントシステム                      | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 10GBASE-T SFP+MODULE              | 70,000    | 77,000    |
| 大容量スタッカーA1                        | 1,621,000 | 1,784,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1          | 2,394,000 | 2,634,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA2          | 2,394,000 | 2,634,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）             | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット                  | 19,200    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2                     | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 紙折リユニットCD2                        | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーD6                         | 629,000   | 692,000   |
| 中とじフィニッシャーD6                      | 834,000   | 918,000   |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴               | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャー Dパンチユニット2/3穴(US規格)        | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット                          | 22,800    | 26,000    |
| 小口トリマーフォールダーD1                    | 1,689,000 | 1,858,000 |
| ウイングテーブル                          | 14,000    | 16,000    |
| お知らせライトII                         | 106,000   | 117,000   |
| USB増設キット                          | 14,000    | 16,000    |
| Adobe® PostScript® 3™キット(平成3書体)   | 307,800   | 339,000   |
| Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体) | 285,000   | 314,000   |

| 商品名                                    | 旧標準価格   | 新標準価格   |
|----------------------------------------|---------|---------|
| 多言語フォントキット                             | 60,000  | 66,000  |
| セカンダリーイーサネットキット                        | 53,000  | 59,000  |
| サーバーレスオンデマンドプリントキット                    | 72,000  | 80,000  |
| スキャン機能拡張キット                            | 171,000 | 189,000 |
| 外部アクセスキット                              | 66,000  | 73,000  |
| USBメモリーキット                             | 51,300  | 57,000  |
| 業務別らくらくスキャンPro                         | 211,000 | 233,000 |
| 業務別らくらくスキャン Light                      | 53,000  | 59,000  |
| 業務別らくらくスキャン アップグレードキット                 | 159,000 | 175,000 |
| クラウド連携アプリケーション for kintone             | 169,000 | 186,000 |
| 複製管理拡張キット                              | 130,000 | 143,000 |
| データ上書き消去キット                            | 112,000 | 124,000 |
| ペーパーセキュリティキット                          | 261,000 | 288,000 |
| イメージログキット                              | 27,000  | 30,000  |
| イメージログキット(Adobe® PostScript® 3™)       | 47,000  | 52,000  |
| 外部認証キット                                | 198,000 | 218,000 |
| サーバーレス認証連携キット                          | 72,000  | 80,000  |
| サーバーレス認証連携キット（本体認証版）                   | 72,000  | 80,000  |
| ICカードリーダーB（本体内蔵型）                      | 79,000  | 87,000  |
| ICカードリーダーD（本体内蔵型）                      | 79,000  | 87,000  |
| 指静脈認証システム                              | 206,000 | 227,000 |
| 拡張メモリーオプション                            | 100,300 | 111,000 |
| 無停電電源装置                                | 342,000 | 377,000 |
| 電源タップ(3口)                              | 34,200  | 38,000  |
| Stand for Print Server                 | 171,000 | 189,000 |
| Revoria Flow Eシリーズ 日本語12書体 ソフトウェアライセンス | 399,000 | 439,000 |
| アテンションライト                              | 136,800 | 151,000 |
| インターフェースケーブル（ミドル）                      | 7,000   | 7,700   |
| インターフェースケーブル 2M                        | 6,700   | 7,400   |
| インターフェースケーブル2（EXロング）                   | 28,500  | 32,000  |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）                 | 34,200  | 38,000  |
| 5M電源コード200V                            | 12,500  | 14,000  |
| 地震対策キット                                | 40,000  | 44,000  |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）                     | 40,000  | 44,000  |
| モビリティープレートA                            | 45,000  | 50,000  |
| モビリティープレートC                            | 33,000  | 37,000  |

## Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体              |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| 商品名                  | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| Revoria Press E1110P | 9,936,000  | 10,930,000 |
| Revoria Press E1125P | 11,703,000 | 12,874,000 |
| Revoria Press E1136P | 13,595,000 | 14,955,000 |

| オプション商品                                |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                                    | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 手差しトレイ                                 | 330,000   | 363,000   |
| 手差しトレイイネーブリングキット                       | 45,600    | 51,000    |
| 大容量給紙トレイC1-D2                          | 540,000   | 594,000   |
| 大容量給紙トレイB1-S                           | 570,000   | 627,000   |
| 大容量給紙トレイC3-DS                          | 1,320,000 | 1,452,000 |
| 重連用大容量給紙トレイC1-DS                       | 1,222,000 | 1,345,000 |
| エアーサクシオン給紙トレイC1-DS                     | 1,710,000 | 1,881,000 |
| 重連用エアーサクシオン給紙トレイC1-DS                  | 3,192,000 | 3,512,000 |
| はがきセットガイド2                             | 12,000    | 14,000    |
| エアーサクシオン給紙トレイ用はがきセットガイド                | 11,400    | 13,000    |
| 事前印刷用紙対応キット                            | 205,200   | 226,000   |
| インターフェイスデカーラーD1                        | 458,300   | 505,000   |
| インターポーザーD1                             | 264,000   | 291,000   |
| 検査マネジメントシステム                           | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 10GBASE-T SFP+MODULE                   | 70,000    | 77,000    |
| 大容量スタッカーA1                             | 1,621,000 | 1,784,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1               | 2,394,000 | 2,634,000 |
| トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA2               | 2,394,000 | 2,634,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）                  | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット                       | 19,200    | 22,000    |
| 天地トリマークリーサーD2                          | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 紙折リユニットCD2                             | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーD6                              | 629,000   | 692,000   |
| 中とじフィニッシャーD6                           | 834,000   | 918,000   |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴                    | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャー Dパンチユニット2/3穴(US規格)             | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット                               | 22,800    | 26,000    |
| 小口トリマーフォールダーD1                         | 1,689,000 | 1,858,000 |
| ウイングテーブル                               | 14,000    | 16,000    |
| Revoria Flow E21 HW Upgrade Kit        | 1,593,000 | 1,753,000 |
| 拡張メモリーオプション                            | 100,000   | 110,000   |
| 拡張メモリーオプション                            | 100,300   | 111,000   |
| 無停電電源装置                                | 342,000   | 377,000   |
| 電源タップ(3口)                              | 34,200    | 38,000    |
| Stand for Print Server                 | 171,000   | 189,000   |
| Revoria Flow Eシリーズ 日本語12書体 ソフトウェアライセンス | 399,000   | 439,000   |
| アテンションライト                              | 136,800   | 151,000   |
| インターフェースケーブル（ミドル）                      | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル 2M                        | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）                   | 28,500    | 32,000    |
| インターフェースケーブル2（EXロング4M）                 | 34,200    | 38,000    |
| 5M電源コード200V                            | 12,500    | 14,000    |
| 地震対策キット                                | 40,000    | 44,000    |

| 商品名                | 旧標準価格  | 新標準価格         |
|--------------------|--------|---------------|
| 地震対策キット（大容量スタッカー用） | 40,000 | <b>44,000</b> |
| モビリティプレートA         | 45,000 | <b>50,000</b> |
| モビリティプレートC         | 33,000 | <b>37,000</b> |
| モビリティプレートD         | 33,000 | <b>37,000</b> |

# ApeosPro C810 / C750 / C650

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体       |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 商品名           | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| ApeosPro C810 | 6,811,000 | 7,493,000 |
| ApeosPro C750 | 6,216,000 | 6,838,000 |
| ApeosPro C650 | 5,462,000 | 6,009,000 |

| プリントサーバー          |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| GP Controller D01 | 1,767,000 | 1,944,000 |
| GP Controller D02 | 2,340,000 | 2,574,000 |

| オプション商品                   |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                       | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 長尺用紙セットガイド                | 33,000    | 37,000    |
| 大容量給紙トレイB1                | 237,000   | 261,000   |
| 大容量給紙トレイB1-S              | 595,000   | 655,000   |
| 大容量給紙トレイC3-DS             | 1,320,000 | 1,452,000 |
| ポジションアジャスター               | 49,000    | 54,000    |
| はがきセットガイド2                | 12,000    | 14,000    |
| 長尺用手差しトレイ                 | 396,000   | 436,000   |
| シンプルキャッチトレイ               | 18,000    | 20,000    |
| オフセットキャッチトレイ              | 66,000    | 73,000    |
| ロングキャッチトレイ                | 66,000    | 73,000    |
| キャッチトレイファンキット             | 99,000    | 109,000   |
| 大容量スタッカーA1                | 1,621,000 | 1,784,000 |
| スタッカーカート（大容量スタッカー用台車）     | 91,200    | 101,000   |
| 大容量スタッカーパネル傾斜キット          | 19,200    | 22,000    |
| 大容量スタッカー延長キット             | 159,600   | 176,000   |
| インターフェイスデカーラーD1           | 401,300   | 442,000   |
| フィニッシャーC4                 | 540,000   | 594,000   |
| フィニッシャーC4 2/4穴            | 620,000   | 682,000   |
| フィニッシャーC4 2/3穴（US規格）      | 632,000   | 696,000   |
| フィニッシャーC5 2/4穴            | 659,000   | 725,000   |
| フィニッシャーC5 2/3穴（US規格）      | 672,000   | 740,000   |
| 中とじフィニッシャーC4              | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーC4 2/4穴         | 685,000   | 754,000   |
| 中とじフィニッシャーC4 2/3穴（US規格）   | 698,000   | 768,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/4穴         | 725,000   | 798,000   |
| 中とじフィニッシャーC5 2/3穴（US規格）   | 737,000   | 811,000   |
| 紙折リユニットCD3                | 922,000   | 1,015,000 |
| フィニッシャーC 65枚ステープルユニット2    | 40,000    | 44,000    |
| フィニッシャーD6（スリム構成）          | 1,161,000 | 1,278,000 |
| フィニッシャーD6（デカーラー構成）        | 1,165,000 | 1,282,000 |
| 中とじフィニッシャーD6（スリム構成）       | 1,399,000 | 1,539,000 |
| 中とじフィニッシャーD6（デカーラー構成）     | 1,402,000 | 1,543,000 |
| 中とじフィニッシャーD6（三方断裁構成）      | 5,961,000 | 6,558,000 |
| 紙折リユニットCD2                | 924,000   | 1,017,000 |
| フィニッシャーDパンチユニット2/4穴       | 79,000    | 87,000    |
| フィニッシャーDパンチユニット2/3穴（US規格） | 79,000    | 87,000    |
| 長尺用延長キット（ロング）             | 53,000    | 59,000    |
| フィニッシャートレイ延長キット           | 27,000    | 30,000    |

| 商品名                               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 排出トレイ用積載ガイド                       | 20,000    | 22,000    |
| インターポーザーD1                        | 264,000   | 291,000   |
| 天地トリマークリーサーD2                     | 2,259,000 | 2,485,000 |
| 小口トリマーフォールダーD1                    | 1,689,000 | 1,858,000 |
| 英文キット                             | 3,900     | 4,300     |
| ウイングテーブル                          | 14,000    | 16,000    |
| ウイングテーブル（顔認証システム用）                | 14,000    | 16,000    |
| USB増設キット                          | 14,000    | 16,000    |
| お知らせライトII                         | 106,000   | 117,000   |
| アシストハンドル                          | 26,000    | 29,000    |
| インターフェースケーブル（ミドル）                 | 7,000     | 7,700     |
| インターフェースケーブル2M                    | 6,700     | 7,400     |
| インターフェースケーブル2（EXロング）              | 28,500    | 32,000    |
| エミュレーションキット                       | 66,000    | 73,000    |
| Adobe® PostScript® 3™キット（平成2書体）   | 211,000   | 233,000   |
| Adobe® PostScript® 3™キット（モリサワ2書体） | 363,000   | 400,000   |
| Adobe® PostScript® 3™キット（モリサワ5書体） | 632,000   | 696,000   |
| 多言語フォントキット                        | 60,000    | 66,000    |
| セカンダリーイーサネットキット                   | 53,000    | 59,000    |
| 無線キット2                            | 53,000    | 59,000    |
| サーバーレスオンデマンドプリントキット               | 72,000    | 80,000    |
| スキャン機能拡張キット                       | 148,000   | 163,000   |
| 外部アクセスキット                         | 66,000    | 73,000    |
| USBメモリーキット                        | 27,000    | 30,000    |
| 業務別らくらくスキャン Pro                   | 211,000   | 233,000   |
| 業務別らくらくスキャン Light                 | 53,000    | 59,000    |
| 業務別らくらくスキャン アップグレードキット            | 159,000   | 175,000   |
| ファクスキット3                          | 185,000   | 204,000   |
| ファクスワンタッチボタン                      | 14,000    | 16,000    |
| ファクスポート増設キット3                     | 66,000    | 73,000    |
| G3増設ポートキット3                       | 132,000   | 146,000   |
| IPファクス（SIP）キット                    | 27,000    | 30,000    |
| ハンドセット1                           | 27,000    | 30,000    |
| TEL/FAX切り替えキット                    | 45,000    | 50,000    |
| ペーパーレスファクス仕分けキット                  | 53,000    | 59,000    |
| 複製管理拡張キット                         | 130,000   | 143,000   |
| データ上書き消去キット                       | 93,000    | 103,000   |
| ペーパーセキュリティキット                     | 261,000   | 288,000   |
| イメージログキット                         | 27,000    | 30,000    |
| イメージログキット（Adobe® PostScript® 3™）  | 47,000    | 52,000    |
| 外部認証キット                           | 198,000   | 218,000   |
| サーバーレス認証連携キット                     | 72,000    | 80,000    |
| サーバーレス認証連携キット（本体認証版）              | 72,000    | 80,000    |
| ICカードリーダーD（本体内蔵型）                 | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーD（外付け型）                  | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーD（ウイング内蔵型）               | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーB（本体内蔵型）                 | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーB（外付け型）                  | 79,000    | 87,000    |
| ICカードリーダーB（ウイング内蔵型）               | 79,000    | 87,000    |
| 指静脈認証システム                         | 206,000   | 227,000   |
| アクセサリーテーブルA                       | 3,900     | 4,300     |
| アクセサリーテーブルB                       | 3,900     | 4,300     |
| グラフィックボードオプション                    | 66,000    | 73,000    |
| 拡張メモリーオプション                       | 100,300   | 111,000   |

| 商品名                   | 旧標準価格   | 新標準価格   |
|-----------------------|---------|---------|
| 拡張スプールオプション           | 129,000 | 142,000 |
| 拡張HDDオプション            | 101,500 | 112,000 |
| LCDモニター               | 73,000  | 81,000  |
| キーボード                 | 35,000  | 39,000  |
| マウス                   | 19,000  | 21,000  |
| i1Pro 3キット            | 284,000 | 313,000 |
| 追加CIDフォント（モリサワ7書体）    | 307,800 | 339,000 |
| 追加CIDフォント（平成2書体）      | 78,000  | 86,000  |
| APPE Kit              | 264,000 | 291,000 |
| JDFオプション              | 136,800 | 151,000 |
| Ripped-PDFエクスポートオプション | 159,000 | 175,000 |
| 地震対策キット               | 40,000  | 44,000  |
| 地震対策キット（大容量スタッカー用）    | 40,000  | 44,000  |
| モビリティプレートA            | 45,000  | 50,000  |
| モビリティプレートC            | 33,000  | 37,000  |

#### リファレンスマニュアル

| 商品名                      | 旧標準価格  | 新標準価格  |
|--------------------------|--------|--------|
| リファレンスマニュアル（ART IV対応）    | 14,000 | 16,000 |
| リファレンスマニュアル（ESC/P対応）     | 14,000 | 16,000 |
| リファレンスマニュアル（PC-PR201H対応） | 14,000 | 16,000 |
| リファレンスマニュアル（HP-GL/2対応）   | 20,000 | 22,000 |

# Revoria Press CF191 / CF168、Revoria Press CF135

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

| プリンター本体             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| 商品名                 | 旧標準価格       | 新標準価格       |
| Revoria Press CF191 | 111,000,000 | 122,100,000 |
| Revoria Press CF168 | 88,000,000  | 96,800,000  |
| Revoria Press CF135 | 67,000,000  | 73,700,000  |

| オプション商品(対象機種：CF191 / CF168) |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 商品名                         | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 地震対策キット                     | 335,000   | 369,000   |
| 用紙箱押えオプション                  | 402,000   | 443,000   |
| 重連・前後処理接続オプション              | 2,234,000 | 2,458,000 |
| 重連・前後処理接続増設キット              | 447,000   | 492,000   |
| OSアップグレードキット                | 300,000   | 330,000   |

| オプション商品(対象機種：CF168) |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 商品名                 | 旧標準価格      | 新標準価格      |
| スピードアップキット          | 27,928,000 | 30,721,000 |

| オプション商品(対象機種：CF135) |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| 商品名                 | 旧標準価格   | 新標準価格   |
| 地震対策キット             | 346,000 | 381,000 |
| パトロールライト            | 139,000 | 153,000 |

# 富士ゼロックスブランド プロダクションプリンター オプション

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

## Iridesse Production Press（販売終了商品）

| 商品名                                                            | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| GX Print Server for the Iridesse Production Press SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |
| プリンター操作用 PC                                                    | 370,000 | <b>407,000</b> |
| プリンター操作用 PC モニタービデオケーブル                                        | 8,500   | <b>9,400</b>   |

## Color 1000i Press（販売終了商品）

| 商品名                                | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|------------------------------------|---------|----------------|
| PX1000 Print Server 4 SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |
| プリンター操作用 PC                        | 370,000 | <b>407,000</b> |
| LCDモニター                            | 73,000  | <b>81,000</b>  |

## B9136/B9125/B9110 Light Publisher (Model-GX)（販売終了商品）

| 商品名                                        | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| GX Print Server for B9 Series SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |

## B9136/B9125/B9110 Printer（販売終了商品）

| 商品名                                        | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| GX Print Server for B9 Series SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |

## DocuColor 7171 P (Model-ST)（販売終了商品）

| 商品名                               | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| PX710 Print Server 2 SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |

## DocuColor 1450 GA（Model-NE）（販売終了商品）

| 商品名                                           | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| PX140 Print Server U2 (Model-NE) SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |

## DocuColor 7171 P / DocuColor 5656 PN（販売終了商品）

| 商品名                               | 旧標準価格   | 新標準価格          |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| PX710 Print Server 2 SWアップグレードキット | 180,000 | <b>198,000</b> |

主な価格改定対象商品またはサービス（価格改定日：2026年9月1日）

2026年8月14日

価格改定リスト（プリンター本体・オプション商品・関連商品）

※リストに記載のない商品につきましては、改定日以降に当社HPまたは担当営業にご確認ください。

単位：円（税別）

Revoria Press EC2100S / EC2100

| オプション商品           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 大容量スタッカーA2        | 1,700,000 | 1,870,000 |
| スマートインスペクションシステム2 | 2,620,000 | 2,882,000 |
| スマートモニタリングゲート     | 3,320,000 | 3,652,000 |

Revoria Press SC285S / SC285

| オプション商品           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 商品名               | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 大容量スタッカーA2        | 1,700,000 | 1,870,000 |
| スマートインスペクションシステム2 | 2,620,000 | 2,882,000 |
| スマートモニタリングゲート     | 3,320,000 | 3,652,000 |

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

| オプション商品         |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 商品名             | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 検査マネジメントシステム2   | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 検査マネジメントシステム2   | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 大容量スタッカーA2      | 1,700,000 | 1,870,000 |
| フィニッシャーD6       | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6    | 812,000   | 894,000   |
| フィニッシャートレイ延長キット | 27,000    | 30,000    |

Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P

| オプション商品         |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| 商品名             | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 検査マネジメントシステム2   | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 検査マネジメントシステム2   | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 大容量スタッカーA2      | 1,700,000 | 1,870,000 |
| フィニッシャーD6       | 606,000   | 667,000   |
| 中とじフィニッシャーD6    | 812,000   | 894,000   |
| フィニッシャートレイ延長キット | 27,000    | 30,000    |

ApeosPro C810 / C750 / C650

| オプション商品    |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 商品名        | 旧標準価格     | 新標準価格     |
| 大容量スタッカーA2 | 1,700,000 | 1,870,000 |