

ApeosPort® Print C2410SD

A4 컬러 프린터

기능



Colour



24 ppm



프린트



고성능 및 생산성

- 작업 공간 어디에서나 적합한 컴팩트한 디자인
- 첫 페이지 인쇄 시간은 10.9 초로 최대 24 ppm의 고속 컬러 프린트
- 카드 스톡 용지, 작은 크기 용지 및 봉투를 지원하는 유연한 용지 처리
- 내장 Wi-Fi, 기가비트 이더넷 또는 USB로 손쉽게 연결

쉽고 간편한 조작


- 2 라인 디스플레이를 통해 시스템 정보를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.

보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 프린터 기능에 대한 액세스 제어
- 메모리의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원



제품 사양

인쇄	
디스플레이	2 선 단색 (APA) LCD 디스플레이
인쇄 속도	흑백: 24 ppm (A4) , 컬러: 24 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간*1	흑백: 10.9 초 , 컬러: 10.9 초
인쇄 해상도	흑백: 4800 컬러 품질(600 x 600 dpi), 컬러: 4800 컬러 품질(600 x 600 dpi)
메모리	512 MB
하드 디스크	사용 할 수 없음
소모품	
레이저 카트리지 용량	4,500 페이지 흑백 대용량 카트리지 / 4,500 페이지 컬러 (CMY) 대용량 카트리지 1,500 페이지 흑백 카트리지 / 1,500 페이지 컬러 (CMY) 카트리지
제품과 함께 카트리지 배송	750 페이지 흑백 반환 프로그램 토너 카트리지/ 500 페이지 컬러 (CMY) 반환 프로그램 토너 카트리지
용지 취급	
표준 용지 취급	100 매 출력함, 통합 듀플렉스, 낱장 용지 수동 공급 슬롯, 250 매 입력 용
용지 입력 용량 (표준/최대)	250+1 페이지 75gsm
용지 출력함 용량 (표준/최대)	100 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	종이 라벨, 카드 스톡 용지, 일반 용지, 봉투, 광택 용지
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, Hagaki 카드, 편지, B5 봉투, 성명서, C5 봉투, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
일반 사양	
표준 포트	802.11b/g/n 무선, USB 2.0 사양 고속 인증 (유형 B), 이더넷 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
소음 레벨 (동작시)	프린트: 52 dBA
권장 사용 환경*2	습도 : 8 ~ 80 %*3 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32 ° C*4 (응축으로 인한 오류 제외)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 중량 (kg)	244 x 412 x 395 mm / 16.1 kg

*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *2: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. *3: 습도가 80%일 때 온도는 25.5° C 이하입니다. *4: 온도가 32° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

소모품*1

상품명	상품 코드	페이지 용량
검정색 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351267	최대 1,500
시안색 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351268	최대 1,500
마젠타색 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351269	최대 1,500
노랑색 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351270	최대 1,500
검정색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351263	최대 4,500
시안색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351264	최대 4,500
마젠타색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351265	최대 4,500
노랑색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT351266	최대 4,500
검정색 대용량 토너 카트리지	CT351291	최대 4,500
시안색 대용량 토너 카트리지	CT351292	최대 4,500
마젠타색 대용량 토너 카트리지	CT351293	최대 4,500
노랑색 대용량 토너 카트리지	CT351294	최대 4,500
페 잉크 용기	CWAA0973	최대 15,000

*1: ISO/IEC 19798 을 준수한 이 페이지까지의 단면(단면) 모드에서의 평균 연속 검정 또는 연속 복합 색상(CMY) 공식 산출량.
*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반품하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

참고
사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보증하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.