

## Apeos C5240

A4 컬러 복합기



# 새로운 시대, 새로운 Apeos


새로운 "Apeos"는 높은 수준의 보안 및 손쉬운 조작 성능을 포함한 최신 기능을 제공함으로써 시대의 흐름에 따른 다양한 비즈니스를 지원합니다. "Apeos" 복합기는 다양한 솔루션 및 서비스와 원활하게 연결할 수 있기 때문에 언제 어디서나 새롭고 신속한 원격 업무 환경을 구현합니다.




업무 효율 향상을 위한  
고성능 복합기



신속하고 간단한 작동




원활한 원격 업무 수행



환경에 미치는 영향을  
최소화하려는 노력



중요 정보 보안



신뢰할 수 있는 지원  
시스템

높은 생산성으로 작업 그룹에 대응하는 플래그십 모델 A4 컬러 복합기

Apeos C5240 A4

| 복사/프린트            | 스캔                          | 팩스*3         | 프린트 해상도             | 조작 패널       | 피니셔/분류기 |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------|
| 컬러/흑백<br>52 ppm*1 | 컬러 83 ppm*2<br>흑백 104 ppm*2 | Super G3 Fax | 1,200 x 2,400 dpi*4 | 7" 컬러 터치스크린 | 옵션*5    |

• 무선랜 지원 • 모바일 지원 • 클라우드 연동 • 보안

\*1: A4/B5 크기 용지. 이미지 품질 조정으로 인해 프린트 속도가 떨어질 수 있습니다.

\*2: 자동 양면 원고 이송 장치를 사용하는 경우 (1 pass 양면 스캔 시, 표준 문서 (A4), 200 dpi, 폴더로 스캔) 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

\*3: 옵션.

\*4: 프린트 기능.

\*5: Model-CPS-EX만 지원됩니다.

# 업무 효율 향상을 위한 고성능 복합기

## 신속한 사용성

52 ppm\*1의 고속 프린트.

- 고속 부팅 모드는 6초 내에 작동 패널을 준비합니다\*2
- 단 약 1초만에 저전력 모드로 전환되는 조작부\*3
- 52 ppm\*1의 컬러 및 흑백 고속 프린트
- 첫 장 복사 출력 시간: 컬러 5.2초, 컬러 7.0초
- 대량 컬러 프린트를 수행할 때 관리자/카운터 서비스에 유용

\*1: A4/B5 크기 용지의 경우. 이미지 품질 조정으로 인해 속도가 저하될 수 있습니다.  
\*2: 본체 상태 및 옵션 구성에 따라 6초 내에 작동하지 않거나 6초 이상 걸릴 수 있습니다.  
\*3: 수면 모드 시간은 저전력 모드보다 길게 설정해야 합니다.

대량 프린트에 대응하는 트레이 확장 가능성.

- 700매\* 표준 급지
- 다양한 용지/크기의 프린트를 지원하는 4 트레이 모듈을 추가할 수 있습니다.
- 다양한 크기의 비즈니스 양식 프린트를 지원하는 4 트레이 모듈을 추가할 수 있습니다.
- 프린트 요구에 맞는 강력하고 유연한 옵션

\* 80 gsm 용지.



## 신속한 대량 스캔

83 ppm\*의 1 pass 컬러 양면 스캔.

- 자동 양면 원고 이송 장치(DADF) 기본 장착
- 양면 원고를 한 번에 스캔할 수 있습니다. 원고를 반전할 필요가 없기 때문에 원고를 보호합니다.
- 최대 100매의 원고 보급 가능

\* DADF를 사용하는 경우(1 pass 양면 스캔 시, 표준 문서(A4), 200 dpi, 풀더로 스캔) 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

## 사용자 친화적인 7인치 컬러 터치 패널

- 사용자 지정이 가능한 화면 아이콘 레이아웃
- 간편하고 매끄러운 일상적인 작업 흐름
- A3 복합기와 동일한 조작성 제공



## 후처리를 지원하면서도 컴팩트한 기기

- 공간 절약형 피니셔 S\*
- 자동 스테이플

\* 옵션. Model-CPS-EX만 지원됩니다.




배출 트레이 용량은 500매 스테이플 위치는 1곳.  
중요: 피니셔는 복사, 프린트, 팩스를 지원합니다.

- 공간 절약형 분류기\*
- 부사별, 사용자별, 작업별로 배출 트레이를 전환하여 사용

\* 옵션. Model-CPS-EX만 지원됩니다.



배출 트레이 용량은 장착된 분류기별로 100매입니다.  
중요: 분류기는 프린트, 팩스를 지원합니다.



## 문서를 매끄럽고 아름답게 재현하는 고화질/고품질 프린트

- LED 프린트 헤드가 장착되어 1,200 x 2,400 dpi의 고화질 구현
- 토너 입자가 얇게 최소급인 Super EA-Eco 토너를 사용하여 절전 및 고품질 프린트를 모두 구현합니다.
- 이미지 정합 제어 기술(IReCT)은 고화질 컬러 프린트 실현



오피스

### A4 및 A3 기기의 효율적인 조합

Apeos C5240 복합기는 A3 기기와 동일한 UI와 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 한 오피스에서 A3 및 A4 기기를 최적화하여 사용할 수 있으며 Server-less On-Demand Print 환경을 더욱 쉽게 구축할 수 있어 기기 관리와 관련된 문제를 최소화할 수 있습니다.



카운터 서비스

### 불필요한 시간 절약

컴팩트한 디자인의 Apeos C5240 시리즈는 카운터 서비스 공간에 적합합니다. 카운터를 벗어나거나 고객을 기다리게 할 필요가 없이 문서를 복사 또는 스캔할 수 있습니다.



상점

### 본사 및 지점의 통합 강화


아이콘을 원터치로 문서를 전송할 수 있도록 설정을 등록하여 문서를 스캔하고 본사로 전송하는 일련의 작업을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 컴퓨터가 없어도 리포트를 쉽게 전송할 수 있습니다.

# 신속하고 간단한 작동

## 손쉬운 탐색과 간단한 레이아웃

검정색과 회색톤의 UI는 향상된 대비를 제공하여 쉽게 인식할 수 있습니다.

- 아이콘은 손쉬운 인식을 위해 균일하게 배열되어 있습니다
- 각 기능별 일관된 작동 단계로 손쉬운 작업 불러오기
- 공통적으로 사용되는 기능에 쉽게 액세스하기 위한 홈 화면 개인 맞춤
- 자주 반복되는 작업 등록을 위한 핀 설정
- 완료 또는 오류 작업에 대해 선명하게 표시되는 알림 표시등
- 경보 및 주의를 위한 차별한 사운드 알림



## 스마트폰을 "휴대용 조작 패널"로 사용


모바일 기기와 연결하여 복사, 팩스, 스캔\* 작업을 할 수 있는 Print Utility\*2 응용 프로그램.

- 모바일 기기를 작업 제어를 위한 대체 UI로 사용 가능
- 자주 사용하는 설정을 "즐거찾기"로 저장
- 스마트폰에 저장된 주소로 팩스 또는 메일 직접 전송
- 위생상의 이유로 프린터 터치 포인트 최소화
- 사용자 패널의 QR 코드를 스캔하여 직접 Wi-Fi 연결을 신속하게 설정

중요: 무선 환경 또는 Wi-Fi Direct 연결을 통해 기기에 연결합니다.

\*1: 모바일로 스캔, 메일 전송, 폴더로 스캔.

\*2: Google Play™ 또는 App Store에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.



## 사무실 레이아웃의 유연성

무선랜 환경\*1을 지원합니다.

- Wi-Fi 지원을 통해 사무실 내에서의 무료 어드레싱을 지원합니다.
- 최대 5대의 Wi-Fi Direct 복합기를 동시에 연결할 수 있습니다
- Direct 모바일 프린트\*2를 지원합니다
- Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service 및 Mopria Scan은 모바일 기기를 사용한 인쇄 또는 스캔을 지원합니다.

\*1: 옵션.

\*2: Wi-Fi Direct 연결 시.

## 스캔 작업에 소요되는 시간과 수고를 줄여주는 다양한 기능

메일, URL, PC 전송(SMB/FTP/SFTP)을 비롯한 다양한 방법을 통해 스캔한 데이터를 전송할 수 있습니다.

- 동시에 여러 기능을 사용하여 데이터 전송 가능
- 스캔한 페이지의 수직 방향 자동 조정, 비틀어진 페이지 보정, 빈 페이지 제거 등의 기능을 사용하여 디지털 프로세스 개선
- 스캔한 데이터를 TIFF와 JPEG 외에도 OCR\* 또는 고압축/특정 컬러 PDF 또는 DocuWorks 문서로 변환할 수 있습니다. 또한 편집 가능한 Excel/Word 문서\*로 변환할 수 있습니다
- 자동 스캔을 사용하면 간단히 버튼만 눌러 스캔한 데이터를 메일 주소로 손쉽게 전송 가능

\* 옵션.

## 사무실 내 다른 복합기에서 프린트

Server-less On-Demand Print\*를 통해 연결된 복합기에서 어디서든 프린트할 수 있습니다.

- 현재 복합기를 사용 중인 경우 다른 사용 가능한 복합기에서 프린트함으로써 생산성이 향상됩니다
- 최대 100대에 연결할 수 있습니다
- 특정 작업 설정을 기기 수준에서 변경하여 시간 절약 (단면을 양면으로, 스테이플 추가, 전체 흑백)

\* 옵션.

## 종이문서 전자화를 통한 자동 문서 관리

Scan Delivery\*를 통해 각 워크플로우 또는 문서 종류마다 간단히 사전 설정 버튼을 눌러 스캔한 이미지를 자동으로 처리하고 저장할 수 있습니다.

- 파일 형식, 파일 이름, OCR\* 등의 자동 설정
- 스캔하고 처리한 문서를 적절한 대상 공간에 자동으로 보관합니다
- 문서 내의 특정 단어 또는 글자를 폴더 또는 파일 이름으로 지정합니다
- 0 및 기타 자주 잘못 인식되는 글자를 제대로 읽을 수 있습니다


\* 옵션.

## Server-less Authentication을 통한 간편한 기기 관리

Server-less Authentication\*을 통해 동일한 그룹의 복합기 간에 사용자 정보를 동기화할 수 있으며 관리자는 작업 부하를 줄일 수 있습니다.

- 카드를 탭하는 것으로 사용자 ID를 복합기에 연결할 수 있습니다.
- ID 정보는 동일한 네트워크에 있는 다른 복합기와 자동으로 공유됩니다.
- 오피스에 있는 모든 기기에 인증할 수 있습니다.

\* 옵션.



### QR 코드 및 바코드 적용

스캔을 위해 원고의 헤드시트 또는 본문에 QR 코드 또는 바코드를 제공하는 경우 Scan Delivery가 정보를 인식하여 그에 따라 처리합니다.

# 원활한 원격 업무 수행

## 원격 작업 시 어떠한 팩스도 놓치지 않습니다

페이퍼리스 팩스 기능은 수신된 팩스를 폴더에 자동으로 저장하며 PC로 보내거나 이메일로 전송할 수 있습니다.


- 수신된 팩스를 이메일을 통해 모바일 장치로 전달할 수 있습니다
- 수신된 팩스를 Working Folder로 전송할 수 있습니다\*1
- 팩스 번호, 수신된 날짜 및 담당자별로 정렬할 수 있습니다\*2
- 수신되는 팩스 처리를 시간, 요일 및 기간별로 전환할 수 있습니다\*2
- 예를 들어, 한 번의 작업으로 용지 기반 출력에서 전자문서 저장으로 전환 가능\*2

\*1: FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.  
\*2: 옵션.

## 언제 어디서나 정보 공유

Working Folder\* 및 인터넷 액세스를 통해 언제 어디서나 문서에 접근할 수 있습니다.

- 복합기, DocuWorks 및 모바일 장치와 원활하게 연결할 수 있습니다
- Working Folder의 문서를 조작 패널에서 프린트할 수 있습니다
- 스캔한 문서에 파일 이름이 지정된 후 Working Folder에 저장됩니다. 관련 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다



\* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

## Microsoft의 유니버설 인쇄 지원


Microsoft의 유니버설 인쇄에 복합기를 사전 등록하면 Microsoft Entra ID\*1로 인증된 사용자\*2는 클라우드를 통해 어디서나 프린트할 수 있습니다.

\*1: 이전의 Azure Active Directory.  
\*2: Microsoft Windows Enterprise 또는 Microsoft 365 구독 중인 조직.

## 원격으로 작업하는 경우에도 쉽고 안전한 출력

FUJIFILM IWpro\*는 디지털 전환을 위한 안전한 올인원 플랫폼으로, 협업을 위한 작업 공간/워크플로 자동화/효율적인 메타데이터 및 문서 관리 기능/다목적 클라우드 출력 기능을 제공합니다.

- FUJIFILM IWpro\*는 지사 또는 외근 중 등 인터넷 서비스가 제공되는 어느 장소에서든 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다
- 사무실 내부 및 외부에 관계없이 고품질 보안 프린트 환경을 사용할 수 있습니다
- 사용자는 사무실 외부에서 복합기를 사용하여 클라우드에 저장된 문서를 선택하고 프린트할 수 있습니다




\* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

## 중앙 집중형 클라우드 통합

Cloud Service Hub\*를 통해 여러 클라우드 스토리지 서비스에 Single Sign-On할 수 있습니다.

- 복합기에서 직접 스캔한 문서에 대해 특정 저장 위치를 지정할 수 있습니다
- 여러 클라우드 서비스의 문서에 대한 검색이 지원됩니다
- OCR을 통해 스캔한 문서의 전체 텍스트 검색을 수행할 수 있습니다



\* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

## 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력



우리는 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 복합기 및 프린터의 전력 소비를 줄이는 기술을 포함한 첨단 제품 개발에 노력하고 있습니다.

FUJIFILM 그룹은 제품 개발 시 평가를 통해 각 제품의 환경 가치를 명확히 하고 자체 인증 기준에 근거해 평가를 수행하여 환경 부하 감소에 뛰어난 제품\*을 "Green Value Products"로 인증하는 인증 프로그램을 도입했습니다.

이 제품은 업계 최고 수준의 환경 부하 감소에 기여하는 "Gold" 등급 제품으로 인증을 받았습니다.

\* 환경 부하 감소가 뛰어난 제품이나 서비스는 원재료 취득, 생산, 사용, 폐기, 재사용에 이르기까지 전과정에 걸쳐 환경 부하를 고려하여 설계된 제품 및 서비스입니다.

### 에너지 절약을 위한 계획

- 공간 및 에너지 절약 설계가 가능한 LED 프린트 헤드와 저온 정착 성능의 Super EA-Eco 토너를 장착하여 고품질 이미지와 에너지 절약을 동시에 실현
- 고객이 사용하는 기능에 따라 필요한 부분만 전원을 켜는 스마트 절전 기능으로 소비 전력 절감

### 자원 절약을 위한 계획

- 종이 사용량 절감에 기여하는 기능
  - 개인 프린트, 스캔, 페이퍼리스 팩스, 한 면당 페이지/N-up 등
- 제품 사용 후에도 재사용/재활용하기 쉬운 설계를 채용

# 중요 정보 보안

정보는 반드시 보호해야 하는 중요한 자산입니다

### 무단 사용자로부터 보호

사용자 인증을 설정하는 여러 옵션을 통해 관리자는 특정 환경에 따라 적절한 조합을 선택할 수 있습니다.

- 기기 인증
- 원격 서버에 의한 인증\*
- IC 카드 인증\*
- 사용자별 기능 액세스
- 개인 프린트

\* 옵션.

### 무단 액세스로부터 보호

최종 사용자, IT 관리자, 서비스 엔지니어와 같은 다양한 대상의 변경 제한을 명확하게 표시하여 여러 레벨에서 기기 설정을 보호합니다.

- 서비스 엔지니어 작업 제한
- 무단 액세스 차단을 위한 계정 잠금
- 기본 암호 변경을 위한 정보
- Global IP 주소 사용 시 경고 표시

비인가가 프로그램이 사전 통보 없이 설치되는 것을 방지합니다. 강력한 IT 감사는 손쉬운 추적 처리가 가능한 기기 데이터 로그를 지원합니다.

- 소프트웨어 서명 검증
- 원격 업데이트 제한
- IP 주소 필터링
- 시작 시 변조 감지 및 변조 감지 시 자동 복원
- 작동 중에 무단 조작 차단
- 감사 로그
- 감사 로그 시스템 전송

### 데이터 보호

기기/시스템 설정 변조, 악성 해킹으로부터 보호합니다.

- 저장된 데이터 암호화
- 암호화 키 관리를 위해 TPM\* 2.0 칩을 사용합니다
- 설정 및 문서 정보를 한 번에 모두 삭제합니다

\* Trusted Platform Module

기기 및 서버 등의 사이에서 정보를 전송하기 위해 강력한 암호화를 통해 정보를 보호합니다.

- SSL/TLS 또는 IPsec에 의한 통신 경로 암호화
- SMBv3 및 SFTP를 통해 전송 시 암호화
- 스캔 파일 암호화/서명
- S/MIME에 의한 이메일 암호화 및 서명
- TLS 버전 제한
- 타원 곡선 암호
- WPA3

### 작동 오류 차단

관리자 및 사용자 부주의로 인한 정보 유출을 방지합니다.

- 사전 설정된 대상으로 전달할 문서를 스캔합니다
- 팩스 수신자 재입력
- 주석
- 숨겨진 텍스트 프린트\*

\* 옵션.

### 보안 인증

- IT 보안 설계 및 운영에 대한 국제 표준인 ISO/IEC 15408 인증


### 신뢰할 수 있는 지원 시스템

#### 문제 해결을 위해 간단한 해결책 제공

소모품 교환에서 예기치 않은 복합기 고장에 이르기까지 서비스 담당자 또는 영업 담당자를 기다리지 않고 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.

#### 1. 복합기의 "도움말" 기능을 사용하여 문제를 해결합니다

- 자체 도움말 정보를 조작 패널에서 제공합니다
- 자체 도움말 정보는 조작 패널에 표시된 QR 코드를 스캔하여 모바일 장치를 통해 액세스할 수 있습니다



#### 2. 서비스 직원의 도움을 통한 "리모트 서비스"

- 고객 지원 센터에 직접 연결됩니다
- 서비스 직원이 원격으로 복합기에 액세스하여 공유된 조작 패널의 단계를 진행하면서 문제를 해결합니다

### 복합기를 매일 주의 깊게 관찰

복합기 상태를 모니터링하여 작동 중단 시간을 최소화합니다.

- 사용 매수 확인
- 카트리지 잔량이 부족하면 자동으로 소모품 공급
- 문제 조기 해결을 위한 기기 오류 감지

중요: EP 서비스 사용을 신청해야 합니다. (무료)

### 복합기 설정 백업

Device Setup Editor는 장치 설정을 편집하고 비즈니스 연속성에 필수적인 정보 백업을 생성하는 데 도움이 되는 무료 도구입니다.

- 장치/프린터 설정에 대한 백업이 PC에서 가능합니다.
- 관리자가 설정을 확인하고 환경에 가장 적합하게 편집하여 장치 사용을 최적화할 수 있습니다.
- 새 장치 설정 시, 기존 장치에서 새 장치로 마이그레이션(또는 복제) 가능.

# Apeos C5240 주요 사양 및 기능

## 기본 기능 / 복사 기능

| 항목                      | 내용                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 유형                      | 데스크톱 / 콘솔                                                                    |
| 메모리 용량                  | 4 GB (최대: 4 GB)                                                              |
| 저장 장치 용량 <sup>1)</sup>  | 128 GB (최대: 128 GB)                                                          |
| 지원 컬러                   | 풀 컬러                                                                         |
| 스캔 해상도                  | 600 × 600 dpi                                                                |
| 프린트 해상도                 | 1,200 × 2,400 dpi                                                            |
| 예열 시간 <sup>2)</sup>     | 32초 이내 (실온 23°C)                                                             |
| 복귀 시간 (수면 모드로부터의 복귀 시간) | 20초 이내 (실온 23°C)                                                             |
| 원고 크기                   | 날장/책 최대 A4, 레터, Legal                                                        |
| 용지 크기                   | 최대 A4, 레터, Legal                                                             |
|                         | 최소 A6 <sup>3)</sup> [수동 트레이: 64×127 mm]                                      |
| 용지 무게 <sup>4)</sup>     | 이미지 손실<br>너비 선단 4.0 mm, 후단 4.0 mm, 좌우 4.0 mm                                 |
|                         | 용지 트레이<br>수동 트레이 60 ~ 220 gsm                                                |
| 첫 장 복사 출력 시간            | 흑백: 5.2초 (A4 / 흑백 우선모드)<br>컬러: 7.0초 (A4 / 컬러 우선모드)                           |
| 연속 복사 속도 <sup>5)</sup>  | 흑백: 52 ppm<br>컬러: 52 ppm                                                     |
| 용지 트레이 용량 <sup>6)</sup> | 표준 표준 트레이: 550매<br>수동 트레이: 150매                                              |
|                         | 옵션 550 트레이 모듈: 550매<br>대용량 금지 트레이: 2,000매                                    |
|                         | 최대 3,250매 [표준+550 트레이 모듈+대용량 금지 트레이]                                         |
| 배출 트레이 용량 <sup>6)</sup> | 500매 400매                                                                    |
| 전원                      | AC220~240 V ± 10 %, 8 A, 50/60 Hz 공용                                         |
| 최대 소비 전력                | 1,300 W (AC220 V ± 10 %), 1,240 W (AC220 V ± 10 %), 1,440 W (AC240 V ± 10 %) |
|                         | 수면 모드: 0.3 W (AC230 V) 수면 모드: 0.3 W (AC230 V)                                |
|                         | 저전력모드: 18 W (AC230 V) 저전력모드: 18 W (AC230 V)                                  |
|                         | 대기 모드: 83 W (AC230 V) 대기 모드: 83 W (AC230 V)                                  |
| 크기 <sup>7)</sup>        | 너비470×깊이503×높이844 mm 너비470×깊이503×높이644 mm                                    |
| 무게 <sup>8)</sup>        | 41.6 kg 37.6 kg                                                              |

- \*1: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다.  
 \*2: 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.  
 \*3: 표준 트레이에서 A6 크기의 용지를 사용하려면 옵션인 A5 LEF / A6 트레이 가이드가 필요합니다.  
 \*4: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.  
 \*5: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.  
 \*6: 80 gsm 용지.  
 \*7: 550 트레이 모듈 (높이): 123 mm (옵션 설치 시 높이 증가).  
 \*8: 도너 카트리지가 포함, 550 트레이 모듈: 6.6 kg.

## 프린트 기능

| 항목                     | 내용                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형                     | 내장형                                                                                                                                                                                                                                               |
| 용지 크기                  | 최대 A4, 레터, Legal [수동 트레이: 215.9×520 mm]                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 최소 A6 <sup>1)</sup> [수동 트레이: 64×127 mm]                                                                                                                                                                                                           |
| 이미지 손실<br>너비           | 선단 4.0 mm, 후단 4.0 mm, 좌우 4.0 mm                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | 프린트 속도 <sup>2)</sup> 기본 기능 / 복사 기능과 동일                                                                                                                                                                                                            |
| 프린트 해상도                | [PCL 드라이버]<br>표준: 1,200 × 2,400 dpi<br>고화질: 1,200 × 2,400 dpi<br>고해상도: 1,200 × 1,200 dpi                                                                                                                                                          |
|                        | [Adobe® PostScript® 3™ 드라이버]<br>속도 우선 (표준): 600 × 600 dpi<br>고화질: 1,200 × 2,400 dpi<br>고해상도: 1,200 × 1,200 dpi                                                                                                                                    |
|                        | 옵션                                                                                                                                                                                                                                                |
| 페이지 기술 언어(PDL)         | 표준 PCL5 / PCL6                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 옵션 Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                          |
| 지원 운영 체제 <sup>3)</sup> | [PCL 드라이버]<br>Windows 11 (64 bit),<br>Windows 10 (32 bit / 64 bit),<br>Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit)<br>Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)                                                   |
|                        | [Mac OS X 드라이버]<br>macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11                                                                                                                                                                                                   |
| 옵션                     | [Adobe® PostScript® 3™ 드라이버]<br>Windows 11 (64 bit),<br>Windows 10 (32 bit / 64 bit),<br>Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit)<br>Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)<br>macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 |
|                        | 표준 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0                                                                                                                                                                                            |
|                        | 옵션 무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)                                                                                                                                                                                                            |

- \*1: 표준 트레이에서 A6 크기의 용지를 사용하려면 옵션인 A5 LEF / A6 트레이 가이드가 필요합니다.  
 \*2: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서에 따라 프린팅 속도가 저하될 수 있습니다.  
 \*3: 지원되는 최신 OS는 공식 웹 사이트를 참고하십시오.

## 스캔 기능

| 항목     | 내용                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 유형     | 컬러                                                         |
| 스캔 해상도 | 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi |
| 스캔 속도  | 자동 양면 원고 이송 장치의 *스캔 속도*와 동일                                |
| 연결     | 표준 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T             |
|        | 옵션 무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)                     |

## 팩스 기능 ( 옵션 )

| 항목       | 내용                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 송신 원고 크기 | 최대: A4, Legal                                             |
| 수신 용지 크기 | 최대: A4, Legal<br>최소: A5                                   |
| 전송 시간    | 2초 이상 3초 미만 <sup>1)</sup>                                 |
| 전송 모드    | ITU-T G3                                                  |
| 팩스 회선 수  | 가입전화회선, PBX, 팩스 통신망 (PSTN), 최대1포트 <sup>2)</sup> (G3-1 포트) |

- \*1: A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄/mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시, 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.  
 \*2: 최대 1 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.

## 자동 양면 원고 이송 장치

| 항목                     | 내용                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원고 크기                  | 최대: A4, 레터, Legal<br>최소: A5 <sup>1)</sup>                                                              |
| 용지 무게                  | 60 ~ 128 gsm                                                                                           |
| 원고 적재 매수 <sup>2)</sup> | 100매                                                                                                   |
| 스캔 속도 <sup>3)</sup>    | 복사 (A4 단면) 흑백: 52 ppm<br>컬러: 52 ppm                                                                    |
|                        | 스캔 흑백: 52 ppm, 컬러: 52 ppm<br>(1 pass 양면 스캔 시, 흑백: 104 ppm, 컬러: 83 ppm)<br>[표준 문서(A4), 200 dpi, 풀터로 스캔] |

- \*1: 사용자 정의 용지의 경우 최소 139.7×139.7 mm.  
 \*2: 80 gsm 용지.  
 \*3: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

## 대용량 금지 트레이 ( 옵션 )

| 항목                       | 내용                   |
|--------------------------|----------------------|
| 용지 크기                    | A4 LEF, 레터 LEF       |
| 용지 무게                    | 60 ~ 176 gsm         |
| 금지 용량/금지 단수 <sup>*</sup> | 2,000매×1-트레이         |
| 크기                       | 너비725×깊이773×높이459 mm |
| 무게                       | 24 kg                |

- \* 80 gsm 용지.

## 피니셔 S ( 옵션 )

| 항목                     | 내용                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형                     | 분류 (오프셋 출력 기능) / 적재 (오프셋 출력 기능)                                                                          |
| 용지 크기                  | A4, JIS B5, 레터, 8.5×13" (215.9×330.2 mm), Legal<br>사용자 정의 용지 (폭: 176.0 ~ 215.9 mm, 길이: 250.0 ~ 355.6 mm) |
| 용지 무게                  | 60 ~ 220 gsm                                                                                             |
| 용지 적재 용량 <sup>1)</sup> | 피니셔 트레이 [스테이플이 없는 경우] 500매 (80 gsm이하)<br>[스테이플링된 용지용] 60부 또는 300매 (90 gsm이하)                             |
|                        | 배출 트레이 500매                                                                                              |
| 스테이플                   | 용량 50매 (90 gsm이하)                                                                                        |
|                        | 용지 크기 <sup>2)</sup> 최대: A4, 레터<br>최소: JIS B5                                                             |
| 용지 무게                  | 60 ~ 220 gsm                                                                                             |
|                        | 위치 1 곳                                                                                                   |
| 크기                     | 너비478×깊이451×높이248 mm                                                                                     |
| 무게                     | 6.8 kg                                                                                                   |

- 중요: 이 유닛은 Model-CPS-EX에 설치할 수 있습니다.  
 \*1: 70 gsm 용지.  
 \*2: 사용 가능한 스테이플 위치는 용지 크기에 따라 다릅니다.

## 분류기 ( 옵션 )

| 항목       | 내용                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형       | 분류기 4 bin 분류 / 적재                                                                                            |
| 용지 크기    | 분류기 A4, JIS B5, 레터, 8.5×13" (215.9×330.2 mm), Legal<br>사용자 정의 용지 (폭: 176.0 ~ 215.9 mm, 길이: 250.0 ~ 355.6 mm) |
| 용지 무게    | 분류기 60 ~ 176 gsm                                                                                             |
| 용지 적재 용량 | 분류기 각 bin 100매                                                                                               |
| 배출 트레이   | 400매                                                                                                         |
| 크기       | 너비411×깊이451×높이248 mm                                                                                         |
| 무게       | 5.3 kg                                                                                                       |

- 중요: 이 유닛은 Model-CPS-EX에 설치할 수 있습니다.  
 \* 70 gsm 용지.

### 중요

- 1) 기기의 저장 매체에 문제가 발생한 경우, 수신 데이터, 누락 데이터, 설정 등록된 데이터 등이 손실되는 경우가 있습니다. 데이터 손실로 인한 손해에 대하여 당사는 책임을 지지 않으므로, 미리 양해 부탁 드립니다.  
 2) 보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년간입니다.

# 향상된 기본 기능

## 복사

- 출력 컬러
- 용지 공급
- 축소/확대
- 약간 축소
- 자동 양면 출력
- 한 면당 페이지(2페이지/4페이지/8페이지)
- 출력 형태(페이지별/한 부씩)
- 단일 컬러/2 컬러 복사
- ID 카드 복사
- 혼합 크기 원고
- 원고 크기
- 이미지 향상
- 페이지 분할
- 가장자리 제거
- 이미지 이동
- 거울 이미지/네거티브 이미지
- 이미지 회전
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 양면 책 복사
- 표지
- 이미지 반복
- 이미지 반복 사전 설정
- 주석
- 워터마크(옵션)
- 결합 작업
- 샘플 복사
- 바깥쪽 삭제/안쪽 삭제
- 스테이플(옵션)

## 프린트

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™(옵션)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft 유니버설 인쇄
- 보안 프린트
- 샘플 프린트
- 예약 프린트
- 폴더 프린트
- 양식 등록
- 한 면당 페이지
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 포스터
- 표지/간지
- 긴 용지 프린트
- 봉투 프린트
- 개인 프린트
- 인증 프린트
- USB 프린트(옵션)
- 스테이플(옵션)
- Server-less On-Demand Print (옵션)

## 팩스(옵션)

- G3 × 1 포트
- 인터넷 팩스
- 다이렉트 팩스 전송
- 연락처 목록(최대 5,000개)
- 브로드캐스트 전송/그룹 전송
- 재다이얼/미전송 문서의 재전송
- 90도 회전
- 미리 보기
- 양면 스캔
- 해상도
- 밝게/어둡게
- 원고 종류
- 혼합 크기 원고
- 전송 팩스 머리글
- 우선 전송/지연 시작
- 표지 페이지
- 원격 폴더
- 전송 리포트
- 통신 리포트
- 수신자 재입력
- 원치 않는 팩스 방지
- 다이렉트 팩스 금지
- 페이퍼리스 팩스 수신
- 간단 이미지 로그 지원
- 페이퍼리스팩스 전송(옵션)

## 스캔

- 폴더로 스캔(TWAIN 드라이버/Web Browser)
- SMB/FTP/SFTP 전송
- 메일 전송
- 스캔(URL)
- USB로 스캔(옵션)
- 메일/SMB를 통한 전송 등과 같은 동시 전송
- 자동 스캔
- 미리 보기
- 출력 컬러
- 양면 스캔
- 혼합 크기 원고
- 파일 형식: TIFF/JPEG/PDF<sup>\*1</sup>/XDW(DocuWorks)<sup>\*2</sup>
- Microsoft Excel/Word 형식(옵션)
- 단일 페이지별로 분할
- 검색 가능 문자(옵션)
- 배경 제거
- 음영 제거
- 자동 방향 설정
- 기울기 보정
- 공백 페이지 제거
- 책 스캔
- 일괄 처리
- Scan Delivery(옵션)

## 기타

- 기기 인증
- 외부 인증(옵션)
- Microsoft Entra ID<sup>\*3</sup>와 연결된 인증(옵션)
- IC 카드 인증(옵션)
- Server-less Authentication(옵션)
- Wi-Fi 지원(옵션)
- 데이터 암호화
- 데이터 덮어쓰기(옵션)
- 이미지 로그(옵션)
- 알림
- 작업 이력 내보내기

\*1: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명/빠른 웹 보기를 위한 최적화  
\*2: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명  
\*3: 이전의 Azure Active Directory

fujifilm.com/fbkr

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩B동  
전화 1544-8988

사용 가능한 모델은 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

**복제 금지 사항** 다음과 같은 항목의 복제는 법적으로 금지되어 있으니 주의해 주십시오. 국내외의 지폐, 화폐, 정부가 발행한 유가증권, 국채증권, 지방채증권, 미사용 우표, 엽서 등 법률에서 규정한 인지, 저작권이 있는 저작물(서적, 음악, 그림, 판화, 지도, 영화, 도면, 사진 등)은 개인적으로 또는 가정에서, 그 외에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해복제하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다.

**상표** FUJIFILM, FUJIFILM 로고, FUJIFILM iVpro는 FUJIFILM Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Apeos, DocuWorks, Working Folder 와 Cloud Service Hub는 FUJIFILM Business Innovation Corp의 등록상표 또는 상표입니다.  
Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows 및 Windows Server는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 기타 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다. Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint 및 AirPrint 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된Apple Inc.의 등록상표입니다. Adobe, Adobe 로고, PostScript, PostScript 로고 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe의 등록 상표 또는 상표입니다. Mopria, Mopria 로고, Mopria Alliance 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. QR 코드는 (주)denso wave incorporated의 등록 상표입니다. 본카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.



### 안전하게 사용하기 위하여

사용하기 전에 취급설명서를 정독한 후, 올바르게 사용에 주십시오. 올바른 전원, 전압인 상태에서 사용에 주십시오. 접지 상태를 확인에 주십시오. 고장이나 누전이 발생할 경우, 감전될 우려가 있습니다.