

Apeos C325 z / C325 dw
ApeosPrint C325 dw



놀랍도록 컴팩트하고 스타일리쉬한 제품



놀라울 정도로 컴팩트하면서 신뢰할 수 있는 제품

- 적은 수의 기계 부품을 사용하여 신뢰성 극대화

뛰어난 프린트 품질

- 사무실에서 매장에 이르기까지 광범위한 프린트 요구 사항 충족
- LED 프린트 헤드 및 IReCT*를 통해 풍부한 컬러 표현
- 미세한 텍스트 및 선 표현을 위한 EA-Eco 토너
- 이미지 향상 기술을 통해 부드러운 대각선 구현

* Image Registration Control Technology

안전하게 작업 수행

- 보안 프린트 기능을 통해 정보 유출 방지
- 보안 통신을 위해 SMBv3 / TLS1.3 지원
- WPA-Enterprise를 통해 무선랜에 연결
- 팩스 수신 시 비밀번호로 보호*
- 팩스 전송 오류를 방지하기 위해 팩스 번호 재입력*

* Apeos C325 z에서만 사용 가능



40%

컴팩트 사이즈

Apeos C325 z/ C325 dw 및 ApeosPrint C325 흑백 프린트 품질, 수준 높은 신뢰성과 보안을 갖추고

정말 강력한 성능

편리하게 프린트 및 스캔*

- NFC 및 모바일 프린트 애플리케이션을 사용하여 스마트 폰 및 태블릿을 통해 간단하게 프린트/스캔* 작업 가능
- 파일을 스캔하여 PC*, USB 플래시 드라이브*, 메일* 및 공유 폴더*로 송신
- ID 카드 스캔*

컴팩트한 디자인으로 인해 어디에나 적합

- 고속 프린트: A4 크기의 경우 31매/분, A5 크기의 경우 41매/분
- 원패스, 양면 스캔: 흑백의 경우 45페이지/분, 컬러의 경우 22페이지/분*
- 자동 원고 이송 장치*1를 통해 대용량 문서 처리
- 고성능 토너 카트리지를
- 자동 양면 프린트 및 ID 카드 복사*1를 통해 비용과 용지 절약
- 카운터 서비스 또는 공공 장소에서 Wi-Fi/NFC 연결을 해제하여 보안 관리

*1: Apeos C325 z/C325 dw에서만 사용 가능

*2: Apeos C325 z에서만 사용 가능

Apeos C325 z/ C325 dw

- A4 복합기 프린터
- 2.8인치 컬러 터치 패널
- Ethernet, USB 및 Wi-Fi 지원
- PC, 메일 및 공유 폴더로 스캔 송신
- ID 카드 복사, 한 면당 페이지(2페이지) 복사 및 프린트



Print Copy Fax* Scan

* Apeos C325 z에서만 사용 가능

Apeos C325z / C325 dw

21kg



너비 410 x 깊이 430 x 높이 366 mm

ApeosPrint C325 dw


17kg



너비 410 x 깊이 430 x 높이 255 mm

ApeosPrint C325 dw

- A4 프린터
- 2 라인 액정 디스플레이(LCD)
- Ethernet, USB 및 Wi-Fi 지원



Print



Print Utility




Works with Apple AirPrint




관리 및 제어

소매 매장 및 기업 사무실을 위해 간단한 설치 및 간단하고 신속한 관리

- 여러 수동 설정으로 인한 불편함 제거. 여러 장치 설치를 위해 설정 복제 가능.
- 스캔(메일 송신)* 및 팩스(메일 송신)* 설정의 SMTP 서버 감지 기능을 통해 시간 절약.
- 무료로 제공되는 서비스인 EP-BB light는 고객이 소모품에 대해 신속한 결함 복구 및 적극적인 관리가 가능하도록 지원.
- EP-BB light 서비스를 통해 복합기의 효율적이고 효과적인 사용 가능.




- 유연한 액세스 설정으로 인해 매장 비즈니스에 적합*
* Apeos C325 z / C325 dw에서만 사용 가능



	매장 관리자	정규 직원	시간제 직원
기기 관리	●	—	—
스캔	●	●	●
메일	●	●	—
USB 직접 프린트	●	●	●
팩스	●	●	—

팩스는 Apeos C325 z에서만 사용 가능



dw는 놀랍도록 컴팩트하고, 뛰어난 컬러 및 있기 때문에 고객의 요구 사항을 충족합니다.

스마트 및 확장 가능

- 1. 자동 원고 이송 장치*:**
문서 용지를 연속으로 스캔합니다
- 2. 2.8인치 컬러 터치 패널*:**
직관적인 컬러 터치 패널을 통해 한 눈에 원하는 대상을 쉽게 찾을 수 있습니다
- 3. USB 포트*:**
자체 USB 플래시 드라이브를 사용하여 직접 프린트/스캔 가능
- 4. 수동 트레이(50매):**
봉투 및 엽서와 같이 다양한 용지 종류 이송 가능
- 5. 표준 트레이(250매):**
다양한 용지 종류 및 크기 지원
- 6. 옵션 트레이(250매):**
최대 용지 용량은 550매입니다. 대용량 프린트 요구 사항을 위해 확장 가능
- 7. 내장 NFC:**
Print Utility 애플리케이션을 시작하고 모바일 장치를 NFC 태그 위에 놓은 후 프린트/스캔 실행
- 8. Wi-Fi Direct:**
내장된 무선 프린트 기능 제공

* Apeos C325 z / C325 dw에서만 사용 가능



2.8인치 컬러 터치 패널



옵션

제품명	상품 코드
250매 급지 유닛	EL300952

소모품

제품명	상품 코드	수명
드럼 카트리지 (YMCK)	CT351282	최대 50,000페이지 ^{*1}
대용량 블랙 토너 카트리지	CT203486 ^{*3}	최대 6,000페이지 ^{*2}
대용량 사이안 토너 카트리지	CT203487 ^{*3}	최대 4,000페이지 ^{*2}
대용량 마젠타 토너 카트리지	CT203488 ^{*3}	최대 4,000페이지 ^{*2}
대용량 옐로 토너 카트리지	CT203489 ^{*3}	최대 4,000페이지 ^{*2}
표준용량 블랙 토너 카트리지	CT203490 ^{*3}	최대 3,000페이지 ^{*2}
표준용량 사이안 토너 카트리지	CT203491 ^{*3}	최대 2,000페이지 ^{*2}
표준용량 마젠타 토너 카트리지	CT203492 ^{*3}	최대 2,000페이지 ^{*2}
표준용량 옐로 토너 카트리지	CT203493 ^{*3}	최대 2,000페이지 ^{*2}
토너 회수통	CWAA0980	최대 6,000페이지 ^{*1}

*1: 프린트 가능한 페이지 수는 연속 프린트 사용 조건 하에서 A4 LEF, 단면, 컬러별 이미지 비율 5%, 컬러/흑백 비율 50:50인 단일 설정으로 프린트된 평균 3매로부터 도출된 참고값입니다. 프린트 가능한 페이지의 실제 매수는 용지 종류, 용지 방향, 입력/배출 트레이 설정, 장치 전원 켜기/끄기 시 초기화 작동, 프린트 품질을 유지하기 위한 조정 작업 및 사용 환경 조건과 같은 기타 조건에 따라 기준값의 절반 이하로 떨어질 수 있습니다.

*2: ISO/IEC 19798 표준에 공개된 값 기준. 프린트 가능한 실제 페이지 수는 프린트 내용, 용지 크기, 용지 종류, 사용 조건, 기기 전원을 켜고 끌 때의 초기화 작동, 프린트 품질 유지를 위한 조정, 사용 환경 조건 등에 따라 공개된 값과 상당히 다를 수 있습니다.

*3: 신고번호 : GB20-18-0249 / 제품용도 : 인쇄용 토너 / 제품의 사용방법 및 사용상 주의사항은 제품의 표면에 기재되어 있는 문구를 필히 준수하여 주시기 바랍니다.

Apeos C325 z / C325 dw, ApeosPrint C325 dw 주요 사양 및 기능

Apeos C325 z / C325 dw의 프린트 기능에 대해서는 아래 ApeosPrint C325 dw의 "프린트"를 참고하십시오.

기본 기능 / 복사 기능

항목		내용
		Apeos C325 zApeos C325 dw
유형	데스크톱	
메모리 용량	512 MB (최대: 512 MB)	
저장 장치 용량*1	eMMC: 1.8 GB	
지원 컬러	풀 컬러	
스캔 해상도	600×600 dpi	
프린트 해상도	600×2400 dpi	
예열 시간	35초 이내 (실온 23℃)	
복기 시간 (수면 모드로부터의 복기 시간)	17초 이내 (실온 23℃)	
원고 크기	날장/책 최대 A4, 레터, Legal*2	
용지 크기	최대	A4, 레터, Legal
	최소	A6, 76×127 mm
	이미지 손실 너비	선단 4.1 mm, 후단 4.1 mm, 좌우 4.1 mm
용지 무게*3	용지 트레이	60 ~ 176 gsm
	수동 트레이	60 ~ 176 gsm
첫 장 복사 출력 시간*4	흑백: 9.5초 (A4), 컬러: 12.0초 (A4)	
연속 복사 속도*5	A4	흑백: 31매/분, 컬러: 31매/분
	A5	흑백: 41매/분, 컬러: 41매/분
	표준	표준 트레이: 250매, 수동 트레이: 50매
용지 트레이 용량*6	웍션	250매 금지 유닛: 250매
	최대	550매 [표준+250매 금지 유닛]
배출 트레이 용량*6	150매 (페이시 다운)	
전원	AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용	
최대 소비 전력	1120 W, 수면 모드: 0.5 W, 자전력 모드: 11 W, 대기 모드: 41 W	
크기	너비410×깊이430×높이366 mm	
무게*7	20.6 kg20.5 kg	

*1: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다. *2: 스캐너 유리에서는 사용할 수 없습니다. *3: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다. *4: ISO/IEC 29183을 기준으로 측정. *5: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. *6: 80 gsm 용지. *7: 토너 카트리지가 제외.

스캔

항목		내용
유형		컬러
스캔 해상도	스캔(PC 저장)	TWAIN: 50×50 ~ 9600×9600 dpi WIA: 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	네트워크 스캔/스캔(메일 송신)	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi*1, 600 dpi*1
스캔 속도	자동 원고 이송 장치의 "스캔 속도"와 동일	
연결	표준	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 무선랜 (IEEE 802.11 b / g / n)

중요: WIA는 Windows Image Acquisition의 약어입니다. *1: 스캐너 유리 사용 시.

팩스

항목		내용
송신 원고 크기	스캐너 유리: 최대 A4, 레터, 자동 원고 이송 장치: 최대 Legal	
수신 용지 크기	최대: Legal, 최소: A4, 레터	
전송 시간	3초 이내*1	
전송 모드	ITU-T G3	
팩스 회선 수	가입전화회선, PBX, 최대1포트*2 (G3-1 포트)	

중요: 팩스는 Apeos C325 z에서만 사용 가능. *1: A4 700 자 정도의 원본을 표준 화질 (8 × 3.85 줄 / mm), 고속 모드 (33.6 kbps 이상 : JBIG) 송신 시. 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상태 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다. *2: 최대 1 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.

자동 원고 이송 장치

항목		Apeos C325 zApeos C325 dw
유형	1 통과 양면 스캔 시, 자동 양면원고 이송 장치	
원고 크기 / 용지 무게	최대: Legal ; 최소: A5*1 60 ~ 105 gsm (양면: 60 ~ 105 gsm)	
원고 적재 매수*2	50매	
스캔 속도*3	복사 (A4 단면)	흑백: 30매/분, 컬러: 16매/분
	스캔	흑백: 30매/분, 컬러: 15매/분 (1 통과 양면 스캔 시, 흑백: 45 페이지/분, 컬러: 22페이지/분) [표준 문서(A4), 200 dpi, USB 저장] 흑백: 30매/분, 컬러: 15매/분 [표준 문서 (A4), 200 dpi, USB 저장]

*1: 사용자 정의 용지의 경우 최소 139.7×139.7 mm. *2: 80 gsm 용지. *3: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

프린트

항목		ApeosPrint C325 dw
인쇄 방식	LED 재로그래피*1	
예열 시간	35초 이내 (실온 23℃). 수면 모드로부터 17초 이내.	
프린트 속도*2	단면	A4: 컬러 31매/분, 흑백 31매/분, A5: 컬러 41매/분, 흑백 41매/분
	양면	A4: 컬러 19매/분, 흑백 19매/분, A5: 컬러 23매/분, 흑백 23매/분
첫 장 프린트 출력 시간*3	컬러: 11.0초 (A4), 흑백: 10.0초 (A4)	
프린트 해상도	표준	[PCL 드라이버] 600×2400 dpi [Postscript language compatibility] 600×2400 dpi
	표준 트레이	A6, A5, JIS B5, A4, 레터, Executive (184×267 mm), Folio (216×330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, 우편엽서 (4×6", 5×7"), 사용자 정의 용지 (폭: 76.2 ~ 215.9 mm, 길이: 127.0 ~ 355.6 mm)
용지 크기	수동 트레이	A6, A5, JIS B5, A4, 레터, Executive (184×267 mm), Folio (216×330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, 우편엽서 (4×6", 5×7"), 사용자 정의 용지 (폭: 76.2 ~ 215.9 mm, 길이: 127.0 ~ 355.6 mm)
	웍션 트레이	250매 금지 유닛: A5, JIS B5, A4, 레터, Executive (184×267 mm), Folio (216×330 mm), Legal, 사용자 정의 용지 (폭: 76.2 ~ 215.9 mm, 길이: 210.0 ~ 355.6 mm)
	양면 인쇄	A5, JIS B5, A4, 레터, Executive (184×267 mm), Folio (216×330 mm), Legal, 사용자 정의 용지 (폭: 139.0 ~ 215.9 mm, 길이: 210.0 ~ 355.6 mm)
	표준 트레이	60 ~ 176 gsm
용지 무게*4	수동 트레이	60 ~ 176 gsm
	웍션 트레이	250매 금지 유닛: 60 ~ 176 gsm
	양면 인쇄	60 ~ 176 gsm
	표준 트레이	표준 트레이: 250매, 수동 트레이: 50매
용지 트레이 용량*5	웍션	250매 금지 유닛: 250매
	최대	550매 [표준+250매 금지 유닛]
	배출 트레이 용량*5	150매 (페이시 다운)
CPU	ARM single core 667 MHz	
메모리 용량	512 MB (최대: 512 MB)	
저장 장치 용량*6	eMMC: 1.8 GB	
페이지 기술 언어(PDL)	표준	PCL5 / PCL6, Postscript language compatibility
지원 운영 체제*7	표준	[PCL 드라이버] Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) [Postscript language compatibility] Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
		Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 무선랜 (IEEE 802.11 b / g / n)
프로토콜	TCP/IP (Ip, IPP/PPS, Port9100, WSD)	
전원*8	AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용	
동작음*9	가동 시: 6.99 B, 50.7 dB (A), 대기 모드: 무소음	
최대 소비 전력	최대	1110 W
	수면 모드	0.5 W
크기	평균	대기 모드: 37 W, 가동 시: 407 W
	크기	너비410×깊이430×높이255 mm
무게	17.4 kg (소모품 및 드럼 포함), 16.8 kg (소모품 및 드럼 미포함)	

중요: WSD는 Web Services on Devices의 약어입니다.

*1: LED + 건식 전자 사진 방식. *2: 동일 원고 연속 프린트 시 (일반 용지). 용지 종류 및 용지 크기에 따라 성능이 저하될 수 있습니다. 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. ISO/IEC 24734를 기준으로 측정. *3: 본체 용지 트레이에서 금지하고 USB를 연결하는 경우. 수치는 출력 환경에 따라 다를 수 있습니다. ISO/IEC 17629를 기준으로 측정. *4: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다. *5: 80 gsm 용지. *6: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다. *7: 최신으로 지원되는 OS에 관한 정보는 당사 공식 웹사이트를 참조. *8: 평가된 전원 사양을 지원하는 전원 콘센트를 권장합니다. 기계 최대 측정 전류: 6 A. *9: ISO 7779를 기준으로 측정. 단위 B: 음향 파워 레벨 LWAd, 단위 dB: 방사 음압 레벨 LpAm (바이스더 위치). "무소음"은 각 주변인 위치에서 ISO 7779의 배경에 따른 소음 절대 표준과 같거나 낮은 방사 음압 레벨을 의미합니다.

참고

- 용지 평행 사양을 준수하려면, 당사 권장 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 문서는 사용 상태에 따라 올바르게 출력되지 않을 수 있습니다.
- 무소음 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년간입니다.

fujifilm.com/fbkr

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩B동
전화 1544-8988



한국후지필름비즈니스이노베이션
21년 연속 한국산업의 고객만족도 1위
(2001-2021)

사용 가능한 모델은 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

복제 금지 사항 다음과 같은 항목의 복제는 법적으로 금지되어 있으나 주의해 주십시오. 국내외의 지폐, 화폐, 정부가 발행한 유가증권, 국제증권, 지방채증권, 미사용 우표, 엽서 등 법률에서 규정한 인지, 저작권이 있는 저작물(서적, 음악, 그림, 판화, 지도, 영화, 도판, 사진 등)은 개인적으로 또는 가정에서, 그 이외 준하는 범위 내에서 사용하기 위해 복제하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다.

상표 FUJIFILM과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Apeos와 ApeosPrint는 FUJIFILM Business Innovation Corp의 등록 상표 또는 상표입니다. Apple, iPhone, AirPods, iPad Air, iPad Pro, iPod touch 및 Mac은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc.의 등록 상표입니다. 본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

**안전하게 사용하기 위하여**
사용하기 전에 취급설명서를 정독한 후, 올바르게 사용해 주십시오. 올바른 전원, 전압인 상태에서 사용해 주십시오. 잠지 상태를 확인해 주십시오. 고장이나 누전이 발생할 경우, 감전될 우려가 있습니다.