

## 올인원 미팅 보드 V7 시리즈

# MAXHUB

- 화이트보드 기능
- 프레젠테이션 기능
- 화상회의 기능



5000만 화소  
3안 카메라



AI 탑재 16개의  
마이크 구성



고성능 스테레오  
스피커



논글레어 처리  
4K 디스플레이



Windows  
11 pro

# All in One Meeting Board V7 시리즈

## MAXHUB

디지털 전환을 가속화하는 최신 기술을  
다수 탑재한 인터랙티브 스마트보드



### 버튼 하나로 즉시 회의 시작

회의 필수 하드웨어와 소프트웨어를 4K 대형 터치 패널 디스플레이에 통합하여, 외부 장치 연결 없이 직관적이고 매끄러운 회의 경험을 제공합니다.



### 모든 환경에서 편안한 음성 지원

AI 기반의 공간 인식 기술을 통해 공간을 정밀하게 인식하여, 명확한 음성이 스피커를 통해 출력합니다.



- ✓ 16 마이크 어레이
- ✓ 수음 거리 15m
- ✓ 오디오 펜스
- ✓ AI 노이즈 캔슬링
- ✓ AI 공간 인식

01

### ▶ AI 카메라로 하이브리드 회의 가능

회의 인원과 위치를 고려하여 최적의 각도를 자동 조절하고, 말하는 사람을 추적하여 유연하고 맞춤형 화면 구성을 제공합니다.



- ✓ 3안 카메라
- ✓ 5000만 화소
- ✓ Auto Framing
- ✓ Speaker Tracking
- ✓ Intelligent Focus

02

### ▶ 최적화된 사용 편의성 제공

터치패널은 향상된 반응 속도와 정밀한 추적 성능으로 오작동을 최소화하며, 손이 닿은 상태에서도 안정적인 필기 및 입력이 가능합니다.



- ✓ 논글레어 디스플레이
- ✓ 팜 리젝션

03

### ▶ BYOM (Bring Your Own Meeting) 지원

무선 동글 연결만으로 웹 회의 앱을 실행한 PC에서 스마트 보드의 고성능 카메라, 마이크, 스피커를 활용하여 즉시 회의 진행이 가능합니다.

04

WEB 회의

- ✓ 영상-스피커
- ✓ 카메라-마이크



05

# 3가지 주요 애플리케이션 기능

## 화이트 보드 기능




### 디스플레이 및 터치 패널

터치펜 및 손가락을 통한 직관적인 조작으로 필기, 지우기, 선택 등 매우 자연스러운 상호작용을 구현합니다.



### 파일이나 메모 삽입

QR 코드를 통해 파일이나 메모 등 추가 가능합니다. 화면을 공유하면 원격지 전송이 가능합니다.



### 다양한 저장 방법

편집 내용은 본체 외에도 QR 코드 스캔, 이메일 전송 등 다양한 방법으로 다른 기기에도 저장할 수 있습니다.

## 프레젠테이션 기능



### 무선 동글 (양방향 제어)

무선 연결을 통해 원클릭으로 PC 화면 투영이 가능합니다. 직원도 외부 방문자도 안정적이고 손쉬운 자료 공유가 가능합니다.



### 화면 동시 투영

최대 9대까지 동시에 화면 투영 가능합니다. 기기 간 경계를 넘어 필기나 자료 표시, 비교 등이 가능합니다.



### 스마트폰에서 무선 연결


'MAXHUB Share'를 다운로드하면 모바일 기기나 무선 동글을 연결하지 않은 PC에서도 근처의 미팅보드를 자동으로 탐지, 연결 및 무선 화면 투영이 가능합니다.

## 화상회의 기능

### 화이트보드, 프레젠테이션 기능을 사용한 화상회의 지원

Zoom이나 Teams 등 다양한 화상회의 앱과 호환됩니다. 화면을 공유하여 원격지 회의도 진행 가능합니다.

※ 일부 애플리케이션은 사용이 불가능합니다.  
※ 지원 운영 체제(OS) 및 라이선스 형태 등을 확인해 주시기 바랍니다.



# 올인원 미팅 보드 V7 시리즈 사양

사이즈(상품코드)		55형(MH-V5550)	65형(MH-V6550)	75형(MH-V7550)	86형(MH-V8650)
디스플레이	패널	액정(DLED)			
	패널 타입	ADS	VA		IPS
	종횡비	16:09			
	디스플레이 사이즈 H×V(mm)	1209.6 × 680.4	1428.48 × 803.52	1650.24 × 928.26	1895.04 × 1065.96
	해상도	3,840 × 2,160(4K)			
	밝기	350cd/m <sup>2</sup>			
	표시색	1.07B(10bit)			
	대비	1200:01:00	5000:01:00		1200:01:00
	시야각	좌우178도 / 상하178도			
입력 단자	HDMI입력	2계통			
	USB Type-A(USB 2.0)	1계통(측면)			
	USB Type-A(USB 3.0)	2계통(전면)			
	USB Type-C	1계통 USB2.0, Displayport 1.2 입력			
	RS232	1계통			
	음성 입력	스테레오 미니잭 × 1계통, RJ45 × 1계통 (AES67 protocol, PoE(30W) 대응)			
출력 단자	터치 신호 출력	USB Type-B 2.0 × 1계통			
	음성 출력	스테레오 미니잭 × 1계통			
카메라	해상도	5000만화소 × 3			
	화각	대각선 화각 : 99도 / 수평화각 : 86도			
마이크	마이크 기능	16마이크 어레이			
	수음거리	추천 8m / 최대 15m			
음성	스피커	10W × 2, 20W × 1 (우퍼)			
터치 패널	검출 방법	적외선 차단 검출 방식			
	터치 포인트	50점 멀티 터치 조작			
	반영 완화	유리 표면 논글레어 처리			
	보호 유리	강화 유리(경도:9H)			
	입력 장치	터치 펜 & 손가락			
	대응OS(유선 접속)	Windows XP 이후 버전 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome USB 터치 출력			
전원	사용전원	100 ~ 240V, 50/60Hz			
	소비 전력 최대	235W	275W	290W	310W
	소비 전력(대기)	≤0.5W			
중량 및 사이즈	본체중량(kg)	26.9	36.6	48.5	60
	총 중량(포장재 포함)(kg)	35.5	45.6	61.1	74.6
	본체 사이즈 L×H×D(mm)	1270 × 793 × 103	1488 × 914 × 91	1709 × 1040 × 90	1957 × 1180 × 103
	총 사이즈(포장재 포함) L×H×W(mm)	1428 × 868 × 220	1628 × 1005 × 208	1863 × 1140 × 225	2110 × 1283 × 225
사용환경	온도/습도	0℃ ~ 40℃ / 10% ~ 90%RH(결로가 없는 상태)			
	연속 가동 시간	16시간 / 일			
벽걸이 규격	상품 코드	OP-WKG-9040			
	VESA(mm)	400 × 200	600 × 400	800 × 400	800 × 600
	나사	M8 × 25mm			
PC 스펙	CPU / GPU	Intel 12세대 Core i5-12450H / Intel UHD Graphics for 12th Gen CPU			
	메모리	DDR4 16GB / M.2 SSD 256GB			
	Wi-Fi접속	802.11 a/b/g/n/ac/ax 대응			
	유선접속	LAN포트 (RJ45) × 1계통 1000Mbit/s			
	Wi-Fi 보안 규격	WPA3-Enterprise 대응			
	MIMO	대응			
	Bluetooth	Version 5.2			
	OS	Windows 11 Pro			
인터페이스	HDMI Out × 1, USB3.0 × 3, USB2.0 × 3, LAN × 1, AUDIO IN × 1				
포함옵션	터치펜 × 2, HDMI케이블(1.5m) × 1, 전원코드(3m) × 1, 보증서(3년)				