

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

สู่โลกที่ไร้ขีดจำกัด



อีกระดับของงานพิมพ์ขาว - ดำ ระดับโปรดัคชัน

- โดดเด่นด้วยการพิมพ์สูงสุด 136 หน้า/นาที่*
- พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยถาดป้อนกระดาษความจุสูงและชุดจัดเรียงความจุสูง
- มอบงานพิมพ์ที่จัดชุดให้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์แทรกปก, ตัดขอบ 3 ด้าน และเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาพร้อมการกดสัน
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA) ช่วยให้เราสามารถปรับคุณภาพของงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
- มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำสำเนาและสแกนมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในสำนักงาน

* A4 LEF, Revoria Press E1136



การผลิตอันเหนือชั้นพร้อมด้วยการพิมพ์ที่มีเสถียรภาพ

พิมพ์ได้ตามต้องการด้วยขุมพลังการผลิตอันยอดเยี่ยมให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่อง


เทคโนโลยีที่รองรับการพิมพ์ความเร็วสูง

สามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้ด้วยความเร็ว 136 หน้า/นาที่*¹ ทั้งการพิมพ์แบบด้านเดียวและ 2 ด้าน

ผงหมึก EA-Eco LGK*² ช่วยให้การหลอมละลายบนกระดาษได้ดียิ่งขึ้น พร้อมชุดทำความร้อนแบบลูกกลิ้งที่สามารถทำความร้อนได้อย่างคงที่

*1: สำหรับ Revoria Press E1136 ที่ใช้ A4 LEF ในการพิมพ์เอกสารอย่างต่อเนื่องเหมือนต้นฉบับ

*2: EA: Emulsion Aggregation LGK: Low Gloss Kuro (สีดำ)




พิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง

งานของคุณจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วกับการพิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเปลี่ยนตลับหมึกและเติมกระดาษได้ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน ตลับหมึก 1 ตลับสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 71,500 หน้า*

* ขนาด A4 LEF, พื้นที่ในการพิมพ์ 6 % สำหรับการพิมพ์ต่อเนื่อง อ้างอิงจากเกณฑ์การทดสอบของ FUJIFILM Business Innovation


ถ่ายโอนลงบนกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งกระดาษได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถลดการติดขัดของกระดาษได้ดีโดยใช้กลไกส่งกระดาษย้อนกลับในแนวตั้งเมื่อพิมพ์ 2 ด้านเพื่อลดแนวโค้งของทางเดินกระดาษ นอกจากนี้ยังลดผลกระทบจากความร้อนที่เกิดขึ้นบนกระดาษในระหว่างขั้นตอนการส่งผ่าน ทำให้สามารถถ่ายโอนภาพได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรูป



"ถาดป้อนกระดาษระบบลมดูด C1-DS" ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการป้อนกระดาษขั้นสูง

ถาดป้อนกระดาษระบบลมดูดที่ถูกพัฒนาใหม่ ออกแบบมาเพื่อใช้ระบบลมดูดในการดึงกระดาษแต่ละแผ่น ช่วยแยกและลำเลียงกระดาษได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เสริมการใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระดาษที่มีฝุ่นจับ, กระดาษแบบฟอร์มที่เคลือบผงแป้ง, กระดาษที่มีพื้นผิวไม่เรียบ หรือกระดาษที่ผ่านการเคลือบผิวที่มักมีปัญหาแผ่นกระดาษติดกัน เครื่องสามารถป้อนกระดาษด้วยความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ได้กับกระดาษหลากหลายชนิด ตั้งแต่กระดาษบางไปจนถึงกระดาษหนา, กระดาษขนาดเล็ก และกระดาษยาว





คุณภาพ

คุณภาพการพิมพ์ระดับสูงที่มอบภาพอันสวยงามและโดดเด่น

พิมพ์ด้วยความละเอียดสูง 2,400 × 2,400 dpi

หัวใจของเครื่องพิมพ์คือ ROS*¹ ซึ่งใช้เทคโนโลยี VCSEL*² เป็นแหล่งกำเนิดแสง ทำให้สามารถพิมพ์ภาพด้วยความละเอียดสูง 2,400 × 2,400 dpi โดยสร้างภาพด้วยแสงเลเซอร์ 32 ลำแสงพร้อมกันในเวลาเดียว

*1: Raster Output Scanner

*2: เทคโนโลยีการปล่อยแสงเลเซอร์บนพื้นผิวในแนวตั้ง

EA-Eco LGK* ผงหมึกสำหรับผลิตรูปคุณภาพสูง

ผงหมึก EA-Eco LGK มีอนุภาคขนาดเล็กมากเพียง 6.5 ไมครอน ทำให้สามารถผลิตภาพแบบไลโธนสีได้อย่างสวยงามและเรียบเนียน ข้อความขนาดเล็กจะคมชัดอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้มของสีหมึกที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อความที่พิมพ์อ่านง่ายสบายตา ด้วยวิธีการสะท้อนแสงได้มากขึ้นกว่าเดิม

* EA: Emulsion Aggregation LGK: Low Gloss Kuro (สีดำ)

ชุดสร้างภาพใหม่ที่ทำให้คุณภาพของงานพิมพ์ในระดับสูง

ดีไซน์ใหม่ที่จะเสริมประสิทธิภาพการลำเลียงกระดาษได้อย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบแม่ในเครื่องจะมีขนาดกะทัดรัด ซึ่งได้เพิ่มความกว้างของลูกกลิ้งเพื่อคงความเร็วในการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแรงดันอัตโนมัติระหว่างสายพานถ่ายโอนภาพและลูกดรัม ช่วยลำเลียงกระดาษได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระดาษบางหรือกระดาษหนา

ความแม่นยำในการพิมพ์ระดับสูง - IReCT*

เทคโนโลยี "IReCT*" ตัวควบคุมความแม่นยำของการพิมพ์ภาพแบบดิจิทัลในระดับสูงจะสามารถวัดตำแหน่งของแผ่นกระดาษซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งแก้ไขตำแหน่งของภาพที่มีความคลาดเคลื่อนหรือบิดเบี้ยวในแต่ละแผ่นได้ทันที

* Image Registration Control Technology

สามารถปรับแต่งเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

Simple Image Quality Adjustment (SIQA) ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องช่วยปรับค่าความแม่นยำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์และสแกนตารางการปรับค่าสีคุณก็สามารถปรับค่าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน โดยสามารถปรับตำแหน่งที่พิมพ์ ความตึงฉาก ความเอียงและขยายขนาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายหลังจากปรับค่าความแม่นยำในการพิมพ์ด้วย "Custom Paper Settings" คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระดาษ

ทางเลือกของรูปแบบเม็ดสกรีนเพิ่มมากขึ้น

สามารถกำหนดรูปแบบเม็ดสกรีนต่างๆ*¹ รวมไปถึงรูปแบบเม็ดสกรีน FM ซึ่งช่วยยับยั้งการเกิดริ้วลาย (moire)*² ได้

*1: PCL ไดรเวอร์: 6 รูปแบบเม็ดสกรีน, PostScript® ไดรเวอร์: 12 รูปแบบเม็ดสกรีน, ไดรเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์: 10 รูปแบบเม็ดสกรีน

*2: ปรากฏการณ์ที่แนวเส้นซึ่งมีอยู่บนต้นฉบับ ปรากฏขึ้นจากการพิมพ์งานที่มีรูปแบบซ้ำกัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง



รูปแบบเม็ดสกรีน AM

รูปแบบเม็ดสกรีน FM

คุณภาพของรูปที่สวยเฉียบงดงามมากขึ้น

ฟังก์ชัน "Edge Enhancement" ช่วยยกระดับคุณภาพของงานพิมพ์ให้สูงขึ้นโดยการแก้ไขเส้นหยักที่ปรากฏบนขอบเส้นบางและโครงสร้างของข้อความ รวมทั้งการ "Adjust Invert Text/Line Weight" ที่ช่วยแก้ไขความหนาหรือความเบลอของข้อความ

หมายเหตุ: ปิดใช้งานการตั้งค่าเริ่มต้น


เปิดใช้ฟังก์ชัน "ปรับ Invert Text/Line Weight" (8 ตัวอักษร)



แก้ไขข้อความตัวหนา แก้ไขข้อความที่ไม่ชัดเจน

ความผิดพลาดจะหมดไป ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหาย การพิมพ์ซ้ำหรือแม้แต่กระดาษว่างที่เข้ามาปะปน

เซ็นเซอร์ตรวจจับการป้อนกระดาษซ้อนจะตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางของกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนกระดาษซ้อนกันขึ้น หากพบว่าการป้อนกระดาษซ้อนกัน เครื่องจะหยุดการพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกของหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า



หมายเหตุ: Revoria Press E1100 ยังไม่รองรับคุณสมบัติตรวจสอบการป้อนกระดาษซ้อน

ส่งกระดาษ เซ็นเซอร์ตรวจจับการป้อนกระดาษซ้อน ตรวจสอบความหนาของกระดาษ

รองรับกระดาษชนิดต่างๆ และขั้นตอนหลังการพิมพ์ได้อย่างกว้างขวาง

ศักยภาพในการควบคุมกระดาษ

อุปกรณ์นี้สามารถรองรับน้ำหนักกระดาษได้หลากหลายตั้งแต่กระดาษบาง 52 แกรม - กระดาษหนา 350 แกรม การออกแบบเส้นทางเดินกระดาษและการใช้กลไกควบคุมแรงกดลูกกลิ้งสามารถทำความร้อนได้ถึง 2 ระดับโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มขอบเขตในการรองรับน้ำหนักกระดาษมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องยังสามารถควบคุมและขยายการรองรับกระดาษชนิดเคลือบผิวและกระดาษชนิดพิเศษ*1 ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถใช้กระดาษขนาด A6 - 330.2 x 488 มม. พิมพ์กระดาษขนาด SRA3 (320 x 450 มม.) แบบเต็มแผ่นและผลิตโบรชัวร์หรือแผ่นพับที่ต้องพิมพ์แบบเต็มแผ่นได้ ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยังสามารถพิมพ์บนเนอร์บนกระดาษยาว 660.4 มม.*2 แอปพลิเคชันการพิมพ์แบบใหม่ช่วยขยายความกว้างของภาพให้มากขึ้น เช่น โปสเตอร์, ภาพวิวัฒนาการ

*1: กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับกระดาษชนิดพิเศษ

*2: กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวป้อนกระดาษหรือโมดูลการส่งออกที่เป็นต้องใช้ในการพิมพ์บนเนอร์บนกระดาษยาว

หมายเหตุ: ไม่รับประกันการใช้งานกระดาษทุกประเภท กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประเภทของกระดาษที่รองรับ

พิมพ์โดยตั้งค่าที่เหมาะสมกับกระดาษแต่ละประเภท

สามารถเลือกบันทึกกระดาษ "Custom Paper Settings" ได้สูงสุด 100 ชนิด ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าต่างๆ เช่น จัดวางตำแหน่งของกระดาษ, ตำแหน่งรอยพับ, อุณหภูมิที่หลอมละลาย ให้เหมาะสมกับกระดาษที่ใช้เพื่อการพิมพ์งานคุณภาพสูงได้

หมายเหตุ: ภาพอุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง D6 ⑧ ชุดตัดเย็บขอบและกดสัน D1 ⑨ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจัดชุดเอกสาร D6 ⑦ ได้

การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์พร้อมแก้ไขแบบอัตโนมัติ

ระบบจะตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับงานพิมพ์ โดยงานที่มีปัญหาจะถูกแยกออกและพิมพ์แก้ไขใหม่โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลา และการทำงานของเครื่องได้เป็นอย่างดี

ตรวจสอบภาพ : เปรียบเทียบภาพสแกนกับภาพในชุดประมวลผลแบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจเช็ครอยตำหนิที่เกิดขึ้นบนงานพิมพ์ เช่น รอยจุด, รอยเปื้อน, ตำแหน่งจุดเล็ก, รอยพับ เป็นต้น

ตรวจสอบบาร์โค้ด / OCR : ตรวจเช็คงานพิมพ์บาร์โค้ด หรือตัวอักษร OCR ว่าสามารถอ่านได้จริง, ตรวจสอบความถูกต้องในการเรียงลำดับตัวเลข หรือตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขหน้า 1 และหน้า 2

ความเสถียร : คุณสามารถควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ได้จากข้อความแจ้งเตือนที่แสดงขึ้น กรณีพบการลงหมึกไม่สม่ำเสมอ หรือกรณีงานพิมพ์ไม่ตรง

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเรา

Discount Coupon

For Meals over 5,000 yen (tax excluded)

10% OFF

For Meals over 10,000 yen (tax excluded)

20% OFF

For Meals over 20,000 yen (tax excluded)

30% OFF

PLEASE SHOW THIS GUIDE TO THE STAFF.

ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์บาร์โค้ด

ฟังก์ชันเสริมชุดป้อนกระดาษและเข้าเล่มที่มีความยืดหยุ่น

ฟังก์ชันเสริมเหล่านี้ช่วยสร้างระบบการพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับการพิมพ์ได้ทุกครั้ง



ฟังก์ชันเสริมชุดป้อนกระดาษ

สามารถบรรจุกระดาษได้ 12,450 แผ่น คุณจะรู้สึกเพลิดเพลินกับการพิมพ์งานในปริมาณมากได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเติมกระดาษบ่อยครั้ง



ถาดป้อนกระดาษความจุสูง C1-D2
สูงสุด A4 x 2 ถาด
2,000 แผ่น x 2 ถาด



ถาดป้อนกระดาษความจุสูง B1-S*
สูงสุด A3, 330.2 x 488 มม.
2,000 แผ่น x 1 ถาด
ระบบลมเป่า

* ไม่รองรับการใช้งานกับ Revoria Press E1136



ถาดป้อนกระดาษความจุสูง C3-DS
สูงสุด A3, 330.2 x 488 มม.
2,000 แผ่น x 2 ถาด
ระบบลมเป่า



ถาดป้อนกระดาษระบบลมดูด C1-DS
สูงสุด A3, 330.2 x 488 มม.
2,100 แผ่น x 2 ถาด + 250 แผ่น
ระบบลมดูด

ถาดป้อนกระดาษความจุสูง C3-DS
+ ถาดป้อนกระดาษความจุสูง C1-DS ที่ 2



สูงสุด A3, 330.2 x 488 มม.
2,000 แผ่น x 2 ถาด x 2 ชุด
ระบบลมเป่า

ถาดป้อนกระดาษระบบลมดูด C1-DS-L (ถาดต่อเนื่อง)
+ ถาดป้อนกระดาษระบบลมดูด C1-DS-R (ถาดต่อเนื่อง)



สูงสุด A3, 330.2 x 488 มม.
2,100 แผ่น x 2 ถาด x 2 ชุด
+ 250 แผ่น
ระบบลมดูด

ฟังก์ชันเสริมเข้าเล่ม

① อุปกรณ์ปรับการม้วนของกระดาษ D1
-ปรับการโค้งงอของกระดาษได้แบบเรียลไทม์

② ชุดแทรกเอกสาร D1
-คั่นหน้าปก/แทรกเอกสารคั่น

③ ประตูตรวจสีขอบอัจฉริยะ D1
-การตรวจสีขอบการพิมพ์

④ ชุดจัดเรียงความจุสูง A1
-จัดวางเอกสารแบบสลับพื้นปลาสำหรับพิมพ์ในปริมาณมาก 5,000 แผ่น
-รถเข็นรองรับงานพิมพ์

ชุดจัดเรียงความจุสูง A1 และโมดูลถ่ายโอน*1

-เชื่อมต่อกับชุดหลังงานพิมพ์ภายนอก
-จัดวางเอกสารแบบสลับพื้นปลาสำหรับพิมพ์ในปริมาณมาก 5,000 แผ่น
-รถเข็นรองรับงานพิมพ์

⑤ อุปกรณ์ตัดขอบบน-ล่างและทำรอยพับ D2

-อุปกรณ์ตัดขอบบน-ล่าง
-ทำรอยพับ

⑥ อุปกรณ์พับกระดาษ CD2

-พับครึ่งแบบตัว Z/พับสามทบ

⑦ เครื่องจัดชุดเอกสาร D6

-เย็บลวด 100 แผ่นพร้อมตัดลวดเย็บกระดาษโดยอัตโนมัติ
-เจาะรู*2

⑧ อุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง D6

-เย็บลวด 100 แผ่นพร้อมตัดลวดเย็บกระดาษโดยอัตโนมัติ
-เจาะรู*2
-เย็บมุงหลังคา/พับครึ่ง

⑨ ชุดตัดเย็บขอบและกดสัน D1*3

-ตัดเย็บขอบ
-กดสัน

ถาดรับเอกสาร*4

ถาดจัดชุดเอกสาร*4


*1: ไม่รองรับการใช้งานกับ Revoria Press E1100

*2: อุปกรณ์เสริม

*3: รองรับการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์เข้าเล่มและเย็บตรงกลาง D6

*4: อุปกรณ์เสริมสำหรับ Revoria Press E1100

คุณสมบัติการเข้าเล่มที่หลากหลาย



สามารถพิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง

ชุดจัดเรียงความจุสูง A1 สามารถรองรับกระดาษได้ถึง 5,000 แผ่น เมื่อกระดาษที่พิมพ์แล้วถูกนำส่งไปยังรถเข็นรองรับงานพิมพ์ อุปกรณ์นี้มีประโยชน์สำหรับการนำงานพิมพ์ปริมาณมากไปที่อุปกรณ์สำหรับขั้นตอนหลังการพิมพ์ด้วยตนเอง

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่มอบคุณภาพอันดับสูงและสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่มอบงานคุณภาพและความเร็ว

Print Server เป็นสถาปัตยกรรม 64 บิตที่สามารถประมวลผล RIP ได้อย่างรวดเร็วและมอบงานคุณภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพล่าสุดเพื่อพัฒนาแท่นพิมพ์สี่ระดับโปรดัคชัน



Adobe PDF Print Engine

ประมวลผลภาพที่แสดงถึงศักยภาพของแท่นพิมพ์ได้อย่างเต็มพลัง

การประมวลผล RIP สามารถผลิตรูปคุณภาพสูงด้วยความละเอียด 600 x 600 dpi และ 8 บิต (256 ระดับ) บนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเมตริกซ์ที่มีความละเอียดสูง 2,400 x 2,400 dpi และสายเรียบเนียนโดยใช้เทคโนโลยีเมตริกซ์แบบดิจิทัล HQ (MACS*) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ FUJIFILM Business Innovation เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ทำให้คุณสามารถผลิตรูปคุณภาพสูงได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับแท่นพิมพ์

* Micro Accurate Control Screen

รองรับการใช้งานกับ Adobe® PDF Print Engine อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพิมพ์ไฟล์ PDF

Adobe® PDF Print Engine ประมวลผลข้อมูล PDF โดยตรง ผลได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง คุณจึงสามารถสร้างเอฟเฟกต์ให้ภาพแลดูพลู๊วไหว มีการทอดเงาและมอดูแวววาวได้ง่าย

หมายเหตุ: Adobe® PDF Print Engine สามารถใช้งานได้กับไฟล์ PDF และ JDF

เทคโนโลยีความเร็วสูงของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

- ประมวลผลเร็วกว่าด้วยข้อมูลที่มีปริมาณน้อยกว่า เทคโนโลยี "Intermediate Data Format" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ FUJIFILM Business Innovation ทำให้การประมวลผล RIP ดำเนินไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบคุณภาพของงานพิมพ์ในระดับสูง การประมวลผล RIP แบบดั้งเดิมจะใช้เวลานานในการคำนวณเนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก แต่การประมวลผลของ RIP ใหม่จะแบ่งแยกวัตถุ เช่น ข้อความและรูปภาพในการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ทำให้ประมวลผลในรูปแบบที่ข้อมูลมีปริมาณน้อย จึงช่วยย่นระยะเวลาของขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของรูป
- ส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ส่งข้อมูลแบบ raster ขนาดใหญ่ไปที่เครื่องพิมพ์ด้วยการส่งข้อมูลชนิดแถบความถี่กว้าง 4.25 Gbps/channel คุณจึงมั่นใจได้ถึงการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

พิมพ์ได้ตามต้องการ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณพิมพ์เอกสารได้ง่ายในเวลาที่ต้องการโดยเก็บบันทึกข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ เช่น ประเภทของกระดาษ, พิมพ์ด้านเดียว/2ด้าน, เย็บลวด

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการปรับเปลี่ยนในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

สามารถพิมพ์เอกสารที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก เช่น direct mails, ใบเสร็จ, ใบแจ้งรายละเอียดการใช้งาน เป็นต้น จึงช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านการตลาดแบบ 1 to 1 ซึ่งรวมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละราย รองรับการใช้งาน PPML* และ PDF/VT เพื่อสร้างระบบการพิมพ์ข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น

* PPML: Personalized Print Markup Language

สร้างขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกับ JDF


รองรับ JDF*1 ซึ่งเป็นมาตรฐานของวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานแบบผสมผสานระหว่างเครื่องพิมพ์แบบออฟเซตกับเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลได้โดยเชื่อมโยงกับระบบการทำงานในการพิมพ์*2

*1: JDF: Job Definition Format

*2: เชื่อมโยงกับ "FUJIFILM WORKFLOW XMF" ของ FUJIFILM Corporation และ "EQUIOS", "Trueflow SE" ของ SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.

สร้างประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการพิมพ์


ปรับปรุงประสิทธิภาพการพิมพ์โดยรวมคุณสมบัติการทำงานที่เหมือนกัน จึงช่วยเพิ่มผลผลิตและย่นระยะเวลาในการพิมพ์งานชนิดต่างๆ ที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณน้อย



หมายเหตุ: ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์เสริม Revoria XMF PressReady

เย็บเข้าเล่มได้สะดวกโดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์จัดชุดเอกสาร

เพิ่มประสิทธิภาพในการเย็บเข้าเล่มโดยใช้บาร์โค้ดกับขั้นตอนจัดชุดเอกสาร



หมายเหตุ: ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์เสริม Revoria XMF PressReady

ตอบโจทย์สำนักงาน

คุณสมบัติต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในสำนักงาน

ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ

สแกนเอกสารต้นฉบับด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกัน ฟังก์ชันนี้สามารถสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง 135 หน้า/นาที่สำหรับการสแกนด้านเดียว และ 270 หน้า/นาที่* สำหรับการสแกน 2 ด้าน

	ด้านเดียว	2 ด้าน
สแกน*	135 หน้า/นาที่ (สี/ขาว-ดำ)	270 หน้า/นาที่ (สี/ขาว-ดำ)
ทำสำเนา	100 หน้า/นาที่ (ขาว-ดำ)	

* เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4), 200 dpi, ไปยังโฟลเดอร์


Server-less On-Demand Printing (พิมพ์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์)

แม้ว่าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกไว้จะใช้งานอยู่ คุณก็สามารถพิมพ์เอกสารจากเครื่องอื่นที่อยู่ในเน็ตเวิร์คได้

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเสริม Server-less On-demand print และ IC Card Reader B ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ใช้ Multi-model Print Driver 2 เป็นไดรเวอร์การพิมพ์

ฟังก์ชันสแกนที่หลากหลาย

สามารถสแกนเอกสารได้อย่างสะดวกสบาย



*1: ต้องใช้อุปกรณ์เสริม USB Hub และ USB Memory Kit

*2: โฟลัสแกนจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ หากต้องการเก็บในคอมพิวเตอร์กรุณาใช้เว็บเบราว์เซอร์, Stored File Manager 3 ซึ่งอยู่ใน Network Scanner Utility 3 หรือแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานกับ TWAIN

*3: โฟลัสแกนจะถูกนำส่งและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์โดยผ่าน FTP หรือ SMB

*4: โฟลัสแกนจะถูกส่งไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ คุณต้องสร้าง Job Flow ไว้ล่วงหน้าโดยกำหนดปลายทางของการกระจายเอกสาร

ทำสำเนาได้ตามต้องการ

พิมพ์เอกสารสำเนาได้ตามต้องการ

พิมพ์เอกสารซ้ำได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชันนี้จะจัดเก็บเอกสารฉบับสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ของอุปกรณ์ คุณสามารถพิมพ์งานที่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องสแกนเอกสารใหม่ในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข เช่น ทำสำเนาข้อมูลของเอกสาร, เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำเนา, รวมเอกสารไว้ด้วยกัน เช่น แทรกกระดาษรวมทั้งเก็บบันทึกเอกสารนั้นได้

หมายเหตุ: ในเว็บไซต์ของบริษัทมี "Back-up Tool for restored document" นอกจากนี้ยังมี "Migration Tool for Restored Document" สำหรับส่งออกเอกสารในกล่องของเครื่องรุ่นก่อน B9136 / B9125 / B9110 / B9100 Copier/Printer และ D136 / D125 / D110 / D95 ซีรีส์ไปยังเครื่องรุ่นใหม่ได้

ปลอดภัยพร้อมกับการจัดการ

มั่นใจในการดูแลรักษาและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเอกสาร

บริการจากระยะไกล

● การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ในเวลาที่เหมาะสมได้โดยวิศวกรหลังจากประวัติการใช้งานในระบบ จึงช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหา

● แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น วิศวกรผู้ให้บริการของเราจะวิเคราะห์ประวัติการใช้งานและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ FUJIFILM Business Innovation ยังใช้หน้าจอเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ร่วมกันจากระยะไกลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาก็ได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ต้องสมัครเพื่อเข้ารับบริการ บริการจากระยะไกล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่พิมพ์

ป้องกันการรั่วไหลสำหรับข้อมูลที่ สำคัญของลูกค้าด้วยการเข้ารหัสข้อมูลในที่ จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะไม่สามารถกู้คืนได้แม้จะใช้ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลก็ตาม นอกจากนี้ข้อมูลในเครื่องพิมพ์ยังสามารถเข้ารหัส*1 หรือลบอย่างสมบูรณ์*2 เพื่อป้องกันการเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

*1: ปิดใช้งานการตั้งค่าเริ่มต้น

*2: อุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานช่วยรักษาความปลอดภัยโดยป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์ได้ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้ที่แผงควบคุมของอุปกรณ์หรือใช้สมาร์ตการ์ด* พร้อมทั้งยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้และควบคุมได้นับอุปกรณ์หรือจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบจากระยะไกล เช่น Active Directory

* ต้องมีอุปกรณ์เสริม Embedded IC Card Reader B

การรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์

การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานโดยไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับตรวจสอบเป็นภาระที่ยากและลำบากในการควบคุมอุปกรณ์จำนวนมาก เนื่องจากคุณต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง หากใช้ฟังก์ชัน "การรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์" คุณจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้จากอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้ร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ

Internal Print Function

Item	Description
Continuous print speed	[PCL driver / Adobe® PostScript® 3™ driver / macOS driver] Same as the Basic Specifications
Paper size	[PCL driver / Adobe® PostScript® 3™ driver / macOS driver] Same as the Basic Specifications
Data resolution	[PCL driver] Standard: 600 x 600 dpi, High Resolution: 1,200 x 1,200 dpi [Adobe® PostScript® 3™ driver] Standard: 600 x 600 dpi, High Resolution: 1,200 x 1,200 dpi [macOS driver] Standard: 600 x 600 dpi, High Resolution: 1,200 x 1,200 dpi
PDL (Page Description Language)	PCL, Adobe® PostScript® 3™
Printer driver OS*	[PCL driver] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2025 (64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) [Adobe® PostScript® 3™ driver] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2025 (64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 [macOS driver] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Connecting port	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0

*: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Duplex Automatic Document Feeder

Item	Description
Document size	[Scan function / Copy function] Standard size: Max A3, 11 x 17", Min A6, 5.5 x 8.5" Custom size: 84 x 140 mm to 297 x 432 mm
Document paper weight	38 to 200 gsm (In duplex: 50 to 200 gsm)
Document capacity*	250 sheets
Copy	100 ppm (A4 LEF, 1 Sided)
Scan speed	1 sided scanning : 135 ppm, 2 sided scanning: 270 ppm [Standard document (A4), 200 dpi, store to folder.]

*: 80 gsm paper.

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 Functions & Specifications

Basic Specifications

Item		Description			
		E1136	E1125	E1110	E1100
Color capability		Monochrome			
Print resolution		2,400 x 2,400 dpi			
Warm-up time		300 seconds or less (room temperature 23°C)			
Continuous print speed*1	A4	136 ppm	125 ppm	110 ppm	100 ppm
	A3	68 ppm	62 ppm	55 ppm	50 ppm
Paper size*2	Tray 1, 2	Max A4, Letter, Min JIS B5			
	Tray 3, 4	140 x 182 mm to 330 x 488 mm			
	Bypass tray*3 (optional)	100 x 148 mm to 330 x 488 mm			
Paper weight	Tray 1, 2, 3, 4	52 to 216 gsm			
	Bypass tray*3 (optional)	52 to 350 gsm			
Paper capacity*4	Tray 1	1,100 sheets			
	Tray 2	1,600 sheets			
	Tray 3, 4	550 sheets x 2-tray			
	Bypass tray*3 (optional)	250 sheets			
Power supply		Single-phase AC200-240 V +/- 10 %, 15 A, 50/60 Hz, ground connection			
Maximum power consumption		3.6 kW (in case of 240 V)			
Dimensions*5		W 840 x D 783 x H 1,144 mm			
Weight*6	264 kg or less (Include bypass tray)			263 kg or less (Include bypass tray)	
	257 kg or less (Exclude bypass tray)			256 kg or less (Exclude bypass tray)	

*1: Print speed may be reduced depending on conditions of output data and other reasons.
*2: Image loss width (326 x 486 mm or smaller paper): PCL Print Driver (Margins: Standard) 4.1 mm for all edges, Revoria Flow E21 3.0 mm for all edges. *3: When the optional bypass tray (Multi Sheet Inserter) is directly connected to the printer unit. *4: 80 gsm paper. *5: Printer unit + Bypass tray (Multi Sheet Inserter). Excludes feeding / output options. Bypass tray is closed.
*6: Printer unit + Bypass tray (Multi Sheet Inserter). Excludes feeding / output options. Excludes toner cartridge. When connecting the paper feed option, please be aware that the weight of the bypass tray may be included in the feed option.

Scan Function

Item		Description
Type	Color Scanner	
Document size	[Document glass / Duplex automatic document feeder] Standard size: Max A3, 11×17", Min A6, 3.5 × 5" Custom size: 15 × 15 mm to 297 × 432 mm	
Scan resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scan speed	Same as the "Scan Speed" for the Duplex Automatic Document Feeder	
Scan output	Store to folder (TWAIN Interface support), Scan to PC, Scan to e-mail	

Copy Function

Item	Description			
	E1136	E1125	E1110	E1100
Document size	[Document glass / Duplex automatic document feeder] Standard size: Max A3, 11 × 17", Min A6, 3.5 × 5" Custom size: 15 × 15 mm to 297 × 432 mm			
Paper size *1	Standard size: Max A3, 11 x 17", Min A6, 5.5 x 8.5" Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 660 mm*2			
Scan resolution	600 x 600 dpi			
Print resolution	600 x 600 dpi, Equivalent to 2,400 x 2,400 dpi*3			
Tone	256 levels			
First copy output time *4	3.9 sec. (A4)			4.6 sec. (A4)

*1: Image loss width: Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Front 4.0 mm, Rear 4.0 mm. *2: To use paper longer than 488 mm, feed and output options compatible with that paper size are required. *3: When the Image Enhancement feature is enabled. *4: When the original is placed on the document glass and copies are output to the output tray of Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker.

Print Server [Revoria Flow E21] (Optional)

Item		Description
Type	External	
CPU	Intel® Xeon® E-2456 Processor (3.3 GHz)	
Memory	16 GB (Max: 32 GB, Optional)	
Storage device	SSD: 960 GB, DVD Multi drive	
Server OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(64 bit)	
Print data format	JPS, PDF2.0, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, EPS, TIFF, JPEG, PDF/VT, PPML, IPDS*1, PCL*2	
RIP type	Adobe® PostScript® 3™ (Configurable PostScript Interpreter), Adobe® PDF Print Engine 6	
Printer driver OS*3	Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2025 (64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11	
Connecting port	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T	
Network protocol	LPR, FTP, SMB, HTTP, JDF, SNMP, Bonjour	
Power supply	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 6.3 A (100 V) / 3.0 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection	
Maximum power consumption	0.30 kW (in case of 240 V)	
Dimensions*4	W 98 x D 400 x H 340 mm	
Weight*4	7.2 kg or less	

*1: Optional. *2: Please contact our sales representative for supported PCL data type. *3: Please refer to our official website for the latest supported OS. *4: Print server only. Excludes monitor, keyboard, and mouse.

High Capacity Feeder C1-D2 (Optional)

Item		Description
Paper size	A4, Letter, JIS B5	
Paper weight	52 to 216 gsm	
Paper capacity*	2,000 sheets x 2-tray	
Dimensions	W 597 x D 661 x H 930 mm	
Weight	73 kg or less	

*: 80 gsm paper.

High Capacity Feeder B1-S / High Capacity Feeder C3-DS / 2nd High Capacity Feeder C1-DS (Optional)

Item	Description			
	High Capacity Feeder B1-S		High Capacity Feeder C3-DS	2nd High Capacity Feeder C1-DS
Paper size	High-capacity tray	Standard size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min 4 x 6", JIS B5 Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 488 mm		Standard size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min JIS B5, 7.25 x 10.5" Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 488 mm
	Bypass tray	Standard size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min A6, 5.5 x 8.5" Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 660 mm		-
Paper weight	High-capacity tray	52 to 300 gsm	52 to 350 gsm	
	Bypass tray	52 to 253 gsm	52 to 253 gsm*1	
Paper capacity*2	High-capacity tray	2,000 sheets x 1-tray		2,000 sheets x 2-tray
	Bypass tray	250 sheets		-
Power supply		Single-phase AC100-120 V +/- 10 %, 2.5 A / AC200-240 V +/- 10 %, 1.5 A, 50/60 Hz, ground connection	Single-phase AC100-120 V +/- 10 %, 6 A / AC200-240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz, ground connection	
Maximum power consumption		330 W (in case of 240 V)		880 W (in case of 240 V)
Dimensions		W 988 x D 762 x H 992 mm		
Weight		177 kg or less*3	232 kg or less*3	235 kg or less

Note: High Capacity Feeder B1-S is not available for Revoria Press E1136.
Note: Optional bypass tray (Multi Sheet Inserter) is required for the High Capacity Feeder B1-S or High Capacity Feeder C3-DS.

Note: When connecting the High Capacity Feeder C3-DS and 2nd High Capacity Feeder C1-DS, the optional bypass tray (Multi Sheet Inserter) is attached to the left module.

*1: Sheets longer than 488 mm can be used with weights from 64 to 216 gsm. *2: 80 gsm paper. *3: Including optional bypass tray (Multi Sheet Inserter).

Air Suction Feeder C1-DS / Chained Air Suction Feeder C1-DS (Optional)

Item		Description	
		Air Suction Feeder C1-DS	Chained Air Suction Feeder C1-DS-R + Chained Air Suction Feeder C1-DS-L
Paper size	High-capacity tray	Standard size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min 4 x 6", A5 Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 488 mm	
	Bypass tray	Standard size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min A6, 5.5 × 8.5" Custom size: 100 x 148 mm to 330 x 660 mm	
Paper weight	High-capacity tray	52 to 350 gsm	
	Bypass tray	52 to 253 gsm*1	
Paper capacity*2	High-capacity tray	2,100 sheets x 2-tray	2,100 sheets x 2-tray x 2 -connection
	Bypass tray	250 sheets	
Power supply	Single-phase AC100-120 V +/- 10 %, 6 A / AC200-240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz, ground connection		Single-phase AC100-120 V +/- 10 %, 6 A / AC200-240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz, ground connection Single-phase AC100-120 V +/- 10 %, 6 A / AC200-240 V +/- 10 %, 4 A, 50/60 Hz, ground connection
Maximum power consumption	960 W (in case of 240 V)		960 W + 960 W (in case of 240 V)
Dimensions	W 988 x D 762 x H 992 mm		W 1,980 x D 762 x H 992 mm
Weight	194 kg or less		403 kg or less

Note: Bypass tray (Multi Sheet Inserter for Banner Print) is included.
*1: Sheets longer than 488 mm can be used with weights from 64 to 216 gsm. *2: 80 gsm paper.

Inserter D1 (Optional)

Item		Description
Paper size	Standard size: Max 12.6 x 19.2", SRA3, A3, Min A5*1, 6 x 9" Custom size: 182 x 148 mm to 330 x 488 mm	
Paper weight	52 to 350 gsm	
Paper capacity*2	250 sheets	
Power supply	Supplied from the Interface Decurler Module D1, Finisher D6, or Finisher D6 with Booklet Maker	
Dimensions	W 700*3xD 725xH 1,235 mm	
Weight	45 kg or less	

Note: Inserter D1 is an option for Finisher D6 and Finisher D6 with Booklet Maker. Inserter D1 or Interface Decurler Module D1 is necessary for connecting Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker without connecting High Capacity Stacker A1 or High Capacity Stacker A1 with Transport Module.

Note: Cannot print on the paper loaded in Inserter D1.
*1: Available when custom size is entered. *2: 80 gsm paper. *3: The width of only the paper transfer part is 165 mm.

High Capacity Stacker A1/ High Capacity Stacker A1 with Transport Module (Optional)

Item		Description	
		High Capacity Stacker A1	High Capacity Stacker A1 with Transport Module
Tray capacity*1	Output tray	500 sheets	
	Stacker cart	5,000 sheets or stacking height is less than 570 mm.	
Paper size	Output tray	100 x 148 mm to 330 x 660 mm*2	
	Stacker cart	203 x 182 mm to 330 x 488 mm	
Paper weight	Output tray	52 to 350 gsm*3	
	Stacker cart	52 to 300 gsm	
Power supply	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 1.5 A (100 V) / 0.8 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection		
Maximum power consumption	192 W (in case of 240 V)		
Dimensions	W 800 x D 725 x H 1,042 mm		W 848 x D 725 x H 1,042 mm
Weight*4	155 kg or less		159 kg or less

Note: High Capacity Stacker A1 with Transport Module is not available for Revoria Press E1100.
Note: Interface Decurler Module D1 is required.

Note: High Capacity Stacker A1 with Transport Module is an option for connecting a third party vendor finisher. For a third party vendor finisher, please contact your local FUJIFILM Business Innovation representative.

*1: 80 gsm paper. *2: Tray capacity is not guaranteed larger than 330 x 488 mm sheet. *3: Sheets longer than 488 mm can be used with weights from 64 to 216 gsm. *4: Including a Stacker Cart.

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 Functions & Specifications

Finisher D6 / Finisher D6 with Booklet Maker (Optional)

Description	
Item	Finisher D6
Type	Output tray
	Sort / Stack
	Finishing tray
Paper size*1	Booklet tray
	Sort (Offset available) / Stack (Offset available)
	-
Paper weight*1	Output tray
	Sort / Stack
	100 x 148 mm to 330 x 660 mm*2
Tray capacity*4	Finishing tray
	148 x 148 mm to 330 x 488 mm
	52 to 350 gsm*3
Staple	Output tray
	Finishing tray
	52 to 350 gsm
Punch*10	Booklet tray
	500 sheets (A4)
	[Without stapling] A4: 3,000 sheets JIS B4 or larger: 1,500 sheets Mixed size stacking*5 : 350 sheets [With stapling] A4: 200 sets or 3,000 sheets JIS B4 or larger: 100 sets or 1,500 sheets Mixed size stacking*5 : 70 sets or 200 sheets
Booklet finishing	Booklet tray
	-
	Max 20 sets (16 sheets/set or less) *6
Staple	Staple capacity
	Max 100 sheets*7 (90 gsm or less)
	Paper size*8
Punch*10	Paper weight
	52 to 300 gsm
	Staple position
Booklet finishing	Number of holes
	2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US Specifications)
	Standard size 2-hole punch: Max A3, 11 x 17", Min JIS B5, 8 x 10" 3-hole punch: Max A3, 11 x 17", Min JIS B5, 8 x 10" 4-hole punch: Max A3, 11 x 17", Min A4, Letter Custom size 2-hole punch: 203 x 182 mm to 297 x 432 mm 3-hole punch: 254 x 182 mm to 297 x 432 mm 4-hole punch: 267 x 182 mm to 297 x 432 mm
Booklet finishing	Paper weight
	52 to 220 gsm
	Booklet finishing capacity*12
Booklet finishing	Paper size
	-
	Standard Size: Max 13 x 19", SRA3, A3, Min JIS B5, 7.25 x 10.5" Custom size: 182 x 257 mm to 330 x 488 mm
Power supply	Paper weight
	-
	60 to 300 gsm
Maximum power consumption	Power supply
	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 3.0 A (100 V) / 1.5 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
	Maximum power consumption
Dimensions	360 W (in case of 240 V)
	Dimensions
	W 855 x D 725 x H 1,204 mm
Weight	Weight
	87 kg or less
	107 kg or less

Note: Inserter D1 or Interface Decurler Module D1 is necessary for connecting Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker without connecting High Capacity Stacker A1.
*1: Without stapling, punching or booklet finishing. *2: Tray capacity is not guaranteed larger than 330 x 488 mm sheet. When the optional Banner Print Extension Kit Extra is installed, 50 sheets of up to 330 x 660 mm paper can be accommodated. *3: Sheets longer than 488 mm can be used with weights from 64 to 216 gsm. *4: 80 gsm paper. *5: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets. *6: Booklet tray capacity is 16 sets (17 to 20 sheets bind), 12 sets (21 to 25 sheets bind) and 10 sets (26 to 30 sheets bind). *7: Up to 65 sheets can be stapled for paper sizes exceeding A4 or letter. *8: Staple positions available depends on the paper size. *9: Single stapling with angle at rear position is available on A4 and A3 sheets only. *10: Optional. *11: The number of punch holes available depends on the paper size. *12: The number of sheets that can be booklet finished varies depending on the paper weight. Booklet may not be tightly closed depending on the size or type of the paper.

Interface Decurler Module D1 (Optional)

Item	Description
Power supply	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 2.5 A (100 V) / 1 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
Maximum power consumption	250 W (in case of 240 V)
Dimensions	W 340 x D 725 x H 992 mm
Weight	40 kg or less

Note: Interface Decurler Module D1 is necessary for connecting High Capacity Stacker A1 or High Capacity Stacker A1 with Transport Module.
Note: Interface Decurler Module D1 or Inserter D1 is necessary for connecting Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker to the printer.

fujifilm.com/fbth

FUJIFILM

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.
123 Soutowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

Smart Monitoring Gate D1 (Optional)

Item	Description
Power supply	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 2.4 A (100 V) / 1.2 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
Maximum power consumption	240 W (in case of 240 V)
Dimensions	W 605 x D 725 x H 992 mm
Weight	92 kg or less

Note: High Capacity Stacker A1, High Capacity Stacker A1 with Transport Module, Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker is required.

Crease/Two-sided Trimmer D2 (Optional)

Item	Description
Two-sided trim	Paper size
	194 x 210 mm to 330 x 488 mm
	Paper weight
Crease	52 to 350 gsm
	Trim dimensions
	One side 6 to 25 mm
Power supply	Paper size
	182 x 210 mm to 330 x 488 mm
	Paper weight*1
Maximum power consumption	60 to 350 gsm
	Number of crease lines*2
	1 to 5
Dimensions	Power supply
	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 4.0 A (100 V) / 2.0 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
	Maximum power consumption
Weight	480 W (in case of 240 V)
	Dimensions
	W 605 x D 725 x H 992 mm
Folder Unit CD2 (Optional)	Weight
	128 kg or less

Note: Finisher D6 or Finisher D6 with Booklet Maker is required.
*1: When creasing with booklet finishing. In case of creasing a single sheet without folding, 157 gsm or more paper can be used. *2: The continuous print speed will decrease significantly as the number of creasing lines increases.

Folder Unit CD2 (Optional)

Item	Description
Z Fold half sheet	Paper size
	A3, 11 x 17", JIS B4
	Paper weight
Trifold	60 to 90 gsm
	Paper size
	A4, Letter
Power supply	Paper weight
	60 to 90 gsm
	Tray capacity*
Maximum power consumption	30 sheets
	Power supply
	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 1 A (100 V) / 0.5 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
Dimensions	Maximum power consumption
	120 W (in case of 240 V)
	Dimensions
Weight	W 232 x D 725 x H 992 mm
	Weight
	55 kg or less

Note: Folder Unit CD2 is an option for Finisher D6 and Finisher D6 with Booklet Maker.
*: 80 gsm paper.

Square Back Fold Trimmer D1 (Optional)

Item	Description
Paper size	Same as the paper size of the Finisher D6 Booklet Finishing.
Paper weight	Same as the paper weight of the Finisher D6 Booklet Finishing.
Booklet tray capacity*1	Max 20 sets (16 sheets/set or less)*2
Face trim	Face trim capacity*3
	Saddle staple: Max 30 sheets, Single fold: Max 5 sheets
	Face trim dimensions
Square back fold capacity*3*4	2 to 20 mm
	Power supply
	Single-phase AC100-240 V +/- 10 %, 1.0 A (100 V) / 0.6 A (240 V), 50/60 Hz, ground connection
Maximum power consumption	Maximum power consumption
	144 W (in case of 240 V)
	Dimensions
Weight	W 1,066 x D 725 x H 552 mm
	Weight
	100 kg or less

Note: Finisher D6 with Booklet Maker is required.
*1: Paper may not be accepted depending on paper type and other usage conditions. *2: Booklet tray capacity is 16 sets (17 to 20 sheets bind), 12 sets (21 to 25 sheets bind) and 10 sets (26 to 30 sheets bind). *3: The capacity can decrease depending on type and weight of paper being used and other conditions. *4: Square back folding does not support single-folded sheets and less than 5 sheets of saddle-stapled paper.

1. Performance is not guaranteed for all paper types. Please contact your local FUJIFILM Business Innovation representative for recommended paper.
2. Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.



Adobe PostScript



Adobe PDF Print Engine

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Revoria, Revoria logo, Revoria Press and Revoria Flow is registered trademark or trademark of FUJIFILM Business Innovation Corp. •macOS and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo, Adobe PDF, Adobe PDF Print Engine are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. •Windows, Windows Server and Active Directory are registered trademarks of Microsoft Corporation. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.