



A3 ขาว-ดำ
เครื่องมัลติฟังก์ชัน

Apeos 3561 / 3061 / 2561

 Apeos™

หมายเหตุ: โมเดลในภาพคือ Model-CPS-B พร้อมโมดูล 3 ถาด



เริ่มต้นการเดินทางสู่การ แปลงเป็นดิจิทัลของคุณ

Apeos ซีรีส์ใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (DX) ของคุณ พร้อมด้วยคุณสมบัติการผสานรวมที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อที่นำเสนอตัวเองในฐานะอุปกรณ์ดิจิทัลคู่ใจที่เชื่อถือได้



โซลูชันที่ปรับขนาดได้อย่างแท้จริง
เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่ยุคดิจิทัลของคุณ



หมายเหตุ: โมเดลในภาพคือ Model-CPS-B พร้อมโมดูล 3 ถาด

Apeos 3561 / 3061 / 2561

การออกแบบ
ที่เรียบง่าย

อุปกรณ์ของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับทุกคน โดยมาพร้อมคุณสมบัติการใช้งานง่าย การเข้าถึงได้ และการปรับแต่งส่วนบุคคล เพื่อประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายอย่างแท้จริง

มาพร้อมความสามารถ
ในการปรับขนาด

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้นและการเข้าถึงที่ได้รับการปรับปรุง ด้วยโซลูชันสำนักงานแบบลดการใช้กระดาษ

สร้างความอ่อนโยน
ต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการตระหนักรู้ขององค์กรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ำ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีฟังก์ชันที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ (พลังงานต่ำ) เซ็นเซอร์ประหยัด พลังงานอัจฉริยะ หรือการจัดชุดเอกสารที่มีการเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ

Apeos 3561

ขาว-ดำ
35 หน้า/นาที*

Apeos 3061

ขาว-ดำ
30 หน้า/นาที*

Apeos 2561


ขาว-ดำ
25 หน้า/นาที*

* A4 LEF

การออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในแต่ละวัน

แผงควบคุมขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย ช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ

แผนควบคุมทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ บนอุปกรณ์มือถือฟังก์ชันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส หน้าจอร์บบสัมผัสให้การมองเห็นและการทำงานที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองต่อการสัมผัสและการปัดทอครั้งเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย



รองรับธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพิมพ์ด้วยความละเอียดสูงสุด 1,200 x 2,400 dpi ด้วยหัวพิมพ์ LED ที่ปรับปรุงใหม่ ผงหมึกที่พัฒนาขึ้นใหม่ เมื่อผสานเข้ากับกระบวนการพิมพ์คุณภาพของภาพชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สีเส้นทแยงมุม เส้นขอบของตัวอักษร และงานพิมพ์อัลฟาทอนที่ใส่นำหน้าอย่างราบรื่น ให้งานพิมพ์ที่ชัดเจนและมีมืออาชีพ

มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกพื้นที่สำนักงาน

การออกแบบที่กะทัดรัดด้วยความกว้าง 587 มม. และความลึก 659 มม. เหมาะกับทุกพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่แคบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พื้นที่สำนักงาน

พิมพ์งานได้อย่างไร้อยู่ด้วยฟังก์ชันการรองรับสื่อแบบอนเนกประสงค์

รองรับกระดาดหลากหลายขนาดและน้ำหนัก*¹ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่น
ในการปรับแต่งและพิมพ์ลงบนซองจดหมาย*² จดหมายทางตรง แผ่นพับ
หรือแม้แต่ป้ายแบนเนอร์แบบยาว*³

*1: น้ำหนักกระดาดตั้งแต่ 52 ถึง 300 แกรม 106 ถึง 300 แกรม เมื่อเปิดใช้งานตัวป้อนซอง

*2: สามารถพิมพ์ซองจดหมายและโปสการ์ดจากถาด 1 ได้โดยตรง

*3: กระดาษยาวสูงสดถึง 297 x 1.200 มม.



เครื่องมือจัดชุดเอกสารระดับมืออาชีพ (อุปกรณ์เสริม) ที่ปรับแต่งการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจ

ถาดข้าง

รองรับเอกสารที่พิมพ์แล้วจากสามตำแหน่งสำหรับฟังก์ชัน
การทาสีหน้า แฟกซ์ และพิมพ์ ด้วยวิธีนี้ จึงไม่พลาดการรับ
แฟกซ์ที่สำคัญ และสามารถรับกระดาษที่พิมพ์ออกมาได้
อย่างรวดเร็ว



เครื่องจัดชุดเอกสาร A3
+ ถาดข้าง



• ត្រួតពិនិត្យ

ทางออก
3 ทาง

การออก

เครื่องจัดชุดเอกสาร B5*¹
+ ชุดทำ Booklet
+ ถาดข้าง



- ลวดเย็บ
- เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ
- ฉากรู*²
- เย็บมุงหลังคา*³
- ฟันครึ่ง*³

- เจาะรุ*²
- เย็บมึงหลังคา*³
- พับครึ่ง*³

VERBOD



รองรับการเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ
1 ตำแหน่งและ 2 ตำแหน่ง



ภาพถ่ายแสดงการเย็บแบบ 2 ตำแหน่ง



เย็บแบบไม่
ใช้ลวดเย็บ

*1: จำเป็นต้องใช้เครื่องจัดชุดเอกสาร B5 INST *2: จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมชุดเลาะรู *3: จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมชุดทำ Booklet เมื่อระบุการพับแบบเย็บมุงหลังคาหรือพับครึ่งกับเครื่องจัดชุดเอกสาร B5 กระดาษจะไม่ถูกพับ แต่จะถูกทำรอยพับ *4: กระดาษ 80 แกรม หรือน้อยกว่านั้น

ส่งเสริม DX และการทำงานร่วมกันด้วยโซลูชันสำนักงานแบบลดการใช้กระดาษ

การแปลงต้นฉบับปริมาณมากเป็นดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

1 ผ่าน, การสแกน 2 ด้าน สูงสุด 80 หน้า/นาที*1

ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติที่ 1 ผ่าน, การสแกน 2 ด้าน ด้วยความเร็วสูง สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุด 130 แผ่น*2 และสแกนเอกสาร 2 หน้าในครั้งเดียว ช่วยให้แปลงเอกสารขนาดใหญ่เป็นดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: ติดตั้งสำหรับ Model-CP5-B ตามมาตรฐาน

*1: เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi, ไปยังไฟล์เตอร์

*2: กระดาษ 70 แกรม




ความกว้างของด้ามจับที่กว้างช่วยให้การโหลดเอกสารอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น

- รองรับการสแกนเอกสารขนาดเล็ก (49 x 85 มม.) เช็กแบบหนาและ ใบเสร็จกระดาษแบบบาง (38 ถึง 128 แกรม)




สแกนต้นฉบับขนาดเล็กแบบขนาดมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ

- เอกสารที่สแกนสามารถถ่ายโอนไปยังอีเมล คอมพิวเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
- รองรับการส่งหลายรายการ เช่น การบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ของคุณขณะส่งอีเมลไปยังคลเอนต์ ด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว
- สแกนตรงไปยัง / พิมพ์โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB 2.0 แบบมาตรฐานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้น



การถ่ายสำเนาและการสแกนบัตรประจำตัว

คุณสามารถทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้ง 2 ด้านบนหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันหรือสแกนและถ่ายโอนไปยัง SMB / FTP / SFTP / อีเมล / URL / ไฟล์เตอร์ของคุณก็ได้ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงไฟล์และพิมพ์ออกมามีได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องใช้



การแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นดิจิทัลเพื่อการจัดการเอกสารที่ง่ายดาย

สแกนและจัดส่งอย่างง่ายแบบไร้* ช่วยลดภาระงานการสแกนของคุณโดยทำให้เวิร์กโฟลว์การสแกนที่ซับซ้อนและซ้ำซากกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ

สามารถสร้างกฎและเทมเพลตมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถดำเนินการหลายอย่างได้ (การตั้งค่าการสแกนการกำหนดปลายทางการจัดเก็บ และการเปลี่ยนชื่อไฟล์) ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลที่สแกนยังสามารถจัดการและใช้งานแบบรวมศูนย์ได้ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

* อุปกรณ์เสริม

สแกนและจัดส่งอย่างง่ายแบบไร้



โซลูชันไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของเรารองรับโซลูชันไร้เซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้คุณลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์เพิ่ม เช่น เซิร์ฟเวอร์

- การบูรณาการโดย การรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์* จะช่วยจัดการและแบ่งปันข้อมูลการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้งานระหว่างเครื่องพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์
- Serverless On-Demand Print* จะช่วยจัดการและเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายเครื่อง เพิ่มความยืดหยุ่นให้การพิมพ์และรวบรวมงานพิมพ์จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่

* อุปกรณ์เสริม


การบูรณาการแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์

ด้วยการเชื่อมโยง FUJIFILM IWpro* จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเข้ากับพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ ทำให้ใช้งานเอกสารที่ถูกแปลงเป็นดิจิทัลได้ง่าย คุณสามารถทำการสแกนให้เป็นการสแกนอัตโนมัติได้สำหรับการกำหนดชื่อไฟล์เตอร์และชื่อไฟล์ให้กับเอกสารที่สแกนหรือเอกสารแฟกซ์ที่ได้รับและจัดเก็บไฟล์เหล่านั้นในตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ด้วย สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้โดยตรงจากแผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันก่อนที่จะพิมพ์ ให้สภาพแวดล้อมการพิมพ์แบบไร้รอยต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

พิมพ์อย่างปลอดภัยได้ทุกที่ ไม่ว่าจะพิมพ์จากอุปกรณ์ใดๆ

เอกสารที่อัปโหลดไปยัง FUJIFILM IWpro สามารถสั่งพิมพ์จากพื้นที่ทำงานภายนอกได้อย่างปลอดภัย ช่วยผสมผสานรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

* FUJIFILM IWpro เป็นบริการคลาวด์ที่ให้บริการโดย FUJIFILM Business Innovation หากต้องการใช้บริการนี้ จะต้องมีส่วนแยกต่างหาก



อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันแห่งอนาคต

FUJIFILM Business Innovation มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความพยายามในการหมุนเวียนทรัพยากรในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายที่สร้างสมดุลระหว่างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการใช้งาน

ผงหมึกใหม่และชุดทำความร้อนที่มีอุณหภูมิการตรึงต่ำและคุณภาพรูปภาพสูง

การทำความร้อนผงหมึกเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน เพื่อช่วยลดความสิ้นเปลืองพลังงาน เราจึงได้นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับผงหมึกและชุดทำความร้อนของเรา

ผงหมึกใหม่ของเราใช้เรซินที่เป็นประโยชน์และเทคโนโลยีอนุภาคขนาดเล็กที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม*¹ และเมื่อผสมผสานเข้ากับชุดทำความร้อนแบบใหม่ ทำให้ Apeos 3561 ซีรีส์มีอุณหภูมิการทำความร้อนต่ำกว่ารุ่นก่อนหน้า 22 องศา*²

การพัฒนาดังกล่าวช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงรักษาคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม สามารถพิมพ์ข้อความได้คมชัด ให้รายละเอียดที่ชัดเจน และสีที่สดใสได้เนียนสนิท

*1: อุณหภูมิการทำความร้อนผงหมึกสำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันแบบเลเซอร์ A3 เป็นข้อมูลจากการศึกษาภายในเมื่อเดือนตุลาคม 2025

*2: Apeos 3560 ซีรีส์

ออกแบบมาสำหรับปัจจุบันและอนาคต

ด้วยความพยายามที่จะส่งเสริมการใช้เคลือบทรัพยากร จึงมีการนำวัสดุพลาสติกรีไซเคิลมาใช้* สำหรับชิ้นส่วน เช่น ฝาครอบด้านหน้าและถาดต่างๆ เราได้เอาชนะความท้าทายในการคิดค้นวิธีการผลิตที่ไม่สม่ำเสมอของลักษณะของพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งกล่าวกันว่าขึ้นรูปยาก และโดยการปรับปรุงความแข็งแรงและความแข็งแรงของชิ้นส่วน เราจึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้ถอดประกอบและทำความสะอาดได้ง่าย ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ง่ายในอนาคต

* กรณีที่มีโครงสร้าง 4 ถาดที่มีชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ 15 % ของน้ำหนักพลาสติกทั้งหมดของอุปกรณ์เป็นวัสดุรีไซเคิล

เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

- ใช้พลังงานต่ำและขนาดกะทัดรัดพร้อมการพิมพ์ความละเอียดสูงบนหัวพิมพ์ LED
- ประหยัดพลังงานด้วยการทำงานที่รวดเร็วและคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่จะเปิดเฉพาะส่วนที่จำเป็นตามฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่เท่านั้น



ปกป้องการเดินทาง DX ของคุณด้วยระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของตลาด

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเป็นอุปกรณ์ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลอันมีค่าของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์และภัยคุกคามความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปกป้องจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

- การดำเนินการและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถป้องกันได้ด้วยการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการจำกัดการใช้งาน
- การขยายด้วยฮาร์ดแวร์* ช่วยให้เราสามารถใช้อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องเดียวบนเครือข่ายที่แยกกัน ฯลฯ

* อุปกรณ์เสริม

ปกป้องข้อมูล

- การเข้ารหัสเส้นทางการสื่อสารด้วย TLS และ IPsec
- การปกป้องไฟล์ที่สแกนและอีเมลผ่านการเข้ารหัส/ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- การเขียนข้อมูลลงใน SSD จะถูกเข้ารหัสด้วยการเข้ารหัส AES-256 ที่แข็งแกร่ง ฯลฯ

ปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

- ฟังก์ชันล็อกบัญชี
- การจำกัดที่อยู่ IP ที่สามารถเข้าถึงได้
- การป้องกันการแทรกแซงของซอฟต์แวร์ระหว่างการเริ่มต้นและการทำงานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันการซ่อมแซมอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการลักลอบดัดแปลงขณะเริ่มระบบ ฯลฯ

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

- การกำหนดจุดหมายปลายทางการจัดส่งเอกสารที่สแกน
- การป้องกันปลายทางแฟกซ์สองครั้ง ฯลฯ

ระบบสนับสนุนที่เชื่อถือได้

โซลูชันอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหา

ตั้งแต่การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองไปจนถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอตัวแทนฝ่ายบริการหรือตัวแทนฝ่ายขาย

1. แก้ไขปัญหาโดยใช้ฟังก์ชัน "วิธีใช้" บนอุปกรณ์

- ข้อมูลวิธีใช้ด้วยตนเองมีให้บริการอยู่ในแผงควบคุม
- สามารถเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ด้วยตนเองได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยสแกน QR Code ที่แสดงบนแผงควบคุม

2. "ความช่วยเหลือระยะไกล (Remote Assistance)" ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

- เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์บริการ
- เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันจากระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาโดยแนะนำขั้นตอนต่างๆ บนแผงควบคุมที่ใช้ร่วมกัน

Device Setup Editor

Device Setup Editor คือบริการที่สำรองข้อมูลการตั้งค่าล่าสุดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์อยู่เสมอ ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและใช้อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณได้อย่างมั่นใจ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องสมัครใช้ Device Setup Editor (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

คอยดูแลอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณกับบริการ EP* ของเราทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถตรวจสอบมีเตอร์วัดยอดรวมการใช้บริการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองโดยอัตโนมัติเมื่อระดับตลับหมึกต่ำ ตรวจสอบสถานะรายวัน และตรวจจับข้อผิดพลาดของเครื่องเพื่อการแทรกแซงในระยะเริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยลดเวลาหยุดการทำงานและลดภาระของผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: เนื้อหาของบริการที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเรา

* คุณจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ EP (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

Apeos 3561 / 3061 / 2561

Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item	3561	3061	2561	
Type	Console			
Memory Capacity	4 GB (Max: 4 GB)			
Storage Device Capacity*1	256 GB			
Scan Resolution	600 x 600 dpi			
Printing Resolution	1,200 x 2,400 dpi			
Warm-up Time*2	[Embedded Plug-ins / Custom Services] *3 When enabled: 26 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) When disabled: 22 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)			
Recovery Time (Recovery Time from Sleep Mode)	13.6 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)		11.0 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of A3, 11 x 17", 297 x 432 mm for both Sheet and Book			
Paper Size	Tray 1*4	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, Envelope*5, Postcard (100 x 148 mm) Custom Size: 90 x 98 mm to 297 x 432 mm		
	Tray 2, 3, 4	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF Custom Size: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm		
	Bypass Tray	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, Envelope*6, Postcard (100 x 148 mm) Custom Size: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm		
	Image loss width*7	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right / Left edge 2.0 mm		
Paper Weight**8,9	Paper Tray	52 to 300 gsm		
	Bypass Tray	52 to 300 gsm		
First Copy Output Time	4.6 sec. (A4 LEF)		5.9 sec. (A4 LEF)	
Continuous Copy Speed*10	A4 LEF / JIS B5 LEF	35 ppm	30 ppm	25 ppm
	A4	26 ppm	23 ppm	19 ppm
	JIS B5	20 ppm	17 ppm	14 ppm
	JIS B4	22 ppm	20 ppm	16 ppm
	A3	19 ppm	17 ppm	14 ppm
Paper Tray Capacity*11	Standard	520 sheets x 1-tray + Bypass Tray 96 sheets		
	Optional	1 Tray Module with Cabinet: 520 sheets x 1-tray 3 Tray Module: 520 sheets x 3-tray		
	Max	2,176 sheets [Standard + 3 Tray Module]		
Output Tray Capacity*12	Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets (A4 LEF)			
Power Supply	AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common			
Maximum Power Consumption	1.76 kW (AC220 V +/- 10 %), 1.92 kW (AC240 V +/- 10 %) Sleep Mode: 0.3 W (AC230 V +/- 10 %) Low Power Mode: 40 W (AC230 V +/- 10 %) Ready Mode: 76 W (AC230 V +/- 10 %)		1.76 kW (AC220 V +/- 10 %), 1.92 kW (AC240 V +/- 10 %) Sleep Mode: 0.3 W (AC230 V +/- 10 %) Low Power Mode: 38 W (AC230 V +/- 10 %) Ready Mode: 76 W (AC230 V +/- 10 %)	
Dimensions	Model-CPS-B: W 587 x D 659 x H 1,126 mm (when 1 Tray Module with Cabinet is installed.) W 587 x D 659 x H 1,126 mm (when 3 Tray Module is installed.)		Model-CPS: W 587 x D 659 x H 1,120 mm (when 1 Tray Module with Cabinet is installed.) W 587 x D 659 x H 1,120 mm (when 3 Tray Module is installed.)	
Weight*13	Model-CPS-B: 81 kg (when 1 Tray Module with Cabinet is installed.) 83 kg (when 3 Tray Module is installed.)		Model-CPS: 80 kg (when 1 Tray Module with Cabinet is installed.) 82 kg (when 3 Tray Module is installed.)	

*1: Storage Device Capacity is not totally available for customers. *2: It may change depending on usage conditions. *3: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. *4: 90 x 98 mm to 241 x 372 mm is available when the Envelope Feeder is on. *5: Supported standard envelope sizes are Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc. *6: Supported standard envelope sizes are ISO-C4 and ISO-C5. *7: Up to A3 size. *8: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *9: 106 to 300 gsm, when the Envelope Feeder is on. *10: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. *11: 80 gsm paper. *12: 70 gsm paper. *13: Excluding Toner Cartridge.

Side Tray (Optional)

Item	Description
Paper Capacity*	100 sheets
Dimensions / Weight	W 328 x D 540 x H 198 mm, 3 kg

* 70 gsm paper.

Print Function

Item	Description			
Type	Built-in type			
Print Size	Tray 1	Same as the Basic Specifications / Copy Function		
	Tray 2, 3, 4	Same as the Basic Specifications / Copy Function		
	Bypass Tray	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 SEF, Envelope*1, Postcard (100 x 148 mm) Custom Size: 89 x 98 mm to 297 x 1,200 mm*2		
	Image loss width*3	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right / Left edge 2.0 mm		
Continuous Print Speed*4			Same as the Basic Specifications / Copy Function	
Printing Resolution	Standard	[PCL Driver] Standard: 1,200 x 2,400 dpi, High Quality: 1,200 x 2,400 dpi, High Resolution: 1,200 x 1,200 dpi		
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1,200 x 2,400 dpi, High Resolution: 1,200 x 1,200 dpi		
Page Description Language	Standard	PCL5 / PCL6		
	Optional	Adobe® PostScript® 3™		
Supported Operating System*5	Standard	[PCL Driver] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) [Mac OS X Driver] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11		
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11		
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0		
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)		

*1: Supported standard envelope sizes are Commercial#10, Monarch 7 3/4, DL, ISO-C4, etc. *2: Long paper of 106 to 220 gsm (Extra Heavyweight) is available. The printed papers are delivered to the Side Tray when Finisher-A3 is attached. *3: Up to A3 size. *4: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document. *5: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function

Item	Description	
Type	Colour Scanner	
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scan Speed	Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder	
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max: A3, 11 x 17", Long document (Longest 600 mm*1)
Recording Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Transmission Time	2 seconds and more but fewer than 3 seconds*2
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), Maximum 3 ports*3 (G3-3 ports)

*1: When Duplex Automatic Document Feeder is used. *2: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition. *3: No. of FAX lines is up to 3 ports. Port refers to number of channels for FAX.

Duplex Automatic Document Feeder B1-C

Item	3061	2561
Original Size*1 / Paper Weight	Max: A3, 11 x 17"; Min: A6 38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)	
Capacity*2	110 sheets	
Scan Speed*3	Copy (A4 LEF, Simplex)	30 ppm
	Scan	25 ppm
	B/W: 55 ppm, Colour: 55 ppm [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder]	

Note: Installed for Model-CPS as standard. *1: Custom Size is 125 x 85 mm to 297 x 432 mm. *2: 70 gsm paper. *3: The scanning speed varies depending on the documents.

Duplex Automatic Document Feeder B4-PC

Item		3561
Original Size*1 / Paper Weight		Max: A3, 11 x 17"; Min: A6 38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm) *2
Capacity*3		130 sheets
Scan Speed*4	Copy (A4 LEF, Simplex)	35 ppm
	Scan	B/W: 80 ppm, Colour: 80 ppm (1 pass, 2 sided scanning: B/W 80 ppm, Colour 80 ppm) [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder]

Note: Installed for Model-CPS-B as standard. *1: Custom Size is 49 x 85 mm to 297 x 432 mm. *2: Custom Sizes from 49 x 85 mm to 55 x 91 mm are available from 38 to 209 gsm. *3: 70 gsm paper. *4: The scanning speed varies depending on the documents.

Notes

- 1) If the storage media of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall "the company" be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
- 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

Item	Description	
Type	Center Tray	Stack
	Finishing Tray	Sort (Offset available*1*2) / Stack (Offset available*1*2)
Paper Size	Center Tray	A4, A3
	Finishing Tray	Max: A3, 11 x 17"; Min: A6, Postcard (100 x 148 mm) Custom Size: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm
Paper Weight	Center Tray	52 to 300 gsm
	Finishing Tray	52 to 256 gsm
Paper Capacity*3	Center Tray	A4 LEF: 125 sheets A4 SEF, A3: 50 sheets
	Finishing Tray	[Without Stapling] A4 LEF: 500 sheets, JIS B4: 250 sheets, A3 or larger: 200 sheets, Mixed Size Stacking*4: 250 sheets
		[With Stapling] A4 LEF: 30 sets or 500 sheets, JIS B4: 250 sheets, A3 or larger: 200 sheets, Mixed Size Stacking*4: 250 sheets
Staple	Capacity	A4: 50 sheets (90 gsm or less), JIS B4 or larger: 30 sheets (90 gsm or less)
	Paper Size	Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF Custom Size: 203 x 182 mm to 297 x 432 mm
	Paper Weight	52 to 256 gsm
	Position	Single stapling, Dual stapling
Dimensions / Weight		W 465 x D 484 x H 248 mm, 11 kg

Item	Description
Type	Center Tray Stack
	Finishing Tray Sort (Offset available*1*2) / Stack (Offset available*1*2)
Paper Size*3	Center Tray Max: A3, 11 x 17"; Min: A5; Custom Size: 148 x 148 mm to 297 x 432 mm
	Finishing Tray Max: A3, 11 x 17"; Min: A5; Custom Size: 148 x 148 mm to 297 x 432 mm
Paper Weight*4	Center Tray 52 to 300 gsm
	Finishing Tray 52 to 300 gsm
	Center Tray 200 sheets (80 gsm or less)
Paper Capacity*5	Finishing Tray [Without Stapling] A4: 2,000 sheets, JIS B4 or larger: 1,000 sheets, Mixed Size Stacking*6: 300 sheets [With Stapling] A4: 100 sets or 1,000 sheets*7, JIS B4 or larger: 75 sets or 750 sheets [With Booklet Finishing*8] 50 sets or 600 sheets, [With Fold*8] 500 sheets
	Capacity Staple: 50 sheets (90 gsm or less) Staple-free Staple*9: 10 sheets (80 gsm or less)
Staple	Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF, Custom Size: 210 x 148 mm to 297 x 432 mm
	Paper Weight Staple: 52 to 256 gsm Staple-free Staple*9: 64 to 105 gsm
	Position Single stapling, Dual stapling
Punch*10	Paper Size*11 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF, Custom Size: 210 x 148 mm to 297 x 432 mm
	Paper Weight 52 to 220 gsm
	Number of Holes 2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US Specifications)
Booklet Finishing*8	Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Letter, Custom Size: 210 x 279 mm to 297 x 432 mm
	Capacity Saddle Staple: 15 sheets, Single Fold: 5 sheets
	Paper Weight Saddle Staple: 64 to 80 gsm*12, Single Fold: 64 to 105 gsm
Dimensions*13*14	W 618 x D 653 x H 1,047 mm, With Booklet Maker Unit: W 618 x D 673 x H 1,076 mm
Weight	28 kg, Punch Module: + 2 kg, Booklet Maker Unit: + 10 kg



Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of October, 2025. PIC-0246 TH (2510)