

 ApeosWide 3030



ระบบการพิมพ์หน้ากว้างที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในออฟฟิศได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์การพิมพ์แบบหน้ากว้างที่จะช่วยให้คุณจัดการเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย กลไกการทำงานของเครื่องที่สามารถตอบสนองการใช้งานด้านวิศวกรรมได้อย่างแท้จริง ด้วยฟังก์ชันการทำสำเนาที่ให้ภาพคมชัด แม่นยำตามต้นฉบับ, การพิมพ์ด้วยความเร็วสูง, รวมถึงจุดแข็งด้านความปลอดภัยที่เป็นหัวใจสำคัญ



ชุด MF

พิมพ์ ทำสำเนา สแกน*

*ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Color Scan Memory KIT เพื่อสแกนสี

ApeosWide 3030

ความเร็วในการพิมพ์ (A1 LEF)	รุ่น	ถาดป้อนกระดาษ	พิมพ์	ทำสำเนา	สแกน
7.0 แผ่น/นาที	MF	2 ม้วน	✓	✓	✓

ApeosWide™ 3030

สำหรับการพิมพ์งานด้านวิศวกรรมชั้นสูง

- ควบคุมจัดการและแจกจ่ายข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- พิมพ์งานง่าย ให้ภาพคมชัดขั้นสุด

การทำงานประสิทธิภาพสูง

- แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลด้วยการสแกนความละเอียดสูง
- ใช้งานง่าย และปลอดภัยอย่างเหนือชั้น

ความปลอดภัย

- พิมพ์แบบปลอดภัย
- เพิ่มความปลอดภัยสำหรับฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง

ทำงานได้ลื่นไหลไร้รอยต่อ

- ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไร้จุดสะดุด

อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

- มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้เลือกใช้อีกมากมาย

สำหรับการพิมพ์งานด้านวิศวกรรมขั้นสูง

พิมพ์งานง่าย ให้ภาพคมชัดขั้นสุด

I พิมพ์ภาพที่มีเส้นบางๆ และข้อความขนาดเล็กได้อย่างคมชัด (ความละเอียดสูงถึง 1,200 dpi)

หัวพิมพ์ LED รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปล่งแสง สามารถพิมพ์งานด้วยความละเอียดสูงและให้ภาพคมชัด แม้จะเป็นเส้นบางๆ หรือข้อความขนาดเล็ก คุณจึงสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน แก้ไขแบบได้โดยง่ายตามต้องการ


I EA-Eco LGK toner ที่เหมาะสมสำหรับพิมพ์งานเขียนแบบ

EA-Eco LGK toner ช่วยลดแสงสะท้อน ทำให้คุณอ่านข้อมูลการเขียนแบบได้ง่าย สบายตา

I "Sample Copy" (ฟังก์ชันสำเนาตัวอย่าง)

สามารถใช้ฟังก์ชัน "สำเนาตัวอย่าง" ในการตรวจสอบสำเนาเอกสารก่อนพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Color Scan Memory KIT



สำเนาตัวอย่างในการเลือกระดับความเข้ม

I ทำสำเนากระดาษขนาดยาว

สามารถทำสำเนาสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดยาวถึง 15 เมตร* เช่น แบบพิมพ์สำหรับทำถนนหรือทางรถไฟได้พร้อมกัน

* กระดาษธรรมดา

ควบคุมจัดการและแจกจ่ายข้อมูลได้ง่ายขึ้น

I ทำสำเนาพร้อมใส่ตราประทับและวันที่

เพิ่มตราประทับอิเล็กทรอนิกส์บนสำเนาได้ตามต้องการ สามารถลงทะเบียนตราประทับที่สร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถึง 99 รูปแบบ จึงช่วยลดภาระในการประทับตราด้วยตนเองก่อนการกระจายเอกสารได้

หมายเหตุ: ต้องระบุตัวเลือก Stamp KIT

SAMPLE

หมายเหตุ: ตราประทับด้านบนเป็นเพียงภาพ โปรดตรวจสอบตราประทับที่ใช้งานจริงได้จากอุปกรณ์



การทำงานประสิทธิภาพสูง

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลด้วยการสแกนความละเอียดสูง


I สแกนเอกสารขนาด A0 ที่ 600 dpi

เครื่องสามารถสแกนสีสำหรับเอกสารขนาด A0 ด้วยความละเอียดที่ 600dpi และคุณยังสามารถดูภาพตัวอย่างของเอกสารสแกนก่อนได้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เมื่อโหลดเอกสารถัดไปในสแกนเนอร์ เครื่องก็จะเริ่มการสแกนเอกสารทันที ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น สำหรับการสแกนเอกสารหลายชุด

หมายเหตุ: ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Color Scan Memory KIT



ดูภาพตัวอย่าง



ขยายภาพเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของภาพโครงสร้าง

I Scan to PC

สามารถจัดเก็บข้อมูลการเขียนแบบที่สแกนไว้ไปยังเครื่อง PC ของคุณได้โดยตรงผ่านทางเครือข่าย (โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของ SMB) รองรับรูปแบบ TIFF, PDF, JPEG, และ DocuWorks

I สแกน (URL)

ภาพสแกนจะถูกบันทึกไว้ชั่วคราวในอุปกรณ์ และคุณจะได้รับอีเมลที่มาพร้อมกับ URL สำหรับการเรียกข้อมูลภาพสแกนที่บันทึกไว้ โดยฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณเรียกข้อมูลภาพสแกนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ในกรณีที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งเป็นไฟล์แนบในอีเมล

หมายเหตุ: เฉพาะเมื่อใช้การรับรองความถูกต้องเท่านั้น


I สแกนและพิมพ์งานได้พร้อมกัน

คุณสามารถสแกนและพิมพ์งานได้ในเวลาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

I สแกนไปยังโฟลเดอร์

สามารถเก็บบันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์ของเครื่องและสามารถนำไฟล์เอกสารเข้ามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยลงทะเบียนโฟลเดอร์ไว้ใน DocuWorks Desk* หากบันทึกโฟลเดอร์ไว้ใน DocuWorks Desk* คุณสามารถตรวจสอบดูเอกสารสแกนที่เก็บบันทึกไว้ด้วยมุมมองขนาดย่อได้ทันที


*จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ "DocuWorks" ที่จำหน่ายแยก



ใช้งานง่าย และปลอดภัยอย่างเหนือชั้น

I สแกนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนการทำงานด้วยการสแกนและส่งหลายๆ ปลายทาง คุณสามารถบันทึกและพิมพ์ไฟล์ไปพร้อมๆ กันด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว เลือกพิมพ์งานจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันอื่นที่อยู่ในเครือข่ายได้ตามต้องการ




ความปลอดภัย

พิมพ์แบบปลอดภัย

I ไพเรเวทชาร์จ์พริ้นต์ (Private Charge Print)

ป้องกันการสั่งพิมพ์แล้วลืมเอกสารทิ้งไว้ในถาด และช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวมิให้ผู้อื่นเห็นงานพิมพ์ โดยกำหนดผู้ใช้ที่ต้องการการรับรองความถูกต้องในอุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถดูงานที่สั่งพิมพ์ไว้ได้

หมายเหตุ: จำเป็นต้องเปิดใช้งานโหมดการรับรองความถูกต้อง



I รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

สามารถตั้งรหัสผ่านเมื่อสแกนหรือบันทึกเอกสาร DocuWorks และเอกสาร PDF ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงเพื่อจำกัดผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการดูและสั่งพิมพ์เอกสาร

I รองรับการสื่อสารแบบปลอดภัยด้วย TLS1.3*

TLS1.3 ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพของการสื่อสารผ่านเครือข่าย


*ปลอดภัยในทุกระดับสำหรับการส่งข้อมูล

I การเข้ารหัสข้อมูล (ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล)

ระบบจะทำการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล


I ลายน้ำ

คุณสามารถพิมพ์ข้อความลงบนพื้นหลังของเอกสารเพื่อป้องกันการทำสำเนาสำหรับเอกสารที่เป็นความลับ



I แยกการเชื่อมต่อออกเป็นสองระบบภายในเครื่อง

อีเทอร์เน็ตรองช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่เข้ามาใช้งานเครื่องเดียวกันมองเห็นเอกสารที่เป็นข้อมูลความลับของคุณ ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถพิมพ์งานจากเครื่องเดียวกันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมเครือข่ายที่แยกกันได้อย่างปลอดภัย ไร้ปัญหาความลับเอกสารรั่วไหล



เพิ่มความปลอดภัยสำหรับฟังก์ชันการรับรองความถูกต้อง

I การรับรองความถูกต้อง

ป้องกันการเข้าใช้จากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการรับรองความถูกต้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

I การรับรองความถูกต้องผ่าน IC การ์ด*

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้ IC การ์ดแตะที่เครื่องเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีได้รับอนุญาตเข้าใช้งานอุปกรณ์ เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันสำหรับออฟฟิศ คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องทำการรับรองความถูกต้อง เพียงถือ IC การ์ดไว้เหนือตัวอ่านการ์ดเท่านั้น

* อุปกรณ์เสริม

ทำงานได้สิ้นไหลไร้รอยต่อ

ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ไร้จุดสะดุด

I เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแบบพิมพ์

พิมพ์งานด้วยความเร็วสูงได้คงที่ ให้คุณภาพงานพิมพ์ละเอียดคมชัด แม้การใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน

	A0	A1 LEF
ApeosWide 3030	3.2 แผ่น/นาที	7.0 แผ่น/นาที

I ทำงานในระบบอัตโนมัติด้วย EP-BB* light

เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังศูนย์ EP ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขั้นสูงสุดและลดการเกิดดาวน์ไทม์ในการใช้งานเครื่อง

*EP-BB : บริการรูดแบนด์ในระดับองค์กร

การอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ


เครื่องจะทำการแจ้งจำนวนมิเตอร์ตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้ล่วงหน้าให้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกระบุเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ตามต้องการ

การอัปเดตซอฟต์แวร์การควบคุมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

สามารถอัปเดตอุปกรณ์และดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์การควบคุมได้ตามต้องการ โดยเลือกจากสองวิธี ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตด้วยตนเองผ่านแผงควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ หรือการอัปเดตอัตโนมัติโดยกำหนดวันที่/เวลาไว้ล่วงหน้า

I แผงควบคุม UI ดีไซน์ใหม่

แผงควบคุม UI ใหม่ที่มีหน้าจอ LCD สีขนาด 10.1 นิ้ว ให้คุณมองเห็นได้ง่ายขึ้น



I ประหยัดพื้นที่ด้วยถาดรับงานพิมพ์ภายในเครื่อง

ถาดรับกระดาษในตัวเครื่องสามารถรองรับกระดาษขนาด A1 (กรณีของกระดาษขนาด A1 รองรับ LEF

หมายเหตุ: สำหรับกระดาษ A0 / A1 SEF ต้องใช้อุปกรณ์เสริมถาดรับกระดาษ (ด้านหน้า)

อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

① ถาดรับกระดาษ (ด้านหน้า)

ถาดรองรับเอกสารที่ พิมพ์ออกมาด้านหน้าของเครื่อง

② ถาดรับเอกสาร (ด้านหลัง)*

ถาดสำหรับรับเอกสารต้นฉบับที่ ส่งออกมาด้านหลังของเครื่อง

ตัวนำทางเอกสารย้อนกลับ A สำหรับระดับกลาง / B สำหรับระดับล่าง*

ช่วยส่งเอกสารต้นฉบับกลับไปยังด้านหน้า

ตัวนำทางสำหรับการป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ใช้เพื่ ่อนำทางเอกสารในกรณี ที่ ต้องการป้อนกระดาษด้วยตนเอง

Color Scan Memory KIT

ช่วยให้เครื่อง ApeosWide 3030 MF สามารถสแกนสีได้

PS/PDF KIT

ชุดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์เอกสารในรูปแบบของ PDF/PostScript®

Stamp KIT

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเพิ่มตราประทับ/วันที่ ลงในงาน

* เลือกอุปกรณ์เสริมได้ตามต้องการ



ApeosWide 3030 Functions & Specifications

Basic Specifications

Item	Description
Type	Console*1
Memory capacity	4 GB (Max: 4 GB)
Storage Device Capacity*2	120 GB or larger
Printing Resolution	1,200 x 1,200 dpi
Continuous Print Speed*3	A0 Portrait: 3.2 sheets/minute
	A1 Landscape: 7.0 sheets/minute Portrait: 5.0 sheets/minute
	A2 Landscape: 9.0 sheets/minute Portrait: 7.0 sheets/minute
	A3 Landscape: 10 sheets/minute Portrait: 9.0 sheets/minute
	A4 Landscape: 12 sheets/minute Portrait: 10 sheets/minute
Paper Tray Capacity	[2-Roll Model (MF)] Roll paper feed 1-tray x 2, Manual Feed (Single-sheet feed)
Paper Size	[Roll paper] A0, A1, A2, A3, JIS B1, JIS B2, JIS B3, ISO B1, ISO B2, ISO B3, 880 mm / 860 mm, 625 mm / 620 mm, 440 mm / 435 mm, 310 mm, 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11" Width: 279.4 to 914.4 mm Outside diameter of the roll: 175 mm or less
	[Cut Sheet] A0, A1, A2, A3, A4, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, 880 mm / 860 mm, 625 mm / 620 mm, 440 mm / 435 mm, 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11", 9", 8.5" Width: 210 to 914.4 mm Length: 210 to 2,000 mm
Paper cutting system	Standard size cut, synchronised cut, variable length cut
Paper Type / Paper Weight*4	Plain paper: 64 to 110 gsm, Tracing paper: 90 to 112 gsm, Film: 75 to 100µm
Image loss width	Roll/Cut paper: Lead Edge 5 mm, Trail Edge 5 mm, Right & Left Edges 3 mm (Outside diameter of the roll (remaining) 100 mm or larger)*5
Warm-up Time	180 seconds or less (22 degrees Celsius room temperature)
Power Supply	AC220-240 V - 10 % + 6 %, 10 A, 50/60 Hz common
Maximum Power Consumption*6	2.4 kW
Dimensions	MF Model: W 1,432 x D 729 x H 1,180 mm
Weight*7	2-Roll Model (MF): 227 kg

*1: Scanner, Printer, All-in-one *2: The storage capacity is not totally available for customers. *3: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The performance may be reduced depending on the paper type. *4: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *5: Image loss width when outside diameter of the roll (remaining) is less than 100 mm: Lead edge 8 mm, Trail edge 8 mm. *6: Sleep mode: 4.9 W. *7: The weight is without any toner and paper.

Copy Function

Item	Description
Original Feed System	Original transfer type
Original Size	Maximum width: 914.4 mm, minimum width: 182 mm Maximum length: 15,000 mm, minimum length: 210 mm
Original Thickness	When ejecting rearward: 0.05 to 1.0 mm*1
Original Type	Text & Line, Text/Photo, Printed Original, Photograph, Blueprint, Transparent, Uneven-Toned Background
Scan Resolution	600 x 600 dpi
Copy Size	Width: 210 to 914.4 mm, Length: 210 to 15,000 mm (plain paper) Width: 210 to 914.4 mm, Length: 210 to 2,500 mm (tracing paper/film)
Continuous Copy*2	99 sheets
First Copy Output Time	25.0 sec. (with A0 size original, upper roll 1, When ejecting frontward) 24.0 sec. (with A0 size original, upper roll 1, When ejecting rearward)

*1: It is possible to scan a flat and hard original (styrene board, heavy paper) whose thickness exceeds 0.2 mm, up to 1.0 mm thick. The flat and hard original must be supported by your hand while scanning. However, the document transportation and the output image quality is out of guarantee. *2: Copy process may stop temporarily for stabilization of image quality.

Print Function

Item	Description
Print Size	The same as copy size supported in copy function
Continuous Print Pages*1	99 sheets
First Print Output Time	22 sec. (with A0 size original, 1.28 MB data, upper roll 1, When ejecting frontward) 21 sec. (with A0 size original, 1.28 MB data, upper roll 1, When ejecting rearward)
Page Description Language	Standard - Optional Adobe® PostScript® 3™
Network Protocol	TCP/IP (IPv4 / IPv6, LPR, FTP)
Supported Operating System*2	Standard Windows 11 (64 bit) Windows Server 2025 (64 bit) Windows Server 2022 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit)
	Optional (Adobe® PostScript® 3™ Driver) macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
Interface	Ethernet 1000BASE-T / 100 BASE-TX / 10BASE-T 2 systems

*1: Copy process may stop temporarily for stabilization of image quality at continuous printing with long paper or heavyweight paper. *2: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function

Item	Description
Type	Standard Black & White Scanner Optional* Colour Scanner
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
Scan Mode	Text & Line, Text/Photo, Printed Original, Photograph, Blueprint, Transparent, Uneven-Toned Background
Scan Speed*	B/W / Grayscale Very high speed: 203.2 mm/sec (Resolution 300 dpi or less) High speed: 101.6 mm/sec Low speed: 50.8 mm/sec
	Full Colour Mid speed: 67.6 mm/sec (Resolution 300 dpi or less) Very low speed: 33.8 mm/sec
Interface	Ethernet 1000BASE-T / 100 BASE-TX / 10BASE-T

*: Optional Color Scan Memory KIT is required for grayscale/full colour scanning.

Notes

- 1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall the company be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
- 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

fujifilm.com/fbth



Adobe PostScript

FUJIFILM

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.
123 Soutowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •ApeosWide and DocuWorks are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Apple, Mac, macOS and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

**For Your Safety**

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.