

台灣富士軟片資訊 辦公室多功能事務機 & 印表機綜合型錄

鞏固資安防禦力，從端點設備做起



A3 辦公室多功能事務機 & 印表機



月印量

彩色	月印量	 Apeos C7580 / C6580 75/65 ppm (面/分鐘)	
	20,000 ~ 30,000 頁*	 ApeosPort V 7080 / 6080 75/65 ppm (面/分鐘)	
彩色	月印量	 ApeosPort Print C5570 55 ppm (面/分鐘)	 Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 70/65/55/45/35/30 ppm (面/分鐘)
	5,000 ~ 20,000 頁*	 DocuPrint 5105 d 55 ppm (面/分鐘)	 Apeos 5570 / 4570 55/45 ppm (面/分鐘)
彩色	月印量	 Apeos C3060 / C2560 / C2060 30/25/20 ppm (面/分鐘)	
	4,000 ~ 6,000 頁*	 Apeos 3560 / 3060 / 2560 35/30/25 ppm (面/分鐘)	 DocuPrint 4405d / 3505d / 3205d 45/38/32 ppm (面/分鐘)
彩色	月印量	 DocuCentre SC2022 20 ppm (面/分鐘)	 DocuPrint C3555 d 35 ppm (面/分鐘)
	4,000 頁以下*	 DocuCentre S2520 / S2320 25/23 ppm (面/分鐘)	

 多功能事務機 (複印、列印、掃描、傳真)

 單功印表機 (列印)

 整合辦公室解決方案、印量成本控管和自動化工作流程

 身份驗證及權限控管 (使用 IC 卡座)

 後製裝訂選購配件 (如有針 / 無針裝訂、打孔、小冊子)

*「月印量」提供您初步分類使用用途；建議購買前，請再次確認每款機型之 ppm (面 / 分鐘)。

A4 辦公室多功能事務機 & 印表機



月印量

彩色	月印量								
黑白	4,000 ~ 10,000 頁*				ApeosPort-VII 5021 53 ppm (面/分鐘)   			DocuPrint P505 d 63 ppm (面/分鐘)   	
彩色	月印量		ApeosPort-VII C4421 / C3321 40/35 ppm (面/分鐘)   			DocuPrint CP505 d 43 ppm (面/分鐘)  			
黑白	3,000 ~ 5,000 頁*		ApeosPort-VII 4021 48 ppm (面/分鐘)   		ApeosPort 4730SD 47 ppm (面/分鐘) 		ApeosPort-VII P5021 53 ppm (面/分鐘)   		ApeosPort Print 4730SD 47 ppm (面/分鐘) 
彩色	月印量				ApeosPort-VII CP4421 40 ppm (面/分鐘)   				
黑白	2,500 ~ 3,500 頁*		ApeosPort 4020SD 40 ppm (面/分鐘) 		DocuPrint M375 z 40 ppm (面/分鐘) 		ApeosPort Print 4020SD 40 ppm (面/分鐘) 		DocuPrint P375 d/dw 40 ppm (面/分鐘) 
彩色	月印量		Apeos C325 z/dw 31 ppm (面/分鐘) 		ApeosPort C2410SD 24 ppm (面/分鐘) 		ApeosPrint C325 dw 31 ppm (面/分鐘) 		ApeosPort Print C2410SD 24 ppm (面/分鐘) 
黑白	2,500 頁以下*		ApeosPort 3410SD 34 ppm (面/分鐘) 		ApeosPort Print 3410SD 34 ppm (面/分鐘) 				

 多功能事務機 (複印、列印、掃描、傳真)

 單功印表機 (列印)

 整合辦公室解決方案、印量成本控管和自動化工作流程

 身份驗證及權限控管 (使用 IC 卡座)

 後製裝訂選購配件 (如有針 / 無針裝訂、打孔、小冊子)

*「月印量」提供您初步分類使用用途；建議購買前，請再次確認每款機型之 ppm (面 / 分鐘)。

A3 多功能事務機 / 印表機系列產品

彩色系列



彩色系列		Apeos C7580 / C6580	Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070	Apeos C3060 / C2560 / C2060
列印	速度 ^{*1}	黑白：75/65 ppm (面 / 分鐘) 彩色：75/65 ppm (面 / 分鐘)	黑白：70/65/55/45/35/30 ppm (面 / 分鐘) 彩色：70/65/55/45/35/30 ppm (面 / 分鐘)	黑白：30/25/20 ppm (面 / 分鐘) 彩色：30/25/20 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	2,400 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi
掃描	速度 ^{*1}	黑白：270 ppm (面 / 分鐘) 彩色：270 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	• Apeos C7070-C4570：黑白/彩色： 270/270 ppm (面/分鐘) [單次雙面掃描] • Apeos C3570-C3070：黑白/彩色： 160/160 ppm (面/分鐘) [單次雙面掃描]	• Apeos C3060：黑白/彩色： 80/80 ppm (面/分鐘)[單次雙面掃描] • Apeos C2560-C2060：黑白/彩色： 55/55ppm (面/分鐘)[單次單面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
傳真 ^{*2}		Super G3 傳真 ^{*2}	Super G3 傳真	Super G3 傳真 ^{*2}
UI 操作介面		10.1" 觸控面板	10.1" 觸控面板	7" 觸控面板
連線		USB 3.0 / USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}
紙張磅數		紙盤：52~300 gsm 手送紙盤：52~300 gsm	紙盤：52~300 gsm 手送紙盤：52~300 gsm	紙盤：60~256 gsm 手送紙盤：60~216 gsm
紙張大小	最大	13x19"、12.6x19.2"、A3	SRA3 (320 x 450 mm)、12 x 18"、A3	A3、11 x 17"
	最小	A6、明信片 (100 x 148 mm)	A5、明信片 (100 x 148 mm)	A5、明信片 (100 x 148 mm)
紙盤容量	標準 ^{*3}	520 張 x 2 段紙匣 + 840 張 + 1,230 張 + 手送紙盤 150 張	• 4 紙匣機型：520 張 x4 段紙匣 + 手送紙盤 90 張 • 並排紙盤機型：520 張 x2 段紙匣 + 840 張 + 1,230 張 + 手送紙盤 90 張	500 張 x1 段紙匣+手送紙盤 96 張
	最大	7,360 張 [標準 + 大容量紙盤 C3-DS + 多重進紙插頁器]	• 4 紙匣機型：5,110 張 (4 紙匣機型 + 大容量紙盤 B2) • 並排紙盤機型：6,140 張 (並排紙盤機型 + 大容量紙盤 B2)	2,096 張 [標準+額外紙盤模組 (3 段)]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service
解決方案支援 ^{*2}		• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄	• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄	• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄
遠程智能維護 ^{*4}		• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健檢服務	• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健檢服務	• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健檢服務



彩色		DocuCentre SC2022
列印	速度 ^{*1}	黑白：20 ppm (面 / 分鐘) 彩色：20 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 2,400 dpi
掃描	速度 ^{*1}	黑白：27 ppm (面 / 分鐘) 彩色：27 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	600 x 600 dpi
傳真 ^{*2}		G3 傳真 ^{*2}
UI 操作介面		4.3" 觸控面板
連線		USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}
紙張磅數		紙盤：60~90 gsm 手送紙盤：60~216 gsm
紙張大小		A3、11 x 17"、A5
紙盤容量	標準 ^{*3}	250 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 100 張
	最大	850 張 [標準 + 額外紙盤模組 (1 段)]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service
解決方案支援 ^{*2}		• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合
遠程智能維護 ^{*4}		• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版)



A3多功能事務機 / 印表機系列產品

黑白系列



黑白系列

ApeosPort-V / DocuCentre-V
7080 / 6080

Apeos 5570 / 4570

Apeos 3560 / 3060 / 2560

列印	速度 ¹	75 / 65 ppm (面 / 分鐘)	55 / 45 (面 / 分鐘)	35 / 30 / 25 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 1,200 dpi
掃描	速度 ¹	黑白：200 ppm (面 / 分鐘) 彩色：200 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：160 ppm (面 / 分鐘) 彩色：160 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	• Apeos 3560：黑白/彩色： 80/80 ppm (面/分鐘) [單次雙面掃描] • Apeos 3060/2560：黑白/彩色： 55/55 ppm (面/分鐘) [單次單面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
傳真 ²		Super G3 傳真 ²	Super G3 傳真 ²	Super G3 傳真 ²
UI 操作介面		9" 觸控面板	10.1" 觸控面板	7" 觸控面板
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²
紙張磅數		紙盤：52~200 gsm 手送紙盤：52~250 gsm	紙盤：52~200 gsm 手送紙盤：52~250 gsm	紙盤：60~256 gsm 手送紙盤：60~216 gsm
紙張大小	最大	11 x 17"、12 x 18"、A3	SRA3 (320 x 450 mm)、12 x 18"、A3	A3、11 x 17"
	最小	A5、明信片 (100 x 148 mm)	A5、明信片 (100 x 148 mm)	A5、明信片 (100 x 148 mm)
紙盤容量	標準 ³	500 張 x2 段紙匣 + 1,490 張 + 1,860 張 + 手送紙盤 100 張	520 張 x4 段紙匣 + 手送紙盤 90 張	500 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 96 張
	最大	8,600 張 [4 段紙盤模組 + 大容量紙盤 (A4 第二出紙盤)]	5,110 張 [標準 + 大容量紙盤 B2]	2,096 張 [標準 + 額外紙盤模組 (3 段)]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service
解決方案支援 ²		• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄	• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄	• Cloud Service Hub 集中雲端平台整合 • Cloud On Demand Print 雲端列印解決方案 • 成本控管 / 印量紀錄
遠程智能維護 ⁴		• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健康檢服務	• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健康檢服務	• EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Native 版) • RDHC 遠端設備健康檢服務



黑白系列

DocuCentre S2520 / S2320

列印	速度 ¹	25 / 23 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	600 x 600 dpi
掃描	速度 ¹	黑白：28 / 25 ppm (面 / 分鐘) 彩色：28 / 25 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	600 x 600 dpi
傳真 ²		Super G3 傳真 ²
UI 操作介面		4 行 LCD
連線		USB 2.0 / Ethernet
紙張磅數		紙盤：60~90 gsm 手送紙盤：60~216 gsm
紙張大小		297 x 432 mm、A3、11 x 17"、A5
紙盤容量	標準 ³	250 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 100 張
	最大	1,850 張 [4段紙匣 + 手送紙盤]
行動裝置支援		-
解決方案支援 ²		-
遠程智能維護 ⁴		-



¹ A4 LEF (長邊進紙)

² 選購

³ 標準配置可能依國家 / 地區而有所不同；詳細規格請與銷售代表洽詢。

⁴ 遠程智能維護 - EP-BB 企業夥伴自動服務平台 (Electronic Partnership Broadband)、RDHC 遠端設備健康檢服務 (Remote Device Health Check)
皆為FUJIFILM Business Innovation免費服務，歡迎聯繫銷售代表，為您免費開通。

A4 多功能事務機 / 印表機系列產品

彩色系列



ApeosPort-VII C4421



ApeosPort-VII C3321

彩色系列

列印	速度 ^{*1}	黑白：40 ppm (面 / 分鐘) 彩色：40 ppm (面 / 分鐘)	黑白：35 ppm (面 / 分鐘) 彩色：35 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi
掃描	速度 ^{*1}	黑白：105 ppm (面/分鐘) 彩色：105 ppm (面/分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：96 ppm (面/分鐘) 彩色：96 ppm (面/分鐘) [單次雙面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
傳真		Super G3 傳真 ^{*2}	Super G3 傳真 ^{*2}
UI 操作介面		7" 觸控面板	5" 觸控面板
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ^{*2}
紙張磅數		紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
紙盤容量	標準 ^{*3}	550 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 150 張	550 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 150 張
	最大	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service



ApeosPort C2410SD



Apeos C325 z / dw

彩色系列

列印	速度 ^{*1}	黑白：24 ppm (面 / 分鐘) 彩色：24 ppm (面 / 分鐘)	黑白：31 ppm (面 / 分鐘) 彩色：31 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	4,800 CQ (2,400 x 600 dpi)	600 x 2,400 dpi
掃描	速度 ^{*1}	黑白：20 ppm (面 / 分鐘) [單次單面掃描] 彩色：20 ppm (面 / 分鐘) [單次單面掃描]	Apeos C325 z：黑白 / 彩色：45 / 22 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描] Apeos C325 dw：黑白 / 彩色：30 / 15 ppm (面 / 分鐘) [單次單面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
傳真		內建 ITU-T G3	Apeos C325 z：內建 ITU-T G3 Apeos C325 dw：不支援傳真
UI 操作介面		2.8" 觸控面板	2.8" 觸控面板
連線		USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi	USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi
紙張磅數		紙盤：60~176 gsm 手送紙盤：60~176 gsm	紙盤：60~176 gsm 手送紙盤：60~176 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
紙盤容量	標準 ^{*3}	250 張進紙匣 + 單張手送紙	250 張 x1 段紙匣 + 手送紙盤 50 張
	最大	-	550 張 [標準 + 250 張紙匣]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service

^{*1} A4 LEF (長邊進紙)

^{*2} 選購

^{*3} 標準配置可能依國家 / 地區而有所不同；詳細規格請與銷售代表洽詢。

A4 多功能事務機 / 印表機系列產品

黑白系列



黑白系列		ApeosPort-VII 5021	ApeosPort-VII 4021	DocuPrint M375 z
列印	速度 ¹	53 ppm (面 / 分鐘)	48 ppm (面 / 分鐘)	40 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
掃描	速度 ¹	黑白：105 ppm (面 / 分鐘) 彩色：105 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：96 ppm (面 / 分鐘) 彩色：96 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：56 ppm (面 / 分鐘) 彩色：34 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1,200 x 1,200 dpi
傳真		Super G3 傳真 ²	Super G3 傳真 ²	內建ITU-T G3
UI 操作介面		7" 觸控面板	5" 觸控面板	3.7" 觸控面板
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi
紙張磅數		紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~120 gsm 手送紙盤：60~200 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
紙盤容量	標準 ³	550 張標準紙盤 + 手送紙盤 150 張	550 張標準紙盤 + 手送紙盤 150 張	250 張標準紙盤 + 手送紙盤 50 張
	最大	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]	1,340 張 [標準 + 520 紙盤模組 x 2]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Print Utility • Mopria Print Service



黑白系列		ApeosPort 4730SD	ApeosPort 4020SD	ApeosPort 3410SD
列印	速度 ¹	47 ppm (面 / 分鐘)	40 ppm (面 / 分鐘)	34 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 1,200 dpi	2,400 CQ	2,400 CQ
掃描	速度 ¹	黑白：94 ppm (面 / 分鐘) 彩色：60 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：92 ppm (面 / 分鐘) 彩色：40 ppm (面 / 分鐘) [單次雙面掃描]	黑白：23 ppm (面 / 分鐘) 彩色：7 ppm (面 / 分鐘) [單次單面掃描]
	最高解析度	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
傳真		內建 ITU-T G3	內建 ITU-T G3	內建 ITU-T G3
UI 操作介面		7" 觸控面板	2.8" 觸控面板	雙行式 LCD
連線		USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi ²	USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi	USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi
紙張磅數		標準紙盤：60~120 gsm； 手送紙盤：60~216 gsm	標準紙盤：60~120 gsm； 手送紙盤：60~216 gsm	標準紙盤：60~105 gsm； 手送紙盤：60~200 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
紙盤容量	標準 ³	550 張進紙匣 + 100 張手送紙盤	250 張進紙匣 + 100 張手送紙盤	250 張進紙匣 + 單張手送紙
	最大	2,300 張 [標準進紙盤+選購紙盤]	900 張 [標準+550張紙盤]	-
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Mopria Print Service

¹ A4 LEF (長邊進紙)

² 選購

³ 標準配置可能依國家 / 地區而有所不同；詳細規格請與銷售代表洽詢。

A3 單功印表機系列產品

彩色 / 黑白系列



彩色系列

ApeosPort Print C5570

DocuPrint C3555 d

列印	速度 ¹	黑白：55 ppm (面 / 分鐘) 彩色：55 ppm (面 / 分鐘)	黑白：35 ppm (面 / 分鐘) 彩色：35 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 1,200 dpi
UI 操作介面		5" 觸控面板	雙行式 LCD
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / Ethernet / NFC ² / Wi-Fi ²
紙張磅數		紙盤：52~300 gsm 手送紙盤：52~300 gsm	紙盤：60~216 gsm 手送紙盤：60~216 gsm
紙張大小		A3、A4、A5、B4、Legal、Letter	A3、A4、A5、B4、Legal、Letter
自動雙面列印		支援	支援
紙盤容量	標準 ³	500 張 x2 段紙匣 + 手送紙盤 90 張	250 張標準紙盤 + 手送紙盤 155 張
	最大	5,105 張 [標準 + 並排紙盤模組 + 大容量紙盤 (1段)]	2,055 張 [標準 + 額外紙盤模組 x3]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service



黑白系列

DocuPrint 5105 d

DocuPrint 4405 d / 3505 d / 3205 d

列印	速度 ¹	55 ppm (面 / 分鐘)	45 / 38 / 32 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
UI 操作介面		雙行式 LCD	雙行式 LCD
連線		USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi ²	USB 3.0 / Ethernet / Wi-Fi ²
紙張磅數		紙盤1：60~105 gsm 紙盤2 / 手送紙盤：60~216 gsm	紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm
紙張大小		A3、A4、A5、B4、Legal、Letter	A3、A4、A5、B4、Legal、Letter
自動雙面列印		支援	支援
紙盤容量	標準 ³	1,095 張 [500 張紙盤 1 + 500 張紙盤 2 + 手送紙盤 95 張]	DocuPrint 4405 d：550 張標準紙盤 + 100 張手送紙盤 DocuPrint 3505 d / 3205 d：250 張標準紙盤 + 100 張手送紙盤
	最大	5,095 張 [標準 + 手送紙盤 + 大容量雙紙盤模組 + 大容量紙盤模組 x3]	DocuPrint 4405 d：2,300 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3] DocuPrint 3505 d / 3205 d：2,000 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]
行動裝置支援		• Print Utility	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service

¹ A4 LEF (長邊進紙)

² 選購

³ 標準配置可能依國家 / 地區而有所不同；詳細規格請與銷售代表洽詢。

A4 單功印表機系列產品 彩色系列



彩色



DocuPrint CP505 d



彩色



ApeosPort-VII CP4421



彩色

NEW



ApeosPrint C325 dw

列印	速度 ¹	黑白：43 ppm (面 / 分鐘) 彩色：43 ppm (面 / 分鐘)	黑白：40 ppm (面 / 分鐘) 彩色：40 ppm (面 / 分鐘)	黑白：31 ppm (面 / 分鐘) 彩色：31 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	600 x 2,400 dpi
UI 操作介面		5" 觸控面板	5" 觸控面板	雙行式 LCD
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi
紙張磅數		紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~176 gsm 手送紙盤：60~176 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
自動雙面列印		支援	支援	支援
紙盤容量	標準 ³	550 張標準紙盤 + 手送紙盤 150 張	550 張標準紙盤 + 手送紙盤 150 張	250 張標準紙盤 + 手送紙盤 50 張
	最大	3,250 張 [標準進紙盤 + 選購紙匣]	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]	550 張 [標準 + 250 張紙匣]
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service	• Apple AirPrint • Print Utility • Mopria Print Service



彩色

NEW

ApeosPort Print C2410SD

列印	速度 ¹	黑白：24 ppm (面/分鐘) 彩色：24 ppm (面/分鐘)
	最高解析度	4,800 CQ
UI 操作介面		雙行式 LCD
連線		USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi
紙張磅數		紙盤：60~176 gsm 手送紙盤：60~176 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter
自動雙面列印		支援
紙盤容量		250 張進紙匣 + 單張手送紙
行動裝置支援		• Apple AirPrint • Mopria Print Service

行動裝置支援

■ 拿起手機！快速行動列印

無論您是 Android 或 iOS 手機用戶，都可免費下載「Print Utility v.3」行動列印 APP，讓智慧型手機搖身一變為事務機的行動 UI 面板！

透過手機簡單操作、輕觸事務機／印表機的 NFC 感應區，就能輕鬆完成行動裝置和事務機的文件、相片圖檔傳輸，快速完成列印和掃描等工作，享受高效行動辦公！



輕觸 NFC 感應區



Print Utility v3.0 APP

免費下載



iOS



Android

A4 單功印表機系列產品

黑白系列



黑白



黑白



黑白



黑白系列

DocuPrint P505 d

ApeosPort-VII P5021

DocuPrint P375 d / dw

列印	速度 ¹	63 ppm (面 / 分鐘)	53 ppm (面 / 分鐘)	40 ppm (面 / 分鐘)
	最高解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
UI 操作介面		5" 觸控面板	5" 觸控面板	1 行 LCD
連線		USB 3.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	USB 3.0 / USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi ²	- DocuPrint P375 d : USB 2.0 / Ethernet - DocuPrint P375 dw : USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi
紙張磅數		紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~220 gsm 手送紙盤：60~220 gsm	紙盤：60~120 gsm 手送紙盤：60~200 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
自動雙面列印		支援	支援	支援
紙盤容量	標準 ³	550 張標準紙盤 + 手送紙盤 150 張	550 張標準紙盤 + 手送紙盤150 張	250 張標準紙盤 + 手送紙盤 50 張
	最大	3,250 張 [標準進紙盤 + 選購紙匣]	2,350 張 [標準 + 550 紙盤模組 x3]	1,340 張 [標準 + 520 紙盤模組 x2]
行動裝置支援		- Apple AirPrint - Print Utility - Mopria Print Service	- Apple AirPrint - Print Utility - Mopria Print Service	- Print Utility - Mopria Print Service



黑白

NEW



黑白

NEW



黑白

NEW

黑白系列

ApeosPort Print 4730SD

ApeosPort Print 4020SD

ApeosPort Print 3410SD

列印	速度	47 ppm (面 / 分鐘)	40 ppm (面 / 分鐘)	34 ppm (面 / 分鐘)
	解析度	1,200 x 1,200 dpi	2,400 CQ	2,400 CQ
UI 操作介面		4.3" 觸控面板	雙行式 LCD	雙行式 LCD
連線		USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi ²	USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi	USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi
紙張磅數		標準紙盤：60~120 gsm ; 手送紙盤：60~216 gsm	標準紙盤：60~120 gsm ; 手送紙盤：60~216 gsm	標準紙盤：60~105 gsm ; 手送紙盤：60~200 gsm
紙張大小		A4、A5、Letter	A4、A5、Letter	A4、A5、Letter
自動雙面列印		支援	支援	支援
紙盤容量	標準 ³	550 張進紙匣 + 100 張手送紙盤	250 張進紙匣 + 100 張手送紙盤	250 張進紙匣 + 單張手送紙
	最大	2,300 張 [標準進紙盤 + 選購紙盤]	900 張 [標準 + 550 張紙盤]	-
行動裝置支援		- Apple AirPrint - Mopria Print Service	- Apple AirPrint - Mopria Print Service	- Apple AirPrint - Mopria Print Service

¹ A4 LEF (長邊進紙)

² 選購

³ 標準配置可能依國家 / 地區而有所不同；詳細規格請與銷售代表洽詢。

善用數位科技

加速打造 ESG 辦公場域

ESG－環境永續（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance），在全球掀起革命性趨勢浪潮，未來企業的營運發展和競爭力，永續是致勝關鍵！

一直以來，FUJIFILM Business Innovation 擔任實踐環境永續的領航者，透過研發節能綠科技，包含 Super EA-Eco 綠碳粉、S-LED 列印技術和 IH 加熱熔著技術等等，讓企業在使用事務機設備和執行辦公流程的同時，能有效實現節能減碳、降低消耗地球資源，擴大產品永續的價值。



三步驟，就地啟動 ESG 計畫



Step1：選用Super EA-Eco 節能綠碳粉

FUJIFILM Business Innovation 獨家 Super EA-Eco 綠碳粉使用奈米科技「感光聚合」技術，讓碳粉微粒細緻且大小均勻一致，可以用最少的能源消耗，實現絕佳列印品質和高耐用度。

碳粉顆粒大小示意



Step2：裝購 Stapleless 無針裝訂配件

為事務機設備加裝 B5 / C5 裝訂檢集機，同時配備有針、無針裝訂雙功能，滿足各種文件裝訂需求！張數多，選擇有針裝訂，訂得牢固又穩當；10 張以內，就選無針裝訂，環保又省成本！

- 省時省成本，無須再採購訂書針
- 省一根針，減少消耗地球金屬資源




Step3：啟動智能遠程維護服務

選用智能且節能的方法管理事務機，不僅能有效延續設備使用壽命，同時節省企業營運成本，提高生產力！我們提供客戶免費開通「EP-BB 企業夥伴自動服務平台」，透過寬頻網路，安全加密連線至 EP Center，即時發送保養維修通知、自動錶數擷取和補充耗材通知，有效降低設備停機時間，保證設備正常運作，加值資源生產力。

裝訂設備選購

      A2 裝訂撿集機B3 裝訂撿集機 + 小冊子裝訂組件C3 裝訂撿集機C3 騎馬裝訂撿集機C3 騎馬裝訂撿集機 + 摺紙模組 CD1D6 騎馬裝訂撿集機 + 摺紙模組 CD2 + 介面防捲曲模組 D1							
裝訂 ^{*1} 張數	有針裝訂	50 張	50 張	50 張或 65 張 ^{*2}	50 張或 65 張 ^{*2}	50 張或 65 張 ^{*2}	100 張
	無針裝訂	-	-	-	-	-	-
打孔		-	2/4 孔或 2/3 孔 ^{*3}	2/4 孔或 2/3 孔 ^{*3}	2/4 孔或 2/3 孔 ^{*3}	2/4 孔或 2/3 孔 ^{*3}	2/4 孔或 2/3 孔 ^{*3}
騎馬訂		-	○ ^{*4}	-	○	○	○
單摺		-	○ ^{*4}	-	○	○	○
三摺頁		-	-	-	-	○ ^{*5}	○ ^{*5}
工程 Z 型摺頁		-	-	-	-	○ ^{*5}	○ ^{*5}
承接盤 容量	輸出承接盤	-	-	500 張	500 張	500 張	500 張
	裝訂承接盤	500 張	2,000 張	3,000 張	1,500 張	1,500 張	2,000 張
A3 多功能 事務機				ApeosPort-V 7080 / 6080			
		Apeos C5570 / C4570 / C3570 / C3070 Apeos 5570 / 4570 Apeos C3060 / C2560 / C2060 Apeos 3560 / 3060 / 2560					Apeos C7580 / C6580
A3 單功 印表機			ApeosPort Print C5570				
			DocuPrint 5105 d				

■ 多元後製加工模組，從列印到裝訂一次完成！

				
裝訂	打孔	騎馬訂	工程 Z 型摺頁	三摺頁
多頁文件裝訂成一份	將文件製作成活頁夾	快速製作產品型錄或小冊子	將 A3 尺寸文件自動對摺，為 A4 尺寸 Z 型摺頁	自動對摺為三摺頁，便於放入信封，常用於廣告 DM、公文函等

^{*1} 以上張數為 A4 尺寸。
^{*2} 須選購 C 型裝訂撿集機 65 張裝訂組件。
^{*3} 選購。
^{*4} 須選購小冊子裝訂組件；使用 B3 / B4 / B5 裝訂撿集機之騎馬訂或單摺時，僅製作摺痕，非直接對摺。
^{*5} 須選購摺紙模組。



B4 裝訂檢集機 B5 裝訂檢集機 C4 裝訂檢集機 C4 騎馬裝訂檢集機 C4 騎馬裝訂檢集機+摺紙模組 CD3 C5 裝訂檢集機 C5 騎馬裝訂檢集機 C5 騎馬裝訂檢集機+摺紙模組 CD3

裝訂 ^{*1} 張數	有針 裝訂	50 張	50 張	50張或 65 張 ^{*2}	50張或 65 張 ^{*2}	50張或 65 張 ^{*2}	50張或 65 張 ^{*2}	50張或 65 張 ^{*2}	50張或 65 張 ^{*2}
	無針 裝訂	-	10 張	-	-	-	10 張	10 張	10 張
打孔		2/4孔或 2/3孔 ^{*3}	2/4孔或 2/3孔 ^{*3}	2/4孔或 2/3孔	2/4孔或 2/3孔	2/4孔或 2/3孔	2/4孔或 2/3孔	2/4孔或 2/3孔	2/4孔或 2/3孔
騎馬訂		○ ^{*4}	○ ^{*4}	-	○	○	-	○	○
單摺		○ ^{*4}	○ ^{*4}	-	○	○	-	○	○
三摺頁		-	-	-	-	○ ^{*5}	-	-	○ ^{*5}
工程 Z 型摺頁		-	-	-	-	○ ^{*5}	-	-	○ ^{*5}
承接盤 容量	輸出 承接盤	-	-	500 張	500 張	500 張	500 張	500 張	500 張
	裝訂 承接盤	2,000 張	2,000 張	3,000 張	1,500 張	1,500 張	3,000 張	1,500 張	1,500 張
A3 多功能 事務機				Apeos C7580 / C6580					
				Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 Apeos 5570 / 4570					
				Apeos C3060 / C2560 / C2060 Apeos 3560 / 3060 / 2560					

^{*1} 以上張數為 A4 尺寸。

^{*2} 須選購 C 型裝訂檢集機 65 張裝訂組件。

^{*3} 選購。

^{*4} 須選購小冊子裝訂組件；使用 B3 / B4 / B5 裝訂檢集機之騎馬訂或單摺時，僅製作摺痕，非直接對摺。

^{*5} 須選購摺紙模組。

■ B5 / C5 裝訂檢集機，多款裝訂位置，隨你訂

B5 / C5 裝訂檢集機同時配備有針、無針裝訂功能，讓您隨時依照文件張數選擇裝訂方式，亦可依文件尺寸、輸出方向或單訂 / 雙訂需求來選裝訂位置。

B5 裝訂檢集機 紙張尺寸與裝訂位置	單訂功能		雙訂功能		
	左上	右上	左側 (左翻)	上方 (上翻)	右側 (右翻)
A4LEF/B5LEF/A5LEF/ 8.5x11" LEF					
A3/B4/A4/ 11x17"					

* B5 裝訂檢集機無針裝訂不支援直式單訂

備註：C5 裝訂檢集機支援更多元紙張尺寸與裝訂位置

不需要複雜的 IT 作業程序 一站式整合辦公室解決方案

FUJIFILM Business Innovation 推出全新品牌 Apeos 系列多功能事務機和印表機，高規格聚焦企業級資安控管，符合美國聯邦政府最高資安標準 NIST SP 800-171*，從端點設備強化資安防護。

此外，Apeos 系列多功能事務機，全面升級設備 DMP 文件管理平台，能彈性擴充自動化工作流程、整合雲端行動服務，讓您輕鬆展開混合辦公新型態。



Security

360° 資安強盾，零破口

台灣富士軟片資訊提供全方位資安防護解決方案，保證使用者、設備本體和操作流程，都能獲得 100% 防護，確保企業機敏文件安全性。



數位資安驅動核心

ApeosWare Management Suite 2 全方位智慧商用整合解決方案

免費申請
60天試用版

整合事務機、使用者管理、存取權限、認證機制和文件追蹤等功能，為企業全方位抵禦內外資安威脅。



企業文件守門員

ApeosWare Image Log Management 文件影像備份管理系統

影像備份所有經由事務機處理的文件，監控文件處理流程，有效即時追蹤文件流向、找出資訊外洩源頭，全面防堵研發機敏文件遭竊改或洩漏的所有可能。



杜絕商業機密文件外洩

Print Watermark 強化機密－動態浮水印系統

高階動態浮水印系統，支援多種文件格式、彈性套印個人化資訊，完善追蹤使用者列印紀錄，實現資安防護與列印安全管理。

*Apeos C8180/C7580/C6580/C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570
ApeosPro C810/C750/C650
ApeosPort C7070~C2570/C2360/C2060/4570/3570/3060/2560/1860
ApeosPort-VII C4422/C3322/5022/CP4422/CP3322/P4022
ApeosPort Print C5570/C4570

Automation

高效辦公，自動化工作流程

提供資訊科技革新工作流程與自動化，快速蒐集、擷取有效數據，最大化資料應用價值。



紙本數位化第一站

Scan Delivery 掃描專遞

自動化例行掃描作業流程，整合工作流程與後端資料應用程序，讓您用最少步驟完成檔案命名、影像校正、自動歸檔。



客製化文管系統

E-Flow 電子文件管理解決方案

整合多功能事務機掃描功能與自動化文管流程，高效管理企業文件資產。



Mobile & Cloud

行動辦公與雲端

邁向數位化，就讓資料全數上雲！透過整合列印管理、設備控管、身份驗證和印量追蹤，讓員工能在分秒之間快速存取、共享和列印文件。



異地辦公必備

Cloud On-Demand Print 雲端列印服務

僅需按月租用雲端空間，將文件輕鬆上雲，立即實現行動辦公隨地列印！



用雲端駕馭列印管理

Device Log Service 雲端設備管理服務

一套最便捷、直覺化的設備印量數據分析管理平台！快速一覽所有事務機使用狀況、視覺化圖表和即時分析用量數據，輕鬆管控印量成本。

Remote Management

智能遠程維護服務

台灣富士軟片資訊獨家服務，讓客戶免費申請開通「EP-BB 企業夥伴自動服務平台」和「RDHC 遠端設備健檢服務」互聯所有設備，透過 EP-BB 和 RDHC 服務，系統安全監控每台設備的健康狀況、耗材使用量，並主動安排維護保養和提交健檢報表，確保設備隨時保持最佳生產力、降低意外停機時間，解放總務和 IT 人員的管理負擔！





台灣富士軟片資訊股份有限公司
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部
地址 | 10551台北市松山區敦化北路88號7樓
電話 | (02) 2731-9099



fujifilm.com/fbtw

嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為：國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章。亦禁止複製任何具版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等），上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。Apeos 與 ApeosPrint 為 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的註冊商標或商標。Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch及Mac是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。