

ApeosWide 6050 / 3030



無縫整合多種格式 為辦公室內部需求所打造的系統

管理大尺寸文件的設備。
核心功能可滿足高精準及清晰影像重現、高輸出速度、
可加裝多種裝訂設備以及堅若磐石的安全性需求
最適用於工程業的辦公室裝置。



MF機型

列印

複印

掃描*



EP機型

列印

*ApeosWide 3030的彩色掃描功能需要選購
彩色掃描記憶套件。

ApeosWide 6050

列印速度 (A1 LEF)	機型	送紙盤	列印	複印	掃描
9.7 ppm (面/分鐘)	MF	4紙捲	✓	✓	✓
	EP	4紙捲	✓	-	-

ApeosWide 3030

列印速度 (A1 LEF)	機型	送紙盤	列印	複印	掃描
7.0 ppm (面/分鐘)	MF	2紙捲	✓	✓	✓

ApeosWide™ 6050 / 3030

高效能工程系統

- 客製化工作流程
- 批次輸出多項圖樣資料
- 簡化的圖樣分配及控制流程
- 輕鬆輸出資料搭配最佳影像品質

高效率工作流程

- 推動流程數位化，超高畫質掃描
- 堅若磐石的安全性，操作簡單無比

安全性

- 機密列印
- 強化驗證功能

流暢操作

- 操作無間斷

實用選購

- 可自動化裝訂
- 其他選購


高效能工程圖設備系統

客製化工作流程

多工分頁排序

此功能提供文件複印，不只能設定數量，還能依目標做調整。
(目標：高達20個位址/數量：高達99份)。

備註：僅限ApeosWide 6050 MF。此功能不適用ApeosWide 3030




多格式檔案資料批次輸出

多種需求也能輕鬆列印

BT-PlotAssistant*提供簡易的拖放檔案功能，將檔案資料提交至批次處理流程中等候列印，提升工作效能並節省時間。在裝置上的電腦輕鬆查看列印參數、裝置狀態以及列印結果。

*選購

BT-PlotAssistant的功能



簡化的圖樣分配及控制流程

圖章 / 日期複印

可新增電子戳記至列印紙張上。最多可登錄99個在電腦上建立的電子圖章。分發圖稿至各部門前，不必手動在圖稿上蓋章。

備註：需要選購圖章套件



備註：以上戳記為圖像。在機器面板上查看圖章實際樣式。

輕鬆輸出資料搭配最佳影像品質

重現清晰分明的線條以及微小的文字

(1,200 dpi的超高畫質)

新LED列印頭搭載高效能發光裝置，能重現分明的線條和微小的文字，讓您輕鬆查看或修正圖樣及文字列印。


適合用於列印製圖的EA-Eco LGK碳粉

抑制反光的EA-Eco LGK碳粉能重現細緻清晰的圖樣，確保舒適閱讀。

「樣本複印」功能

「樣本複印」功能可用來檢查複印結果，確認後再輸出即可。

備註：ApeosWide 3030彩色掃描功能需要加購彩色掃描記憶體套件。



長原稿複印

長達15公尺*的長原稿文件可以批次複印，例如為道路和鐵軌所繪製的圖稿。

*普通紙

高效率工作流程

配載超高畫質掃描，強化流程數位化


I A0 600 dpi掃描

生動的600 dpi A0文件彩色掃描，您可以事先預覽掃描的影像，避免掃描錯誤。在掃描裝置中載入下一個文件時會立即開始文件掃描，這對於您掃描多個文件時也很有用。

備註：ApeosWide 3030彩色掃描功能需要加購彩色掃描記憶體套件。



檢視預覽



縮放以顯示圖檔資訊

I 掃描至電腦儲存

掃描的圖樣能藉由網路直接儲存至您的電腦中（SMB共用資料夾）。支援TIFF、PDF、JPEG、及DocuWorks格式。

I URL送信

被掃描的繪圖暫時儲存在裝置中，並傳送包含用於擷取已儲存繪圖的URL的電子郵件。當資料大小過大而無法作為電子郵件附件傳送時，此功能使您能夠透過網頁瀏覽器擷取已掃描的繪圖。

備註：僅在使用驗證時


I 同步掃描/列印

同時掃描及列印，省去等候時間，提升運作產能。

I 掃描至資料夾

文件可儲存至設備中的資料夾並從電腦匯入。只要在DocuWorks Desk*中登錄資料夾，就能以縮圖形式檢查掃描和儲存的文件。


* 需要另售軟體「DocuWorks」



堅若磐石的安全性，操作簡單無比

I 高效率掃描

多重送出掃描讓您只需一次掃描操作，就能同時儲存及列印檔案，提升工作流程效率。並可選擇列印至同網路下的其他多功能事務機，簡化工作流程提升工作效率。



安全性

機密列印

個人的列印

可防止誤印工作留在裝置中，且查看列印作業前須在裝置上進行身份驗證，保護使用者的列印作業隱私。

備註：需啟動驗證模式。



安全性密碼

掃描時可設定密碼，直接將DocuWorks或PDF文件儲存至電腦。
可針對使用者進行權限控制，只允許特定人員檢視和列印文件。

支援TLS1.3*的安全通信

TLS1.3提供網路通信強化的隱私和效能。

*傳輸層安全性協定

資料加密 (防止資料竄改)

可將資料加密，防止資料被竄改。


浮水印

您可在文件背景上列印文字，防止機密文件遭複印。



裝置可連接兩個獨立連線

利用次要乙太網路可讓多個使用者在兩個完全獨立的網路環境中共享相同的裝置列印功能，並防止機密文件在相同裝置中分享。



強化驗證功能

驗證

使用裝置中或外部伺服器中的使用者身份資料進行驗證，防止未授權的使用者存取裝置。

IC卡驗證*

可讓使用者以IC卡感應，對裝置進行驗證，防止未授權的使用者操作和存取裝置。

如同辦公室多功能複合機，您也可以將IC卡放在讀卡機上，無需驗證即可使用裝置。

* 選購

操作流暢性

操作無間斷


提升圖樣列印產能

在長時間使用下，也能維持優秀的連續列印速度和輸出品質。

ApeosWide 6050	A0	A1 LEF
	5.0 ppm (張/分鐘)	9.7 ppm (張/分鐘)
ApeosWide 3030	A0	A1 LEF
	3.2 ppm (張/分鐘)	7.0 ppm (張/分鐘)

煥然一新的UI面板

10.1吋彩色LCD面板提供優良清晰度。



EP-BB* Light自動化系統管理

藉由加密網路連線連接裝置和本公司的EP中心裝置連線，降低停機時間，確保產能提升。

*EP-BB：企業寬頻服務

自動碼錶讀取

設備會在設定好的日期每日或每月自動通知碼錶的數值。

節省空間的內部輸出

設備本體的出紙盤最大能夠處理A1 LEF (A1 長邊送稿) 的紙張。

備註：A0與A1 SEF (A1短邊送稿) 需要選購前方紙張承接盤。



更新到最新版本的控制器軟體

根據需要下載最新版本的控制器軟體來更新您的裝置。更新有兩種方法，一種是系統管理員透過控制台手動更新，另一種是使用事前指定的日期/時間自動更新。

實用選購

1 前方紙張承接盤

用於容納輸出至設備前端之列印紙張的承接盤。

2 後方原稿承接盤*

用於容納以水平狀態輸出至設備後端之原稿的承接盤。

U型導件A (MID型) / B (低型) *

將原稿輸送至前側

estefold 3011的連接套件

提供內嵌摺頁附A4大小的裝訂。

手動進紙導件

手動進紙用的導件

掃描計數器

可重新設定的掃描計數器。
備註：ApeosWide 6050的選購配件。

彩色掃描記憶體套件

將ApeosWide 3030 MF的黑白掃描器升級成彩色掃描器。

PS/PDF KIT

用於輸出PDF/PostScript®格式資料的套件。

圖章套件

印在黑白輸出紙張上的電子圖章。



* 選擇需要的選購。

ApeosWide 6050 / 3030主要規格和功能

基本功能

項目	內容	
	ApeosWide 6050	ApeosWide 3030
類型	落地型*1	
記憶體容量	4 GB（最大：4 GB）	
儲存裝置容量*2	128 GB以上	
列印解析度	1,200×1,200 dpi	
列印速度*3	A0	縱向：5.0 ppm（張/分鐘） 橫向：9.7 ppm（張/分鐘）
	A1	縱向：7.0 ppm（張/分鐘） 橫向：7.0 ppm（張/分鐘）
	A2	縱向：13 ppm（張/分鐘） 橫向：9.7 ppm（張/分鐘）
	A3	縱向：17 ppm（張/分鐘） 橫向：13 ppm（張/分鐘）
	A4	縱向：23 ppm（張/分鐘） 橫向：17 ppm（張/分鐘）
	A4	縱向：17 ppm（張/分鐘） 橫向：17 ppm（張/分鐘）
紙盤容量	[4段捲筒模式（EP/MF）] 捲筒 2段紙匣×2支、手動送紙（單張進紙）	
紙張大小	捲筒	[捲筒紙] A0、A1、A2、A3、JIS B1、JIS B2、JIS B3、ISO B1、ISO B2、ISO B3、特A0（880 mm / 860 mm）、特A1（625 mm / 620 mm）、特A2（440 mm / 435 mm）、特A3（310 mm）、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11"、 寬度：279.4~914.4 mm 外徑：175 mm以下
	手動送紙	[裁切紙] A0、A1、A2、A3、A4、JIS B1、JIS B2、JIS B3、JIS B4、ISO B1、ISO B2、ISO B3、ISO B4、特A0（880 mm / 860 mm）、特A1（625 mm / 620 mm）、特A2（440 mm / 435 mm）、36"、34"、30"、24"、22"、18"、17"、15"、12"、11"、9"、8.5"、 寬度：210~914.4 mm 長度：210~2,000 mm
捲筒紙的裁切方法	標準尺寸裁切、同步裁切、任意長度裁切	
紙張種類 / 紙張磅數*4	普通紙：64~110 gsm、描圖紙：90~112 gsm、膠片：75~100 μm	
影像留白	捲筒 / 裁切紙：前端 5 mm、後端 5 mm、左/右 3 mm（捲筒外徑（剩餘）：100 mm以上）*5	
熱機時間	180秒以下（室溫 22℃）	
電源	AC220~240 V -10 % +6 %、10 A、50/60 Hz共用	
最大耗電量*6	2.4 kW	
尺寸	EP型號：寬1,170×深736×高1,116 mm MF型號：寬1,432×深736×高1,180 mm	MF型號：寬1,432×深729×高1,180 mm
重量*7	4段捲筒模式（EP）：237 kg 4段捲筒模式（MF）：277 kg	2段捲筒模式（MF）：227 kg

*1：掃描器、列印機一體型。
*2：客戶可使用儲存裝置容量需扣除系統使用空間。
*3：調整重質可能會導致速度下降。依照紙張種類，可能造成生產效率下降。
*4：建議使用我們推薦的紙張。依照不同使用條件，可能有無法正確列印的情況。
*5：捲筒外徑（剩餘）未滿100 mm時的影像遺失寬度：前端8 mm，後端8 mm。
*6：睡眠模式：ApeosWide 6050 MF 5.0 W、ApeosWide 6050 EP 4.9 W、ApeosWide 3030 MF 4.9 W。
*7：不含碳粉、紙張狀態下的重量。

複印功能

項目	內容	
	ApeosWide 6050 MF	ApeosWide 3030 MF
原稿台方式	原稿移動式	
原稿尺寸	最大寬度：914.4 mm、 最小寬度：176 mm 最大長度：15,000 mm、 最小長度：210 mm	最大寬度：914.4 mm、 最小寬度：182 mm 最大長度：15,000 mm、 最小長度：210 mm
原稿厚度	前方輸出時：0.05~0.2 mm 後方輸出時：0.05~12.7 mm*1	前方輸出時：0.05~0.2 mm 後方輸出時：0.05~1.0 mm*2
原稿種類	文字/線條、文字/照片、圖片、相紙照片、藍圖、透明、濃淡不均的原稿	
掃描解析度	600×600 dpi	
複印尺寸	寬度：210~914.4 mm、長度：210~15,000 mm（普通紙） 寬度：210~914.4 mm、長度：210~2,500 mm（描圖紙/膠片）	
連續複印張數*3	99張	
首張複印出紙時間	23.0秒（使用A0尺寸、上段捲筒1時、前方輸出時） 22.0秒（使用A0尺寸、上段捲筒1時、後方輸出時）	25.0秒（使用A0尺寸、上段捲筒1時、前方輸出時） 24.0秒（使用A0尺寸、上段捲筒1時、後方輸出時）

*1：可掃描厚度超過0.2 mm到12.7 mm以內平面且硬的原稿（珍珠板、厚紙板）。但原稿需以手支撐住。此外，並不保證該原稿能正確掃描。
*2：可掃描厚度超過0.2 mm到1.0 mm以內平面且硬的原稿（珍珠板、厚紙板）。但原稿需以手支撐住。此外，並不保證該原稿能正確掃描。
*3：設備可能因影像品質校正而暫停運作。

列印功能

項目	內容	
紙張尺寸	與複印功能的複印尺寸一致	
連續列印張數*1	99張	
首張列印出紙時間	22秒（使用A0尺寸、1.28 MB資料、上段捲筒1時、前方輸出時） 21秒（使用A0尺寸、1.28 MB資料、上段捲筒1時、後方輸出時）	
頁描述語言	標準 選購	- Adobe® PostScript® 3™
通訊協定	TCP/IP（IPv4 / IPv6、LPR、FTP） Windows 11（64位元） Windows 10（32位元 / 64位元） Windows Server 2022（64位元） Windows Server 2019（64位元） Windows Server 2016（64位元） Windows Server 2012 R2（64位元） Windows Server 2012（64位元）	
支援的作業系統*2	標準 選購（Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式）	macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
連線	Ethernet 1000BASE-T / 100 BASE-TX / 10BASE-T 2個系統	

*1：連續列印原稿或重磅紙時，為了穩定影像品質，複印可能會暫時停止。
*2：請參見我們的官方網站，瞭解最新支援的作業系統。

掃描功能

項目	內容	
	ApeosWide 6050 MF	ApeosWide 3030 MF
類型	標準 選購*	彩色 黑白掃描器 彩色
掃描解析度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi、150×150 dpi	
掃描模式	文字/線條、文字/照片、圖片、相紙照片、藍圖、透明、濃淡不均的原稿	
掃描速度*	黑白/灰階	高速：152.4毫米/秒 低速：76.2毫米/秒 超低速：25.4毫米/秒
	全彩	高速：152.4毫米/秒（解析度 300 dpi 以下） 低速：50.8毫米/秒 超低速：25.4毫米/秒
連線	Ethernet 1000BASE-T / 100 BASE-TX / 10BASE-T	

*：ApeosWide 3030 MF機型的灰階 / 全彩掃描需要選購彩色掃描記憶體套件。

備註
1) 一旦主機的記憶體（硬碟等）發生故障，接收資料、保存資料、登記設定資訊等有可能會遺失。由於資料遺失引起的損害，本公司一概不負責賠償，請事先知悉。
2) 主機停產 7 年後，將停止提供維修零件。

fujifilm.com/fbtw



台灣富士軟片資訊股份有限公司
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.
營業本部地址：台北市敦化北路88號7樓
營業本部電話：(02)2731-9099



Adobe PostScript

供應機種可能依國家/地區而有所不同。詳情請向銷售代表洽詢。
保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。
嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為：國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章、亦禁止複製任何具版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等），上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。
商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。ApeosWide 與 DocuWorks為 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的註冊商標或商標。Apple, Mac, macOS及OS X是Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。Adobe、Adobe商標、PostScript和PostScript商標是Adobe在美國和/或其他國家的註冊商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

**使用安全須知**

使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。
請使用手冊所示的充足電力與電壓。
請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。