

Apeos 5570 / 4570

A3黑白多功能事務機



新時代，新Apeos


全新「Apeos」提供高階功能，具備更高資安級別和操作便利性，協助企業在時間推移下，實現多元化商業發展。
「Apeos」設備能順暢地連接各式辦公室解決方案及服務，隨時隨地展開全新敏捷的遠端辦公型態。



效能卓越，提升工作效率



操作快速簡單



實現遠端工作的簡化操作



減少對環境影響的措施



全面的資訊安全保護



可靠的支援系統

搭配簡單易用的介面和強大的安全功能
打造順暢的遠端工作文化

Apeos 5570 / 4570

複印 / 列印	掃描	傳真	列印解析度	操作面板
5570 55 ppm (面/分鐘)*1 4570 45 ppm (面/分鐘)*1	彩色 / 黑白 160 ppm (面/分鐘)*2	Super G3傳真	1200 × 2400 dpi	10.1吋

●支援雲端 ●支援行動裝置 ●掃描名片 ●安全性 ●提醒拿取列印文件 / 原稿的LED提示燈 ●多張送紙偵測

*1: A4 LEF。

*2: 使用自動雙面送稿機單次掃描紙張正反兩面時。

效能卓越，提升工作效率

大幅降低等候時間，提高生產力

- 首張複印出紙時間只需3.6*1秒
 - 暖機時間不到30秒*2，恢復操作的時間也低於11秒
 - Smart WelcomEyes可偵測使用者，並自動將機器從睡眠模式中「喚醒」
- *1: A4 LEF。
*2: 內建外掛程式功能 / 自訂服務：已啟用。

感應式警示設計，降低無意造成的資訊安全風險

- 提醒使用者紙盤中未拿取的原稿或列印文件
- 避免文件遺留在中央承接盤或紙盤中無人拿取
- 側承接盤收到傳真時，中央承接盤指示燈會進一步通知
- 原稿遺留在文件玻璃台時的音效通知



伸縮式紙盤機構，操作輕鬆不費力

- 輕推即可開關
- 收回動作轻柔
- 抽出毫不費力

快速擷取資訊，適用大量列印的工作流程

- 掃描時的擷取速度高達160 ppm (面/分鐘)*
 - 單次DADF不會損壞原稿文件
 - 具備多張送紙偵測功能
 - 最多可以裝入130張
- *單次雙面掃描，200 dpi，掃描至機密信箱。



自訂尺寸的文件可直接使用DADF掃描快速操作

- 支援最小尺寸49 mm (寬) x 85 mm (長)*
- 無須手動輸入每個原稿尺寸就能立即掃描
- 自動將自訂尺寸的原稿轉換成標準尺寸
- 可裝入多張原稿並一起掃描



可根據需求選購各種裝訂設備

- 支援無針單釘和無針雙釘*1



*1: 適用機型：B5裝訂檢集機、C5裝訂檢集機以及C5騎馬裝訂檢集機。

*2: 提供配備打洞組件的裝訂檢集機。

*3: 選購。

*4: 需要小冊子裝訂組件。使用B4/B5裝訂檢集機指定騎馬釘或單摺時，可產生壓痕痕而不需摺頁。

*5: 需要摺紙模組。

*6: 80 gsm或更輕。

A2裝訂檢集機



B4/B5騎馬裝訂檢集機



- 裝訂
- 無針裝訂*1
- 打洞*2
- 騎馬釘*4
- 單摺*4

C4/C5裝訂檢集機



- 裝訂
- 無針裝訂*1
- 打洞*2

C4 / C5騎馬裝訂檢集機+摺紙模組CD3



- 裝訂
- 無針裝訂*1
- 打洞*2
- 騎馬釘
- 單摺
- 三摺頁*5
- 工程Z型摺頁*5

可根據需求選購各種設備

- 所有機型均隨附標準的4段紙匣

520張×4段紙匣+手送紙盤90張



大容量紙盤
紙張容量高達5110張*

*標準+大容量紙盤B2



大容量紙盤B1



大容量紙盤B2

大容量紙盤B1可裝入2000張
大容量紙盤B2可裝入2940張

操作快速簡單

配置簡單，瀏覽方便

黑灰色調UI提供更高對比，容易識別

- 圖示均勻分布，容易識別
- 各項功能的操作步驟一致，更輕鬆上手
- 首頁畫面個人化，輕鬆存取常用功能
- 固定日常設定，簡化重複的作業
- 一目了然的工作完成或錯誤通知指示燈
- 精巧的聲音通知，提供警示和引起注意



智慧型手機搖身一變，成為「可攜式操作面板」

與行動裝置順暢連線後，即可使用Print Utility*1應用程式執行複印、傳真、列印及掃描*2工作。

- 行動裝置可當做操作控制的替代UI使用，大幅減少一般的觸碰次數
- 常用設定可以儲存為「我的最愛」
- 直接發送傳真，或是使用儲存在智慧型手機中的地址寄送電子郵件
- 大幅減少觸碰印表機的次數，安全又衛生
- 掃描使用者面板上的QR碼，快速建立Wi-Fi Direct連線

備註：透過無線環境或Wi-Fi Direct連線，連線到機器。

*1：可以從Google Play™或App Store免費下載。

*2：郵件送信、掃描至資料夾。



可在辦公室靈活配置

支援無線網路環境*1。

- 透過Wi-Fi讓辦公空間更彈性。
- 一台多功能事務機最多可同時連接五部Wi-Fi Direct裝置
- 支援直接行動列印*2
-

*1：選購。

*2：連線至Wi-Fi Direct時。

從辦公室內任何多功能事務機列印

無伺服器即需即印*可讓您靈活地從任何連線的多功能事務機進行列印和取得列印文件。

- 目前設備有人使用時，從另一部可用的多功能事務機進行列印來提高生產力
- 最多可連結100部設備
- 可以在裝置上修改具體的工作設定，以節省時間（單面改雙面、新增裝訂、全黑白）

*選購。

透過無伺服器驗證進行簡單的裝置管理

無伺服器驗證*可以在同一群組中的多功能事務機之間同步使用者資訊，減少管理員的工作量。

- 只要點選您的卡就能連結使用者ID和多功能事務機
- ID資訊會自動與同一網路中的其他多功能事務機分享
- 辦公室裡的任何裝置都可執行驗證

*選購。

輕鬆自助掃描

使用自動掃描，只要按一下按鈕即可輕鬆傳送掃描的資料

- 自動調整原稿方向或單雙面
- 藉由使用者身份驗證功能，自動將使用者郵件地址設為目的地

多個目的地掃描

多個目的地掃描功能支援同步掃描多個目的地、掃描至電腦資料夾、電子郵件及URL。

- 儲存電腦或伺服器（URL）上每次掃描的複本，打造企業永續經營計畫

紙本文件數位化，輕鬆管理文件

掃描專選*可讓您只要按下每項工作流程或文件類型的預設按鈕，即可自動處理和儲存掃描的影像。

- 自動設定檔案格式、檔案名稱、OCR*等
- 自動將掃描和處理後的文件儲存在適當的位置
- 指定文件中的特定單詞或字元為資料夾或檔案名稱
- 可正確讀取0和其他時常辨識錯誤的字元

*選購。



QR碼和條碼應用

如果原稿的首頁或內頁正文上有QR碼或條碼可供辨識，則掃描專選將自動辨識並處理文件資訊。

簡化遠端工作方式的操作

遠端工作時不錯過任何傳真

無紙化傳真功能會自動將接收到的傳真儲存到資料夾中，可傳輸到電腦或以電子郵件傳送

- 接收到的傳真可以用電子郵件轉寄到您的行動裝置
- 接收到的傳真可以傳送到Working Folder*1
- 可以按傳真號碼、接收日期和負責人進行排序*2
- 收到的傳真處理可以按時間、週間日和期間進行切換*2
- 例如，只需操作一次就能將紙張輸出切換成電子傳輸*2

*1：雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。
*2：選購。

即使遠端工作，也能輕鬆安全輸出

Cloud On-Demand Print*可讓您將文件從電腦或行動裝置傳送到雲端伺服器，然後從指定的多功能事務機進行列印。

- 可以利用使用者ID和密碼安全操作
- 避免資料遺失或遺漏
- 不需要專用驅動程式

* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

隨時隨地共用資訊

使用Working Folder*和網際網路，隨時隨地都可以查看文件。

- 可以與多功能事務機、DocuWorks和行動裝置流暢連結
- Working Folder中的文件可以從操作面板執行列印
- 掃描的文件將指派一個檔案名稱，儲存在Working Folder中。以電子郵件傳送通知給相關使用者




* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

集中化雲端整合

Cloud Service Hub*可利用單一登入存取多項雲端儲存服務。

- 可以直接從多功能事務機為掃描的文件指派特定的儲存位置
- 支援從多項雲端服務搜尋文件
- 可以使用OCR對掃描的文件進行全文搜尋



* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

減少環境衝擊的措施

我們正努力開發先進的產品，包括降低多功能裝置和印表機耗電量的技術，以達到降低環境衝擊的目的。

FUJIFILM Group透過環境友善產品以及減少能源消耗與CO₂排放量，致力發展永續環保的社會。

- 減少能源消耗
 - 使用LED讀寫頭進行高解析度列印，減少能源消耗與噪音
 - Super EA-Eco碳粉具備低溫熔著效果與高品質列印的特色
 - 智慧省電功能針對使用者所需功能供電
- 減少碳足跡
 - 針對精選零件採用對環境友善的不可食用木質生物質塑膠，減少CO₂排放量
 - 回收系統，收集和回收用過的裝置和消耗品

- 減少浪費
 - 無針裝訂，實現零浪費和無污染的目標
 - 使用無紙傳真、多頁合一列印、掃描工作流程及授權程序等功能來限制列印浪費的情況，減少不必要的紙張消耗



托兒中心／學校



餐飲服務
(餐飲和服務)業



醫院

- 多元化的社會
 - UI面板可快速切換多種語言*，兼顧辦公室多元化員工的特色

* 日文、英文、簡體中文／繁體中文、韓文、泰文、越南文及印尼文。

全面的資訊安全保護

資訊是一項重要資產，必須盡全力加以保護

防止未授權使用者使用

多種使用者授權設定選項，讓管理員可以根據特定環境選取最合適的組合。

- 裝置驗證
- 透過遠端伺服器進行身份驗證*
- IC卡驗證*
- 限定使用者的功能存取
- 個人的列印

*選購。

可針對特定使用者額外建立其他的存取層級。(例如訪客)

- 次要乙太網路套件*

*選購。

防止未授權存取

針對一般使用者、IT管理員及維修工程師等不同的目標使用者明確劃分變更限制，提供不同的裝置設定保護層級。

- 操作限制
- 帳戶鎖定以防止未授權存取
- 變更預設密碼的資訊
- 使用全域IP位址時顯示警告

防止未經通知安裝未經授權的程式。可透過裝置資料記錄執行完善的IT稽核，方便追蹤。

- 軟體簽名驗證
- 遠端更新限制
- IP位址過濾
- 啟動時會偵測篡改行為；若偵測到篡改行為會自動還原
- 防止操作期間遭篡改
- 稽核日誌
- 傳送稽核日誌系統

保護資料

防範駭客入侵、竄改裝置／系統設定等任何惡意內容。

- 加密儲存的資料
- 使用TPM* 2.0晶片進行加密金鑰管理
- 一次刪除所有設定和文件資訊

* Trusted Platform Module

在裝置或伺服器等之間傳送資訊時，透過高強度加密方式保護資訊。

- 以SSL/TLS或IPsec加密通訊路徑
- 利用SMBv3、SFTP加密傳輸
- 掃描檔案加密／簽名
- 以S/MIME進行電子郵件加密和簽名
- TLS版本限制
- 橢圓曲線加密
- WPA3

防止操作錯誤

避免管理員和使用者無心錯誤所導致的資訊外洩。

- 掃描文件傳送至固定目的地
- 重新輸入傳真收件人
- 註解
- 隱藏文字列印*
- 數位代碼嵌入和追蹤功能*

*選購。




可靠的支援系統

簡單解決問題的解決方案

從耗材更換到非預期的設備故障，不用等技術人員或業務上門即可解決大多數的問題。

1. 使用設備上的「說明」功能解決問題

- 自助資訊可在操作面板上找到
- 可以使用行動裝置掃描操作面板上顯示的QR碼，存取自助資訊



2. 透過「遠端協助」接受服務人員協助

- 直接連到支援中心
- 服務人員可遠端存取多功能事務機，藉由引導共用操作面板上的步驟來解決問題

每天密切關注多功能事務機

監控多功能事務機狀態，盡可能降低操作停機時間。

- 查看計費器
- 碳粉匣的碳粉量不足時，自動提供消耗品
- 偵測機器錯誤，及早介入修正問題

備註：您必須申請使用EP服務。(免費)。

Apeos 5570 / 4570主要規格和功能

基本規格/複印功能

項目	內容	5570	4570
類型	落地型		
記憶體容量	4 GB (最大: 4 GB)		
儲存裝置容量*1	128 GB		
掃描解析度	600×600 dpi		
列印解析度	600×600 dpi (文字/文字-照片/照片/地圖)		
熱機時間	[內建外掛程式功能/自訂服務]*2 開啟時: 30秒以下 (室溫 23°C) 關閉時: 24秒以下 (室溫 23°C)		
從睡眠狀態 (從睡眠模式喚起所需時間)	11秒以下 (室溫 23°C)		
原稿尺寸	紙張或書籍的最大尺寸為A3、11×17"、297×432 mm		
紙張大小	最大 SRA3 (320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 [12×19" (305×483 mm)、手送紙盤: 320×483 mm] 最小 A5、明信片 (100×148 mm) [手送紙盤: 89×98 mm]		
影像留白*3	前端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm		
紙張磅數*4	紙盤 52~300 gsm 手送紙盤 52~300 gsm		
首張複印出紙時間	3.6秒 (A4 LEF)		
連續複印速度*5	A4 LEF / JIS B5 LEF 55 ppm (面/分鐘) A4 / JIS B5 40 ppm (面/分鐘) JIS B4 32 ppm (面/分鐘) A3 27 ppm (面/分鐘)	45 ppm (面/分鐘) 32 ppm (面/分鐘) 26 ppm (面/分鐘) 22 ppm (面/分鐘)	
紙盤容量*6	標準 520張×4段紙匣+手送紙盤 90張 選購 大容量紙盤B1: 2000張 大容量紙盤B2: 2940張 最大 5110張 (標準+大容量紙盤B2)		
輸出承接盤容量*7	中間上方: 250張 (A4 LEF) 中間下方: 250張 (A4 LEF)		
電源	AC110 V ± 10%、15 A、60 Hz		
最大耗電量	1.65 kW (AC110 V ± 10%) 睡眠模式: 0.5 W 待機模式: 85 W		
尺寸	寬620×深720×高1119 mm: 標準4紙匣機型		
重量*8	118 kg: 標準4紙匣機型		

- *1: 客戶可使用儲存裝置容量扣除系統使用空間。
*2: 出廠設定內建外掛程式功能/自訂服務開啟。如有必要可更改設定。
*3: A3尺寸以上。
*4: 建議使用我們推薦的紙張。依照不同使用條件，可能會有無法正確列印的情況。
*5: 調整畫質可能會導致速度下降。
*6: 80 gsm紙張。
*7: 70 gsm紙張。
*8: 不含紙粉匣重量。

列印功能

項目	內容
類型	內建式
列印速度*1	與基本功能/複印功能相同
列印解析度	[PCL驅動程式] 標準: 1200×2400 dpi 高畫質: 1200×2400 dpi 超高畫質: 1200×1200 dpi [Adobe® PostScript® 3™驅動程式] 選購 高速度 (標準): 600×600 dpi 高畫質: 1200×2400 dpi 超高畫質: 1200×1200 dpi
頁描述語言	標準 PCL5 / PCL6 選購 Adobe® PostScript® 3™
支援的作業系統*1	[PCL驅動程式] Windows 10 (32位元 / 64位元) Windows 8.1 (32位元 / 64位元) 標準 [Mac OS X驅動程式] 選購 [Adobe® PostScript® 3™驅動程式] Windows 10 (32位元 / 64位元) Windows 8.1 (32位元 / 64位元)
連線	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 選購 無線網路 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

- *1: 調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減速。
*2: 請參見我們的官方網站，瞭解最新支援的作業系統。

掃描功能 (選購)

項目	內容
類型	彩色
掃描解析度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
掃描速度	與自動雙面送稿機B2-PC相同
連線	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 選購 無線網路 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

備註: 作為標配安裝在Model-CP5上。

傳真功能 (選購)

項目	內容
原稿尺寸	最大: A3、11×17"、長原稿 (最長 600 mm)
輸出紙張尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5
傳輸時間	2秒以上、3秒以內*1
傳輸模式	ITU-T G3
可使用線路類型	公用電話線路、PBX、傳真通訊網路 (PSTN)、最大可支援3個埠*2 (G3-3 連接埠)

- *1: 以標準畫質 (8×3.85 行/mm)、高速模式 (28.8 kbps 以上: JBIG) 傳送約700字元的A4原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間，不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。
*2: 最多可連接至3線。連接埠為可用於通話的線路數量。

自動雙面送稿機B2-PC

項目	內容	5570	4570
原稿尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A6*1		
紙張磅數	38~128 gsm (雙面模式: 50~128 gsm) *2		
紙張容量*3	130張		
複印 (A4 LEF 單面)	55 ppm (面/分鐘) 45 ppm (面/分鐘)		
掃描速度*4	黑白: 80 ppm (面/分鐘)、彩色: 80 ppm (面/分鐘) (單次雙面掃描時、黑白: 160 ppm (面/分鐘)、彩色: 160 ppm (面/分鐘)) [標準原稿 (A4 LEF)、200 dpi、掃描至機密信箱]		

- *1: 非標準尺寸: 49×85 mm。
*2: 自定義紙張從49×85 mm到55×91 mm、磅數範圍從38到209 gsm。
*3: 70 gsm紙張。
*4: 掃描速度會因文件類型不同而異。

大容量紙盤B1 (選購)

項目	內容
紙張大小	A4 LEF、Letter LEF、JIS B5 LEF
紙張磅數	55~216 gsm
紙盤容量/紙盤段數	2000張×1段紙匣
尺寸	寬389×深610×高377 mm
重量	29 kg

*1: 80 gsm紙張。

大容量紙盤B2 (選購)

項目	內容
紙張大小	A4 LEF、Letter LEF、JIS B5 LEF
紙張磅數	55~216 gsm
紙盤容量/紙盤段數	2940張×1段紙匣
尺寸	寬476×深618×高433 mm
重量	31 kg

*1: 80 gsm紙張。

A2裝訂換集機 (選購)

項目	內容
紙盤種類	分頁排序 (份數整理*) / 堆疊 (份數整理*)
紙張大小	最大: A3、11×17" 最小: A5、明信片 (100×148 mm)
紙張磅數*2	52~256 gsm
承接盤容量*3	[無裝訂] A4 LEF: 500張、JIS B4: 250張、A3以上: 200張、混合尺寸堆疊*4: 250張 [裝訂] 30份、或A4 LEF: 500張、JIS B4: 250張、A3以上: 200張、混合尺寸堆疊*4: 250張
裝訂針	最大裝訂頁數 A4: 50張 (90 gsm以下)、JIS B4以上: 30張 (90 gsm以下) 紙張大小*5 最大: A3、11×17" 最小: JIS B5 LEF 紙張磅數 52~256 gsm 裝訂位置 單訂、雙訂
尺寸	寬478×深461×高238 mm
重量	11 kg

- *1: 出貨時默認設置為「關閉鎖位輸出」。可配合客戶的使用進行變更。
*2: 根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。(52~55 gsm)
*3: 70 gsm紙張。
*4: 大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時: 250張 (當大尺寸紙張小於A3時。) / 200張 (當大尺寸紙張為A3或大於A3時。) 相同條件適用於無針裝訂與混合裝訂位置。
*5: 可用的裝訂位置取決於紙張大小。

備註

- 一旦主機的記憶體 (硬碟等) 發生故障，接收資料、保存資料、登記設定資料等有可能會遺失。由於資料遺失引起的損害，本公司一概不負責任。請事先知悉。
- 主機停產 7 年後，將停止提供維修零件。

C4 / C5裝訂檢集機、C4 / C5騎馬裝訂檢集機（選購）

項目	內容
	C4 / C5裝訂檢集機 C4 / C5騎馬裝訂檢集機
紙盤種類	輸出承接盤 分頁排序（份數整理） / 堆疊（份數整理） 裝訂檢集機承接盤 分頁排序（份數整理） / 堆疊（份數整理） 小冊子承接盤 - 分頁排序 / 堆疊
紙張大小	輸出承接盤 最大：12×19" (305×483 mm) 、A3 最小：A6、明信片 (100×148 mm) 裝訂檢集機承接盤 最大：12×19" (305×483 mm) 、A3 最小：A5 LEF 輸出承接盤 52~300 gsm ^{*1}
紙張磅數	裝訂檢集機承接盤 52~300 gsm ^{*1} 輸出承接盤 500張 (A4)
承接盤容量 ^{*2}	裝訂檢集機承接盤 [無裝訂] A4：3000張 JIS B4以上：1500張 A5 LEF：1000張 混合尺寸堆疊 ^{*3} ：300張 [裝訂] A4：200份或3000張 JIS B4以上：100份或1500張 A5 LEF：100份或1000張 混合尺寸堆疊 ^{*3} ：70份或200張 小冊子承接盤 - 20份 ^{*4}
裝訂針	最大裝訂頁數 無針裝訂 ^{*7} ：10張 (80 gsm以下) 紙張大小 ^{*6} 最大：A3、11×17" 最小：A5 LEF 紙張磅數 裝訂針：52~300 gsm 無針裝訂 ^{*7} ：64~105 gsm 裝訂位置 單釘、雙釘
打孔 ^{*9}	打孔數 2-孔 / 4-孔打孔或2-孔 / 3-孔打孔 (美規) 紙張大小 ^{*10} 最大：A3、11×17" 最小：A5 LEF 紙張磅數 52~220 gsm
容量 ^{*11}	-
騎馬裝訂	紙張大小 - 騎馬釘：20張 (90 gsm以下) 單摺：5張 (90 gsm以下) 最大：SRA3 (320×450 mm) 、 12×18" (305×457 mm) 、 A3 最小：JIS B5 紙張磅數 - 騎馬釘：60~300 gsm 單摺：60~300 gsm
尺寸 ^{*12}	寬644×深692×高1054 mm 寬649×深692×高1054 mm 安裝摺紙機組CD3時：寬683× 深692×高1054 mm 安裝摺紙機組CD3時：寬688× 深692×高1054 mm
重量	C4裝訂檢集機 (無打孔功能)：41 kg C4裝訂檢集機 (有打孔功能)：44 kg C5裝訂檢集機 (有打孔功能)：49 kg 摺紙機組CD3：+52 kg C4騎馬裝訂檢集機 (無打孔功能)：54 kg C4騎馬裝訂檢集機 (有打孔功能)：57 kg C5騎馬裝訂檢集機 (有打孔功能)：61 kg 摺紙機組CD3：+52 kg

備註：C4裝訂檢集機以及配備C4騎馬裝訂檢集機只有訂書針裝訂功能。無法新增無針裝訂功能。

備註：C5裝訂檢集機以及配備C5騎馬裝訂檢集機具備訂書針裝訂和無針裝訂功能。

備註：須選購連接組件。

*1：根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。（52~55 gsm）

*2：70 gsm紙張。

*3：大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時。

*4：以同尺寸紙張輸出。

*5：安裝C裝訂檢集機65張紙組件，可裝訂張數達65張；但依紙張類型不同可能造成邊緣無法完全對齊等裝訂不正確情況發生。

*6：C5裝訂檢集機以及配備C5騎馬裝訂檢集機具備無針裝訂功能。

*7：無針裝訂的牢固程度不如訂書針裝訂。裝訂的部分可能會因為紙張、溫度、濕度以及翻頁方式而輕易分離。

*8：可用的裝訂位置取決於紙張大小。

*9：無法新增打孔功能。選擇具備打孔功能的裝訂檢集機。

*10：可用的打孔數量取決於紙張大小。

*11：最大可裝訂張數依使用的紙張磅數不同而改變。根據紙張尺寸和紙張種類，小冊子將可能無法摺疊。

*12：不包含收納在設備主機內部的連接線。

摺紙模組CD3（選購）

項目	內容
工程 Z 型摺頁	紙張大小 A3、11×17"、JIS B4 紙張磅數 60~90 gsm
三摺頁	紙張大小 A4、Letter 紙張磅數 60~90 gsm 承接盤容量 ^{*1} 40張
電源 ^{*2}	AC110 V ± 10 %、0.9 A、60 Hz
最大耗電量	100 W
尺寸	寬232×深588×高991 mm
重量	52 kg

備註：C4裝訂檢集機/ C5裝訂檢集機/ C4騎馬裝訂檢集機/ C5騎馬裝訂檢集機適用。

*1：70 gsm紙張。

*2：需使用與設備不同的獨立電源。

B4 / B5裝訂檢集機（選購）

項目	內容
	B4裝訂檢集機 B5裝訂檢集機
紙盤種類	分頁排序（份數整理 ^{*1、2} ） / 堆疊（份數整理 ^{*1、2} ）
紙張大小 ^{*3}	最大：A3、11×17" 最小：A5
紙張磅數 ^{*4}	52~300 gsm
承接盤容量 ^{*5}	[無裝訂] A4：2000張、JIS B4以上：1000張、混合尺寸堆疊 ^{*6} ：300張 [裝訂] A4：100份或1000張 ^{*7} 、JIS B4以上：75份或750張 [小冊子裝訂 ^{*8}] 50份或600張 [隔頁 ^{*9}] 500張
最大裝訂頁數	50張 (90 gsm以下) 無針裝訂 ^{*10} ：10張 (80 gsm以下)
紙張大小 ^{*11}	最大：A3、11×17" 最小：A5 LEF
紙張磅數	52~256 gsm 裝訂針：52~256 gsm 無針裝訂 ^{*10} ：64~105 gsm
裝訂位置	單釘、雙釘
打孔數	2-孔 / 4-孔打孔或2-孔 / 3-孔打孔 (美規)
紙張大小 ^{*13}	最大：A3、11×17" 最小：A5 LEF
紙張磅數	52~220 gsm
容量	騎馬釘：15張 單摺：5張
騎馬裝訂 ^{*14}	紙張大小 最大：A3、11×17" 最小：A4、Letter 紙張磅數 騎馬釘：64~80 gsm ^{*14} 單摺：64~105 gsm
尺寸 ^{*15}	寬592×深653×高1041 mm 裝有騎馬裝訂功能：寬592×深673×高1076 mm
重量	26 kg 28 kg 打孔機組：+2 kg 打孔機組：+2 kg 小冊子裝訂組件：+10 kg 小冊子裝訂組件：+10 kg

備註：B4裝訂檢集機只有訂書針裝訂功能。無法新增無針裝訂功能。

備註：B5裝訂檢集機具備訂書針裝訂和無針裝訂功能。

*1：出廠設定份數整理功能為停用。如有必要可更改設定。

*2：磅數大於257 gsm或寬度小於210 mm的紙張不會依份數堆疊輸出。

*3：大於A3、11×17"或小於A5尺寸的紙張全部由中央出口輸出。

*4：根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。（52~55 gsm、257 gsm及以上）

*5：70 gsm紙張。

*6：大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時。

*7：雙釘裝訂為75份或750張。

*8：執行騎馬裝訂/摺頁功能需預購B小冊子裝訂組件。摺疊後您可以輕鬆折疊。文件經由此裝訂機輸出後，若有較大尺寸之紙張疊放在較小尺寸紙張上方時，需將文件取出後，才可進行下個列印工作。

*9：B5裝訂檢集機具備無針裝訂功能。

*10：無針裝訂的牢固程度不如訂書針裝訂。裝訂的部分可能會因為紙張、溫度、濕度以及翻頁方式而輕易分離。

*11：可用的裝訂位置取決於紙張大小。

*12：須配備選配的B裝訂檢集機打孔機組2 / 4孔或B裝訂檢集機打孔機組2 / 3孔 (美規)。

*13：可用的打孔數量取決於紙張大小。

*14：最大可支援220 gsm的封面 (特厚紙張)。

*15：不包含收納在設備主機內部的連接線。

fujifilm.com/fbtw

FUJIFILM

台灣富士軟片資訊股份有限公司

FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部地址：台北市敦化北路88號7樓

營業本部電話：(02) 2731-9099

供應機種可能依國家/地區而有所不同。詳情請向經銷代表洽詢。

保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機身外觀和規格參數且不另行通知的權利。

版權複製 請注意法律禁止以下複製行為：國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照執照。亦禁止複製任何具有版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、攝影作品、地圖、電影作品、攝影作品等）。上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

商標 FUJIFILM、FUJIFILM LOGO 和 FUJIFILM iWape 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。

Apeos、Smart WelcomEyes、DocuWorks、Working Folder、Cloud Service Hub 與 Cloud On-Demand Print 為 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的註冊商標或商標。Adobe、Adobe 商標、PostScript 和 PostScript 商標是 Adobe 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Apple、Mac、macOS、OS X 及 AirPrint 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。Mopria®、Mopria 的標誌以及 Mopria Alliance™ 字樣和標誌是 Mopria Alliance, Inc. 在美國及其他國家的註冊和/或註冊商標和服務商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

使用安全須知
使用本產品前，請先詳讀說明書（說明書）中正確操作機器的方法。
請使用說明書所指示的充足電力與電壓。
請務必裝設接地線，避免故障或短絡時發生觸電危險。

此記載截至2021年12月為止的內容。 PIC-0185 TW (2112)