

環保再生機

A3 彩色多功能事務機

ApeosPort C5570 R / C3570 R

主要規格和功能

基本規格 / 複印功能

項目		內容	
		C5570 R	C3570 R
類型		落地型	
記憶體容量		4 GB (最大 : 4 GB)	
儲存裝置容量*1		128 GB	
彩色功能		全彩	
掃描解析度		600×600 dpi	
列印解析度		1,200×2,400 dpi (高解析度照片)、600×600 dpi (文字 / 文字-照片 / 照片 / 地圖)	
熱機時間*2		[內建外掛程式功能 / 自訂服務]*3 開啟時 : 30 秒以下 (室溫 23°C) 關閉時 : 24 秒以下 (室溫 23°C)	
設備喚起時間 (從睡眠模式喚起所需的時間) *4		11 秒以下 (室溫 23°C)	4 秒以下 (室溫 23°C)
原稿尺寸		紙張或書籍的最大尺寸為 A3、11×17"、297×432 mm	
紙張大小	最大	SRA3 (320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 [手送紙盤 : 12×19" (305×483 mm)、320×483 mm]	
	最小	A5、明信片 (100×148 mm) [手送紙盤: 89×98 mm]	
	影像留白*5	前端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左 / 右 2.0 mm	
紙張磅數*6	紙盤	52~300 gsm	
	手送紙盤	52~300 gsm	
首張複印出紙時間	黑白*7	3.7 秒	4.9 秒
	彩色*8	5.2 秒	6.7 秒
連續複印速度*9	A4 LEF / JIS B5 LEF	黑白 : 55 ppm (面/分鐘) 彩色 : 55 ppm (面/分鐘)	黑白 : 35 ppm (面/分鐘) 彩色 : 35 ppm (面/分鐘)
	A4 / JIS B5	黑白 : 40 ppm (面/分鐘) 彩色 : 40 ppm (面/分鐘)	黑白 : 27 ppm (面/分鐘) 彩色 : 27 ppm (面/分鐘)
	JIS B4	黑白 : 32 ppm (面/分鐘) 彩色 : 32 ppm (面/分鐘)	黑白 : 23 ppm (面/分鐘) 彩色 : 23 ppm (面/分鐘)
	A3	黑白 : 27 ppm (面/分鐘) 彩色 : 27 ppm (面/分鐘)	黑白 : 19 ppm (面/分鐘) 彩色 : 19 ppm (面/分鐘)
紙盤容量*10	標準	520 張*11×4 段紙匣 + 手送紙盤 90 張*12	
	選購	大容量紙盤(一段) : 2,150 張*13	
	最大	4,320 張*14 (標準 + 大容量紙盤(一段))	
輸出承接盤容量*15		中間上方 : 250 張 (A4 LEF)、中間下方 : 250 張 (A4 LEF)	
電源		AC110 V±10 %、15 A、60 Hz	
最大耗電量		1.65 kW (AC110 V±10 %) 睡眠模式 : 0.5 W 待機模式 : 101 W	1.65 kW (AC110 V±10 %) 睡眠模式 : 0.5 W 待機模式 : 70 W
尺寸		寬 620×深 723×高 1,141 mm	
重量*16		133 kg	

*1 : 客戶可使用儲存裝置容量需扣除系統使用空間。

*2 : 可能會因使用狀況不同而改變。

*3 : 出廠設定內建外掛程式功能 / 自訂服務開啟。

*4 : 當使用連接埠 9100。

*5 : 最大可達 A3 尺寸。

*6 : 建議使用我們推薦的紙張。依照不同使用條件, 可能會有無法正確列印的情況。

*7 : A4 LEF / 黑白優先模式。

*8 : A4 LEF / 彩色優先模式。

- *9：調整畫質可能會導致速度下降。
- *10：80 gsm 紙張。
- *11：當使用於 70 gsm 紙張：600 張。
- *12：當使用於 70 gsm 紙張：110 張。
- *13：當使用於 70 gsm 紙張：2,470 張。
- *14：當使用於 70 gsm 紙張：4,980 張。
- *15：70 gsm 紙張。
- *16：不含碳粉匣重量。

列印功能

項目		內容
類型		內建式
紙張大小	最大	SRA3 (320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 [手送紙盤：12×19" (305×483 mm)、320×1,200 mm ^{*1}]
	最小	A5、明信片 (100×148 mm) [手送紙盤: 89×98 mm]
	影像留白 ^{*2}	前端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左 / 右 2.0 mm
列印速度 ^{*3}		與基本功能 / 複印功能相同
列印解析度	標準	[PCL 驅動程式] 標準：1,200×2,400 dpi、高品質：1,200×2,400 dpi、超高畫質：1,200×1,200 dpi
	選購	[Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式] 高速度（標準）：600×600 dpi、高品質：1,200×2,400 dpi、超高畫質：1,200×1,200 dpi
頁描述語言	標準	PCL5 / PCL6
	選購	Adobe® PostScript® 3™
支援的作業系統 ^{*4}	標準	[PCL 驅動程式] Windows 11 (64 位元) Windows Server 2025 (64 位元) Windows Server 2022 (64 位元) Windows Server 2019 (64 位元) Windows Server 2016 (64 位元)
		[Mac OS X 驅動程式] macOS 15 / 14 / 13 / 12
	選購	[Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式] Windows 11 (64 位元) Windows Server 2025 (64 位元) Windows Server 2022 (64 位元) Windows Server 2019 (64 位元) Windows Server 2016 (64 位元)
		macOS 15 / 14 / 13 / 12
連線	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	選購	無線網路（IEEE 802.11a / b / g / n / ac）

*1：長尺寸紙張列印可列印磅數為 106~220 gsm（特厚紙張）。安裝 C3 裝訂撿集機 / C3 騎馬裝訂撿集機時，列印後的紙張將輸出至側承接盤。

*2：最大可達 A3 尺寸。

*3：調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減緩。

*4：請參見我們的官方網站，瞭解最新支援的作業系統。

掃描功能

項目		內容
類型		彩色
掃描解析度		600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
掃描速度		等同自動雙面送稿機的掃描速度
連線	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	選購	無線網路（IEEE 802.11a / b / g / n / ac）

傳真功能 (選購)

項目	內容
原稿尺寸	最大：A3、11×17"、長原稿（最長 600 mm ^{*1} ）
輸出紙張尺寸	最大：A3、11×17"、最小：A5
傳輸時間	2 秒以上，3 秒以內 ^{*2}
傳輸模式	ITU-T G3
可使用線路類型	公共交換電話網路（PSTN）、PBX、最大可支援 3 個埠 ^{*3} （G3-3 連接埠）

*1：當使用自動雙面送稿機時。

*2：以標準畫質（8×3.85 行/mm）、高速模式（28.8 kbps 以上：JBIG）傳送約 700 字元的 A4 原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間，不包含通訊時間。
實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。

*3：最多可連接至 3 線。連接埠為可用於通信的線路數量。

C3 裝訂檢集機/C3 騎馬裝訂檢集機 (選購)

項目		內容	
		C3 裝訂檢集機	C3 騎馬裝訂檢集機
紙盤種類	輸出承接盤	分頁排序 / 堆疊	
	裝訂檢集機承接盤	分頁排序(份數整理) / 堆疊(份數整理)	
	小冊子承接盤	-	分頁排序 / 堆疊
紙張大小	輸出承接盤	最大：12×19" (305×483 mm)、A3 最小：明信片 (100×148 mm)	
	裝訂檢集機承接盤	最大：12×19" (305×483 mm)、A3 最小：JIS B5 LEF	
紙張磅數	輸出承接盤	52～300 gsm ^{*1}	
	裝訂檢集機承接盤	52～300 gsm ^{*1}	
承接盤容量 ^{*2}	輸出承接盤	500 張 (A4)	
	裝訂檢集機承接盤	[無裝訂] A4：3,000 張、JIS B4 以上：1,500 張、 混合尺寸堆疊 ^{*3} ：300 張 [裝訂] A4：200 份或 3,000 張、JIS B4 以上：100 份或 1,500 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：70 份或 200 張	[無裝訂] A4：1,500 張、JIS B4 以上：1,500 張、 混合尺寸堆疊 ^{*3} ：300 張 [裝訂] A4：200 份或 1,500 張、JIS B4 以上：100 份或 1,500 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：70 份或 200 張
	小冊子承接盤	-	20 份 ^{*4}
裝訂針	最大裝訂頁數	50 張 (90 gsm 以下)	
	紙張大小 ^{*5}	最大：A3、11×17"、最小：JIS B5 LEF	
	紙張磅數	52～300 gsm	
	裝訂位置	單釘、雙釘	
打孔 ^{*6}	紙張大小	A3、11×17"、JIS B4 ^{*7} 、A4 ^{*8} 、A4 LEF、Letter ^{*8} 、Letter LEF、JIS B5 LEF ^{*7} 、7.25×10.5" (184×267 mm) LEF、8×10" (203×254 mm) ^{*8} 、8×10" (203×254 mm) LEF ^{*7} 、十六開 (194×267 mm) LEF、Cover A4 (223×297 mm) LEF、9×11" (229×279 mm) LEF、215×315 mm ^{*8} 、8.5×13" (216×330 mm) ^{*8} 、Legal ^{*8} 、11×15" (279×381 mm)、八開 (267×388 mm)	
	紙張磅數	52～200 gsm	
	打孔數	2/4 孔或 2/3 孔 (美規)	
騎馬裝訂	紙張大小	-	最大：SRA3 (320×450 mm)、12×18" (305×457 mm)、A3 最小：JIS B5
	容量 ^{*9}	-	騎馬訂：16 張 (90 gsm 以下) 單摺：5 張 (90 gsm 以下)
	紙張磅數	-	騎馬訂：60～300 gsm 單摺：60～300 gsm
尺寸 ^{*10} / 重量 ^{*11}		寬716×深589×高1,056 mm、49 kg 安裝摺紙模組 CD1：寬953×深726×高1,056 mm、101 kg	寬776×深589×高1,056 mm、66 kg 安裝摺紙模組 CD1：寬1,013×深726×高1,056 mm、118 kg

備註：須選購連結組件 H3。

*1： 根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。(52～55 gsm)

*2： 70 gsm 紙張。

*3： 大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時。

*4： 以同尺寸紙張輸出。

*5： 可用的裝訂位置取決於紙張大小。

*6： 選購。

*7： 不適用 4 孔打洞器。

*8： 不適用 3 孔、4 孔打洞器。

*9： 最大可裝訂張數依使用的紙張磅數不同而改變。根據紙張尺寸和紙張種類，小冊子將可能無法摺頁。

*10： 當拉出擴充紙盤時。

*11： 包括機身連接的專用部件。

摺紙模組 CD1 (選購)

項目		內容
工程 Z 型摺頁	紙張大小	A3、11×17"、JIS B4
	紙張磅數	60～90 gsm
三摺頁	紙張大小	A4 SEF、Letter SEF
	紙張磅數	60～90 gsm
	承接盤容量 ^{*1}	40 張
電源 ^{*2}		AC110 V ± 10 %、0.9 A、60 Hz
最大耗電量		100 W (AC110 V ± 10 %)
尺寸 / 重量		寬 232×深 726×高 992 mm、53 kg

備註：C3 裝訂檢集機/ C3 騎馬裝訂檢集機用選配。

*1： 70 gsm 紙張。

*2： 需使用與設備不同的獨立電源。

自動雙面送稿機 B1-PC

項目		內容	
		C5570 R	C3570 R
原稿尺寸 / 紙張磅數		最大：A3、11×17" 最小：A5 ^{*1} 38～128 gsm（雙面模式：50～128 gsm）	
紙張容量 ^{*2}		130 張	
掃描速度 ^{*3}	複印（A4 LEF 單面）	黑白：55 ppm (面/分鐘) 彩色：55 ppm (面/分鐘)	黑白：35 ppm (面/分鐘) 彩色：35 ppm (面/分鐘)
	掃描	黑白：80 ppm (面/分鐘)、彩色：80 ppm (面/分鐘) （單次雙面掃描時：黑白 154 ppm (面/分鐘) ^{*4} 、彩色 154 ppm (面/分鐘) ^{*4} ） 〔標準原稿 (A4 LEF)、200 dpi、掃描至機密信箱〕	

^{*1}：非標準尺寸：125×85 mm。
^{*2}：70 gsm 紙張。
^{*3}：掃描速度會因文件類型不同而異。
^{*4}：關閉靜音模式時掃描速度為黑白 160 ppm (面/分鐘) / 彩色 160 ppm (面/分鐘)。

大容量紙盤(一段) (選購)

項目	內容
紙張大小	A4 LEF、Letter LEF、JIS B5 LEF
紙張磅數	55～216 gsm
紙盤容量 / 紙盤段數 ^{*1}	2,150 張 ^{*2} ×1 段紙匣
尺寸	寬 389×深 610×高 380 mm
重量	29 kg

^{*1}：80 gsm 紙張。
^{*2}：當使用於 70 gsm 紙張：2,470 張。

側承接盤 (選購)

項目	內容
承接盤容量 [*]	100 張
尺寸	寬 329×深 567×高 228 mm

^{*} 70 gsm 紙張。

- 備註：
- 1) 一旦主機的記憶體發生故障，接收資料、保存資料、登記設定資訊等有可能會遺失。由於資料遺失引起的損害，「本公司」一概不負責賠償，請事先知悉。
 - 2) 主機停產 7 年後，將停止提供維修零件。

- 本產品為 Fuji Xerox 產品的環保再生機。Xerox、Xerox 及其相關設計和 Fuji Xerox 是 Xerox Corporation 在日本和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 選購品必須與再生的 Fuji Xerox 產品一起購買和安裝。不可以獨立選購及安裝。



台灣富士軟片資訊股份有限公司
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部地址：台北市敦化北路 88 號 7 樓
營業本部電話：(02)2731-9099

fujifilm.com/fbtw

供應機種可能依國家/地區而有所不同。詳情請向銷售代表洽詢。
保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。
嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為：國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章。亦禁止複製任何具版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等），上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO為FUJIFILM Corporation的註冊商標或商標。ApeosPort、Smart WelcomEyes、DocuWorks與Working Folder為FUJIFILM Business Innovation Corp的註冊商標或商標。Microsoft、Active Directory、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Windows及Windows Server是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家/地區的註冊商標或商標。Apple、Mac、macOS、OS X、AirPrint及AirPrint商標是Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。Adobe、Adobe商標、PostScript和PostScript商標是Adobe在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Mopria、Mopria的標誌以及Mopria Alliance字樣和標誌是Mopria Alliance, Inc.在美國及其他國家註冊和/或非註冊之商標和服務標章。QR 代碼為DENSO WAVE INCORPORATED的註冊商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

使用安全須知
使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。請使用手冊所示的充足電力與電壓。請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。