

A3 黑白多功能事務機

Apeos 6571

主要規格和功能

基本規格 / 複印功能

項目		內容
類型		落地型
記憶體容量		6 GB（系統記憶體：4 GB、分頁記憶體：2 GB、最大：6 GB）
儲存裝置容量 ^{*1}		256 GB
掃描解析度		600×600 dpi
列印解析度		1,200×2,400 dpi ^{*2}
熱機時間 ^{*3}		[內建外掛程式功能/自訂服務] ^{*4} 開啟時：30 秒以下（室溫 23°C） 關閉時：24 秒以下（室溫 23°C）
設備喚起時間（從睡眠模式喚起所需的時間）		13 秒以下（室溫 23°C）
原稿尺寸		紙張或書籍的最大尺寸為 A3、11×17"、297×432 mm
紙張大小	紙盤 1	最大：A3、11×17" 最小：A5、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：100×148 mm～297×432 mm
	紙盤 2	最大：SRA3（320×450 mm）、12×18"（305×457 mm）、A3 最小：A5、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：100×148 mm～320×457 mm
	紙盤 3、4	最大：A4 LEF、Letter LEF 最小：JIS B5 LEF
	手送紙盤	最大：SRA3（320×450 mm）、12×19"（305×483 mm）、A3 最小：A5、信封 ^{*5} 、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：89×98 mm～320×483 mm
	影像留白 ^{*6}	前端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左 / 右 2.0 mm
紙張磅數 ^{*7}	紙盤	52～300 gsm
	手送紙盤	52～300 gsm
首張複印出紙時間		3.3 秒（A4 LEF）
連續複印速度 ^{*8}	A4 LEF / JIS B5 LEF	65 ppm（面/分鐘）
	A4 / JIS B5	47 ppm（面/分鐘）
	JIS B4	38 ppm（面/分鐘）
	A3	32 ppm（面/分鐘）
紙盤容量 ^{*9}	標準	520 張 ^{*10} ×2 段紙匣 840 張 ^{*11} +1,230 張 ^{*12} +手送紙盤 90 張 ^{*13}
	選購	大容量紙盤 B1：2,000 張 ^{*14}
	最大	5,200 張 ^{*15} （標準+大容量紙盤 B1）
輸出承接盤容量 ^{*16}		中間上方：250 張（A4 LEF）、中間下方：250 張（A4 LEF）
電源		AC110 V±10 %、13 A+7 A、60 Hz（雙電源）
最大耗電量		2.2 kW（AC110 V±10 %） 睡眠模式：0.5 W 待機模式：112 W
尺寸		寬 620×深 790×高 1,169 mm
重量 ^{*17}		145 kg

*1：客戶可使用儲存裝置容量需扣除系統使用空間。

*2：影像強化功能的原廠設定值為啟用。在停用時，其解析度為 600×600 dpi。

*3：可能會因使用狀況不同而改變。

*4：出廠設定內建外掛程式功能/自訂服務開啟。

*5：支援的標準信封尺寸包括 Commercial #10、Monarch 7 3/4、DL 信封等。

*6：最大可達 A3 尺寸。

*7：建議使用我們推薦的紙張。依照不同使用條件，可能會有無法正確列印的情況。

*8：調整畫質可能會導致速度下降。

*9：80 gsm 紙張。

*10：當使用於 70 gsm 紙張：600 張。

- *11：當使用於 70 gsm 紙張：980 張。
 *12：當使用於 70 gsm 紙張：1,410 張。
 *13：當使用於 70 gsm 紙張：110 張。
 *14：當使用於 70 gsm 紙張：2,470 張。
 *15：當使用於 70 gsm 紙張：6,170 張。
 *16：70 gsm 紙張。
 *17：不含碳粉匣重量。

列印功能

項目		內容
類型		內建式
紙張大小	紙盤1	與基本功能 / 複印功能相同
	紙盤2	與基本功能 / 複印功能相同
	紙盤3、4	與基本功能 / 複印功能相同
	手送紙盤	最大：SRA3 (320×450 mm)、12×19" (305×483 mm)、A3 最小：A5、信封*1、明信片 (100×148 mm) 自定義紙張：89×98 mm～320×1,200 mm*2
	影像留白*3	與基本功能 / 複印功能相同
列印速度*4		與基本功能 / 複印功能相同
列印解析度	標準	[PCL 驅動程式] 標準：1,200×2,400 dpi、高品質：1,200×2,400 dpi、超高畫質：1,200×1,200 dpi
	選購	[Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式] 高速度（標準）：600×600 dpi、高品質：1,200×2,400 dpi、超高畫質：1,200×1,200 dpi
頁描述語言	標準	PCL5 / PCL6
	選購	Adobe® PostScript® 3™
支援的作業系統*5	標準	[PCL 驅動程式] Windows 11 (64 位元)、 Windows Server 2025 (64 位元)、Windows Server 2022 (64 位元)、 Windows Server 2019 (64 位元)、Windows Server 2016 (64 位元)
	選購	[Mac OS 驅動程式] macOS 26 / 15 / 14 / 13 / 12
連線	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	選購	無線網路 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1：支援的標準信封尺寸包括 Commercial #10、Monarch 7 3/4、DL 信封等。

*2：長尺寸紙張列印可列印磅數為 106～220 gsm（特厚紙張）。安裝 C4 裝訂檢集機 / C5 裝訂檢集機/ C4 騎馬裝訂檢集機 / C5 騎馬裝訂檢集機時，列印後的紙張將輸出至側承接盤。

*3：最大可達 A3 尺寸。

*4：調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減緩。

*5：請參見我們的官方網站，瞭解最新支援的作業系統。

掃描功能

項目		內容
類型		彩色
掃描解析度		600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
掃描速度		等同自動雙面送稿機的掃描速度
連線	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	選購	無線網路 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

傳真功能（選購）

項目		內容
原稿尺寸		最大：A3、11×17"、長原稿（最長 600 mm*1）
輸出紙張尺寸		最大：A3、11×17"、最小：A5
傳輸時間		2 秒以上，3 秒以內*2
傳輸模式		ITU-T G3
可使用線路類型		公共交換電話網路 (PSTN)、PBX、最大可支援 3 個埠*3 (G3-3 連接埠)

*1：當使用自動雙面送稿機時。

*2：以標準畫質（8×3.85 行/mm）、高速模式（28.8 kbps 以上：JBIG）傳送約 700 字元的 A4 原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間，不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。

*3：最多可連接至 3 線。連接埠為可用於通信的線路數量。

自動雙面送稿機 C2-PC

項目		內容
原稿尺寸 ^{*1} / 紙張磅數		最大：A3、11×17" 最小：A6 38～128 gsm（雙面模式：50～128 gsm）
紙張容量 ^{*2}		250 張
掃描速度 ^{*3}	複印（A4 LEF 單面）	65 ppm（面/分鐘）
	掃描	黑白：135 ppm（面/分鐘）、彩色：135 ppm（面/分鐘） （單次雙面掃描時：黑白 270 ppm（面/分鐘）、彩色 270 ppm（面/分鐘）） [標準原稿（A4 LEF）、200 dpi、掃描至機密信箱]

*1：自定義紙張：84×140 mm～297×432 mm。

*2：70 gsm 紙張。

*3：掃描速度會因文件類型不同而異。

B5 裝訂檢集機（選購）

項目		內容
紙盤種類	中央出紙盤	分頁排序（份數整理 ^{*1} ） / 堆疊（份數整理 ^{*1} ）
	裝訂檢集機承接盤	分頁排序（份數整理 ^{*2 *3} ） / 堆疊（份數整理 ^{*2 *3} ）
紙張大小 ^{*4}	中央出紙盤	最大：SRA3（320×450 mm）、12×19"（305×483 mm）、A3 最小：A6、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：89×98 mm～320×483 mm
	裝訂檢集機承接盤	最大：A3、11×17"、最小：A5 自定義紙張：148×148 mm～297×432 mm
紙張磅數 ^{*5}	中央出紙盤	52～300 gsm
	裝訂檢集機承接盤	52～300 gsm
承接盤容量 ^{*6}	中央出紙盤	200 張
	裝訂檢集機承接盤	[無裝訂] A4：2,000 張、JIS B4 以上：1,000 張、混合尺寸堆疊 ^{*7} ：300 張 [裝訂] A4：100 份或 1,000 張 ^{*8} 、JIS B4 以上：75 份或 750 張 [小冊子裝訂 ^{*9}] 50 份或 600 張 [摺頁 ^{*9}] 500 張
裝訂針	最大裝訂頁數	裝訂針：50 張（90 gsm 以下） 無針裝訂 ^{*10} ：10 張（80 gsm 以下）
	紙張大小	最大：A3、11×17"、最小：A5 LEF 自定義紙張：210×148 mm～297×432 mm
	紙張磅數	裝訂針：52～256 gsm 無針裝訂 ^{*10} ：64～105 gsm
	裝訂位置	單釘、雙釘
打孔 ^{*11}	紙張大小 ^{*12}	最大：A3、11×17"、最小：A5 LEF 自定義紙張：148×148 mm～297×432 mm
	紙張磅數	52～220 gsm
	打孔數	2/4 孔或 2/3 孔（美規）
騎馬裝訂 ^{*9}	紙張大小	最大：A3、11×17"、最小：A4、Letter 自定義紙張：210×279 mm～297×432 mm
	容量	騎馬訂：15 張、單摺：5 張
	紙張磅數	騎馬訂：64～80 gsm ^{*13} 、單摺：64～105 gsm
尺寸 ^{*14}		寬 592×深 653×高 1,041 mm 裝有騎馬裝訂功能：寬 592×深 673×高 1,076 mm
重量		28 kg 打孔機組：+2 kg、小冊子裝訂組件：+10 kg

*1：若紙張寬度大於 297 mm 或長度大於 432 mm，則輸出紙張時不會按分冊自動份數整理堆疊。

*2：出廠設定份數整理功能為停用。

*3：磅數大於 257 gsm 或寬度小於 210 mm 的紙張不會依份數堆疊輸出。

*4：大於 A3、11×17"或小於 A5 尺寸的紙張全部由中央出紙口輸出。

*5：根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。（52～55 gsm、257 gsm 及以上）

*6：70 gsm 紙張。

*7：大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時。

*8：雙釘裝訂為 75 份或 750 張。

*9：執行騎馬裝訂/摺頁功能需選購 B 小冊子裝訂組件。摺痕使您可以輕鬆折疊。文件經由此裝訂機輸出後，若有較大尺寸之紙張疊放在較小尺寸紙張上方時，需將文件取出後，才可進行下個列印工作。

*10：無針裝訂的牢固程度不如訂書針裝訂。裝訂的部分可能會因為紙張、溫度、濕度以及翻頁方式而輕易分離。

*11：須配備選配的 B 裝訂檢集機打孔機組 2/4 孔或 B 裝訂檢集機打孔機組 2/3 孔（美規）。

*12：可用的打孔數量取決於紙張大小。

*13：最大可支援 220 gsm 的封面（特厚紙張）。

*14：不包含收納在設備主機內部的連接線。

C4 / C5 裝訂檢集機、C4 / C5 騎馬裝訂檢集機（選購）

項目		內容			
		C4 裝訂檢集機	C5 裝訂檢集機	C4 騎馬裝訂檢集機	C5 騎馬裝訂檢集機
紙盤種類	中央出紙盤	分頁排序（份數整理） / 堆疊（份數整理）			
	輸出承接盤	分頁排序（份數整理） / 堆疊（份數整理）			
	裝訂檢集機承接盤	分頁排序（份數整理） / 堆疊（份數整理）			
	小冊子承接盤	-		分頁排序/ 堆疊	
紙張大小	中央出紙盤	最大：SRA3（320×450 mm）、12×18"（305×457 mm）、A3 最小：A5、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：89×98 mm～320×483 mm			
	輸出承接盤	最大：SRA3（320×450 mm）、12×19"（305×483 mm）、A3 最小：A6、明信片（100×148 mm） 自定義紙張：98×148 mm～320×488 mm			
	裝訂檢集機承接盤	最大：SRA3（320×450 mm）、12×19"（305×483 mm）、A3 最小：A5 LEF 自定義紙張：203×148 mm～320×488 mm			
紙張磅數	中央出紙盤	52～300 gsm			
	輸出承接盤	52～300 gsm ^{*1}			
	裝訂檢集機承接盤	52～300 gsm ^{*1}			
承接盤容量 ^{*2}	中央出紙盤	200 張			
	輸出承接盤	500 張（A4）			
	裝訂檢集機承接盤	[無裝訂] A4：3,000 張、JIS B4 以上：1,500 張、A5 LEF：1,000 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：300 張 [裝訂] A4：200 份或 3,000 張、JIS B4 以上：100 份或 1,500 張、A5 LEF：100 份或 1,000 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：70 份或 200 張		[無裝訂] A4：1,500 張、JIS B4 以上：1,500 張、A5 LEF：1,000 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：300 張 [裝訂] A4：200 份或 1,500 張、JIS B4 以上：100 份或 1,500 張、A5 LEF：100 份或 1,000 張、混合尺寸堆疊 ^{*3} ：70 份或 200 張	
	小冊子承接盤	-		20 份 ^{*4}	
裝訂針	最大裝訂頁數	裝訂針：50 張（90 gsm 以下） ^{*5} 無針裝訂 ^{*6 *7} ：10 張（80 gsm 以下）			
	紙張大小 ^{*8}	最大：A3、11×17"、最小：A5 LEF 自定義紙張：203×148 mm～297×432 mm			
	紙張磅數	裝訂針：52～300 gsm 無針裝訂 ^{*6 *7} ：64～105 gsm			
	裝訂位置	單釘、雙釘			
打孔 ^{*9}	紙張大小 ^{*10}	最大：A3、11×17"、最小：A5 LEF 自定義紙張：203×148 mm～297×432 mm			
	紙張磅數	52～220 gsm			
	打孔數	-	2/4 孔或 2/3 孔（美規）	2/4 孔	2/4 孔或 2/3 孔（美規）
騎馬裝訂	紙張大小	-		最大：SRA3（320×450 mm）、12×18"（305×457 mm）、A3 最小：JIS B5 自定義紙張：182×257 mm～320×457 mm	
	容量 ^{*11}	-		騎馬訂：20 張（90 gsm 以下） 單摺：5 張（90 gsm 以下）	
	紙張磅數	-		騎馬訂：60～300 gsm 單摺：60～300 gsm	
尺寸 ^{*12}		寬644×深692×高1,054 mm 安裝摺紙模組 CD3時：寬883×深692×高1,054 mm		寬649×深692×高1,054 mm 安裝摺紙模組 CD3時：寬888×深692×高1,054 mm	
重量 ^{*13}		C4裝訂檢集機（無打孔功能）：41 kg C5裝訂檢集機（有打孔功能）：49 kg 摺紙模組 CD3：+ 52 kg		C4騎馬裝訂檢集機（無打孔功能）：54 kg C4騎馬裝訂檢集機（有打孔功能）：57 kg C5騎馬裝訂檢集機（有打孔功能）：61 kg 摺紙模組 CD3：+ 52 kg	

備註：C4 裝訂檢集機以及配備 C4 騎馬裝訂檢集機只有釘書針裝訂功能。無法新增無針裝訂功能。

備註：C5 裝訂檢集機以及配備 C5 騎馬裝訂檢集機具備釘書針裝訂和無針裝訂功能。

備註：須選購連結組件。

*1：根據不同使用狀況，有可能無法正確列印文件。（52～55 gsm）

*2：70 gsm 紙張。

*3：大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張上時。

*4：以同尺寸紙張輸出。

*5：安裝 C 裝訂檢集機 65 張裝訂組件，可裝訂張數達 65 張；但依紙張類型不同可能造成邊緣無法完全對齊等裝訂不正確情況發生。

*6：C5 裝訂檢集機以及配備 C5 騎馬裝訂檢集機具備無針裝訂功能。

*7：無針裝訂的牢固程度不如釘書針裝訂。裝訂的部分可能會因為紙張、溫度、濕度以及翻頁方式而輕易分離。

*8：可用的裝訂位置取決於紙張大小。

*9：無法新增打孔功能。選擇具備打孔功能的裝訂檢集機。

*10：可用的打孔數量取決於紙張大小。

*11：最大可裝訂張數依使用的紙張磅數不同而改變。根據紙張尺寸和紙張種類，小冊子將可能無法摺頁。

*12：當拉出擴充紙盤時。

*13：包括機身連接的專用部件。

摺紙模組 CD3（選購）

項目		內容
工程 Z 型摺頁	紙張大小	A3、11×17"、JIS B4
	紙張磅數	60~90 gsm
三摺頁	紙張大小	A4 SEF、Letter SEF
	紙張磅數	60~90 gsm
	承接盤容量*1	40 張
電源*2/最大耗電量		AC110 V±10 %、0.9 A、60 Hz、100 W
尺寸		寬 232×深 588×高 991 mm
重量		52 kg

備註：C4 裝訂檢集機 / C5 裝訂檢集機 / C4 騎馬裝訂檢集機 / C5 騎馬裝訂檢集機用選配。

*1：70 gsm 紙張。

*2：使用與設備不同的獨立電源。

大容量紙盤 B1（選購）

項目	內容
紙張大小	A4 LEF、Letter LEF、JIS B5 LEF
紙張磅數	55~216 gsm
紙盤容量/紙盤段數*1	2,000 張*2×1 段紙匣
尺寸	寬 389×深 610×高 380 mm
重量	29 kg

*1：80 gsm 紙張。

*2：當使用於 70 gsm 紙張：2,470 張。

信封紙盤（選購）

項目	內容
紙張大小	DL LEF、ISO-C4、ISO-C5 LEF、ISO-C6 LEF、Commercial #10 LEF、Monarch 7 3/4 LEF 自定義紙張：90×98 mm~241×372 mm
紙張磅數	信封：75~90 gsm、明信片：106~220 gsm
紙盤容量/紙盤段數*	50 張×1 段紙匣
尺寸	寬 620×深 566×高 88 mm
重量	4 kg

* Commercial #10 紙張。

側承接盤（選購）

項目	內容
承接盤容量*	100 張
尺寸	寬 327×深 414×高 179 mm
重量	3 kg

* 70 gsm 紙張。

第二承接盤

項目	內容
紙張大小/紙張磅數	與基本功能／複印功能相同
承接盤容量*1	250 張*2
紙盤種類	堆疊

*1：70 gsm 紙張。

*2：安裝第二承接盤時，中央出紙盤的容量為 250 張。

備註

- 一旦主機的記憶體發生故障，接收資料、保存資料、登記設定資訊等有可能會遺失。由於資料遺失引起的損害，「本公司」一概不負責賠償，請事先知悉。
- 主機停產 7 年後，將停止提供維修零件。



台灣富士軟片資訊股份有限公司
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部地址：台北市敦化北路 88 號 7 樓
營業本部電話：(02)2731-9099

fujifilm.com/fbtw

供應機種可能依國家/地區而有所不同。詳情請向銷售代表洽詢。
保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。
嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為：國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章。亦禁止複製任何具版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等），上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO為FUJIFILM Corporation的註冊商標或商標。ApeosPort、Smart WelcomEyes、DocuWorks與Working Folder為FUJIFILM Business Innovation Corp的註冊商標或商標。Microsoft、Active Directory、Azure、Microsoft Entra、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Microsoft Teams、Windows及Windows Server是美國Microsoft Corporation在美國及其他國家/地區的註冊商標或商標。Apple、Mac、macOS、AirPrint及AirPrint商標是Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。Adobe、Adobe商標、PostScript和PostScript商標是Adobe在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Mopria、Mopria的標誌以及Mopria Alliance字樣和標誌是Mopria Alliance, Inc.在美國及其他國家註冊和/或非註冊之商標和服務標章。QR 代碼為DENSO WAVE INCORPORATED的註冊商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

使用安全須知
使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。請使用手冊所示的充足電力與電壓。請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。