

## ApeosPrint C4030

Máy in màu A4

Phục vụ nhu cầu kinh doanh hàng ngày của bạn



# Thời đại mới, Apeos mới

"Apeos" mới mang đến các tính năng tân tiến với mức độ bảo mật cao và khả năng vận hành dễ dàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa theo thời đại. Các thiết bị "Apeos" có thể kết nối liền mạch với nhiều giải pháp và dịch vụ nhằm hiện thực hóa phong cách làm việc từ xa mới một cách nhanh chóng - làm việc mọi lúc, mọi nơi.



Màu / A4 40 trang/phút



Kết nối USB, Ethernet, Wi-Fi\*

\*Tùy chọn.

## Chất lượng in ấn tuyệt vời

- Độ phân giải in lên đến 1.200 x 2.400 dpi
- Mức Super EA-Eco cho chữ và đường thẳng được in ra mịn màng
- Màu sắc rực rỡ với đầu in LED và IReCT\*

\* Image Registration Control Technology

## Tốc độ in nhanh

- Tốc độ in lên đến 40 trang/phút trên khổ A4
- In 2 mặt tự động
- Với độ tin cậy cao cùng thiết kế mạnh mẽ, máy có tuổi thọ 300.000 trang.

## Hỗ trợ ECO

- Chức năng tiết kiệm mực theo mức tăng 1%
- Mức Super EA-Eco: Mức Quá trình sấy ở nhiệt độ thấp góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng.

## Linh hoạt. An toàn. Đáng tin cậy

Văn phòng giờ đây có thể dễ dàng sử dụng các thiết bị FUJIFILM khác nhau nhờ các chức năng được chia sẻ chung trên toàn bộ dòng sản phẩm.

### Hỗ trợ Universal Print của Microsoft\*1

Bằng cách đăng ký trước ApeosPrint C4030 với Universal Print của Microsoft, người dùng\*2 được xác thực bằng Azure AD có thể in từ mọi nơi qua đám mây.

\*1: Bắt buộc phải có Ổ lưu trữ thể rắn (SSD) tùy chọn.

\*2: Các tổ chức có hoặc đăng ký Microsoft Windows Enterprise hoặc Microsoft 365.

### In ra từ bất kỳ máy in nào trong văn phòng

Với Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)\*, bạn có thể in linh hoạt và thu thập bản in từ bất kỳ máy in nào được kết nối.

- Cải thiện năng suất bằng cách in từ một thiết bị khả dụng khác khi thiết bị hiện tại đang được sử dụng
- Có thể liên kết tới 100 thiết bị

\* Tùy chọn

### Bảo vệ thông tin quan trọng

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin trên giấy với tính năng In bảo mật và In xác thực cá nhân với đăng nhập thẻ IC\*. Với Nhật ký ảnh\*, nhật ký lệnh và hình ảnh có thể được lưu trữ và quản lý, cho phép điều tra nhanh chóng khi rò rỉ thông tin.
- Hỗ trợ giao thức bảo mật WPA3 mới nhất cho mạng LAN không dây, sử dụng TPM (Trusted Platform Module) 2.0 làm chip bảo mật tuân theo các tiêu chuẩn mới nhất với mã hóa nâng cao.
- Phát hiện tấn công vào phần mềm thiết bị, và tính năng tự sửa chữa bảo vệ và sửa chữa phần mềm thiết bị để đối phó với các thủ đoạn tấn công.
- Cung cấp môi trường làm việc mạnh mẽ và an toàn hơn với tính năng bảo mật nâng cao trên cả phần cứng và phần mềm.

\* Tùy chọn.

### Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Từ việc thay thế vật tư tiêu hao cho đến những hỏng hóc thiết bị không mong muốn, hầu hết các vấn đề đều có thể được giải quyết mà không cần chờ liên hệ dịch vụ hoặc đại diện bán hàng.

- Giải quyết sự cố bằng chức năng "Trợ giúp" trên thiết bị
- "Hỗ trợ từ xa" với sự trợ giúp của các tổng đài viên



# ApeosPrint C4030, phục vụ nhu cầu in ấn hàng ngày của bạn

## Bảng điều khiển cảm ứng màu thân thiện với người dùng


- Khả năng tùy chỉnh màn hình chính theo sở thích cá nhân cho phép truy cập dễ dàng các chức năng thường xuyên sử dụng
- Khi sử dụng In xác thực cá nhân, bạn có thể dễ dàng chọn và xóa các tài liệu khi xem các hình thu nhỏ\* hiển thị trên bảng điều khiển.



\* Bắt buộc phải có Ổ lưu trữ thể rắn (SSD) tùy chọn để xem hình thu nhỏ.

## Thông minh và có thể mở rộng

Bạn có thể lắp đặt máy in ApeosPrint C4030 tùy ý thích. Như thiết bị máy tính để bàn, dưới quầy hàng hoặc như máy in trung tâm có bàn phím điều khiển.




## In nhanh từ thiết bị di động và ổ USB của bạn

- Bạn có thể in ảnh và tài liệu (DocuWorks/PDF) được lưu trữ trong thiết bị di động iOS hoặc Android của mình.
- Kết nối với máy thông qua môi trường không dây hoặc kết nối Wi-Fi Direct\*
- Bạn có thể dễ dàng in từ các thiết bị di động bằng Print Utility, AirPrint và Mopria® Print Service
- Bạn có thể in trực tiếp các tài liệu được lưu trữ trên ổ USB để hoạt động nhanh chóng.\*



In từ thiết bị di động

\* Tùy chọn



- 1. Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch:**  
Bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan cho phép bạn tìm kiếm một cách nhanh chóng
- 2. Cổng USB\*:**  
Sử dụng ổ USB của riêng bạn để in trực tiếp
- 3. Khay giấy ra:**  
Sức chứa 250 tờ
- 4. Khay tay (150 tờ):**  
Hỗ trợ nhiều loại giấy khác nhau như phong bì và bưu thiếp
- 5. Khay tiêu chuẩn (550 tờ):**  
Cho người dùng tiêu chuẩn. Hỗ trợ nhiều loại và kích cỡ giấy khác nhau
- 6. Bộ cấp giấy 550 tờ\* (550 tờ):**  
Khả năng cấp giấy tối đa là 2.350 tờ. Khả năng mở rộng cao đối với nhu cầu in khối lượng lớn.
- 7. Bánh xe nhỏ\*:**  
Dễ dàng lắp đặt và di chuyển trên sàn
- 8. Tủ\*:**  
Thuận tiện cho việc lưu trữ giấy và vật tư tiêu hao
- 9. Đầu đọc thẻ IC\*:**  
Bạn có thể sử dụng In xác thực cá nhân với thẻ IC của mình



\* Tùy chọn

## Phục vụ mục đích từ in trên phong bì và giấy dày cho đến in tài liệu quảng cáo

- Tự động điều chỉnh chế độ in phong bì
- Đường dẫn giấy không cản trở, cho phép giấy dày được truyền dẫn dễ dàng
- Hỗ trợ giấy dài lên đến 215,9 x 520 mm\*

\* Giấy dài được nạp từ khay tải.



# ApeosPrint C4030 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Mục	Mô tả
Phương thức in	Chụp ảnh điện tử LED
Thời gian khởi động	38 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C). 20 giây hoặc ít hơn từ Chế độ nghỉ.
Tốc độ in*1	1 mặt: Màu: 40 trang/phút, Đen trắng: 40 trang/phút 2 mặt: Màu: 26,9 trang/phút, Đen trắng: 26,9 trang/phút
Thời gian chờ ra bản in đầu tiên*2	Màu: 5,3 giây (A4), Đen trắng: 5,1 giây (A4)
Độ phân giải in ấn	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Chuẩn: 1.200 x 2.400 dpi, Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Tốc độ cao (Tiêu chuẩn): 600 x 600 dpi, Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi
Khay tiêu chuẩn	A6*3, JIS B6*3, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài*4: 190,5 - 355,6 mm)
	A6, JIS B6, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Khổ Giấy Tùy Chính (Chiều rộng: 64 - 215,9 mm, Chiều Dài: 127 - 520 mm)
Khay tùy chọn	Bộ cấp giấy 550 tờ: A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Khổ Giấy Tùy Chính (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190,5 - 355,6 mm)
	A4, JIS B5, A5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Khổ Giấy Tùy Chính (Chiều rộng: 139,7 - 215,9 mm, Chiều Dài: 203,2 - 355,6 mm)
In hai mặt	Khay tiêu chuẩn 60 - 220 gsm
	Khay tay 60 - 220 gsm
Trọng lượng giấy*5	Khay tiêu chuẩn 60 - 220 gsm
	Khay tay 60 - 220 gsm
Dung lượng khay giấy*6	Chuẩn 60 - 220 gsm
	Tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 60 - 220 gsm
Dung lượng khay giấy ra*6	Chuẩn 60 - 176 gsm
	Tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 550 tờ
Dung lượng bộ nhớ	Chuẩn 2.350 tờ [Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ x 3]
	Tùy chọn 250 tờ
Dung lượng thiết bị lưu trữ*7	Chuẩn ARM Dual Core 1,3 GHz
	Tùy chọn 4 GB (Tối đa: 4 GB)
Ngôn ngữ mô tả trang	Chuẩn 3,6 GB, Tùy chọn: 82 GB*8
	Tùy chọn PCL5 / PCL6
Hệ điều hành hỗ trợ*9	Chuẩn Adobe® PostScript® 3™
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển PCL] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
Khả năng kết nối	Chuẩn [Trình Điều Khiển Mac OS X] macOS 12 / 11 / 10.15 / 10.14
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), macOS 12 / 11 / 10.15 / 10.14
Giao thức mạng	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
Cung cấp nguồn điện*10	Chuẩn TCP/IP (Ipd, IPP, Port9100)
	Tùy chọn AC220-240 V +/- 10%, 8 A, Thông thường 50/60 Hz
Tiếng ồn Hoạt Động*11*12	Chuẩn Chế độ sẵn sàng: 6,9 B, 52,9 dB (A)
	Tùy chọn Chế độ sẵn sàng: 4,8 B, 32,8 dB (A)
Mức tiêu thụ điện tối đa	Chuẩn 1.260 W (AC220 V +/- 10%), 1.430 W (AC240 V +/- 10%)
	Tùy chọn Chế độ sẵn sàng: 72 W (AC230 V) Đang Hoạt Động: 665 W (AC230 V) Chế độ nghỉ: 0,4 W (AC230 V)
Kích thước	Chuẩn Rộng 427,4 x Sâu 465,5 x Cao 407,5 mm
	Tùy chọn Rộng 427,4 x Sâu 465,5 x Cao 407,5 mm
Trọng lượng	Chuẩn 28,0 kg (Bao gồm các vật tư tiêu hao và trống máy)
	Tùy chọn 24,0 kg (Không bao gồm các vật tư tiêu hao và trống máy)

Ghi chú: Tùy theo kích cỡ giấy mà có thể cần phải đặt thiết đặt Kích cỡ giấy tùy chỉnh.  
\*1: Khi In Bản Gốc Liên Tục ở khổ A4 (Tron). Hiệu suất có thể giảm tùy thuộc vào loại giấy và khổ giấy. Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.  
\*2: Khi nạp giấy từ khay nạp giấy của máy. Giá trị số khác nhau tùy theo môi trường giấy ra.  
\*3: Khi sử dụng giấy khổ A6 / JIS B6 với Khay tiêu chuẩn, cần có tùy chọn Thanh dẫn khay A5 LEF / A6.

- \*4: Khi lắp tùy chọn Thanh dẫn khay A5 LEF / A6, chiều dài là 148 - 190,5 mm.
- \*5: Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy đã được đề nghị của FUJIFILM Business Innovation. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.
- \*6: Giấy 80 gsm.
- \*7: Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
- \*8: Khi có lắp đặt Bộ lưu trữ (SSD) tùy chọn.
- \*9: Để biết thêm các thông tin mới nhất cho hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng tham khảo trên trang web của chúng tôi.
- \*10: Khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện cung cấp mức công suất nêu trên. Dòng điện tối đa do bảng máy: 8 A.
- \*11: Được đo theo ISO7779. Đơn vị B: Mức Âm Thanh Nguồn Điện LWAd, Đơn vị dB: Mức Áp Suất Âm Lan Tòa LpAm (vị trí của người đứng ngoài, làm giá trị tham chiếu).
- \*12: Chỉ đối với thân máy chính.

## Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm	Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm
Bộ cấp giấy 550 tờ	EC104521	Bộ phông chữ đa ngôn ngữ	EC104208
Bản xe nhỏ	EC104525	USB Memory Kit	EL300976
Tủ	EC104526	Bộ mở rộng bảo mật	EL300980
Thanh dẫn khay A5 LEF / A6	EC104520	Bộ xác thực từ xa	EL300999
Bộ mạng LAN không dây 2	EC104218	Bộ ghi đề dữ liệu	EC104531
Bộ lưu trữ (SSD)	EL300984	Bộ ROM phông bổ sung TC/SC	EL300982
Bộ truy cập bên ngoài	EL300978	Đầu đọc thẻ IC tích hợp B	EC104697
Bộ kit Adobe® PostScript® 3™	EL300973	Bộ hướng dẫn sử dụng	EL300971
Nhãn bộ kit Adobe® PostScript® 3™	ED201136		

## Các vật tư tiêu hao

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm	Thời Gian Sử Dụng của Sản Phẩm
Cum trống mực đen (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực xanh lam (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực hồng tím (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực vàng (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực đen	CT351398	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực xanh lam	CT351399	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực hồng tím	CT351400	Tối đa 60.000 tờ*1
Cum trống mực vàng	CT351401	Tối đa 60.000 tờ*1
Hộp mực đen (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 7.000 tờ*2
Hộp mực xanh lam (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực hồng tím (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực vàng (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng chuẩn đen	CT203974	Tối đa 7.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng chuẩn xanh lam	CT203975	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng chuẩn hồng tím	CT203976	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng chuẩn vàng	CT203977	Tối đa 5.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng lớn đen	CT203978	Tối đa 15.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng lớn xanh lam	CT203979	Tối đa 11.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng lớn hồng tím	CT203980	Tối đa 11.000 tờ*2
Hộp mực trữ lượng lớn vàng	CT203981	Tối đa 11.000 tờ*2
Cum sấy 220v	CWAA1064	Tối đa 100.000 tờ
Mô-đun truyền	CWAA0960	Tối đa 100.000 tờ
Hộp mực thải	CWAA1010	Tối đa 30.000 tờ*3
Bộ con lăn giấy	CWAA1013	Tối đa 100.000 tờ

- \*1: Số lượng trang in là giá trị tham khảo được tính ở mức trung bình là 3 tờ được in trên giấy A4, 1 mặt, độ phủ mỗi màu trên ảnh là 5%, tỷ lệ in Màu/Đen trắng là 50 : 50, trong điều kiện sử dụng in liên tục. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi, thấp hơn một nửa giá trị tham khảo, tùy thuộc vào loại giấy, hướng giấy, thiết đặt khay giấy vào/ra, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.
- \*2: Giá trị được công bố dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19798. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với giá trị được công bố, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.
- \*3: Số lượng trang in là giá trị tham khảo khi in trên giấy A4, 1 mặt, độ phủ mỗi màu trên ảnh là 5%, tỷ lệ in Màu/Đen trắng là 50 : 50. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với giá trị tham khảo, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.

Ghi chú:  
1. Để phù hợp với thông số kỹ thuật trong lượng giấy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng giấy được chúng tôi khuyến cáo. Tài liệu có thể không được in một cách chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.  
2. Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất/manufactured.

fujifilm.com/fbvn



Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính  
Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội  
Tầng 14, Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 38 241 063 Fax: (84-24) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng  
P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng  
Điện thoại: (84-225) 3859 236 Fax: (84-225) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng  
Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng  
Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

Kiểm máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/ khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.

Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

**Nghiêm cấm sao chép** Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau : Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc.) bị nghiêm cấm từ khi thực hiện sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

**Nhãn hiệu** FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. ApeosPrint, DocuWorks là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. Adobe, logo Adobe, PostScript và logo PostScript là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Logo tên dạng chữ và logo Mopria, Logo Mopria, và Mopria Alliance là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Mac, macOS, OS X, và AirPrint là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

**An toàn sử dụng**  
⚠ Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách. Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định. Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.