

Apeos 6340

Thiết bị đa chức năng đen trắng A4



Thời đại mới, Apeos mới

"Apeos" mới mang đến các tính năng tân tiến với mức độ bảo mật cao và khả năng vận hành dễ dàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa theo thời đại.


Các thiết bị "Apeos" có thể kết nối liền mạch với nhiều giải pháp và dịch vụ nhằm hiện thực hóa phong cách làm việc từ xa mới một cách nhanh chóng - làm việc mọi lúc, mọi nơi.



**Có thể sử dụng
nhanh chóng**



**Vận hành nhanh
chóng và đơn giản**




**Sắp xếp hợp lý các
hoạt động phù hợp
với phong cách làm
việc từ xa**



**Sáng kiến giảm thiểu
tác động tới môi
trường**



**Bảo vệ thông tin quan
trọng**



**Hệ thống hỗ trợ
đáng tin cậy**

Thiết bị đa chức năng đen trắng A4 tốc độ cao sẽ đáp ứng các hoạt động làm việc nhóm với năng suất cao

Apeos 6340 **A4**

Sao chụp/In	Quét	Fax ^{*3}	Độ phân giải in	Bảng điều khiển	Bộ hoàn thiện/Hộp thư
63 trang/phút ^{*1}	Màu 83 trang/phút ^{*2} Đen trắng 110 trang/phút ^{*2}	Super G3 FAX	1.200 × 1.200 dpi ^{*4}	Màn hình cảm ứng màu nghiêng 7"	Tùy chọn ^{*5}

• Hỗ trợ mạng LAN không dây • Hỗ trợ điện thoại di động • Tương tác đám mây • Bảo mật

^{*1}: Trên khổ giấy A4/B5. Tốc độ in có thể giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.

^{*2}: Khi sử dụng Bộ nạp và đảo bản gốc tự động. (Quét hình 1 lượt, 2 mặt. Tài liệu tiêu chuẩn (A4), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục) Tốc độ quét khác nhau tùy theo tài liệu.

^{*3}: Tùy chọn. ^{*4}: Chức năng in. ^{*5}: Chỉ hỗ trợ Model-CPS-EX.

Có thể sử dụng nhanh chóng

Có thể sử dụng nhanh chóng

In tốc độ cao 63 trang/phút*1.

- Chế độ khởi động nhanh cho phép hiển thị màn hình thao tác trong 6 giây*2
- Có thể sử dụng bảng điều khiển từ Chế độ điện năng thấp chỉ trong khoảng 1 giây*3
- In tốc độ cao 63 trang/phút*1
- Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: In ra trong khoảng 6,0 giây

*1: Cho khổ giấy A4/B5. Tốc độ có thể giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.

*2: Tùy vào tình trạng máy và cấu hình các tùy chọn, thiết bị có thể không hoạt động hoặc mất hơn 6 giây.

*3: Vui lòng chỉ định thời gian chuyển sang Chế độ nghỉ lâu hơn thời gian chuyển sang Chế độ điện năng thấp.

Khả năng mở rộng đáp ứng cho việc in số lượng lớn.

- Nạp giấy 700 tờ* theo tiêu chuẩn
- Có thể thêm bốn mô-đun khay để hỗ trợ in các phương tiện/kích thước khác nhau
- Có thể thêm bốn mô-đun khay để in các biểu mẫu kinh doanh có kích thước khác nhau
- Các tùy chọn linh hoạt mạnh mẽ để phù hợp với nhu cầu in ấn của bạn

* Cho giấy 80 gsm.



Tiêu chuẩn + một Bộ cấp giấy 550 tờ tùy chọn + Bộ nạp trữ lượng lớn

Tiêu chuẩn + bốn Bộ cấp giấy 550 tờ tùy chọn + bánh xe nhỏ

Thiết bị nhỏ gọn để tự động hóa việc hoàn thiện

- Bộ hoàn thiện S* tiết kiệm không gian
- Tự động hóa ghim

* Tùy chọn. Chỉ hỗ trợ Model-CPS-EX.



Dung lượng khay giấy ra là 500 tờ
Vị trí ghim là đơn.

Ghi chú: Bộ hoàn thiện hỗ trợ đầu ra của sao chụp, in và fax.


- Hộp thư* tiết kiệm diện tích
- Được dùng bằng cách chuyển đổi khay giấy ra tùy theo ban ngành, nhân sự hoặc công việc

* Tùy chọn. Chỉ hỗ trợ Model-CPS-EX.



Dung lượng khay giấy ra là 100 tờ cho mỗi ngăn được trang bị Hộp thư.

Ghi chú: Hộp thư hỗ trợ đầu ra của In và fax.



Văn phòng



Các quầy dịch vụ



Hệ thống Tốc độ cao

Kết hợp hiệu quả các thiết bị A4 và A3

Thiết bị đa chức năng Apeos 6340 có giao diện người dùng và các tính năng tương tự như các thiết bị A3. Điều này giúp cho việc sử dụng tối ưu cả hai thiết bị A3 và A4 tại một văn phòng và giúp dễ dàng xây dựng môi trường cho Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ), giảm thiểu rắc rối đi kèm với việc quản lý thiết bị.

Giảm thời gian lãng phí trong quá trình phục vụ khách hàng

Được thiết kế nhỏ gọn, dòng Apeos 6340 phù hợp với khu vực các quầy dịch vụ. Bạn có thể sao chụp hoặc quét tài liệu mà không cần rời khỏi quầy và làm cho khách hàng của bạn phải chờ đợi.

Quét nhanh các bản gốc có lượng lớn

Quét 2 mặt màu với một lần quét với tốc độ 83 trang/phút*.

- Được trang bị Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
- Bạn có thể quét cả hai mặt của bản gốc cùng một lúc. Vì tài liệu gốc không bị đảo ngược nên tài liệu gốc được bảo vệ
- Bạn có thể nạp bản gốc lên đến 100 tờ

* Khi Bộ nạp và đảo bản gốc tự động được sử dụng. (Quét hình 1 lượt, 2 mặt. Tài liệu tiêu chuẩn (A4), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục) Tốc độ quét khác nhau tùy theo tài liệu.

Bảng điều khiển cảm ứng màu 7-inch thân thiện với người dùng

- Bố cục biểu tượng màn hình có thể tùy chỉnh
- Giúp quy trình làm việc thường ngày của bạn trở nên đơn giản và mượt mà
- Cung cấp khả năng hoạt động tương tự như các thiết bị đa chức năng A3



In chất lượng cao/độ nét cao để có tài liệu in đẹp mắt


- Được trang bị đầu in LED, đạt chất lượng hình ảnh cao ở 1.200 x 1.200 dpi
- Sử dụng mực Super EA-Eco có kích thước hạt nhỏ nhất trong ngành công nghiệp in, giúp tiết kiệm điện năng và bản in có độ bóng cao

Vận hành nhanh chóng và đơn giản

Bố cục đơn giản với menu điều hướng dễ dàng

Giao diện màu nền đen và xám mang đến độ tương phản cao hơn, giúp nhận diện dễ dàng.

- Các biểu tượng được dàn trải đều giúp nhận diện dễ dàng
- Các bước vận hành nhất quán của từng tính năng giúp dễ dàng lặp lại
- Khả năng tùy chỉnh màn hình chính theo sở thích cá nhân cho phép truy cập dễ dàng các chức năng thường xuyên sử dụng
- Có thể cài đặt ghim nhớ các tác vụ thường xuyên sử dụng hoặc lặp lại
- Hiển thị ánh sáng dễ nhận thấy báo hiệu công việc hoàn tất hoặc có lỗi
- Thông báo bằng âm thanh nhẹ để cảnh báo và thu hút sự chú ý



Điện thoại thông minh trở thành "bảng điều khiển di động"


Kết nối liền mạch với các thiết bị di động cho các tác vụ sao chụp, Fax, In, Quét*¹ bằng cách sử dụng ứng dụng Print Utility*².

- Thiết bị di động có thể được sử dụng làm giao diện người dùng thay thế để kiểm soát hoạt động nhằm giảm tiếp xúc chung.
- Các cài đặt thường xuyên sử dụng có thể được lưu dưới dạng "Yêu thích"
- Gửi fax hoặc email trực tiếp tới các địa chỉ được lưu trữ trong điện thoại thông minh
- Hạn chế tiếp xúc với máy in để đảm bảo vệ sinh
- Thiết lập kết nối Wi-Fi trực tiếp nhanh chóng bằng cách quét mã QR trên bảng điều khiển người dùng

Ghi chú: Kết nối với máy thông qua môi trường không dây hoặc kết nối Wi-Fi Direct.

*1: Quét tới Thiết bị di động, Email, Quét vào thư mục.

*2: Tải xuống miễn phí từ Google Play™ hoặc App Store.



Tính linh hoạt trong bố cục văn phòng

Hỗ trợ môi trường LAN không dây*¹.

- Hỗ trợ tự do di chuyển thiết bị trong văn phòng nhờ kết nối Wi-Fi.
- Có thể kết nối với tối đa 5 thiết bị đa chức năng với tính năng kết nối wi-fi trực tiếp (Wi-Fi Direct) cùng lúc
- Hỗ trợ in trực tiếp qua thiết bị di động*²
- Bạn có thể in hoặc quét từ thiết bị di động với sự hỗ trợ của Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service và Mopria Scan

*1: Tùy chọn.

*2: Khi kết nối Wi-Fi Direct.

In từ mọi thiết bị đa chức năng trong văn phòng

Với Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)*, bạn có thể in và nhận bản in từ mọi bản thiết bị đa chức năng được kết nối.

- Cải thiện năng suất bằng cách in từ mọi thiết bị đa chức năng khả dụng khác khi thiết bị hiện tại đang được sử dụng
- Có thể liên kết đến 100 thiết bị
- Có thể sửa đổi cài đặt tác vụ cụ thể ở cấp thiết bị để tiết kiệm thời gian (1 mặt đến 2 mặt, thêm dập ghim)

* Tùy chọn.

Quản lý thiết bị đơn giản với Xác thực không cần máy chủ

Xác thực không qua máy chủ* cho phép thông tin người dùng được đồng bộ hóa giữa các thiết bị đa chức năng trong cùng một nhóm, giúp giảm khối lượng công việc của quản trị viên.

- Chỉ cần chạm thẻ của bạn để liên kết ID người dùng với thiết bị đa chức năng
- Thông tin ID được chia sẻ tự động với các thiết bị đa chức năng khác trong cùng một mạng
- Xác thực có thể được thực hiện với bất kỳ thiết bị nào trong văn phòng

* Tùy chọn.

Các tính năng khác nhau giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong hoạt động quét

Dữ liệu đã quét có thể được truyền qua nhiều phương thức bao gồm Email, URL và gửi tới PC (SMB/FTP/SFTP).

- Dữ liệu có thể được gửi bằng cách sử dụng nhiều tính năng cùng một lúc
- Cải thiện quy trình số hóa của bạn với các tính năng bao gồm tự động xoay chiều trang được quét về hướng thẳng đứng, sửa trang bị lệch hoặc xóa các trang trống
- Bên cạnh định dạng TIFF và JPEG, dữ liệu được quét có thể được chuyển đổi sang tệp PDF hoặc DocuWorks có bật OCR* hoặc nén ở mức cao/ có màu cụ thể. Ngoài ra, tài liệu còn có thể được chuyển đổi sang tài liệu Excel/Word có thể chỉnh sửa được*
- Với ScanAuto, bạn có thể dễ dàng gửi dữ liệu đã quét đến địa chỉ e-mail của mình bằng cách chỉ cần nhấn một nút


* Tùy chọn.

Số hóa tài liệu giấy giúp quản lý tài liệu dễ dàng mà chẳng hề tốn công

Với tính năng Scan Delivery (Phân phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn)*, bạn có thể tự động xử lý và lưu trữ hình ảnh được quét chỉ bằng một nút ấn thao tác cài sẵn dành cho mỗi quy trình công việc hoặc một loại tài liệu nhất định.

- Tự động hóa để đặt định dạng tập tin, tên tập tin, OCR*, v.v.
- Tự động lưu trữ tài liệu đã quét và xử lý tại đúng điểm đến định sẵn
- Chỉ định từ ngữ hoặc ký tự cụ thể trong tài liệu làm tên thư mục hoặc tên tập tin
- Có thể đọc chính xác 0 và các ký tự hay bị nhận diện nhầm khác

* Tùy chọn.



Áp dụng mã QR và mã vạch

Trong đó mã QR hoặc mã vạch có trên tờ đầu hoặc nội dung của tài liệu gốc để quét, tính năng Scan Delivery (Phân phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn) sẽ nhận diện và xử lý thông tin cho phù hợp.

Sắp xếp hợp lý các hoạt động phù hợp với phong cách làm việc từ xa

Không bỏ lỡ bất kỳ fax nào khi bạn làm việc từ xa

Chức năng fax không giấy tự động lưu trữ các fax nhận được vào thư mục có thể chuyển đến máy tính cá nhân hoặc gửi dưới dạng email.


- Có thể chuyển tiếp fax đã nhận đến thiết bị di động của bạn qua email
- Có thể sắp xếp theo số fax, ngày nhận được và người phụ trách*
- Có thể chuyển đổi thao tác xử lý fax đang đến theo thời gian, ngày trong tuần và khoảng thời gian*
- Có thể đặt chỉ bằng một cú chạm*

* Tùy chọn.

In ấn dễ dàng và bảo mật ngay cả khi bạn đang làm việc từ xa

FUJIFILM IWpro* là giải pháp nền tảng an toàn đáp ứng mọi nhu cầu cho số hóa doanh nghiệp, cung cấp không gian làm việc để cộng tác, tối ưu hóa quy trình làm việc, quản lý tài liệu và siêu dữ liệu hiệu quả cũng như khả năng in hoạt trên nền tảng đám mây.

- Người dùng có thể truy cập FUJIFILM IWpro* qua một trình duyệt web từ bất kỳ vị trí nào có dịch vụ internet, chẳng hạn như từ văn phòng chi nhánh hoặc khi đang di chuyển
- Môi trường in bảo mật và chất lượng cao luôn sẵn sàng bất kể vị trí của bạn, dù trong hay ngoài văn phòng của bạn
- Người dùng có thể chọn và in tài liệu được lưu trên đám mây bằng thiết bị đa năng ngoài văn phòng



* Các dịch vụ đám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cấp. Yêu cầu hợp đồng riêng.

Hỗ trợ Universal Print của Microsoft

Bằng cách đăng ký trước các thiết bị đa chức năng với Universal Print của Microsoft, người dùng*¹ được xác thực bằng Microsoft Entra ID*² có thể in từ mọi nơi qua đám mây.


*1: Các tổ chức có hoặc đăng ký Microsoft Windows Enterprise hoặc Microsoft 365.

*2: Trước đây là Azure Active Directory.

Tích hợp đám mây tập trung


Cloud Service Hub* cho phép đăng nhập đơn vào nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây.

- Có thể chỉ định vị trí lưu trữ cụ thể cho tài liệu quét trực tiếp từ thiết bị đa chức năng
- Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu từ nhiều dịch vụ đám mây
- Có thể tiến hành tìm kiếm toàn văn trên tài liệu đã quét OCR



* Các dịch vụ đám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cấp. Yêu cầu hợp đồng riêng.

Sáng kiến giảm thiểu tác động tới môi trường



Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm tân tiến, bao gồm các công nghệ giúp làm giảm mức tiêu thụ điện của các thiết bị đa chức năng và máy in, với mục tiêu là giảm mức tác động tới môi trường.

Tập đoàn FUJIFILM đã đưa ra chương trình chứng nhận nêu rõ giá trị môi trường của mỗi sản phẩm qua các đánh giá trong quá trình phát triển sản phẩm, thực hiện đánh giá dựa trên các tiêu chí chứng nhận nội bộ của chúng tôi, và chứng nhận "Green Value Products" cho các sản phẩm* có thứ hạng xuất sắc trong việc giảm thiểu tác động tới môi trường.

Sản phẩm này được chứng nhận hạng "Gold", tức là sản phẩm này góp phần giảm thiểu tác động tới môi trường ở mức cao nhất trong ngành.

* Các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc trong việc giảm thiểu tác động tới môi trường là các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế với cân nhắc về tác động của môi trường trong suốt quá trình phát triển, từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, sử dụng, thải bỏ, cho đến tái sử dụng.

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng

- Đem lại chất lượng hình ảnh cao mà vẫn tiết kiệm năng lượng nhờ đầu in LED, cho phép đem lại thiết kế tiết kiệm diện tích, tiết kiệm năng lượng, cũng như Mực Super EA-Eco có hiệu suất sấy ở nhiệt độ thấp
- Giảm mức tiêu thụ năng lượng nhờ tính năng tiết kiệm năng lượng thông minh, trong đó tùy thuộc vào các chức năng mà người dùng yêu cầu mà các bộ phận cụ thể liên quan mới được cấp điện

Sáng kiến tiết kiệm tài nguyên

- Các chức năng đóng góp cho việc giảm tiêu thụ giấy
 - In xác thực cá nhân, Quét, Fax không giấy, Dồn trang, văn bản
- Sử dụng thiết kế với mục tiêu dễ tái sử dụng/tái chế sau khi dùng xong

Bảo vệ thông tin quan trọng

Thông tin là tài sản quan trọng cần được bảo vệ bằng mọi giá

Bảo vệ khỏi người dùng trái phép

Nhiều tùy chọn cài đặt ủy quyền người dùng cho phép quản trị viên chọn kết hợp phù hợp theo từng hoàn cảnh môi trường.

- Xác thực cục bộ
- Xác thực bởi Máy chủ từ xa*
- Xác thực thẻ IC*
- Quyền truy cập tính năng của người dùng cụ thể
- In xác thực cá nhân

* Tùy chọn.

Bảo vệ khỏi truy cập trái phép

Bảo vệ cài đặt thiết bị ở nhiều cấp độ bằng cách phân vùng rõ ràng các hạn chế thay đổi cho các đối tượng mục tiêu khác nhau - Người dùng cuối, quản trị viên CNTT và Kỹ sư dịch vụ.

- Thiết đặt thao tác đại diện dịch vụ
- Khóa tài khoản để ngăn ngừa truy cập trái phép
- Thông tin để thay đổi mật khẩu mặc định
- Cảnh báo hiển thị khi sử dụng địa chỉ IP toàn cầu

Ngăn chặn cài đặt chương trình trái phép mà không cần thông báo. Hỗ trợ kiểm tra CNTT tiện lợi với nhật ký dữ liệu thiết bị để dễ dàng theo dõi.

- Xác minh chữ ký phần mềm
- Hạn chế cập nhật từ xa
- Lọc địa chỉ IP
- Phát hiện can thiệp trái phép khi khởi động và tự động khôi phục khi phát hiện có can thiệp trái phép
- Ngăn ngừa giả mạo khi vận hành
- Nhật ký kiểm duyệt
- Truyền hệ thống nhật ký kiểm duyệt

Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ chống lại các ý định xâm nhập dữ liệu như tấn công, can thiệp sửa đổi cài đặt thiết bị/hệ thống.

- Mã hóa tài liệu đã lưu
- Sử dụng chip TPM* 2.0 để quản lý khóa mã hóa
- Xóa cài đặt và thông tin tài liệu cùng lúc

* Trusted Platform Module (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy)

Bảo vệ thông tin bằng mã hóa mạnh mẽ khi truyền giữa các thiết bị, máy chủ, v.v.

- Mã hóa đường dẫn giao tiếp bằng SSL/TLS hoặc IPsec
- Mã hóa khi truyền qua SMBv3 và SFTP
- Mã hóa tệp quét/chữ ký
- Mã hóa email và chữ ký bởi S/MIME
- Hạn chế phiên bản TLS
- Mật mã học đường cong Elliptic
- WPA3

Ngăn ngừa lỗi vận hành

Ngăn chặn rò rỉ thông tin do những sai lầm vô tình của quản trị viên và người dùng.

- Quét tài liệu để gửi đến đích cố định
- Nhập lại người nhận fax
- Ghi chú
- In văn bản ẩn*

* Tùy chọn.

Chứng nhận bảo mật

- Được chứng nhận ISO/IEC 15408, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về việc thiết kế và vận hành bảo mật CNTT


Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Các giải pháp giải quyết vấn đề dễ dàng

Từ thay thế vật tư tiêu hao đến lỗi thiết bị ngoài dự kiến, hầu hết các vấn đề đều có thể giải quyết mà không cần chờ đại diện dịch vụ hoặc đại diện bán hàng.

1. Giải quyết vấn đề bằng chức năng “Trợ giúp” trên thiết bị

- Thông tin Tự trợ giúp có sẵn trên bảng điều khiển
- Có thể truy cập thông tin Tự trợ giúp qua thiết bị di động bằng cách quét mã QR hiển thị trên bảng điều khiển



2. “Hỗ trợ từ xa” với sự hỗ trợ của người vận hành

- Kết nối trực tiếp với Trung tâm trợ giúp
- Người vận hành sẽ truy cập thiết bị đa chức năng từ xa để giải quyết vấn đề bằng cách hướng dẫn các bước trên bảng điều khiển chung

Theo dõi chặt chẽ thiết bị đa chức năng của bạn hàng ngày

Giám sát tình trạng thiết bị đa chức năng để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

- Xem tổng số trang in
- Tự động cung cấp vật tư tiêu hao khi sắp hết mực
- Phát hiện lỗi máy để can thiệp sớm cho việc khắc phục sự cố

Ghi chú: Bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ EP. (miễn phí)

Sao lưu các cài đặt của thiết bị đa chức năng

Device Setup Editor là một công cụ miễn phí giúp bạn chỉnh sửa cài đặt thiết bị và tạo bản sao lưu thông tin cần thiết để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục.

- Có thể tạo một bản sao lưu cài đặt thiết bị/máy in trên PC
- Quản trị viên có thể tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị bằng cách xem/chỉnh sửa các cài đặt này, phù hợp nhất với môi trường của mình.
- Khi cài đặt một thiết bị mới, các cài đặt này có thể được di chuyển (hoặc sao chép) từ thiết bị hiện có sang thiết bị mới

Apeos 6340 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Thông số cơ bản/Tính năng sao chụp

Mục	Mô tả
	Model-CPS-EX Model-CPS
Kiểu	Máy để bàn / Bảng điều khiển
Dung lượng bộ nhớ	4 GB (Tối đa: 4 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ ^{*1}	128 GB (Tối đa: 128 GB)
Độ phân giải quét	600 x 600 dpi
Độ phân giải in ấn	1.200 x 1.200 dpi
Thời gian khởi động ^{*2}	32 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Thời gian khôi phục (Thời gian khôi phục từ Chế độ nghỉ)	20 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Khổ giấy bản gốc	Tối đa A4, Letter, Legal cho cả Tờ bản in và Sách
Khổ giấy	Tối đa A4, Letter, Legal
	Tối thiểu A6 ^{*3} [64 x 127 mm khi sử dụng Khay tay]
	Chiều rộng mặt hình
Mép trên 4,0 mm, Mép dưới 4,0 mm, Mép phải/trái 4,0 mm	
Trọng lượng giấy ^{*4}	Khay giấy 60 - 220 gsm
	Khay tay 60 - 220 gsm
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên	6,0 giây (A4)
Tốc độ sao chụp liên tục ^{*5}	63 trang/phút
Dung lượng khay giấy ^{*6}	Chuẩn Khay tiêu chuẩn: 550 tờ
	Khay tay: 150 tờ
	Tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 550 tờ
Tùy chọn	Bộ nạp trữ lượng lớn: 2.000 tờ
	Tối đa 3.250 tờ [Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ + Bộ nạp trữ lượng lớn]
Dung lượng khay giấy ra ^{*6}	500 tờ 400 tờ
Cung cấp nguồn điện	AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện tối đa	1.220 W (AC220 V +/- 10 %), 1.170 W (AC220 V +/- 10 %), 1.370 W (AC240 V +/- 10 %), 1.310 W (AC240 V +/- 10 %)
	Chế độ nghỉ: 0,4 W (AC230 V) Chế độ nghỉ: 0,4 W (AC230 V)
	Chế độ Nguồn điện Thấp: 11 W (AC230 V) Chế độ Nguồn điện Thấp: 11 W (AC230 V)
	Chế độ sẵn sàng: 68 W (AC230 V) Chế độ sẵn sàng: 68 W (AC230 V)
Kích thước ^{*7}	Rộng 470 x Sâu 503 x Cao 844 mm Rộng 470 x Sâu 503 x Cao 644 mm
Trọng lượng ^{*8}	34,8 kg 30,6 kg

- *1:Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
*2:Có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
*3:Khi sử dụng giấy khổ A6 với Khay tiêu chuẩn, cần có tùy chọn Thanh dẫn khay A5 LEF / A6.
*4:Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy đã được đề nghị của FUJIFILM Business Innovation. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.
*5:Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
*6:Giấy 80 gsm.
*7:Bộ cấp giấy 550 tờ (Chiều cao): 123 mm (Độ cao tăng lên khi tùy chọn được cài đặt.)
*8:Bao gồm Hộp mực. Bộ cấp giấy 550 tờ: 6,6 kg.

Chức năng In

Mục	Mô tả
Kiểu	Tích hợp
Khổ giấy	Tối đa A4, Letter, Legal [215,9 x 520 mm khi sử dụng Khay tay]
	Tối thiểu A6 ^{*1} [64 x 127 mm khi sử dụng Khay tay]
	Chiều rộng mặt hình
Mép trên 4,0 mm, Mép dưới 4,0 mm, Mép phải/trái 4,0 mm	
Tốc độ in ^{*2}	Tương tự như những thông số cơ bản/Chức năng sao chụp
Độ phân giải in ấn	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Chuẩn: 1.200 x 1.200 dpi
	Chất lượng cao: 1.200 x 1.200 dpi
	Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi
Tùy chọn	[Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Tốc độ cao (Tiêu chuẩn): 1.200 x 1.200 dpi
	Chất lượng cao: 1.200 x 1.200 dpi
	Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi
Ngôn ngữ mô tả trang	Chuẩn PCL5 / PCL6
	Tùy chọn Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều hành hỗ trợ ^{*3}	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)
	Chuẩn [Trình Điều Khiển Mac OS X] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

- *1:Khi sử dụng giấy khổ A6 với Khay tiêu chuẩn, cần có tùy chọn Thanh dẫn khay A5 LEF / A6.
*2:Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh. Tốc độ in có thể giảm tùy thuộc vào tài liệu.
*3:Vui lòng xem tại trang web chính thức của chúng tôi để biết HĐH được hỗ trợ mới nhất.

Chức năng Quét

Mục	Mô tả
Kiểu	Màu
Độ phân giải quét	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tốc độ quét	Phù hợp với tốc độ quét của Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Chức năng FAX (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A4, Legal
Khổ giấy ra	Tối đa: A4, Legal
Tối thiểu: A5	
Thời gian truyền	2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây ^{*1}
Chế độ truyền	ITU-T G3
Đường truyền thích hợp	Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN), Tối đa 1 cổng ^{*2} (G3-1 Port)

- *1:Khi truyền đi tài liệu khổ A4 có khoảng 700 ký tự ở chất lượng ảnh tiêu chuẩn (8 x 3,85 dòng/mm) và ở chế độ tốc độ cao (28,8 kbps hoặc nhanh hơn, JBIG). Chỉ cho biết thời gian truyền thông tin ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát giao tiếp. Tổng thời gian giao tiếp này sẽ thay đổi tùy theo nội dung của tài liệu, loại máy nhận fax và điều kiện đường dây.
*2:Số đường dây FAX tối đa là 1 cổng. Cổng dùng để chỉ số lượng kênh dành cho FAX.

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động

Mục	Mô tả
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A4, Letter, Legal
Tối thiểu: A5 ^{*1}	
Trọng lượng giấy	60 - 128 gsm
Dung lượng ^{*2}	100 tờ
Tốc độ quét ^{*3}	Sao chụp (A4, 1 mặt) 63 trang/phút
	Quét Đen trắng: 63 trang/phút, Màu: 52 trang/phút (Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Đen trắng: 110 trang/phút, Màu: 83 trang/phút) [Tài liệu tiêu chuẩn (A4), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục]

- *1:Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 139,7 x 139,7 mm.
*2:Giấy 80 gsm.
*3:Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

Bộ nạp trữ lượng lớn (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy	A4 LEF, Letter LEF
Trọng lượng giấy	60 - 176 gsm
Công suất nạp / Số khay*	2.000 tờ x 1 -Khay
Kích thước	Rộng 725 x Sâu 773 x Cao 459 mm
Trọng lượng	24 kg

* Giấy 80 gsm.

Bộ hoàn thiện S (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Loại	Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)
Khổ giấy	A4, JIS B5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal
Khổ Giấy Tùy Chính (Chiều rộng: 176,0 - 215,9 mm, Chiều Dài: 250,0 - 355,6 mm)	
Trọng lượng giấy	60 - 220 gsm
Dung lượng khay giấy ^{*1}	Khay bộ hoàn thiện [Không có tính năng dập ghim] 500 tờ (80 gsm hoặc ít hơn)
	Khay giấy ra [Có dập ghim] 60 bộ hoặc 300 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
Dập ghim	500 tờ
	Độ dày 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
	Kích cỡ Giấy ^{*2} Tối đa: A4, Letter
	Tối thiểu: JIS B5
Trọng lượng giấy	60 - 220 gsm
	Vị trí Dập ghim đơn
Kích thước	Rộng 478 x Sâu 451 x Cao 248 mm
Trọng lượng	6,8 kg

- Ghi chú:Có thể lắp đặt thiết bị trên Model-CPS-EX.
*1:Giấy 70 gsm.
*2:Các vị trí dập ghim có sẵn thay đổi tùy thuộc vào khổ giấy.

Hộp thư (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Loại	Hộp thư Sắp xếp 4 ngăn / Xếp chồng
Khổ giấy	Hộp thư A4, JIS B5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal
Khổ Giấy Tùy Chính (Chiều rộng: 176,0 - 215,9 mm, Chiều Dài: 250,0 - 355,6 mm)	
Trọng lượng giấy*	Hộp thư 60 - 176 gsm
Dung lượng khay giấy	Hộp thư Mỗi thùng 100 tờ
Khay giấy ra	400 tờ
Kích thước	Rộng 411 x Sâu 451 x Cao 248 mm
Trọng lượng	5,3 kg

- Ghi chú:Có thể lắp đặt thiết bị trên Model-CPS-EX.
* Giấy 70 gsm.

Ghi chú

- Nếu phương tiện lưu trữ của thiết bị cơ bản bị hỏng, việc mất mát các dữ liệu đã nhận, dữ liệu tích lũy, các dữ liệu cài đặt đã lưu, v.v... có thể xảy ra. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc mất mát dữ liệu.
- Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

Các chức năng cơ bản được nâng cấp

Sao chụp

- Chọn giấy cấp
- Thu nhỏ/Phóng to
- Hơi thu nhỏ
- Tự động sao chụp 2 mặt
- Dồn trang (2 trang/4 trang/8 trang)
- Bản sao chụp (chia bộ/không chia bộ)
- Sao chụp (thẻ ID)
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Kích cỡ bản gốc
- Xóa nền
- Sao chụp sách
- Xóa cạnh
- Dịch chuyển ảnh
- Hình ảnh đối xứng/Ảnh âm bản
- Xoay ảnh
- Tạo sách
- Dồn trang x Tạo sách
- Sao chụp sách 2 mặt
- Bìa
- Sao lập hình ảnh
- Sao lập hình ảnh đặt sẵn
- Ghi chú
- Hình mờ (tùy chọn)
- Công việc chung
- Công việc mẫu
- Xóa bên ngoài/Xóa bên trong
- Phủ chờm mẫu giấy
- Dập ghim (tùy chọn)

In

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™ (tùy chọn)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft Universal Print
- In bảo mật
- Bộ mẫu
- In hẹn giờ
- In từ Thư mục
- Đăng ký mẫu
- Dồn trang
- Tạo sách
- Dồn trang x Tạo sách
- Áp phích
- Bìa/Trang phân tách
- In giấy dài
- In phong bì
- In xác thực cá nhân
- In xác thực
- In từ USB (tùy chọn)
- Dập ghim (tùy chọn)
- Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)

Fax (Tùy chọn)

- G3 x 1 cổng
- Fax qua mạng
- Gửi Fax trực tiếp
- Danh bạ (tối đa 5.000 mục nhập)
- Truyền phát đa hướng/Truyền theo nhóm
- Quay số lại/Gửi lại tài liệu chưa gửi
- Xoay 90 độ
- Xem trước
- Quét 2 mặt
- Độ phân giải
- Chính sáng/Chính tối
- Loại bản gốc
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Gửi tiêu đề
- Gửi ưu tiên/Đặt lịch gửi sau
- Trang bìa
- Thư mục từ xa
- Báo cáo truyền
- Báo cáo hoạt động
- Nhập lại người nhận
- Ngăn ngừa fax tự gửi đến
- Nghiêm cấm fax trực tiếp
- Nhận fax không giấy
- Hỗ trợ nhật ký hình ảnh đơn giản
- Phân phát fax không giấy (tùy chọn)

Quét

- Quét vào thư mục (Trình điều khiển TWAIN/trình duyệt Web)
- Truyền qua SMB/FTP/SFTP
- Email
- Quét (URL)
- Quét vào USB (tùy chọn)
- Truyền đồng thời như Email/Truyền qua SMB, v.v.
- ScanAuto
- Xem trước
- Quét màu
- Quét 2 mặt
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Định dạng tệp: TIFF/JPEG/PDF*/XDW(DocuWorks)*2
- Định dạng Microsoft Excel/Word (tùy chọn)
- Tệp cho mỗi trang
- Văn bản có thể tìm kiếm được (tùy chọn)
- Xóa nền
- Xóa bóng
- Tự động xoay chiều thẳng đứng
- Điều chỉnh lệch
- Bỏ qua các trang trống
- Quét sách
- Băng chuỗi công việc
- Scan Delivery (Phân phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn) (tùy chọn)

Others

- Xác thực cục bộ
- Xác thực từ xa (tùy chọn)
- Xác thực có liên kết Microsoft Entra ID*3 (tùy chọn)
- Đăng nhập thẻ IC (tùy chọn)
- Xác thực không qua máy chủ (tùy chọn)
- Hỗ trợ Wi-Fi (tùy chọn)
- Mã hóa dữ liệu
- Ghi đè dữ liệu (tùy chọn)
- Nhật ký hình ảnh (tùy chọn)
- Thông báo
- Xuất chuyển lịch sử công việc

*1: Nền cao/Màu cu thể/Văn bản có thể tìm kiếm được/Bảo mật/Chữ ký/Tối ưu hóa chế độ xem web nhanh

*2: Nền cao/Màu cu thể/Văn bản có thể tìm kiếm được/Bảo mật/Chữ ký

*3: Trước đây là Azure Active Directory

fujifilm.com/fbvn



Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính

Tầng trệt, tầng 2 và tầng 19, Tòa nhà the Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, p. An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3829 0038 Fax: (84-28) 3829 0032

Chi nhánh & Phòng trưng bày tại Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3824 1063 Fax: (84-24) 3824 1113

Chi nhánh Hải Phòng

P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, số 20A đường Lê Hồng Phong, P. Gia Viên, Hải Phòng
Điện thoại: (84-255) 3859 236 Fax: (84-255) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

Máy sản có tùy thuộc vào quốc gia/khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.
Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau: Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc.) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Nhãn hiệu •FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks và Cloud Service Hub là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp.

•Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows và Windows Server là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. •Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint và logo AirPrint là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. •Adobe, logo Adobe, PostScript và logo PostScript là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

•Logo tên dạng chữ và logo Mopria, Logo Mopria, và Mopria Alliance là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. •QR Code là nhãn hiệu đã được đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED. •Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.



An toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.