

In Đen trắng A4 | Thiết bị đa chức năng

Apeos 4620 SZ

Nâng cao hiệu suất máy in văn phòng



 Apeos™



Máy in Apeos 4620 SZ nhỏ gọn và đa năng, đây là giải pháp thiết thực cho các văn phòng bận rộn.



Apeos 4620 SZ

- In Đen trắng A4 Thiết bị đa chức năng

Sản phẩm	Tốc độ in	Độ phân giải in ấn	Bảng điều khiển	Ethernet	Wi-Fi
Apeos 4620 SZ	Đen trắng 46 trang/phút*1	1.200 x 1.200 dpi*2	Màn hình cảm ứng màu 3,5"	Gigabit (1000BASE-T)	Chuẩn

*1: A4.

*2: Chức năng In.

Đối với những người dùng cá nhân hoặc nhóm làm việc, mỗi thiết bị có mức giá tốt này đều tiện lợi khi sử dụng, kết nối tốt và khả năng xử lý công việc số lượng lớn

Mạnh mẽ

- Nhiều chức năng & hiệu suất cao giúp nâng cao hiệu quả công việc & năng suất tại văn phòng.
- In tốc độ cao (46 trang/phút) giúp công việc hoàn thành nhanh chóng.
- Tùy chọn thêm khay giấy giúp cải thiện năng suất cho người dùng với khối lượng in lớn nhờ giảm số lần phải nạp thêm giấy.
- Hộp mực lớn giúp giảm tần suất thay mực.
- Bộ nạp bản gốc tự động cho phép quét 2 mặt nhanh chóng chỉ trong một lượt quét.
- Người dùng có thể chọn loại giấy có chất lượng và độ dày tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Các tài liệu khổ giấy Legal có thể được sao chụp và quét.
- Độ phân giải in ấn: 1.200 x 1.200 dpi.
- Gigabit Ethernet® 1000BASE-T.
- Hỗ trợ Fujifilm Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service và Mopria Scan.

Tiện lợi

- Thiết kế nhỏ gọn, thông minh và thời trang.
- Bạn có thể lựa chọn cho mình phương thức truy cập phù hợp. Việc kết nối đồng thời với Ethernet và Wi-Fi Direct giúp kết nối với máy đơn giản.
- In trực tiếp từ ổ nhớ USB hoặc quét vào ổ nhớ USB.
- Sao chụp thẻ căn cước trên một mặt của giấy.



Tin cậy

- Đáp ứng nhu cầu in số lượng lớn của bạn với độ bền cao. (Tuổi thọ máy lên đến 300.000 trang)
- Chức năng In bảo mật (Secure Print) cho phép chỉ mình bạn được in và tiếp cận những tài liệu đã in ra theo yêu cầu. Tính năng Khóa chức năng bảo mật (Secure Function Lock) cho phép bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập & sử dụng các chức năng khác nhau của máy in để sao chụp, quét và fax. Có thể đặt định mức trang để giúp bạn quản lý chi phí.





Bảo vệ thông tin mật và giảm rủi ro bảo mật

- Hạn chế quyền của người dùng nhờ LDAP hoặc Windows Active Directory.
- Hạn chế sử dụng các chức năng của thiết bị nhờ Khóa chức năng bảo mật và Khóa thiết đặt.
- Đảm bảo thiết bị toàn vẹn nhờ trình phát hiện xâm nhập trong thời gian chạy, Secure Boot, chương trình cơ sở có chữ ký số và kết nối có mã hóa đầu cuối.

Giao diện dễ sử dụng

- Thiết bị đi kèm bảng điều khiển cảm ứng màu 3,5 inch cho phép bạn trượt qua menu một cách dễ dàng.
- Để bắt đầu quy trình in, bạn chỉ cần chạm vào bảng điều khiển cảm ứng màu. Khi hoàn thành quy trình, màn hình trên bảng điều khiển sẽ tự động tắt. Dễ sử dụng và tiết kiệm điện.

Tích hợp nhiều tính năng thông minh

- Dễ tiếp cận mặt trước: Lấy bản in và thay thế các vật tư tiêu hao (như mực in và giấy) nhanh chóng, đơn giản từ mặt trước của máy in.

- Bộ nạp bản gốc tự động:** Quét, sao chụp và fax nhanh các tài liệu một hoặc hai mặt và tài liệu có nhiều trang. Ngoài ra còn trang bị giúp quét các tài liệu dày như sách.
- Cổng USB:** Sử dụng ổ USB riêng của bạn để lưu các bản quét hoặc in trực tiếp từ USB.
- Khay tay (100 tờ):** Có thể xử lý nhiều loại và kích thước giấy khác nhau, phong bì, nhãn và bưu thiếp.
- Khay tiêu chuẩn (250 tờ):** Khay này dành cho việc sử dụng thông thường. Có thể sử dụng nhiều loại và kích thước giấy khác nhau.
- Bộ cấp giấy 520 tờ*1:** Thậm chí nếu người dùng muốn in tài liệu với số lượng lớn, máy in có thể đáp ứng được mọi nhu cầu với dung lượng nạp giấy tối đa là 1.390 tờ*2.

Ghi chú: Dung lượng nạp giấy dựa trên loại giấy 80 gsm .

*1: Tùy chọn. Hiện có sẵn Bộ cấp giấy 250 tờ và Bộ cấp giấy 520 tờ. Có thể bổ sung thêm tối đa 2 bộ nạp tùy chọn.

*2: Khi hai Bộ cấp giấy 520 tờ được bổ sung.

In theo 2 cách (mặt trước & mặt sau)

- Chỉ cần chọn điểm ra (khay giấy ra mặt trước hoặc mặt sau) phù hợp với loại giấy bạn muốn sử dụng.
- Máy in thông qua đường giấy thẳng, cho phép in giữa mặt. Không còn hiện tượng quần mép khi sử dụng giấy dày. Bản in đẹp và thẳng.



Apeos 4620 SZ

Chức năng và Thông số kỹ thuật

Thông số cơ bản/Tính năng sao chụp

Mục	Mô tả
Kiểu	Máy để bàn
Dung lượng bộ nhớ	1 GB (Tối đa: 1 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ	-
Độ phân giải quét	600 x 600 dpi
Độ phân giải in ấn	1.200 x 600 dpi
Thời gian khởi động*1	27 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Thời gian khởi phục (Thời gian khởi phục từ Chế độ nghỉ)	6 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Khổ giấy bản gốc	Kích cỡ tối đa là A4 cho Kính đặt tài liệu, Legal cho Bộ nạp bản gốc tự động
Khổ giấy	Tối đa A4, Letter, Legal, Folio (216 x 330 mm)
	Tối thiểu A6 [69,8 x 127 mm khi sử dụng Khay tay]
Chiều rộng mặt hình	Mép trên 4,0 mm, Mép dưới 4,0 mm, Mép phải/trái 3,0 mm*2
Trọng lượng giấy*3	Khay giấy 60 - 163 gsm
	Khay tay 60 - 230 gsm
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên	8,7 giây (A4, Chế độ sẵn sàng)
Tốc độ sao chụp liên tục*4	Đen trắng: 46 trang/phút (A4)
Dung lượng khay giấy*5	Chuẩn Khay tiêu chuẩn: 250 tờ + Khay tay: 100 tờ
	Tùy chọn Bộ cấp giấy 250 tờ: 250 tờ, Bộ cấp giấy 520 tờ: 520 tờ
Dung lượng khay giấy ra*5	Tối đa 1.390 tờ (Khay tiêu chuẩn + Khay tay + Bộ cấp giấy 520 tờ x 2)
	150 tờ (Úp mặt), 10 tờ (Ngửa mặt)*6
Cung cấp nguồn điện	AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện tối đa	1.280 W
	Chế độ nghỉ: 0,6 W
Kích thước	Chế độ sẵn sàng: 31 W
	Rộng 417 x Sâu 461 x Cao 448 mm
Trọng lượng*7	16,2 kg

Ghi chú: Sử dụng CPU Cortex-A53 1,2 GHz Dual Core.

*1: Có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

*2: Giá trị là số trung vị.

*3: Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy đã được đề nghị của FUJIFILM Business Innovation. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.

*4: Tốc độ có thể giảm tùy thuộc vào nhiệt độ vận hành.

*5: Giấy 80 gsm.

*6: Ngửa mặt tại nắp mở khay giấy ra.

*7: Bao gồm Hộp mực, Cụm trống.

Chức năng In

Mục	Mô tả
Kiểu	Tích hợp
Tốc độ in*1	Tương tự như những thông số cơ bản/Chức năng sao chụp
Độ phân giải in ấn	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Ngôn ngữ mô tả trang	PCL6, PostScript language compatibility
Hệ điều hành hỗ trợ*2	Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)
	macOS 14 / 13 / 12
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	USB Hi-Speed 2.0
	LAN không dây (IEEE 802.11b / g / n)*3

*1: Tốc độ có thể giảm tùy thuộc vào nhiệt độ vận hành.

*2: Vui lòng xem tại trang web chính thức của chúng tôi để biết HĐH được hỗ trợ mới nhất.

*3: Tên mô-đun được chứng nhận của Mô-đun mạng không dây (những): T99H209

Chức năng Quét

Mục	Mô tả
Kiểu	Màu
Độ phân giải quét	1.200 x 1.200 dpi (từ Kính đặt tài liệu), 600 x 600 dpi (từ Bộ nạp bản gốc tự động)
Tốc độ quét	Phù hợp với tốc độ quét của Bộ nạp bản gốc tự động
Khả năng kết nối	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0, LAN không dây

Chức năng FAX

Mục	Mô tả
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A4, Letter, Folio (216 x 330 mm)
Khổ giấy ra	Tối đa: A4, Letter, Folio (216 x 330 mm) Tối thiểu: A5
Thời gian truyền	2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây*1
Chế độ truyền	ITU-T Super G3
Đường truyền thích hợp	Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN), Tối đa 1 cổng*2 (Super G3- 1 Port)

*1: Khi truyền đi tài liệu khổ A4 có khoảng 700 ký tự ở chất lượng ảnh tiêu chuẩn (8 x 3,85 dòng/mm) và ở chế độ tốc độ cao (33,6 kbps, JBIG). Chỉ cho biết thời gian truyền thông tin ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát giao tiếp. Tổng thời gian giao tiếp này sẽ thay đổi tùy theo nội dung của tài liệu, loại máy nhận fax và điều kiện đường dây.

*2: Số đường dây FAX tối đa là 1 cổng. Cổng dùng để chỉ số lượng kênh dành cho FAX.

Bộ nạp bản gốc tự động

Mục	Mô tả
Kiểu	Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Bộ nạp bản gốc tự động
Khổ giấy bản gốc	Tối đa*1: Legal, Tối thiểu*1: A6
Trọng lượng giấy	60 - 105 gsm
Dung lượng*2	50 tờ
Tốc độ quét*3	Đen trắng: 28 trang/phút, Màu: 20 trang/phút
	Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Đen trắng: 56 trang/phút, Màu: 40 trang/phút [Tài liệu tiêu chuẩn (A4), 300 dpi, Quét vào PC]

*1: Khổ Giấy Tùy Chính (105 x 147,3 mm - 215,9 x 355,6 mm)

*2: Giấy 80 gsm.

*3: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

Bộ cấp giấy 250 tờ (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy	Tối đa: A4, Letter, Legal Tối thiểu: A5
Trọng lượng giấy	60 - 120 gsm
Công suất nạp / Số khay*	250 tờ x 2 -Khay
Kích thước	Rộng 363 x Sâu 384 x Cao 122 mm
Trọng lượng	2,8 kg

* Giấy 80 gsm.

Bộ cấp giấy 520 tờ (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy	Tối đa: A4, Letter, Legal Tối thiểu: A5
Trọng lượng giấy	60 - 120 gsm
Công suất nạp / Số khay*	520 tờ x 2 -Khay
Kích thước	Rộng 363 x Sâu 384 x Cao 152 mm
Trọng lượng	3,9 kg

* Giấy 80 gsm.

Các vật tư tiêu hao

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm	Thời Gian Sử Dụng của Sản Phẩm
Hộp mực (Được cung cấp với thiết bị)	-	Tối đa 3.000 trang*1
Hộp mực trữ lượng chuẩn	CT204229	Tối đa 6.000 trang*1
Hộp mực công suất đại	CT204231	Tối đa 18.000 trang*1
Cụm trống mực	CT351436	Tối đa 73.000 trang*2

*1: Giá trị được công bố dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với giá trị được công bố, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.

*2: Khoảng 45.000 trang với mỗi công việc in là 1 trang, và 73.000 trang với mỗi công việc in là 3 trang. Số trang có thể bị thay đổi dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, như loại nội dung và kích cỡ nội dung.

Ghi chú:

- Để phù hợp với thông số kỹ thuật trọng lượng giấy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng giấy được chúng tôi khuyến cáo. Tài liệu có thể không được in một cách chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.
- Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

FUJIFILM

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính

Tầng trệt, tầng 2 và tầng 19, Tòa nhà the Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, p. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 0038 Fax: (84-28) 3829 0032

Chi nhánh & Phòng trưng bày tại Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1063 Fax: (84-24) 3824 1113

Chi nhánh Hải Phòng

P.515, Tầng 5, tòa nhà TD Business Center, số 20A đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84-255) 3859 236 Fax: (84-255) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

fujifilm.com/fbvn

Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/ khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.

Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau: Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điều kiện nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc.) bị nghiêm cấm từ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Nhãn hiệu FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. Apeos là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows và Windows Server là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint và logo AirPrint là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. Logo tên dạng chữ và logo Mopria, Logo Mopria, và Mopria Alliance là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

An toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách. Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định. Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Thông tin áp dụng vào tháng 1, 2025. PIC-0237 VN (2409-1)